

CINTERION MC52i Terminal / MC55i Terminal

CINTERION MC52i Terminal / MC55i Terminal

Quadband (MC55i) - GPRS Class 10 (MC55i) / 8 (MC52i)

Technische Daten:

- Dualband GSM 900/1800 MHz (**MC52i**)
Quadband GSM 850/900/1800/1900 MHz (**MC55i**)
- GPRS multi-slot Class 10/8
- Control via AT commands
- Eingangsspannungsbereich: 8 ... 30 V
- Betriebstemperatur: -30 °C ... +75 °C
- Abmessungen: 65 x 74 x 33 mm
- Gewicht: 130 g
- GPRS:** DL: max. 85.6 kbps, UL: max. 42.8 kbps (MC55iT) / 21.4 kbps (MC52iT),
Mobile Station Class B
- Data:** CSD bis zu 14.4 kbps, USSD, non-transparent mode, V.110
- Voice:** FR, HR, EFR und AMR-Sprach-Codec-Unterstützung,
Qualitativ hochwertige Sprach-Unterstützung für Hörer-, Headset- und Freisprech-Funktion
- SMS:** Point-to-Point MO und MT, SMS cell broadcast, Text- und PDU-mode
- Fax:** Gruppe 3, Klasse 1, 2
- Schnittstellen:** Antennenanschluss FME (male), Netzteil, Handhörer, SIM Kartenleser, V.24/V.28 D-Sub Schnittstellen



MC55i Terminal = MC1213775-TERMINAL
MC52i Terminal = MC1213772-TERMINAL