



Bild 5-3 Schraubenbohrungen und Schraubendruckpunkte der Spannbügel

Maße für den Einbauausschnitt in mm										
Bedieneinheit	L1	L2	T	L3	L4 <sup>1)</sup>	L5	A1	A2	S1	S2
mit Tastenfront, 12"-Display	450	290	78	78	465	235	16	10	-	-
mit Tastenfront, 15"-Display	450	321	78	51	465	279	16	17	-	-
mit Touchscreen, 12"-Display	368	290	78	-	-	-	16	10	35	19
mit Touchscreen, 15"-Display	450	290	78	81	465	235	16	10	-	-

<sup>1)</sup> Jeweils Bohrungen mit 6 mm Durchmesser