	Industrial Ethernet CP	CP 343-1 Lean	CP 343-1 Lean	CP 343-1 Standard	CP 343-1 Standard	CP 343-1 Standard	CP 343-1 Advanced	CP 343-1 Advanced	CP 343-1 Advanced
CPU	**Bestellnummer**	6GK7343-1CX00-0XE0	6GK7343-1CX10-0XE0	6GK7343-1EX11-0XE0/ 6GK7343-1EX20-0XE0	6GK7343-1EX21-0XE0	6GK7343-1EX30-0XE0	6GK7343-1GX21-0XE0	6GK7343-1GX30-0XE0	6GK7343-1GX31-0XE0
CPU 312 IFM	6ES7312-5AC02-0AB0	X	X	X	–	X	–	X	X
CPU 312 IFM Outdoor	6ES7312-5AC82-0AB0	X	–	X	–	–	–	–	X
CPU 312	6ES7312-1AD10-0AB0	X	X	–	X	X	X	X	X
CPU 312	6ES7312-1AE13-0AB0	X	X	–	X	X	X	X	X
CPU 312	6ES7312-1AE14-0AB0	X	X	–	X	X	X	X	X
CPU 312 C	6ES7312-5BD00-0AB0	X	–	X	–	–	–	–	X
CPU 312 C	6ES7312-5BD01-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 312 C	6ES7312-5BE03-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 312 C	6ES7312-5BF04-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 313	6ES7313-1AD03-0AB0	X	X	X	–	X	–	X	X
CPU 313 C	6ES7313-5BE00-0AB0	X	–	X	–	X	–	–	X
CPU 313 C	6ES7313-5BE01-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 313 C	6ES7313-5BF03-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 313 C	6ES7313-5BG04-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 313 C-2DP	6ES7313-6CE00-0AB0	X	–	X	–	X	–	–	X
CPU 313 C-2DP	6ES7313-6CE01-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 313 C-2DP	6ES7313-6CF03-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 313 C-2PtP	6ES7313-6BE00-0AB0	X	–	X	–	X	–	–	X
CPU 313 C-2PtP	6ES7313-6BE01-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 313 C-2PtP	6ES7313-6BF03-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 313 C-2PtP	6ES7313-6BG04-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314 IFM	6ES7314-5AE03-0AB0	X	X	X	–	X	–	X	X
CPU 314 IFM	6ES7314-5AE10-0AB0	X	X	X	–	X	–	X	X
CPU 314 IFM Outdoor	6ES7314-5AE82-0AB0	–	–	–	–	–	–	–	X
CPU 314 IFM Outdoor	6ES7314-5AE83-0AB0	X	–	–	–	–	–	–	X
CPU 314	6ES7314-1AE00-0AB0	–	–	–	–	–	–	–	X
CPU 314	6ES7314-1AE01-0AB0	–	–	–	–	–	–	–	–
CPU 314	6ES7314-1AE02-0AB0	–	–	–	–	–	–	–	–
CPU 314	6ES7314-1AE03-0AB0	–	–	–	–	–	–	–	–
CPU 314	6ES7314-1AE04-0AB0	X	X	X	–	–	–	–	X
CPU 314 Outdoor	6ES7314-1AE84-0AB0	X	–	X	–	–	–	–	X
CPU 314	6ES7314-1AF10-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314	6ES7314-1AF11-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314	6ES7314-1AG13-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314	6ES7314-1AG14-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314 C-2DP	6ES7314-6CF00-0AB0	X	–	X	–	X	–	–	X
CPU 314 C-2DP	6ES7314-6CF01-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314 C-2DP	6ES7314-6CF02-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314 C-2DP	6ES7314-6CG03-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314 C-2DP	6ES7314-6CH04-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314 C-2PtP	6ES7314-6BF00-0AB0	X	–	X	–	X	–	–	X
CPU 314 C-2PtP	6ES7314-6BF01-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314 C-2PtP	6ES7314-6BF02-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314 C-2PtP	6ES7314-6BG03-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314 C-2PtP	6ES7314-6BH04-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 314 C-2PN/DP	6ES7314-6EH14-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 315	6ES7315-1AF03-0AB0	X	X	X	–	X	–	X	X
CPU 315T-2DP	6ES7315-6TG10-0AB0	–	X	–	–	X	–	X	X
CPU 315T-2DP	6ES7315-6TH13-0AB0	–	X	–	–	X	–	X	X
CPU 315-2DP	6ES7315-2AF03-0AB0	X	X	X	–	X	–	X	X
CPU 315-2DP Outdoor	6ES7315-2AF83-0AB0	X	–	X	–	–	–	–	X

Dieser Beitrag stammt aus dem Siemens Industry Online Support.
Es gelten die Nutzungsbedingungen unter (www.siemens.com/nutzungsbedingungen).

	Industrial Ethernet CP	CP 343-1 Lean	CP 343-1 Lean	CP 343-1 Standard	CP 343-1 Standard	CP 343-1 Standard	CP 343-1 Advanced	CP 343-1 Advanced	CP 343-1 Advanced
CPU	**Bestellnummer**	6GK7343-1CX00-0XE0	6GK7343-1CX10-0XE0	6GK7343-1EX11-0XE0/ 6GK7343-1EX20-0XE0	6GK7343-1EX21-0XE0	6GK7343-1EX30-0XE0	6GK7343-1GX21-0XE0	6GK7343-1GX30-0XE0	6GK7343-1GX31-0XE0
CPU 315-2DP	6ES7315-2AG10-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 315-2DP	6ES7315-2AH14-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 315F-2DP	6ES7315-6FF00-0AB0	–	X	X	–	–	–	–	X
CPU 315F-2DP	6ES7315-6FF01-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 315F-2DP	6ES7315-6FF04-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 315-2PN/DP	6ES7315-2EG10-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 315-2PN/DP	6ES7315-2EH13-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 315-2PN/DP	6ES7315-2EH14-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 315F-2PN/DP	6ES7315-2FH10-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 315F-2PN/DP	6ES7315-2FH13-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 315F-2PN/DP	6ES7315-2FJ14-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 316	6ES7316-1AG00-0AB0	–	–	–	–	X	–	–	–
CPU 316-2DP	6ES7316-2AG00-0AB0	X	X	X	–	X	–	X	X
CPU 317-2DP	6ES7317-2AJ10-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317-2DP	6ES7317-2AK14-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317F-2DP	6ES7317-6FF00-0AB0	–	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317F-2DP	6ES7317-6FF03-0AB0	–	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317F-2DP	6ES7317-6FF04-0AB0	–	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317-2PN/DP	6ES7317-2EJ10-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317-2PN/DP	6ES7317-2EK13-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317-2PN/DP	6ES7317-2EK14-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317F-2PN/DP	6ES7317-2FJ10-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317F-2PN/DP	6ES7317-2FK13-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317F-2PN/DP	6ES7317-2FK14-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 317T-2DP	6ES7317-6TJ10-0AB0	–	X	–	X	X	X	X	X
CPU 317T-2DP	6ES7317-6TK13-0AB0	–	X	–	X	X	X	X	X
CPU 317TF-2DP	6ES7317-6TF14-0AB0	–	X	–	X	X	X	X	X
CPU 318-2	6ES7318-2AJ00-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 319-3PN/DP	6ES7318-3EL00-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 319-3PN/DP	6ES7318-3EL01-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 319F-3PN/DP	6ES7318-3FL00-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 319F-3PN/DP	6ES7318-3FL01-0AB0	X	X	X	X	X	X	X	X
CPU 614	6ES7614-1AH03-0AB3	X	X	X	–	X	–	X	X
CPU 614-Z	6ES7614-1AH03-0AB3-Z	X	–	X	–	–	–	–	–
C7-613	6ES7613-1CA01-0AE3	–	X	–	X	X	X	X	X
C7-613	6ES7613-1CA02-0AE3	–	X	–	X	X	X	X	X
C7-633 DP	6ES7633-2BF02-0AE3	–	X	–	X	X	X	X	X
C7-635 DP	6ES7635-2EC01-0AE3	–	X	–	X	X	X	X	X
C7-635 DP	6ES7635-2EC02-0AE3	–	X	–	X	X	X	X	X
C7-635 TB	6ES7635-2EB01-0AE3	–	X	–	X	X	X	X	X
C7-635 TB	6ES7635-2EB02-0AE3	–	X	–	X	X	X	X	X
C7-636 Key	6ES7636-2EC00-0AE3	–	X	–	X	X	X	X	X
C7-636 Touch	6ES7636-2EB00-0AE3	–	X	–	X	X	X	X	X
C7-633	6ES7633-1DF02-0AE3	–	–	–	X	–	X	–	–

Dieser Beitrag stammt aus dem Siemens Industry Online Support.
Es gelten die Nutzungsbedingungen unter (www.siemens.com/nutzungsbedingungen).