

Ersatzteile / spare parts

MICROMASTER 4

FAQ • Oktober / October 2013



Service & Support

Answers for industry.

SIEMENS

Dieser Beitrag stammt aus dem Service&Support Portal der Siemens AG, Sector Industry, Industry Automation and Drive Technologies. Es gelten die dort genannten Nutzungsbedingungen (www.siemens.com/nutzungsbedingungen).

Durch den folgenden Link gelangen Sie direkt zur Downloadseite dieses Dokuments.

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42103416>

This entry is from the Service&Support portal of Siemens AG, Sector Industry, Industry Automation and Drive Technologies. The general terms of use (http://www.siemens.com/terms_of_use) apply.

Clicking the link below directly displays the download page of this document.

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/42103416>

Inhaltsverzeichnis

1	Ersatzteile/spare parts	4
1.1	Lüfter/fans	4
1.2	Power blocks	6
1.3	Control Interface Boards	7
1.4	Stromversorgungen/power supplies	8
1.5	Sonstiges/others	8
2	Anhang und Literaturhinweise / attachment and references	9
2.1	Historie	9

1 Ersatzteile/spare parts

1.1 Lüfter/fans

Ersatzteile/spare parts				
Bezeichnung Designation	MM420 FSA	MM430 -	MM440 FSA	Bestell-Nr. Order No.
Lüftereinheit 3-Draht FSA bis Seriennr. XAPO15- (15.10.2002) Fan assembly 3-wire FSA up to serialno. XAPO15- (15.10.2002)	FSA	-	FSA	6SE6400-7AA00-0AC0
Lüftereinheit 2-Draht FSA ab Seriennr. XAPO15- (15.10.2002) Fan assembly 2-wire FSA from serialno. XAPO15- (15.10.2002)	FSA	-	FSA	6SE6400-7AA00-0AN0
Lüftereinheit 3-Draht FSB bis Seriennr. XAPN22- (22.11.2002) Fan assembly 3-wire FSB up to serialno. XAPN22- (22.11.2002)	FSB	-	FSB	6SE6400-7AA00-0AD0
Lüftereinheit 2-Draht FSB ab Seriennr. XAPN22- (22.11.2002) Fan assembly 2-wire FSB from serialno. XAPN22- (22.11.2002)	FSB	-	FSB	6SE6400-7AA00-0AP0
Lüftereinheit 3-Draht FSC bis Seriennr. XAR326- (26.03.2003) Fan assembly 3-wire FSC up to serialno. XAR326- (26.03.2003)	FSC	FSC	FSC	6SE6400-7AA00-0AE1
Lüftereinheit 2-Draht FSC ab Seriennr. XAR326- (26.03.2003) Fan assembly 2-wire FSC from serialno. XAR326- (26.03.2003)	FSC	FSC	FSC	6SE6400-7AA00-0AR1
MICROMASTER 430/440 Lüftereinheit 2 (PAPST) FSD-FSE MICROMASTER 430/440 Fan assembly 2 (PAPST) FSD-FSE	-	FSD/ FSE	FSD/ FSE	6SE6400-7AA00-0AG0
MICROMASTER 430/440 Lüftereinheit FSF MICROMASTER 430/440 Fan assembly FSF	-	FSF	FSF	6SE6400-7AA00-0AB0
Ersatz-Lüfter für 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 210 A, AC Drive/Power/Motor Module, Einbaugerät Bauform F Replacement fan for 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 210 A, AC Drive/Power/Motor Module, Chassis unit frame size F	-	FSFX	FSFX	6SL3362-0AF00-0AA1
Ersatz-Lüfter für 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 260 A, AC Drive/Power/Motor Module Einbaugerät Bauform F Replacement fan for 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 260 A, AC Drive/Power/Motor Module, Chassis unit frame size F	-	FSFX	FSFX	6SL3362-0AF01-0AA1
Ersatz-Lüfter für 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 310/380/490 A, AC Drive/Power/Motor Module Einbaugerät Bauform G Replacement fan for 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 310/380/490 A, AC Drive/Power/Motor Modules, Chassis unit frame size G	-	FSGX	FSGX	6SL3362-0AG00-0AA1
Ersatz-Lüftertrafo für 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 210 A, AC Drive/Power/Motor Module, Einbaugerät Bauform F Replacement fan transformer for 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 210 A, AC Drive/Power/Motor Module, Chassis unit frame size F	-	FSFX	FSFX	6SL3352-7AE32-1AA1

Ersatzteile/spare parts				
Bezeichnung Designation	MM420	MM430	MM440	Bestell-Nr. Order No.
Ersatz-Lüftertrafo für 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 260 A, AC Drive/Power/Motor Module Einbaugerät Bauform F Replacement fan transformer for 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 260 A, AC Drive/Power/Motor Module, Chassis unit frame size F	-	FSFX	FSFX	6SL3352-7AE32-6AA1
Ersatz-Lüftertrafo für 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 310/380/490 A, AC Drive/Power/Motor Module Einbaugerät Bauform G Replacement fan transformer for 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 310/380/490 A, AC Drive/Power/Motor Module, Chassis unit frame size G	-	FSGX	FSGX	6SL3352-7AE35-0AA1
Ersatz-Lüftersicherung für 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 210 A, AC Drive/Power/Motor Module, Einbaugerät Bauform F Replacement fan fuse for 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 210 A, AC Drive/Power/Motor Modules, Chassis unit frame size F	-	FSFX	FSFX	6SL3352-7BE32-1AA1
Ersatz-Lüftersicherung für 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 260 A, AC Drive/Power/Motor Module, Einbaugerät Bauform F Replacement fan fuse for 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 260 A, AC Drive/Power/Motor Modules, Chassis unit frame size F	-	FSFX	FSFX	6SY7000-0AC46
Ersatz-Lüftersicherung für 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 310/380/490 A, AC Drive/Power/Motor Module, Einbaugerät Bauform G Replacement fan fuse for 3 AC 380-480 V, 50/60 Hz, 310/380/490 A, AC Drive/Power/Motor Modules, Chassis unit frame size G	-	FSGX	FSGX	6SY7000-0AC48

1.2 Power blocks

Ersatzteile/spare parts				
Bezeichnung Designation				Bestell-Nr. Order No.
	MM420	MM430	MM440	
Ersatz Powerblock für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 210A, AC Drive/Power Module Gleichrichter und 3 Phasen Replacement Power Block for 3AC 380-480 V, 50/60 Hz, 210 A, AC Drive/Power Modules rectifier and 3 phases	-	FSFX	FSFX	6SL3351-1AE32-1AA2
Ersatz Powerblock für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 260A, AC Drive/Power Module Gleichrichter und 3 Phasen Replacement Power Block for 3AC 380-480 V, 50/60 Hz, 260 A, AC Drive/Power Modules rectifier and 3 phases	-	FSFX	FSFX	6SL3351-1AE32-6AA2
Ersatz Powerblock für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 310A, AC Drive/Power Module Gleichrichter und 3 Phasen Replacement Power Block for 3AC 380-480 V, 50/60 Hz, 310 A, AC Drive/Power Modules rectifier and 3 phases	-	FSGX	FSGX	6SL3351-1AE33-1AA2
Ersatz Powerblock für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 380A, AC Drive/Power Module Gleichrichter und 3 Phasen Replacement Power Block for 3AC 380-480 V, 50/60 Hz, 380 A, AC Drive/Power Modules rectifier and 3 phases	-	FSGX	FSGX	6SL3351-1AE33-8AA2
Ersatz Powerblock für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 490A, AC Drive/Power Module Gleichrichter und 3 Phasen Replacement Power Block for 3AC 380-480 V, 50/60 Hz, 490 A, AC Drive/Power Modules rectifier and 3 phases	-	FSGX	FSGX	6SL3351-1AE35-0AA2

1.3 Control Interface Boards

Ersatzteile/spare parts				
Bezeichnung Designation				Bestell-Nr. Order No.
	MM420	MM430	MM440	
Ersatz Control Interface Board für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 210A, AC Drive Replacement Control Interface Board for 3AC 380- 480 V, 50/60 Hz, 210 A, AC Drive	-	FSFX	-	6SL3351-6FE32-1AA1
Ersatz Control Interface Board für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 260A, AC Drive Replacement Control Interface Board for 3AC 380- 480 V, 50/60 Hz, 260 A, AC Drive	-	FSFX	-	6SL3351-6FE32-6AA1
Ersatz Control Interface Board für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 310A, AC Drive Replacement Control Interface Board for 3AC 380- 480 V, 50/60 Hz, 310 A, AC Drive	-	FSGX	-	6SL3351-6FE33-1AA1
Ersatz Control Interface Board für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 380A, AC Drive Replacement Control Interface Board for 3AC 380- 480 V, 50/60 Hz, 380 A, AC Drive	-	FSGX	-	6SL3351-6FE33-8AA1
Ersatz Control Interface Board für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 490A, AC Drive Replacement Control Interface Board for 3AC 380- 480 V, 50/60 Hz, 490 A, AC Drive	-	FSGX	-	6SL3351-6FE35-0AA1
Ersatz Control Interface Board für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 210A, AC Drive Replacement Control Interface Board for 3AC 380- 480 V, 50/60 Hz, 210 A, AC Drive	-	-	FSFX	6SL3351-6GE32-1AA1
Ersatz Control Interface Board für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 260A, AC Drive Replacement Control Interface Board for 3AC 380- 480 V, 50/60 Hz, 260 A, AC Drive	-	-	FSFX	6SL3351-6GE32-6AA1
Ersatz Control Interface Board für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 310A, AC Drive Replacement Control Interface Board for 3AC 380- 480 V, 50/60 Hz, 310 A, AC Drive	-	-	FSGX	6SL3351-6GE33-1AA1
Ersatz Control Interface Board für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 380A, AC Drive Replacement Control Interface Board for 3AC 380- 480 V, 50/60 Hz, 380 A, AC Drive	-	-	FSGX	6SL3351-6GE33-8AA1
Ersatz Control Interface Board für 3AC 380-480V, 50/60 Hz, 490A, AC Drive Replacement Control Interface Board for 3AC 380- 480 V, 50/60 Hz, 490 A, AC Drive	-	-	FSGX	6SL3351-6GE35-0AA1

1.4 Stromversorgungen/power supplies

Ersatzteile/spare parts				Bestell-Nr. Order No.
Bezeichnung Designation	MM420	MM430	MM440	
Ersatz-Stromversorgung 3AC 380-480V, 50/60 Hz AC Drive/Power/Motor Module Replacement power supply 3AC 380-480V, 50/60 Hz AC Drive/Power/Motor Module	-	FSFX/ FSGX	FSFX/ FSGX	6SL3352-6BE00-0AA1

1.5 Sonstiges/others

Ersatzteile/spare parts				Bestell-Nr. Order No.
Bezeichnung Designation	MM420	MM430	MM440	
Standard display panel FSA-FSGX Standard display panel FSA-FSGX	alle Baugrößen all frame sizes	alle Baugrößen all frame sizes	alle Baugrößen all frame sizes	6SE6400-7AA00-0AJ0
Klemmenabdeckung FSA-FSC Terminal cover FSA-FSC	alle Baugrößen all frame sizes	FSC	FSA/FSB/ FSC	6SE6400-7AA00-0AK0
Leistungsklemmenabdeckung FSB Power connections cover FSB	FSB	-	FSB	6SE6400-7AA00-0AL0
Leistungsklemmenabdeckung FSC Power connections cover FSC	FSC	FSC	FSC	6SE6400-7AA00-0AM0
MICROMASTER 430/440 DIM Modul Einheit FSD-FSF MICROMASTER 430/440 DIM Module assembly FSD-FSF	-	FSD/FSE/ FSF	FSD/FSE/ FSF	6SE6400-7AA00-0AF0
Ersatztür für AC Drive Einbaugerät Bauform F Replacement door for AC Drive chassis unit FSF	-	FSFX	FSFX	6SL3361-3AF00-0AA1
Ersatztür für AC Drive Einbaugerät Bauform G Replacement door for AC Drive chassis unit FSG	-	FSFX	FSFX	6SL3361-3AG00-0AA1
Relaisbaugruppe für AC Drive/Power/ Motor Module, Einbaugerät Bauform F, G, H und J Replacement relay module for AC Drive/ Power/Motor Module, chassis unit frame size F, G, H and J	-	FSFX/ FSGX	FSFX/ FSGX	6SL3352-7DX00-0AA0
Klemmleiste X9, Einbaugerät (FSFX bis Fertigungsdatum 13.11.2008 FSGX bis Fertigungsdatum 12.06.2008) Terminal block X9, panel-mounted device (FSFX till production date 13.11.2008 FSGX till production date 12.06.2008)	-	FSFX/ FSGX	FSFX/ FSGX	6SL3362-2CA00-0AA0
Vektor I/O Baugruppe Vektor I/O module	-	alle Baugrößen all frame sizes	alle Baugrößen all frame sizes	6SE6400-7AA00-0BA0

2 Anhang und Literaturhinweise / attachment and references

2.1 Historie

Tabelle 2-1

Version	Datum	Änderung
V1.0	24.01.2010	Erste Ausgabe
V2.0	15.10.2013	Zweite Ausgabe