



1) Typen-Schild  
beschriftet mit folgenden Angaben:  
Netz-Filter für E/R (Active Line Module) 55 kW  
In=103A 480 V +10% /45-66 Hz  
Barcode MLFB-Nr.  
6SNL3000-0BE25-5AA0 (= MLFB-Nr.)  
Barcode Sach.-Nr.  
A5E00133595 (= Sach.-Nr.)  
Barcode Versionsstand  
Version a (= z.B. Versionsstand)

Typeplate  
labelled with:  
Line-Filter for I/R (Active Line Module) 55 kW  
In=103A 480 V +10% /45-66 Hz  
Bar code MLFB-no.  
6SNL3000-0BE25-5AA0 (= MLFB-no.)  
Bar code part no.  
A5E00133595 (= part no.)  
Bar code version status  
Version a (= e.g. version status)

2) Warnschild (gelb)  
beschriftet (schwarz) mit:  
ACHTUNG, hoher Ableitstrom  
Warning sign (yellow)  
inscribed (black) with:  
ATTENTION, high leakage current  
Ausrufezeichen im Dreieck (gelb)  
Exclamation sign in triangle (yellow)

3) Anschlußklemmen 50 mm<sup>2</sup>  
Klemmhülse: Schraubengewinde M6  
Anzugsmoment 6...8 Nm  
Terminals 50 mm<sup>2</sup>  
Sleeve: Screw-type thread M6  
Tightening torque 6...8 Nm  
4) Erdungsbolzen M8  
Earthing stud M8

Barcodenorm: Code 39  
Barcode-Identifizier: für MLFB-Nr. = 1 P  
für Version = 2 P  
für Sach.-Nr. = kein Identifizier  
Bar code standard: Code 39  
Bar code identifizier: for MLFB-no. = 1 P  
for version = 2 P  
for part no. = no identifier

Confie'á titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés  
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos  
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos

The reproduction, transmission or use of this document or its  
contents is not permitted without express written authority.  
Offenders will be liable for damages. All rights, including rights  
created by patent grant or registration of a utility model or design,  
are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwer-  
tung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht  
ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten  
zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für  
den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Netzfilter verpackt in: Karton Sach.-Nr. 339101.0134.02  
Einlagen entspr. Anforderungen, siehe Bl. 1  
Mains filter packed in: Box part no. 339101.0134.02  
Paddings as required, see page 1

DIN 6		Allg. Toleranz ISO 2768-mk		Doc.-number: A5E00133595	
First angle projection		Tolerances:		Scale: 2:5	
		Surface:		kg/piece:	
		Date: 28.09.2001		A2	
		Author: Markow		Material:	
		Check: Masatz		3-Phasen-Netzfilter 55 kW	
		Dep.: SD RD PE 5		Name:	
		Site: Erlangen F80		Typ/MLFB: 6SL3000-0BE25-5AA0	
		SIEMENS		A5E00133595	
		A&D		TA aa	
aa 79A24014		28.09.01		Mar	
Rev. Modification		Date		Name	
				Article: A5E00133595	
				Doc. type Revision Sheets:	
				Replacement for / replaced by:	