Freigegebene Peripheriebaugruppen für SIMOTION (SIMATIC- und Standard-Peripherie) **Gültigkeit dieser Liste:** **von SIMOTION Version V2.0** **bis SIMOTION Version V5.4 SP3 HFx**	I/O modules approved for SIMOTION (SIMATIC and standard I/O modules) **Validity of this list:** **from SIMOTION version V2.0** **to SIMOTION version V5.4 SP3 HFx**
Grundvoraussetzung ist, dass Ihre SIMOTION C/P/D Steuerung über die entsprechenden Anschlussmöglichkeiten verfügt und Sie die Steuerung mit der entsprechenden Runtime-Version betreiben können. **Außerdem müssen die verwendeten Peripheriebaugruppen von der eingesetzten HW-Konfig Version unterstützt werden. Abhängig von der verwendeten HW-Konfig-Version kann die Installation eines Hardware Support Package (HSP) erforderlich werden.**	**It is prerequisite that your SIMOTION C/P/D controller has the corresponding connection possibilities and the controller could be operated with the corresponding runtime version.** **In addition, the used peripheral modules must be supported by the used HW Config version. The installation of a hardware support package (HSP) may be necessary depending of the HW Config version.**
Bitte beachten Sie, dass sich systembedingt funktionale Unterschiede bezüglich des Einsatzes an SIMOTION und an SIMATIC ergeben können. So werden z.B. beim dezentralen Peripheriesystem ET 200M spezielle prozessleittechnischen Funktionen (z.B. HART-Baugruppen, ..) von SIMOTION nicht unterstützt. Hinsichtlich in dieser Liste nicht aufgeführte Baugruppen fragen Sie bitte Ihren Siemens Ansprechpartner	Please note that there may be system-related functional differences between the use with SIMOTION and SIMATIC. For example, with the distributed peripheral system ET 200M, special process technology functions (e.g. HART modules, ..) are not supported by SIMOTION. Please ask your Siemens contact person about modules not listed
Die detaillierte, regelmäßig aktualisierte Liste der mit SIMOTION freigegebenen Peripheriebaugruppen sowie Hinweise zu deren Einsatz können Sie im Internet abrufen unter: **https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/11886029**	The detailed, regularly updated list of the peripheral modules released for SIMOTION as well as their use can be found on the Internet under: **https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/11886029**
Graue Felder bedeuten "nicht relevant", z.B.: **- weil nur dezentraler Anschluss möglich ist oder** **- ältere Baugruppenvarianten, die nicht mehr berücksichtigt wurden**	**Gray fields mean "not relevant", e.g.:** **- only a distributed connection is possible,** **- refers to older module versions no longer catered for**
Neben den für SIMOTION freigegebenen Peripheriebaugruppen können an SIMOTION prinzipiell alle zertifizierten PROFIBUS Normslaves (DP-V0/DP-V1/DP-V2) und PROFINET IO Devices der Echtzeitklassen RT und IRT angeschlossen werden. Die Einbindung dieser Baugruppen erfolgt mittels GSD-Datei (PROFIBUS) bzw. GSDML-Datei (PROFINET) des jeweiligen Geräteherstellers.	In addition to the I/O modules enabled for SIMOTION, in principle all certified standard PROFIBUS slaves (DP-V0/DP-V1/DP-V2) and PROFINET IO devices with RT and IRT realtime classes may be connected to SIMOTION. These modules are integrated using the GSD file (PROFIBUS) or GSDML file (PROFINET) provided by the relevant device manufacturer.
Hinweis **Bitte beachten Sie, dass im Einzelfall weitere Randbedingungen erfüllt sein müssen, um einen Normslave/Normdevice in SIMOTION einzubinden. So sind für einige Baugruppen "Treiberbausteine" z.B. in Form von Funktionsbausteinen erforderlich, die eine Einbindung erlauben bzw. besonders komfortabel ermöglichen.** **Für die mit SIMOTION freigegebenen Baugruppen (z.B. S7-300 Baugruppe FM 350-1, ...) sind diese Treiberbausteine:** **- bis V3.2, SP1 Bestandteil der Function Library** **- ab V4.0 Bestandteil der SCOUT Befehlsbibliothek**	**Note** **Please note that in individual cases further boundary conditions must be fulfilled in order to integrate a standard slave / standard device into SIMOTION. Some modules need "driver modules", e.g. in the form of function blocks, which make integration possible or much easier.** **For modules approved for use with SIMOTION (e.g. S7-300 module FM 350-1, etc.), these driver blocks:** **- are part of the function library up to V3.2, SP1** **- are part of the SCOUT command library as of V4.0**
Zudem sehen FAQs zur Peripherieeinbindung zur Verfügung (siehe Links)	**Moreover FAQs for pheripheral module integration are available (see links)**

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
AS-Interface	AS-Interface	AS-Interface Master	AS-Interface Master	---	---		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	---	siehe unter "Netzübergänge"	see under "Network Transitions"
		AS-Interface Slaves	AS-Interface Slaves	---	---		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	---	AS-Interface Slaves werden nicht explizit aufgeführt. ASI-Slaves: nur DI/DO; ab V3.0, SP1: DI/DO und AI/AO mit Profil >= 7.3; siehe auch AS-Interface Master unter "Netzübergänge"	AS-Interface slaves are not listed explicitly. ASI-Slaves: only DI/DO; from V3.0, SP1 on: DI/DO and AI/AO with profile >= 7.3; see also AS-Interface Master under "Network Transitions"
		Failsafe	Fail Safe	3RK1 105-1AE04-2CA0	3RK1 105-1AE04-2CA0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	ab SIMOTION V4.0, FB _ASI_rdAsimonDiagnostic zum Auslesen der Diagnoseinformationen des ASIsafe Sicherheitsmonitors verfügbar; siehe auch AS-Interface Master unter "Netzübergänge" Funktionsbaustein für SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476513	from SIMOTION V4.0, FB _ASI_rdAsiMonDiagnostic for reading out the diagnostic information of the ASIsafe safety monitor available; see also AS-Interface Master under "Network Transitions" Function block for SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476513
					3RK1 105-1AE04-0CA0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
				3RK1 105-1BE04-2CA0	3RK1 105-1BE04-2CA0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
					3RK1 105-1BE04-0CA0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
ET 200eco	ET 200eco	Digitalausgabe	Digital Output	6ES7 142-3BF00-0XA0	6ES7 142-3BF00-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 142-3BH00-0XA0	6ES7 142-3BH00-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitalein-/ausgabe	Digital Input/Output	6ES7 143-3BH00-0XA0	6ES7 143-3BH00-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 143-3BH10-0XA0	6ES7 143-3BH10-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 141-3BF00-0XA0	6ES7 141-3BF00-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 141-3BH00-0XA0	6ES7 141-3BH00-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
		Failsafe	Fail Safe	6ES7 148-3FA00-0XB0	6ES7 148-3FA00-0XB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
ET 200eco PN	ET 200eco PN	Analogausgabe	Analog Output	6ES7 145-6HD00-0AB0	6ES7 145-6HD00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
		Analogeingabe	Analog Input	6ES7 144-6KD00-0AB0	6ES7 144-6KD00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
		Digitalausgabe	Digital Output	6ES7 142-6BF00-0AB0	6ES7 142-6BF00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
				6ES7 142-6BF50-0AB0	6ES7 142-6BF50-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
				6ES7 142-6BG00-0AB0	6ES7 142-6BG00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
				6ES7 142-6BH00-0AB0	6ES7 142-6BH00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
				6ES7 142-6BR00-0AB0	6ES7 142-6BR00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
		Digitalein-/ausgabe	Digital Input/Output	6ES7 147-6BG00-0AB0	6ES7 147-6BG00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 141-6BF00-0AB0	6ES7 141-6BF00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
				6ES7 141-6BG00-0AB0	6ES7 141-6BG00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
				6ES7 141-6BH00-0AB0	6ES7 141-6BH00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
		Kommunikationsmodule	Communication Modules	6ES7 148-6JA00-0AB0	6ES7 148-6JA00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.5	nein/no	IO-Link Master Funktionsbaustein für SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476513	IO-Link Master Function block für SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476513
ET 200AL	ET 200AL	Interfacemodule	Interface Modules	6ES7 157-1AA00-0AB0	6ES7 157-1AA00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	nicht/not relevant	nein/no	IM 151-1 DP	IM 151-1 DP
				6ES7 157-1AB00-0AB0	6ES7 157-1AB00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.5	nein/no	IM 151-1 PN	IM 151-1 PN
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 141-5AF00-0BA0	6ES7 141-5AF00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no		
				6ES7 141-5AH00-0BA0	6ES7 141-5AH00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no		
				6ES7 141-5BF00-0BA0	6ES7 141-5BF00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no		
		Digitalausgabe	Digital Output	6ES7 142-5AF00-0BA0	6ES7 142-5AF00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no		
		Digitalein-/ausgabe	Digital Input/Output	6ES7 143-5AF00-0BA0	6ES7 143-5AF00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no		
				6ES7 143-5AH00-0BA0	6ES7 143-5AH00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no		
				6ES7 143-5BF00-0BA0	6ES7 143-5BF00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no		
		Analogeingabe	Analog Input	6ES7 144-5KD00-0BA0	6ES7 144-5KD00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no		
		Analogausgabe	Analog Output	6ES7 145-5ND00-0BA0	6ES7 145-5ND00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no		
		Kommunikationsmodule	Communication Modules	6ES7 147-5JD00-0BA0	6ES7 147-5JD00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no	CM 4x IO-Link Funktionsbaustein für SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109740369	CM 4x IO-Link Function block für SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109740369

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
ET 200iS (Ex-Bereich)	ET 200iS (Hazardous Conditions)	Analogausgabe	Analog Output	6ES7 135-5RB00-0AB0	6ES7 135-5RB00-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 135-5TB00-0AB0	6ES7 135-5TB00-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Analogeingabe	Analog Input	6ES7 134-5RB00-0AB0	6ES7 134-5RB00-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 134-5RB50-0AB0	6ES7 134-5RB50-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 134-5SB00-0AB0	6ES7 134-5SB00-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 134-5SB50-0AB0	6ES7 134-5SB50-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 134-5TB00-0AB0	6ES7 134-5TB00-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 134-5TB50-0AB0	6ES7 134-5TB50-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitalausgabe	Digital Output	6ES7 132-5SB00-0AB0	6ES7 132-5SB00-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 131-5RD00-0AB0	6ES7 131-5RD00-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Interfacemodule, PROFIBUS	Interface Modules, PROFIBUS	6ES7 151-2AA00-0AB0	6ES7 151-2AA00-0AB0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Sonstige Baugruppen	Other Modules	6ES7 138-5EA00-0AA0	6ES7 138-5EA00-0AA0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 193-5DB00-0AA0	6ES7 193-5DB00-0AA0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
ET 200iSP (Ex-Bereich)	ET 200iSP (Hazardous Conditions)	Analogausgabe	Analog Output	6ES7 135-7TD00-0AB0	6ES7 135-7TD00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 138-7BB00-0AB0	6ES7 138-7BB00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Analogeingabe	Analog Input	6ES7 134-7SD00-0AB0	6ES7 134-7SD00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 134-7SD51-0AB0	6ES7 134-7SD51-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 134-7SD50-0AB0	6ES7 134-7SD51-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 134-7TD00-0AB0	6ES7 134-7TD00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 134-7TD50-0AB0	6ES7 134-7TD50-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitalausgabe	Digital Output	6ES7 132-7GD00-0AB0	6ES7 132-7GD00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 132-7GD10-0AB0	6ES7 132-7GD10-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 132-7GD20-0AB0	6ES7 132-7GD20-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 132-7RD01-0AB0	6ES7 132-7RD01-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 132-7RD00-0AB0	6ES7 132-7RD01-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 132-7RD11-0AB0	6ES7 132-7RD11-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 132-7RD10-0AB0	6ES7 132-7RD11-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 132-7RD21-0AB0	6ES7 132-7RD21-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 132-7RD20-0AB0	6ES7 132-7RD21-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7132-7HB00-0AB0	6ES7132-7HB00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 131-7RF00-0AB0	6ES7 131-7RF00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Interfacemodule, PROFIBUS	Interface Modules, PROFIBUS	6ES7 152-1AA00-0AB0	6ES7 152-1AA00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Power-Module, Stromversorgung	Power Modules, Power Supply	6ES7 138-7EA01-0AA0	6ES7 138-7EA01-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 138-7EA00-0AA0	6ES7 138-7EA01-0AA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Sonstige Baugruppen	Other Modules	6ES7 138-7AA00-0AA0	6ES7 138-7AA00-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
ET 200M	ET 200M	Interfacemodule, PROFIBUS	Interface Modules, PROFIBUS	6ES7 153-1AA03-0XB0	6ES7 153-1AA03-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt: - Sync / Freeze - Baugruppentausch im Betrieb	SIMOTION does not support the following functions: - Sync / Freeze - exchange of modules during operation
					6ES7 153-1AA02-0XB0	6ES7 153-1AA03-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 153-1AA01-0XB0	6ES7 153-1AA02-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 153-1AA00-0XB0	6ES7 153-1AA01-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 153-1AA83-0XB0	6ES7 153-1AA83-0XB0	6AG1 153-1AA03-2XB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 153-1AA82-0XB0	6ES7 153-1AA83-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 153-2AA02-0XB0	6ES7 153-2AA02-0XB0	6ES7 153-2BA00-0XB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 153-2AA01-0XB0	6ES7 153-2BA00-0XB0	nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 153-2AA00-0XB0	6ES7 153-2AA01-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 153-2AR02-0XA0	6ES7 153-2AR02-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 153-2AR01-0XA0	6ES7 153-2AR02-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 153-2AR00-0XA0	6ES7 153-2AR01-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 153-2BA02-0XB0	6ES7 153-2BA02-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nicht/not relevant	ja/yes	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt: - Baugruppentausch im Betrieb - Uhrzeitsynchronisation / Zeitstempelung	SIMOTION does not support the following functions: - exchange of modules during operation - clock synchronization / time stamp
					6ES7 153-2BA01-0XB0	6ES7 153-2BA02-0XB0	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	ja/yes	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt: - Baugruppentausch im Betrieb - Uhrzeitsynchronisation / Zeitstempelung Einsatz in Verbindung mit STEP 7 bis V5.4, SP1: Bei taktsynchr. Betrieb muss zur Erreichung von min. Zykluszeiten die 6ES7153-2BA00-0XB0 statt der 6ES7153-2BA01-0XB0 in HW-Konfig projektiert werden. (AP00293178) Das Problem ist mit Hotfix 5 beseitigt.	SIMOTION does not support the following functions: - exchange of modules during operation - clock synchronization / time stamp Use in combination with STEP 7 up to V5.4, SP1: To reach short cycle times in isocronous mode the 6ES7153-2BA00-0XB0 instead of 6ES7153-2BA01-0XB0 must be configured in HW configuration (AP00293178) The problem is solved with Hotfix 5.
					6ES7 153-2BA00-0XB0	6ES7 153-2BA01-0XB0	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	ja/yes	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt: - Baugruppentausch im Betrieb - Uhrzeitsynchronisation / Zeitstempelung	SIMOTION does not support the following functions: - exchange of modules during operation - clock synchronization / time stamp
				6ES7 153-2BA82-0XB0	6ES7 153-2BA82-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 153-2BA81-0XB0	6ES7 153-2BA82-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 153-2BB00-0XB0	6ES7 153-2BB00-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	nein/no	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt: - Baugruppentausch im Betrieb - Uhrzeitsynchronisation / Zeitstempelung	SIMOTION does not support the following functions: - exchange of modules during operation - clock synchronization / time stamp
					6ES7 153-2AB01-0XB0	6ES7 153-2BB00-0XB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 153-2AB00-0XB0	6ES7 153-2AB01-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 153-3AA01-0XB0	6ES7 153-3AA01-0XB0	6ES7 153-2AA02-0XB	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 153-3AA00-0XB0	6ES7 153-3AA01-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Interfacemodule, PROFINET	Interface Modules, PROFINET	6ES7 153-4AA01-0XB0	6ES7 153-4AA01-0XB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
					6ES7 153-4AA00-0XB0	6ES7 153-4AA01-0XB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 153-4BA00-0XB0	6ES7 153-4BA00-0XB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
ET 200MP	ET 200MP	Interfacemodule, PROFINET	Interface Modules, PROFINET	6ES7 155-5xxx-xxxx	6ES7 155-5xxx-xxxx		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.4	ja/yes	nur mit SCOUT TIA; Taktsynchronität modulabhängig	Only with SCOUT TIA; Isochronous mode module dependent
		Interfacemodule, PROFIBUS	Interface Modules, PROFIBUS	6ES7 155-5xxx-xxxx	6ES7 155-5xxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	nicht/not relevant	nein/no	nur mit SCOUT TIA	Only with SCOUT TIA
		Digitaleingabe SM 521	Digital Input SM 521	6ES7 521-1Bxxx-xxxx	6ES7 521-1Bxxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	Taktsynchronität modulabhängig	Isochronous mode module dependent
		Digitalausgabe SM 522	Digital Output SM 522	6ES7 522-1Bxxx-xxxx	6ES7 522-1Bxxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	Taktsynchronität modulabhängig	Isochronous mode module dependent
		Digitalein-/ausgabe SM 523	Digital Input/Output SM 523	6ES7 523-1BL00-0AA0	6ES7 523-1BL00-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	nein/no		
		Analogeingabe SM 531	Analog Input SM 531	6ES7 531-7xxx-xxxx	6ES7 531-7xxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	Taktsynchronität modulabhängig	Isochronous mode module dependent
		Analogausgabe SM 532	Analog Output SM 532	6ES7 532-5xxxx-xxxx	6ES7 532-5xxxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	Taktsynchronität modulabhängig	Isochronous mode module dependent
		Analogein-/ausgabe SM 534	Analog Input/Output SM 534	6ES7 534-7QE00-0AB0	6ES7 534-7QE00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	nein/no		
		Fehlersichere Module	Fail-safe Modules	6ES7 526-xxxxx-xxxx	6ES7 526-xxxxx-xxxx		nicht/not relevant	nein/no	nein/no			
		Kommunikationsmodule	Communication Modules	6ES7 540-1Axxx-xxxx	6ES7 540-1Axxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5		CM PtP (Freeport, 3964(R), Modbus RTU, USS) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109756200	CM PtP (Freeport, 3964(R), Modbus RTU, USS) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109756200
				6GK7 542-5DX00-0XE0	6GK7 542-5DX00-0XE0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no		CM 1542-5	CM 1542-5
				6GK7 542-5FX00-0XE0	6GK7 542-5FX00-0XE0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no		CP 1542-5	CP 1542-5
				6GK7 542-1AX00-0XE0	6GK7 542-1AX00-0XE0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no		CM 1542-1	CM 1542-1
				6GK7 543-1AX00-0XE0	6GK7 543-1AX00-0XE0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no		CP 1543-1	CP 1543-1
				6GK7 543-1MX00-0XE0	6GK7 543-1MX00-0XE0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no		TIM 1531 IRC	TIM 1531 IRC
		Technologie- und Spezialmodule	Technology and special modules	6ES7 552-1AA00-0AB0	6ES7 552-1AA00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	ab/from V4.4 HF6	ja/yes	TM Timer DIDQ 16x24V siehe SIMOTION Handbuch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744630	TM Timer DIDQ 16x24V see SIMOTION manual: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109744630
				6ES7 550-1AA00-0AB0	6ES7 550-1AA00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no		TM Count 2x24V	TM Count 2x24V
				6ES7 551-1AB00-0AB0	6ES7 551-1AB00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no		TM PosInput 2	TM PosInput 2
				6ES7 553-1AA00-0AB0	6ES7 553-1AA00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no		TM PTO 4	TM PTO 4
				7MH4 xxx-xxxxx-xxxx	7MH4 xxx-xxxxx-xxxx		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	SIWAREX siehe unter "Sensor-Systeme"	SIWAREX see under "Sensor Systems"

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
ET 200pro	ET 200pro	Analogausgabe	Analog Output	6ES7 145-4FF00-0AB0	6ES7 145-4FF00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 145-4GF00-0AB0	6ES7 145-4GF00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
		Analogeingabe	Analog Input	6ES7 144-4FF00-0AB0	6ES7 144-4FF00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 144-4GF00-0AB0	6ES7 144-4GF00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 144-4JF00-0AB0	6ES7 144-4JF00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP1	ab/from V4.1, SP1	nein/no		
				6ES7 144-4PF00-0AB0	6ES7 144-4PF00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
		Digitalausgabe	Digital Output	6ES7 142-4BD00-0AA0	6ES7 142-4BD00-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 142-4BD00-0AB0	6ES7 142-4BD00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 142-4BF00-0AA0	6ES7 142-4BF00-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 141-4BF00-0AA0	6ES7 141-4BF00-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 141-4BF00-0AB0	6ES7 141-4BF00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
		Failsafe	Fail Safe	6ES7 148-4FA00-0AB0	6ES7 148-4FA00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 148-4FC00-0AB0	6ES7 148-4FC00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 148-4FS00-0AB0	6ES7 148-4FS00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
		Frequenzumrichter	Frequency Converter	6SL3 235-0TE21-0SB0	6SL3 235-0TE21-0SB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6SL3 235-0TE21-1RB0	6SL3 235-0TE21-1RB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
		Interfacemodule, PROFIBUS	Interface Modules, PROFIBUS	6ES7 154-1AA00-0AB0	6ES7 154-1AA00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 154-2AA00-0AB0	6ES7 154-2AA00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 154-8AB00-0AB0	6ES7 154-8AB00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Interfacemodule, PROFINET	Interface Modules, PROFINET	6ES7 154-4AB10-0AB0	6ES7 154-4AB10-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
					6ES7 154-4AB00-0AB0	6ES7 154-4AB10-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 154-6AB00-0AB0	6ES7 154-6AB00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
		Motorstarter	Motor Starters	3RK1 304-5*S40-2AA*	3RK1 304-5*S40-2AA*		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				3RK1 304-5*S40-3AA*	3RK1 304-5*S40-3AA*		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				3RK1 304-5*S40-4AA*	3RK1 304-5*S40-4AA*		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				3RK1 304-5*S40-5AA*	3RK1 304-5*S40-5AA*		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				3RK1 304-5*S70-2AA*	3RK1 304-5*S70-2AA*		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				3RK1 304-5*S70-3AA*	3RK1 304-5*S70-3AA*		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
		Motorstarter, Zubehör	Motor Starters, Accessories	3RK1 304-0HS00-6AA0	3RK1 304-0HS00-6AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				3RK1 304-0HS00-7AA0	3RK1 304-0HS00-7AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				3RK1 304-0HS00-8AA0	3RK1 304-0HS00-8AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
		Power-Module, Stromversorgung	Power Modules, Power Supply	6ES7 148-4CA00-0AA0	6ES7 148-4CA00-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 148-4CA60-0AA0	6ES7 148-4CA60-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
		Sonstige Baugruppen	Other Modules	6ES7 148-4EA00-0AA0	6ES7 148-4EA00-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 148-4EB00-0AA0	6ES7 148-4EB00-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
ET 200R	ET 200R	Digitalein-/ausgabe	Digital Input/Output	6ES7 143-2BH00-0AB0	6ES7 143-2BH00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 143-2BH50-0AB0	6ES7 143-2BH50-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
ET 200S	ET 200S	Analogausgabe	Analog Output	6ES7 135-4FB01-0AB0	6ES7 135-4FB01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 135-4FB00-0AB0	6ES7 135-4FB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 135-4FB52-0AB0	6ES7 135-4FB52-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.0	ab/from V4.0	ja/yes	STEP 7 V5.4/5.4, SP1: HSP2020 erforderlich	STEP 7 V5.4/5.4, SP1: HSP2020 required
				6ES7 135-4GB01-0AB0	6ES7 135-4GB01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 135-4GB00-0AB0	6ES7 135-4GB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 135-4GB52-0AB0	6ES7 135-4GB52-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP2	ab/from V4.1, SP2	ja/yes		
				6ES7 135-4LB02-0AB0	6ES7 135-4LB02-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 135-4LB01-0AB0	6ES7 135-4LB02-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 135-4LB00-0AB0	6ES7 135-4LB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 135-4MB02-0AB0	6ES7 135-4MB02-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 135-4MB01-0AB0	6ES7 135-4MB02-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 135-4MB00-0AB0	6ES7 135-4MB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
		Analogeingabe	Analog Input	6ES7 134-4FB01-0AB0	6ES7 134-4FB01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 134-4FB00-0AB0	6ES7 134-4FB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4FB52-0AB0	6ES7 134-4FB52-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP2	ab/from V4.1, SP2	ja/yes		
					6ES7 134-4FB51-0AB0	6ES7 134-4FB52-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 134-4FB50-0AB0	6ES7 134-4FB51-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4GB01-0AB0	6ES7 134-4GB01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 134-4GB00-0AB0	6ES7 134-4GB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4GB11-0AB0	6ES7 134-4GB11-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 134-4GB10-0AB0	6ES7 134-4GB11-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4GB52-0AB0	6ES7 134-4GB52-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.0	ab/from V4.0	ja/yes	STEP 7 V5.4/5.4, SP1: HSP2020 erforderlich	STEP 7 V5.4/5.4, SP1: HSP2020 required
					6ES7 134-4GB51-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 134-4GB50-0AB0	6ES7 134-4GB51-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4GB62-0AB0	6ES7 134-4GB62-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	ab/from V4.1, SP4	ja/yes		
					6ES7 134-4GB61-0AB0	6ES7 134-4GB62-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 134-4GB60-0AB0	6ES7 134-4GB61-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4GD00-0AB0	6ES7 134-4GD00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4JB01-0AB0	6ES7 134-4JB01-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 134-4JB00-0AB0	6ES7 134-4JB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4JB51-0AB0	6ES7 134-4JB51-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
					6ES7 134-4JB50-0AB0	6ES7 134-4JB51-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4LB02-0AB0	6ES7 134-4LB02-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 134-4LB00-0AB0	6ES7 134-4LB02-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4MB02-0AB0	6ES7 134-4MB02-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 134-4MB00-0AB0	6ES7 134-4MB02-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4NB01-0AB0	6ES7 134-4NB01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 134-4NB00-0AB0	6ES7 134-4NB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 134-4NB51-0AB0	6ES7 134-4NB51-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 134-4NB50-0AB0	6ES7 134-4NB51-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
		Digitalausgabe	Digital Output	6ES7 132-4BB01-0AA0	6ES7 132-4BB01-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 132-4BB00-0AA0	6ES7 132-4BB01-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 132-4BB01-0AB0	6ES7 132-4BB01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 132-4BB00-0AB0	6ES7 132-4BB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
				6ES7 132-4BB31-0AA0	6ES7 132-4BB31-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 132-4BB30-0AA0	6ES7 132-4BB31-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 132-4BB31-0AB0	6ES7 132-4BB31-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 132-4BB30-0AB0	6ES7 132-4BB31-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
				6ES7 132-4BD02-0AA0	6ES7 132-4BD02-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	ab/from V4.1, SP4	ja/yes		
					6ES7 132-4BD01-0AA0	6ES7 132-4BD02-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 132-4BD00-0AA0	6ES7 132-4BD01-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
				6ES7 132-4BD32-0AA0	6ES7 132-4BD32-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V4.0	ab/from V4.0	ja/yes	STEP 7 V5.4/5.4, SP1: HSP2020 erforderlich	STEP 7 V5.4/5.4, SP1: HSP2020 required
					6ES7 132-4BD31-0AA0	6ES7 132-4BD32-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 132-4BD30-0AA0	6ES7 132-4BD31-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
				6ES7 132-4BD50-0AA0	6ES7 132-4BD50-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 132-4BF00-0AA0	6ES7 132-4BF00-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V4.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 132-4BF50-0AA0	6ES7 132-4BF50-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 132-4FB01-0AB0	6ES7 132-4FB01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 132-4FB00-0AB0	6ES7 132-4FB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 132-4HB01-0AB0	6ES7 132-4HB01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 132-4HB00-0AB0	6ES7 132-4HB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 132-4HB10-0AB0	6ES7 132-4HB10-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7132-4HB50-0AB0	6ES7132-4HB50-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 131-4BB01-0AA0	6ES7 131-4BB01-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 131-4BB00-0AA0	6ES7 131-4BB01-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 131-4BB01-0AB0	6ES7 131-4BB01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes	Taktsynchroner Betrieb: für minimale Buszyklen muss kürzeste Filterzeit eingestellt werden	Isochrone Mode: for shortest clock cycle times use shortest filter times
					6ES7 131-4BB00-0AB0	6ES7 131-4BB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes	Taktsynchroner Betrieb: für minimale Buszyklen muss kürzeste Filterzeit eingestellt werden	Isochrone Mode: for shortest clock cycle times use shortest filter times
				6ES7 131-4BD01-0AA0	6ES7 131-4BD01-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 131-4BD00-0AA0	6ES7 131-4BD01-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 131-4BD01-0AB0	6ES7 131-4BD01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes	Taktsynchroner Betrieb: für minimale Buszyklen muss kürzeste Filterzeit eingestellt werden;	Isochrone Mode: for shortest clock cycle times use shortest filter times;
					6ES7 131-4BD00-0AB0	6ES7 131-4BD01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes	Taktsynchroner Betrieb: für minimale Buszyklen muss kürzeste Filterzeit eingestellt werden	Isochrone Mode: for shortest clock cycle times use shortest filter times
				6ES7 131-4BD51-0AA0	6ES7 131-4BD51-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 131-4BD50-0AA0	6ES7 131-4BD51-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 131-4BF00-0AA0	6ES7 131-4BF00-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V4.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 131-4BF50-0AA0	6ES7 131-4BF50-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 131-4CD00-0AB0	6ES7 131-4CD00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V4.0	ja/yes		
				6ES7 131-4EB00-0AB0	6ES7 131-4EB00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 131-4FB00-0AB0	6ES7 131-4FB00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 131-4RD00-0AB0	6ES7 131-4RD00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	ab/from V4.0	nein/no		
		Failsafe	Fail Safe	3RK1 301-**B13-0AA2	3RK1 301-**B13-0AA2		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no	nein/no	SIMOTION als Master im F-Querverkehr; Die SIMOTION-CPU verfügt über keine sicheren Logikfunktionen	SIMOTION as master in the F data exchange broadcast; The SIMOTION CPU has no safe logic functions
				3RK1 301-**B13-1AA2	3RK1 301-**B13-1AA2		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
				3RK1 903-3BA01	3RK1 903-3BA01		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
					3RK1 903-3BA00	3RK1 903-3BA01	nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
				3RK1 903-3CA00	3RK1 903-3CA00		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
				3RK1 903-3DA00	3RK1 903-3DA00		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 138-4CF02-0AB0	6ES7 138-4CF02-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4CF01-0AB0	6ES7 138-4CF02-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4CF00-0AB0	6ES7 138-4CF02-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 138-4CF41-0AB0	6ES7 138-4CF41-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4CF40-0AB0	6ES7 138-4CF41-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 138-4FA03-0AB0	6ES7 138-4FA03-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4FA02-0AB0	6ES7 138-4FA03-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4FA01-0AB0	6ES7 138-4FA02-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4FA00-0AB0	6ES7 138-4FA02-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 138-4FB02-0AB0	6ES7 138-4FB02-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4FB01-0AB0	6ES7 138-4FB02-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4FB00-0AB0	6ES7 138-4FB02-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 138-4FC00-0AB0	6ES7 138-4FC00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 138-4FR00-0AA0	6ES7 138-4FR00-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 151-7FA20-0AB0	6ES7 151-7FA01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.3	nicht/not relevant	nein/no		
						6ES7 151-7FA20-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 151-7FA00-0AB0	6ES7 151-7FA01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 151-8AB01-0AB0	6ES7 151-8AB00-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	IM 151-8 PN/DP F CPU, integrierte PROFINET Schnittstelle, 3 RJ45 Ports	IM 151-8 PN/DP F CPU, integrated PROFINET Interface, 3 RJ45 Ports
				6ES7 153-7FA20-0AB0	6ES7 153-7FA20-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Frequenzumrichter	Frequency Converter	6SL3 244-0SA00-1AA1	6SL3 244-0SA00-1AA1		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP2	ab/from V4.1, SP2	nein/no	6SL3225-0SE17-5UA1 Leistungsteil IPM25 750 W 6SL3225-0SE22-2UA1 Leistungsteil IPM25 2,2 kW 6SL3225-0SE24-0UA1 Leistungsteil IPM25 4,0 kW Achtung: nur neue Reglerbaugruppe mit neuem Leistungsteil kombinierbar! Funktionsbaustein für SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476503	6SL3225-0SE17-5UA1 power module IPM25 750 W 6SL3225-0SE22-2UA1 power module IPM25 2,2 kW 6SL3225-0SE24-0UA1 power module IPM25 4,0 kW attention: only new control module can be combined with new power module! Function block for SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476503
					6SL3 244-0SA00-1AA0	6SL3 244-0SA00-1AA1	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP1	ab/from V4.1, SP1	nein/no	Control unit ICU24 ab Erzeugnisstand A03, V1.02.08.00	Control unit ICU24 from product version A03, V1.02.08.00
				6SL3 244-0SA01-1AA1	6SL3 244-0SA01-1AA1		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP2	ab/from V4.1, SP2	nein/no	6SL3225-0SE17-5UA1 Leistungsteil IPM25 750 W 6SL3225-0SE22-2UA1 Leistungsteil IPM25 2,2 kW 6SL3225-0SE24-0UA1 Leistungsteil IPM25 4,0 kW Achtung: nur neue Reglerbaugruppe mit neuem Leistungsteil kombinierbar! Funktionsbaustein für SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476503	6SL3225-0SE17-5UA1 power module IPM25 750 W 6SL3225-0SE22-2UA1 power module IPM25 2,2 kW 6SL3225-0SE24-0UA1 power module IPM25 4,0 kW attention: only new control module can be combined with new power module! Function block for SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476503
					6SL3 244-0SA01-1AA0	6SL3 244-0SA01-1AA1	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP1	ab/from V4.1, SP1	nein/no	Control unit ICU24F ab Erzeugnisstand A03, V1.02.08.00	Control unit ICU24F from product version A03, V1.02.08.00
		Funktions-/Technologiebaugruppen	Function / Technology Modules	6ES7 138-4DA04-0AB0	6ES7 138-4DA04-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes	Einbindung über E/A-Schnittstelle (nicht über TO)	Integration via I/O interface (not via TO)
					6ES7 138-4DA03-0AB0	6ES7 138-4DA04-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 138-4DA02-0AB0	6ES7 138-4DA03-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 138-4DA01-0AB0	6ES7 138-4DA02-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 138-4DA00-0AB0	6ES7 138-4DA01-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 138-4DB03-0AB0	6ES7 138-4DB03-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.0	ab/from V4.0	ja/yes	Einbindung über E/A-Schnittstelle oder SIMOTION Technologie Objekt, V4.0: HSP2022 erforderlich	Integration via I/O interface or SIMOTION technology object V4.0: HSP2022 required
					6ES7 138-4DB02-0AB0	6ES7 138-4DB03-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes	Einbindung über E/A-Schnittstelle (nicht über TO)	Integration via I/O interface (not via TO)
					6ES7 138-4DB01-0AB0	6ES7 138-4DB02-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 138-4DB00-0AB0	6ES7 138-4DB01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 138-4DC00-0AB0	6ES7 138-4DC00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 138-4DD00-0AB0	6ES7 138-4DD00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 138-4DE02-0AB0	6ES7 138-4DE02-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes	Einbindung über E/A-Schnittstelle (nicht über TO)	Integration via I/O interface (not via TO)
					6ES7 138-4DE01-0AB0	6ES7 138-4DE02-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	ja/yes		
					6ES7 138-4DE00-0AB0	6ES7 138-4DE01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 138-4DL00-0AB0	6ES7 138-4DL00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 138-4DK00-0AB0	6ES7 138-4DL00-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.1	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4DJ00-0AB0	6ES7 138-4DL00-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.1	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4DH00-0AB0	6ES7 138-4DL00-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4DG00-0AB0	6ES7 138-4DL00-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 138-4GA50-0AB0	6ES7 138-4GA50-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Interfacemodule, mit CPU	Interface Modules, with CPU	6ES7 138-4HA00-0AB0	6ES7 138-4HA00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 151-7AA13-0AB0	6ES7 151-7AA13-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no	von SIMOTION wird Sync / Freeze nicht unterstützt	SIMOTION does not support Sync / Freeze
					6ES7 151-7AA11-0AB0	6ES7 151-7AA13-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 151-7AA10-0AB0	6ES7 151-7AA11-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 151-7AA00-0AB0	6ES7 151-7AA11-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 151-7AB00-0AB0	6ES7 151-7AB00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 151-8AB00-0AB0	6ES7 151-8AB0-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
		Interfacemodule, PROFIBUS	Interface Modules, PROFIBUS	6ES7 151-1AA05-0AB0	6ES7 151-1AA05-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no	nein/no		
					6ES7 151-1AA04-0AB0	6ES7 151-1AA05-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt: - Sync / Freeze	SIMOTION does not support the following functions: - Sync / Freeze
					6ES7 151-1AA03-0AB0	6ES7 151-1AA04-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 151-1AA02-0AB0	6ES7 151-1AA04-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 151-1AA01-0AB0	6ES7 151-1AA04-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 151-1AA00-0AB0	6ES7 151-1AA04-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 151-1AB02-0AB0	6ES7 151-1AB02-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt:	SIMOTION does not support the following functions:
					6ES7 151-1AB01-0AB0	6ES7 151-1AB02-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 151-1AB00-0AB0	6ES7 151-1AB02-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 151-1BA02-0AB0	6ES7 151-1BA02-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	nicht/not relevant	ja/yes	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt: - Sync / Freeze - Baugruppentausch im Betrieb ab V4.0: Baugruppentausch im Betrieb wird unterstützt Einsatz in Verbindung mit STEP 7 bis V5.4, SP1: Bei taktsynchr. Betrieb muss zur Erreichung von min. Zykluszeiten die 6ES7151-1BA01-0AB0 statt der 6ES7151-1BA02-0AB0 in HW-Konfig projektiert werden. (AP00293178) Das Problem ist mit Hotfix 5 beseitigt.	SIMOTION does not support the following functions: - Sync / Freeze - exchange of modules during operation from V4.0: exchange of modules during operation is supported Use in combination with STEP 7 up to V5.4, SP1: To reach short cycle times in isocronous mode the 6ES7151-1BA01-0AB0 instead of 6ES7151-1BA02-0AB0 must be configured in HW configuration (AP00293178) The problem is solved with Hotfix 5.
					6ES7 151-1BA01-0AB0	6ES7 151-1BA02-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	ja/yes	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt: - Sync / Freeze - Baugruppentausch im Betrieb ab V4.0: Baugruppentausch im Betrieb wird unterstützt	SIMOTION does not support the following functions: - Sync / Freeze - exchange of modules during operation from V4.0: exchange of modules during operation is supported
					6ES7 151-1BA00-0AB0	6ES7 151-1BA01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	ja/yes		
				6ES7 151-1CA00-0AB0	6ES7 151-1CA00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt: - Sync / Freeze - Baugruppentausch im Betrieb ab V4.0: Baugruppentausch im Betrieb wird unterstützt	SIMOTION does not support the following functions: - Sync / Freeze - exchange of modules during operation from V4.0: exchange of modules during operation is supported

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Interfacemodule, PROFINET	Interface Modules, PROFINET	6ES7 151-3AA23-0AB0	6ES7 151-3AA23-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
					6ES7 151-3AA22-0AB0	6ES7 151-3AA23-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
					6ES7 151-3AA20-0AB0	6ES7 151-3AA22-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 151-3AA10-0AB0	6ES7 151-3AA20-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 151-3AA00-0AB0	6ES7 151-3AA10-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 151-3BA23-0AB0	6ES7 151-3BA23-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP4	nein/no		
					6ES7 151-3BA22-0AB0	6ES7 151-3BA23-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
					6ES7 151-3BA20-0AB0	6ES7 151-3BA22-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 151-3BA00-0AB0	6ES7 151-3BA20-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6ES7 151-3BA60-0AB0	6ES7 151-3BA60-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP2	ja/yes		
					6ES7 151-3BA50-0AB0	6ES7 151-3BA60-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP1	ja/yes	ab STEP 7 V5.4, SP2; STEP 7 V5.4, SP2: HSP139 >= V1.1 erforderlich	from STEP 7 V5.4, SP2; STEP 7 V5.4, SP2: HSP139 >= V1.1 required
				6ES7 151-3BB23-0AB0	6ES7 151-3BB23-0AB0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
					6ES7 151-3BB22-0AB0	6ES7 151-3BB23-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
					6ES7 151-3BB21-0AB0	6ES7 151-3BB22-0AB0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
		IQ-Sense	IQ-Sense	6ES7 138-4GA00-0AB0	6ES7 138-4GA00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no	Anmerkungen: Einbindung über E/A-Schnittstelle (keine Standard FBs für SIMOTION verfügbar)	Notes: Integration via I/O interface (no standard FBs for SIMOTION available)
		Kommunikationsbaugruppen (seriell)	Communication Modules (serial)	6ES7 138-4DF01-0AB0	6ES7 138-4DF01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V4.1, SP1	nein/no	1SI-Modul: ab Erzeugnisstand E01, ab FW-Version V1.0.4; SIMOTION: ab V3.0, SP1; FBs unterstützen 4-/8-Byte Datenschnittstelle (ab SIMOTION V4.0 auch 32-Byte Datenschnittstelle) Funktionsbaustein für SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476506	1SI module: from product version E01, from FW version V1.0.4; SIMOTION: from V3.0, SP1; FBs only support 4-/8-byte data interface (from SIMOTION V4.0 also 32-byte data interface) Function block for SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476506
					6ES7 138-4DF00-0AB0	6ES71384DF010AB0	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no	1SI-Modul: ab Erzeugnisstand E03, SIMOTION: ab V3.0, SP1	1SI module: from product version E03, SIMOTION: from V3.0, SP1
				6ES7 138-4DF11-0AB0	6ES7 138-4DF11-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 138-4DF10-0AB0	6ES7 138-4DF11-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
		Motorstarter	Motor Starters	3RK1 301-**B00-0AA2	3RK1 301-**B00-0AA2		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					3RK1 301-**B00-0AA1	3RK1 301-**B00-0AA2	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					3RK1 301-**B00-0AA0	3RK1 301-**B00-0AA2	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				3RK1 301-**B00-1AA2	3RK1 301-**B00-1AA2		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					3RK1 301-**B00-1AA1	3RK1 301-**B00-1AA1	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					3RK1 301-**B00-1AA0	3RK1 301-**B00-1AA2	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
		Motorstarter, Erweiterungsmodule	Motor Starters, Expansion Modules	3RK1 903-0CA00	3RK1 903-0CA00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-0CB00	3RK1 903-0CB00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-0CC00	3RK1 903-0CC00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-0CE00	3RK1 903-0CE00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-0CF00	3RK1 903-0CF00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-0CG00	3RK1 903-0CG00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
		Motorstarter, High Feature	Motor Starters, High Feature	3RK1 301-**B10-0AA4	3RK1 301-**B10-0AA4		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
					3RK1 301-**B10-0AA3		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
					3RK1 301-**B10-0AA2	3RK1 301-**B10-0AA3	nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 301-**B10-1AA4	3RK1 301-**B10-1AA4		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
					3RK1 301-**B10-1AA3		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
					3RK1 301-**B10-1AA2	3RK1 301-**B10-1AA3	nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 301-**B20-0AA4	3RK1 301-**B20-0AA4		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
					3RK1 301-**B20-0AA3		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
					3RK1 301-**B20-0AA2	3RK1 301-**B20-0AA3	nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
		Motorstarter, High Feature, Zubehör	Motor Starters, High Feature, Accessories	3RK1 903-0CH10	3RK1 903-0CH10		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V4.0	nein/no		
					3RK1 903-0CH00	3RK1 903-0CH10	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				3RK1 903-0CH20	3RK1 903-0CH20		nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-2AC00	3RK1 903-2AC00		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-2AC10	3RK1 903-2AC10		nicht/not relevant	ab/from V2.1	ab/from V4.0	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Motorstarter, Powermodul	Motor Starters, Power Module	3RK1 903-0BA00	3RK1 903-0BA00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
		Optionenhandling	Option Handling	6ES7 151-xxxxx-xxxxx	6ES7 151-xxxxx-xxxxx		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	---	Optionenhandling mit Reservemodulen: Es werden bestimmte Power- und Interfacemodule benötigt. (siehe ET200S Handbuch). Über die Steuer- (PAA) und Rückmeldeschnittstelle (PAE) des Powermoduls können die Optionen über das Anwenderprogr. gesteuert werden.	Option handling with reserve modules: Certain power and interface modules are required (see ET200S manual). You can use the control (PIQ) and feedback interface (PII) of the power module to control options by means of the user program.
								ab/from V4.1	nein/no	---	Optionenhandling ohne Reservemodule: Es werden bestimmte Power- und Interfacemodule benötigt. (siehe ET200S Handbuch). Über die Steuer- (PAA) und Rückmeldeschnittstelle (PAE) des Powermoduls können die Optionen über das Anwenderprogr. gesteuert werden.	Option handling without reserve modules: Certain power and interface modules are required (see ET200S manual). You can use the control (PIQ) and feedback interface (PII) of the power module to control options by means of the user program.
		Power-Module, Stromversorgung	Power Modules, Power Supply	6ES7 138-4CA01-0AA0	6ES7 138-4CA01-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 138-4CA00-0AA0	6ES7 138-4CA01-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 138-4CA50-0AB0	6ES7 138-4CA50-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	ab/from V4.0	nein/no		
				6ES7 138-4CB11-0AB0	6ES7 138-4CB11-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 138-4CB10-0AB0	6ES7 138-4CB11-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
					6ES7 138-4CB00-0AB0	6ES7 138-4CB10-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 138-4FD00-0AA0	6ES7 138-4FD00-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V4.1	ab/from V4.1	nein/no		
		Reserve-Module	Reserve Modules	6ES7 138-4AA01-0AA0	6ES7 138-4AA01-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no	>= ES2 Für das Optionenhandling benötigen Sie bestimmte Power- und Interfacemodule. (siehe ET200S Handbuch). Über die Steuer- (PAA) und Rückmeldeschnittstelle (PAE) des Powermoduls können Sie die Optionen über das Anwenderprogramm steuern und beobachten.	>= ES2 For option handling certain power and interface modules are required (see ET200S manual). You can use the control interface (PIQ) and feedback interface (PII) of the power module to control and monitor options by means of the user program.
					6ES7 138-4AA00-0AA0	6ES7 138-4AA01-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no	Für das Optionenhandling benötigen Sie bestimmte Power- und Interfacemodule. (siehe ET200S Handbuch). Über die Steuer- (PAA) und Rückmeldeschnittstelle (PAE) des Powermoduls können Sie die Optionen über das Anwenderprogramm steuern und beobachten.	For option handling certain power and interface modules are required (see ET200S manual). You can use the control interface (PIQ) and feedback interface (PII) of the power module to control and monitor options by means of the user program.

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
				6ES7 138-4AA11-0AA0	6ES7 138-4AA11-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no	>= ES2 Für das Optionenhandling benötigen Sie bestimmte Power- und Interfacemodule. (siehe ET200S Handbuch). Über die Steuer- (PAA) und Rückmeldeschnittstelle (PAE) des Powermoduls können Sie die Optionen über das Anwenderprogramm steuern und beobachten.	>= ES2 For option handling certain power and interface modules are required (see ET200S manual). You can use the control interface (PIQ) and feedback interface (PII) of the power module to control and monitor options by means of the user program.
					6ES7 138-4AA10-0AA0	6ES7 138-4AA11-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no	Für das Optionenhandling benötigen Sie bestimmte Power- und Interfacemodule. (siehe ET200S Handbuch). Über die Steuer- (PAA) und Rückmeldeschnittstelle (PAE) des Powermoduls können Sie die Optionen über das Anwenderprogramm steuern und beobachten.	For option handling certain power and interface modules are required (see ET200S manual). You can use the control interface (PIQ) and feedback interface (PII) of the power module to control and monitor options by means of the user program.
		SIGUARD Sicherheitstechnik	SIGUARD Safety Systems	3RK1 903-1BA00	3RK1 903-1BA00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-1BB00	3RK1 903-1BB00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-1BC00	3RK1 903-1BC00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-1BD00	3RK1 903-1BD00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-1BE00	3RK1 903-1BE00		nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	ab/from V4.0	nein/no		
				3RK1 903-1CB00	3RK1 903-1CB00		nicht/not relevant	ab/from V2.0	ab/from V4.0	nein/no		
ET 200S Compact	ET 200S Compact	Digitalein-/ausgabe	Digital Input/Output	6ES7 151-1CA00-3BL0	6ES7 151-1CA00-3BL0		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 151-1CA00-1BL0	6ES7 151-1CA00-1BL0		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nicht/not relevant	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
ET 200SP	ET 200SP	Interfacemodule, PROFINET	Interface Modules, PROFINET	6ES7 155-6xxxx-xxxx	6ES7 155-6xxxx-xxxx		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.4	ja/yes	Taktsynchronität modulabhängig	Isochronous mode module dependent
				6ES7 155-6AU00-0DN0	6ES7 155-6AU00-0DN0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.5	ja/yes		
		Interfacemodule, PROFIBUS	Interface Modules, PROFIBUS	6ES7 155-6BA00-0CN0	6ES7 155-6BA00-0CN0		nicht/not relevant	ab/from V4.4	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitaleingabe (DI)	Digital Input (DI)	6ES7 131-6xxxx-xxxx	6ES7 131-6xxxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	Taktsynchronität modulabhängig	Isochronous mode module dependent
		Digitalausgabe (DQ)	Digital Output (DQ)	6ES7 132-6xxxx-xxxx	6ES7 132-6xxxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	Taktsynchronität modulabhängig	Isochronous mode module dependent
		Digitalausgabe (RQ)	Digital Output (RQ)	6ES7 132-6xxxx-xxxx	6ES7 132-6xxxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	nein/no		
		Analogeingabe (AI I)	Analog Input (AI I)	6ES7 134-6Gxxx-xxxx	6ES7 134-6Gxxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	Taktsynchronität modulabhängig	Isochronous mode module dependent
		Analogeingabe (AI U/I)	Analog Input (AI U/I)	6ES7 134-6Hxxx-xxxx	6ES7 134-6Hxxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	Taktsynchronität modulabhängig	Isochronous mode module dependent
		Analogeingabe (AI RTD)	Analog Input (AI RTD)	6ES7 134-6Jxxx-xxxx	6ES7 134-6Jxxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	nein/no		
		Analogausgabe (AQ)	Analog Output (AQ)	6ES7 135-6Hxxx-xxxx	6ES7 135-6Hxxx-xxxx		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	Taktsynchronität modulabhängig	Isochronous mode module dependent
		Fehlersichere Module	Fail-safe Modules	6ES7 136-6xxxx-xxxx	6ES7 136-6xxxx-xxxx		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no	Fehlersichere Module	Fail-safe Modules
				3RK7 136-6SC00-0BC1	3RK7 136-6SC00-0BC1		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no	FC-M AS-i Safety ST	FC-M AS-i Safety ST
		Kommunikationsmodule	Communication Modules	6ES7 137-6BD00-0BA0	6ES7 137-6BD00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	ja/yes	CM 4xIO-Link ST Funktionsbaustein für SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109740369	CM 4xIO-Link ST Function block for SIMOTION: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109740369
				6ES7 137-6AA00-0BA0	6ES7 137-6AA00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.5	ab/from V4.5	nein/no	CM 1xPtP ST (Freeport, 3964(R), Modbus RTU, USS) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109756200	CM 1xPtP ST (Freeport, 3964(R), Modbus RTU, USS) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109756200
				3RK7 137-6SA00-0BC1	3RK7 137-6SA00-0BC1		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no	CM AS-i Master ST	CM AS-i Master ST
				6GK7 542-6UX00-0XE0	6GK7 542-6UX00-0XE0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no	CP 1542SP-1	CP 1542SP-1
				6GK7 543-6WX00-0XE0	6GK7 543-6WX00-0XE0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no	CP 1543SP-1	CP 1543SP-1
				6GK7 542-6VX00-0XE0	6GK7 542-6VX00-0XE0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no	CP 1542SP-1 IRC	CP 1542SP-1 IRC
		Technologie- und Spezialmodule	Technology and special modules	6ES7 138-6AA00-0BA0	6ES7 138-6AA00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	TM Count 1x24V Anwendungsbeispiel siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109750430	TM Count 1x24V Application example see: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109750430
				6ES7 138-6BA00-0BA0	6ES7 138-6BA00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	ja/yes	TM PosInput 1 (SSI, 5V-Count) Anwendungsbeispiel siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109750430	TM PosInput 1 (SSI, 5V-Count) Application example see: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109750430
				7MH4 xxx-xxxxx-xxxx	7MH4 xxx-xxxxx-xxxx		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	SIWAREX siehe unter "Sensor-Systeme"	SIWAREX see under "Sensor Systems"
				6ES7 138-6CG00-0BA0	6ES7 138-6CG00-0BA0		nicht/not relevant	nein/no	ab/from V4.4 HF6	ja/yes	TM Timer DI/DQ 10x24 V siehe SIMOTION Handbuch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744630	TM Timer DI/DQ 10x24 V siehe SIMOTION manual: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109744630
				6ES7 134-6PAxx-0BD0	6ES7 134-6PAxx-0BD0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no	AI Energy Meter ST	AI Energy Meter ST
				6ES7 138-6DB00-0BB1	6ES7 138-6DB00-0BB1		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	ja/yes	TM Pulse 2x24V Pulsausgabebaugruppe	TM Pulse 2x24V Pulse Output Module

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
ET 200X	ET 200X	Analogausgabe	Analog Output	6ES7 145-1FB31-0XB0	6ES7 145-1FB31-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 145-1FB30-0XB0	6ES7 145-1FB31-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 145-1GB31-0XB0	6ES7 145-1GB31-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 145-1GB30-0XB0	6ES7 145-1GB31-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Analogeingabe	Analog Input	6ES7 144-1FB31-0XB0	6ES7 144-1FB31-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 144-1FB30-0XB0	6ES7 144-1FB31-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 144-1GB31-0XB0	6ES7 144-1GB31-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 144-1GB30-0XB0	6ES7 144-1GB31-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 144-1GB41-0XB0	6ES7 144-1GB41-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 144-1GB40-0XB0	6ES7 144-1GB41-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 144-1JB31-0XB0	6ES7 144-1JB31-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 144-1JB30-0XB0	6ES7 144-1JB31-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Basismodule BM	BM Basic Modules	6ES7 141-1BF01-0AB0	6ES7 141-1BF01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 141-1BF00-0AB0	6ES7 141-1BF01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 141-1BF12-0XB0	6ES7 141-1BF12-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 141-1BF11-0XB0	6ES7 141-1BF12-0XB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 141-1BF10-0XB0	6ES7 141-1BF12-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 141-1BF01-0XB0	6ES7 141-1BF12-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 141-1BF00-0XB0	6ES7 141-1BF12-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 141-1BF40-0AB0	6ES7 141-1BF40-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 142-1BD22-0XB0	6ES7 142-1BD22-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 142-1BD21-0XB0	6ES7 142-1BD22-0XB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 142-1BD20-0XB0	6ES7142-1BD22-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 142-1BD11-0XB0	6ES7 142-1BD21-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 142-1BD10-0XB0	6ES7 142-1BD11-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 143-1BF00-0AB0	6ES7 143-1BF00-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 143-1BF00-0XB0	6ES7 143-1BF00-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 147-1AA01-0XB0	6ES7 147-1AA01-0XB0	6ES7 147-1AA11-0XB0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 147-1AA00-0XB0	6ES7 147-1AA11-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 147-1AA11-0XB0	6ES7 147-1AA11-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 147-1AA10-0XB0	6ES7 147-1AA11-0XB0	nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 147-2AA00-0XB0	6ES7 147-2AA00-0XB0	6ES7 147-2AA01-0XB0	nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 147-2AA01-0XB0	6ES7 147-2AA01-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 147-2AB01-0XB0	6ES7 147-2AB01-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitalausgabe	Digital Output	6ES7 142-1BD30-0XA0	6ES7 142-1BD30-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 142-1BD40-0XA0	6ES7 142-1BD40-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 142-1BD40-0XB0	6ES7 142-1BD40-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 142-1BF30-0XA0	6ES7 142-1BF30-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitalein-/ausgabe	Digital Input/Output	6ES7 143-1BF30-0XB0	6ES7 143-1BF30-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 141-1BD31-0XA0	6ES7 141-1BD31-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 141-1BD30-0XA0	6ES7 141-1BD31-0XA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 141-1BF30-0XB0	6ES7 141-1BF30-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 141-1BF31-0XA0	6ES7 141-1BF31-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 141-1BF30-0XA0	6ES7 141-1BF31-0XA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 141-1BF40-0XB0	6ES7 141-1BF40-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 141-1BF41-0XA0	6ES7 141-1BF41-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 141-1BF40-0XA0	6ES7 141-1BF41-0XA0	nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
		Frequenzumrichter	Frequency Converter	6ES7 148-1FA10-0XB0	6ES7 148-1FA10-0XB0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 148-1FA00-0XB0	6ES7 148-1FA10-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Motorstarter	Motor Starters	3RK1 300-*****-0***	3RK1 300-*****-0***		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				3RK1 300-*****-1***	3RK1 300-*****-1***		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
		Pneumatik	Pneumatic	6ES7 148-1DA00-0XA0	6ES7 148-1DA00-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 148-1EH01-0XA0	6ES7 148-1EH01-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 148-1EH00-0XA0	6ES7 148-1EH01-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 148-1EH11-0XA0	6ES7 148-1EH11-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 148-1EH10-0XA0	6ES7 148-1EH11-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Power-Module, Stromversorgung	Power Modules, Power Supply	6ES7 148-1CA00-0XB0	6ES7 148-1CA00-0XB0		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no		
		Sonstige Baugruppen	Other Modules	6GK7 142-2AH00-0XA0	6GK7 142-2AH00-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
Geber	Encoder	Geber für PROFIBUS	Encoder for PROFIBUS	6FX2 001-5FP12	6FX2 001-5FP12		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	ja/yes	Geber: ab Erzeugnisstand 8 (erst ab SIMOTION V3.1.1, oder V3.0 SP1)	encoder: from product version E08 on (from SIMOTION V3.1.1 on, or V3.0 SP1)
				6FX2 001-5FP24	6FX2 001-5FP24		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	ja/yes		
				6FX2 001-5QP12	6FX2 001-5QP12		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	ja/yes		
				6FX2 001-5QP24	6FX2 001-5QP24		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	ja/yes		
		Geber für PROFINET	Encoder for PROFINET	6FX2 001-5FN13	6FX2 001-5FN13		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.2, SP1	ja/yes		
				6FX2 001-5FN25	6FX2 001-5FN25		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.2, SP1	ja/yes		
				6FX2 001-5QN13	6FX2 001-5QN13		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.2, SP1	ja/yes		
				6FX2 001-5QN25	6FX2 001-5QN25		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.2, SP1	ja/yes		
				6FX2 001-5WN13	6FX2 001-5WN13		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.2, SP1	ja/yes		
				6FX2 001-5WN25	6FX2 001-5WN25		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.2, SP1	ja/yes		
Netzkomponenten	Network Components	IWLAN Zugang	IWLAN Access	6GK5 744-*****-****	6GK5 744-*****-****		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK5 746-*****-****	6GK5 746-*****-****		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK5 747-*****-****	6GK5 747-*****-****		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK5 784-*****-****	6GK5 784-*****-****		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK5 786-*****-****	6GK5 786-*****-****		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK5 788-*****-****	6GK5 788-*****-****		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
		Netzsicherheit	Network Security	6GK5 602-0BA00-2AA3	6GK5 602-0BA00-2AA3		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK5 612-0BA00-2AA3	6GK5 612-0BA00-2AA3		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK5 613-0BA00-2AA3	6GK5 613-0BA00-2AA3		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
		PC-Adapter	PC Adapter	6ES7 972-0CA23-0XA0	6ES7 972-0CA23-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 972-0CA22-0XA0	6ES7 972-0CA23-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 972-0CA21-0XA0	6ES7 972-0CA22-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 972-0CA20-0XA0	6ES7 972-0CA21-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 972-0CB20-0XA0	6ES7 972-0CB20-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Repeater	Repeater	6ES7 972-0AA01-0XA0	6ES7 972-0AA01-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 972-0AA00-0XA0	6ES7 972-0AA01-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 972-0AB01-0XA0	6ES7 972-0AB01-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	ja/yes	erst ab V3.1.1; keine Standard FBs für SIMOTION verfügbar	from V3.1.1 on; no standard FBs for SIMOTION available
					6ES7 972-0AB00-0XA0	6ES7 972-0AA01-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Switch (managed)	Switch (managed)	6GK5 2**-*****-*AA*	6GK5 2**-*****-*AA*		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK5 200-4AH00-2BA3	6GK5 200-4AH00-2BA3		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	ja/yes		
				6GK5 201-3BH00-2BA3	6GK5 201-3BH00-2BA3		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	ja/yes		
				6GK5 201-3JR00-2BA6	6GK5 201-3JR00-2BA6		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	ja/yes		
				6GK5 202-2BB00-2BA3	6GK5 202-2BB00-2BA3		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	ja/yes		
				6GK5 202-2BH00-2BA3	6GK5 202-2BH00-2BA3		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	ja/yes		
				6GK5 202-2JR00-2BA6	6GK5 202-2JR00-2BA6		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	ja/yes		
				6GK5 204-0BA00-2BA3	6GK5 204-0BA00-2BA3		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.0	ja/yes	erst ab V4.0, HF2	from V4.0, HF2 on
				6GK5 204-0BA00-2BF2	6GK5 204-0BA00-2BF2		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	ja/yes		
				6GK5 204-0JA00-2BA6	6GK5 204-0JA00-2BA6		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	ja/yes		
		Switch (unmanaged)	Switch (unmanaged)	6GK5 0**-*****-****	6GK5 0**-*****-****		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK5 1**-*****-****	6GK5 1**-*****-****		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
		Teleservice	Teleservice	6ES7 972-0CA34-0XA0	6ES7 972-0CA34-0XA0	---	nicht/not relevant	ab/from V3.1(.1)	nicht/not relevant	nein/no	neue Funktionen gegenüber V5.1 nicht freigegeben	New functionality compared to V5.1 are not released
					6ES7 972-0CA33-0XA0	6ES7 972-0CA34-0XA0	nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no	mit Software Teleservice V6.1	with software teleservice V6.1
					6ES7 972-0CA32-0XA0	6ES7 972-0CA34-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 972-0CA30-0XA0	6ES7 972-0CA34-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 972-0CB35-0XA0	6ES7 972-0CB35-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 972-0CC35-0XA0	6ES7 972-0CC35-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V4.1	nicht/not relevant	nein/no	mit Software Teleservice V6.1	with software teleservice V6.1
				6ES7 972-0EM00-0XA0	6ES7 972-0EM00-0XA0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1	nein/no	mit Software Teleservice V6.1	with software teleservice V6.1

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
Netzübergänge	Network Transitions	von IWLAN auf ...	from IWLAN to ...	6GK1417-5AB00	6GK1 417-5AB00		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK1417-5AB01	6GK1 417-5AB01		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
		von PROFIBUS auf ...	from PROFIBUS to ...	3RK3 141-1CD10	3RK3 141-1CD10		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				3RK3 141-2CD10	3RK3 141-2CD10		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 156-0AA01-0XA0	6ES7 156-0AA01-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 156-0AA00-0XA0	6ES7 156-0AA01-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 157-0AA82-0XA0	6ES7 157-0AA82-0XA0	6ES7 153-2BA81-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 157-0AA81-0XA0	6ES7 153-2BA81-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 157-0AA80-0XA0	6ES7 153-2BA81-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 157-0AA00-0XA0	6ES7 153-2BA81-0XB0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 157-0AC82-0XA0	6ES7 157-0AC82-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 157-0AC81-0XA0	6ES7 157-0AC82-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 157-0AC80-0XA0	6ES7 157-0AC82-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 157-0AC00-0XA0	6ES7 157-0AC82-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 157-0AD82-0XA0	6ES7 157-0AD82-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 157-0AD81-0XA0	6ES7 157-0AD82-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 157-0AD80-0XA0	6ES7 157-0AD82-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 157-0AD00-0XA0	6ES7 157-0AD82-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 158-0AD01-0XA0	6ES7 158-0AD01-0XA0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 158-0AD00-0XA0	6ES7 158-0AD01-0XA0	nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 972-0AC80-0XA0	6ES7 972-0AC80-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 972-4AA02-0XA0	6ES7 972-4AA02-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 972-4AA01-0XA0	6ES7 972-4AA02-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 972-4AA00-0XA0	6ES7 972-4AA02-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6GK1 415-0AA01	6GK1 415-0AA01	6GK1415-0AA10	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6GK1 415-0AA00	6GK1 415-0AA01	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6GK1 415-2AA01	6GK1 415-2AA01		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no	DP/AS-Interface Link 20 E Einbindung über E/A-Schnittstelle bzw. Systemfunktionen; Beispiel siehe FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/17325942	DP/AS-Interface Link 20 E Integration via I/O interface or system functions; example see FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/17325942
				6GK1 415-2AA10	6GK1 415-2AA10		nicht/not relevant	ab/from V4.3, SP1	nicht/not relevant	nein/no		
					6GK1 415-2AA01	6GK1415-0AA10	nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no	DP/AS-Interface Link 20 E ASI-Slaves: nur DI/DO; ab V3.0, SP1: DI/DO und AI/AO mit Profil >= 7.3 Für Baugruppen ab Erzeugnisstand 8, Firmware-Stand V2.37 ist außerdem die Kommandoschnittstelle als Systemfunktion in der SCOUT Befehlsbibliothek verfügbar (ab SCOUT V4.0).	DP/AS-Interface Link 20 E ASI-Slaves: only DI/DO; from V3.0, SP1 on: DI/DO and AI/AO with profile >= 7.3 For modules from revision level 8, firmware version V2.37, the command interface is also available as system function in the SCOUT command library (from SCOUT V4.0 on).
					6GK1 415-2AA00	6GK1 415-2AA01	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476505	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476505
				6GK1 415-2BA10	6GK1 415-2BA10		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nicht/not relevant	nein/no	DP/AS-Interface Link advanced nur DI/DO; ab V3.0, SP1: DI/DO und AI/AO mit Profil >= 7.3 SIMOTION V4.0 ab HF8: DP/AS-Interface Link Advanced ab Erzeugnisstand 1, V1.0.5; Kommandoschnittstelle als Systemfunktion in der SCOUT Befehlsbibliothek verfügbar. ASI-Slaves: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476505	DP/AS-Interface Link advanced only DI/DO; from V3.0, SP1 on: DI/DO and AI/AO with profile >= 7.3 SIMOTION V4.0 from HF8; DP/AS-Interface Link Advanced from product version 1, V1.0.5; Command interface available as system function in the SCOUT command library. ASI-Slaves: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476505
				6GK1 415-2BA20	6GK1 415-2BA20		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nicht/not relevant	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		von PROFINET auf ...	from PROFINET to ...	6ES7 158-3AD01-0XA0	6ES7 158-3AD01-0XA0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.3, SP1	nein/no	ET200S PN/PN Koppler	ET200S PN/PN Coupler
					6ES7 158-3AD00-0XA0	6ES7 158-3AD01-0XA0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no		
				6GK1 411-2AB10	6GK1 411-2AB10		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP1	nein/no	IE/AS-Interface Link PN IO ab Erzeugnisstand 1, V1.0.0 FB für SIMOTION siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476505	IE/AS-Interface Link PN IO from product version 1, V1.0.0 FB for SIMOTION see: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476505
				6GK1 411-2AB20	6GK1 411-2AB20		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP1	nein/no		
				6GK1 411-5AA00	6GK1 411-5AA00		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK1 411-5AA20	6GK1 411-5AA20	---	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
				6GK1 411-5AB00	6GK1 411-5AB00		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	nein/no		
		Y-Link	Y-Link	6ES7 197-1LA10-0XA0	6ES7 197-1LA10-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 197-1LA02-0XA0	6ES7 197-1LA10-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 197-1LA01-0XA0	6ES7 197-1LA10-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 197-1LA00-0XA0	6ES7 197-1LA10-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 197-1LB00-0XA0	6ES7 197-1LB00-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
PROFIBUS Normslaves	PROFIBUS Standard Slaves	Drive Interface	Drive Interface	6ES7 174-0AA10-0AA0	6ES7 174-0AA10-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nicht/not relevant	ja/yes	IM 174, ab V4.0, HF2	IM 174, from V4.0, HF2
					6ES7 174-0AA00-0AA0	6ES7 174-0AA10-0AA0	nicht/not relevant	ab/from V4.0	nicht/not relevant	ja/yes	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/35014863	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/35014863
				6FC5 211-0BA01-0AA3	6FC5 211-0BA01-0AA3		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	ja/yes	ADI4, Handbuch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/98967769	ADI4. Manual: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/98967769
					6FC5 211-0BA01-0AA2	6FC5 211-0BA01-0AA3	nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	ja/yes	minimale Buszykluszeit 1,5 ms	minimum bus cycle time 1,5 ms
					6FC5 211-0BA01-0AA1	6FC5 211-0BA01-0AA2	nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	ja/yes		
					6FC5 211-0BA01-0AA0	6FC5 211-0BA01-0AA1	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	ja/yes		
		Heizungssteuerung HS 724	HS 724 Heater Control System	6BK1 700-2BA30-0AA0	6BK1 700-2BA30-0AA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 171-1AA01-0AA0	6ES7 171-1AA01-0AA0	6BK1 700-2BA30-0AA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 171-1AA00-0AA0	6ES7 171-1AA01-0AA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Heizungssteuerung HCS4200	HCS4200 Heater Control System	6BK1 942-1AA00-0AA0	6BK1 942-1AA00-0AA0	6BK1 942-1AA00-0AA0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.5	nein/no	Heizungssteuerung SIPLUS HCS4x00 siehe Anwendungsbeispiel: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109749632	SIPLUS HCS4x00 Heating Control see application example: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749632
		Heizungssteuerung HCS4300	HCS4300 Heater Control System	6BK1 943-1AA00-0AA0	6BK1 943-1AA00-0AA0	6BK1 943-1AA00-0AA0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.5	nein/no		
		Kommunikationsbaugruppen (seriell)	Communication Modules (serial)	6ES7 158-0AA01-0XA0	6ES7 158-0AA01-0XA0		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 158-0AA00-0XA0	6ES7 158-0AA01-0XA0	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
		Sonstige Baugruppen	Other Modules	6FC5 611-0CA01-0AA0	6FC5 611-0CA01-0AA0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	nicht/not relevant	nein/no		
		Zertifizierte DP-V0/-V1/-V2 Slaves	Certified DP-V0/-V1/-V2 Slaves	Norm-Slaves	Norm-Slaves	Neben den für SIMOTION freigegebenen Peripheriebaugruppen (siehe Liste der mit SIMOTION freigegebenen Peripheriebaugruppen) können an SIMOTION prinzipiell alle zertifizierten Normslaves angeschlossen werden, die den zyklischen Datenverkehr (DP-V0) und ggf. den azyklischen Datenverkehr (DP-V1) bzw. den taktsynchronen Datenverkehr (DP-V2) unterstützen. Die Einbindung dieser Baugruppen erfolgt mittels GSD-Datei des jeweiligen Geräteherstellers. Im Einzelfall müssen weitere Randbedingungen erfüllt sein, um Normslaves in SIMOTION einzubinden. Für einige Baugruppen sind "Treiberbausteine" z.B. in Form von FBs erforderlich, die eine Einbindung erlauben bzw. besonders komfortabel ermöglichen. Für die mit SIMOTION freigegebenen Baugruppen (z.B. S7-300 Baugruppe FM 350-1, ...) sind diese Treiberbausteinebis V3.2, SP1 Bestandteil der Function Library und ab V4.0 Bestandteil der SCOUT Befehlsbibliothek.					In principle, apart from the peripheral modules released for SIMOTION (see the list of the peripheral modules released for SIMOTION), all certified standard slaves which support cyclic data transmission (DP-V0) and, where required acyclic data transmission (DP-V1) and respectively synchronous data transmission (DP-V2) can be connected to SIMOTION. The connection of these modules is carried out by means of the DDBF of the respective device manufacturer. In individual cases further boundary conditions must be fulfilled in order to integrate a standard slave into SIMOTION. Some modules need "driver blocks", e.g. in the form of FBs, which make integration possible or much easier. For modules approved for use with SIMOTION (e.g. S7-300 module FM 350-1, etc.), these driver blocks are part of the function library up to V3.2, SP1 and are part of the SCOUT command library as of V4.0	

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
Sensor-Systeme	Sensor Systems	Machine Vision VS 110	Machine Vision VS 110	6GF1 011-1AA	6GF1 011-1AA		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	VS 110 hat keine Busschnittstelle, Anschluss über DI/DO	VS 110 has no bus interface, connection via DI/DO
				6GF1 011-1AA01	6GF1 011-1AA01		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
				6GF1 012-1AA	6GF1 012-1AA		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
				6GF1 012-1AA01	6GF1 012-1AA01		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
		Machine Vision VS 120	Machine Vision VS 120	6GF1 120-1AA	6GF1 120-1AA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (32 Byte E/A); zusätzlich: binäres Ergebnis über DI/O-Schnittstelle (Einbindung in SIMOTION: keine Standard FBs verfügbar)	Integration via PROFIBUS (32 byte I/O) in addition: binary result via DI/O interface (Integration in SIMOTION: no standard FBs available)
				6GF1 120-1AA01	6GF1 120-1AA01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 120-2AA	6GF1 120-2AA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 120-2AA01	6GF1 120-2AA01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 120-3AB	6GF1 120-3AB		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (32 Byte E/A); zusätzlich: binäres Ergebnis über DI/O-Schnittstelle (Einbindung in SIMOTION: keine Standard FBs verfügbar)	Integration via PROFIBUS (32 byte I/O) in addition: binary result via DI/O interface (Integration in SIMOTION: no standard FBs available)
					6GF1 120-3AA	6GF1 120-3AB	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (32 Byte E/A); zusätzlich: binäres Ergebnis über DI/O-Schnittstelle	Integration via PROFIBUS (32 byte I/O); in addition: binary result via DI/O interface
				6GF1 120-3AB01	6GF1 120-3AB01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (32 Byte E/A); zusätzlich: binäres Ergebnis über DI/O-Schnittstelle (Einbindung in SIMOTION: keine Standard FBs verfügbar)	Integration via PROFIBUS (32 byte I/O) in addition: binary result via DI/O interface (Integration in SIMOTION: no standard FBs available)
					6GF1 120-3AA01	6GF1 120-3AB01	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (32 Byte E/A); zusätzlich: binäres Ergebnis über DI/O-Schnittstelle	Integration via PROFIBUS (32 byte I/O); in addition: binary result via DI/O interface
		Machine Vision VS 130	Machine Vision VS 130	6GF1 130-1AA	6GF1 130-1AA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (32 Byte E/A); zusätzlich: binäres Ergebnis über DI/O-Schnittstelle	Integration via PROFIBUS (32 byte I/O); in addition: binary result via DI/O interface
				6GF1 130-1AA01	6GF1 130-1AA01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6GF1 130-2AA	6GF1 130-2AA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6GF1 130-2AA01	6GF1 130-2AA01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6GF1 130-3AB	6GF1 130-3AB		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
					6GF1 130-3AA	6GF1 130-3AB	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6GF1 130-3AB01	6GF1 130-3AB01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
					6GF1 130-3AA01	6GF1 130-3AB01	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6GF1 130-4AA	6GF1 130-4AA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
				6GF1 130-4AA01	6GF1 130-4AA01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Machine Vision VS 130-2	Machine Vision VS 130-2	6GF1 130-1BA	6GF1 130-1BA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (32 Byte E/A); zusätzlich: binäres Ergebnis über DI/O-Schnittstelle (Einbindung in SIMOTION: keine Standard FBs verfügbar)	Integration via PROFIBUS (32 byte I/O); in addition: binary result via DI/O interface (Integration in SIMOTION: no standard FBs available)
				6GF1 130-1BA01	6GF1 130-1BA01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 130-2BA	6GF1 130-2BA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 130-2BA01	6GF1 130-2BA01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 130-3BB	6GF1 130-3BB		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
					6GF1 130-3BA	6GF1 130-3BB	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 130-3BB01	6GF1 130-3BB01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
					6GF1 130-3BA01	6GF1 130-3BB01	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 130-3BB02	6GF1 130-3BB02		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 130-3BC	6GF1 130-3BC		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 130-3BC01	6GF1 130-3BC01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 130-4BA	6GF1 130-4BA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 130-4BA01	6GF1 130-4BA01		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
		Machine Vision VS 710	Machine Vision VS 710	6GF1 710-2AA	6GF1 710-2AA	---	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (E/A-Schnittstelle; kein Standard FB für SIMOTION verfügbar/erforderlich)	Integration via PROFIBUS (I/O interface; no standard FB for SIMOTION available/necessary)
				6GF1 710-3AA	6GF1 710-3AA	---	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nicht/not relevant	nein/no		
		Machine Vision VS 72X	Machine Vision VS 72X	6GF1 721-0AA11	6GF1 721-0AA11		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GF1 721-0AA01	6GF1 721-0AA11	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (32 Byte E/A); zusätzlich: binäres Ergebnis	Integration via PROFIBUS (32 byte I/O); in addition: binary result via
					6GF1 721-0AA	6GF1 721-0AA01	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 722-0AA11	6GF1 722-0AA11		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GF1 722-0AA01	6GF1 722-0AA11	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (32 Byte E/A); zusätzlich: binäres Ergebnis	Integration via PROFIBUS (32 byte I/O); in addition: binary result via
					6GF1 722-0AA	6GF1 722-0AA01	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 723-0AA11	6GF1 723-0AA11		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GF1 723-0AA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no	Einbindung über PROFIBUS (32 Byte E/A); zusätzlich: binäres Ergebnis über DI/O-Schnittstelle (keine Standard FBs für SIMOTION verfügbar)	Integration via PROFIBUS (32 byte I/O); in addition: binary result via DI/O interface (no standard FBs for SIMOTION available)
				6GF1 723-0BA	6GF1 723-0BA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 723-1AA11	6GF1 723-1AA01	6GF1 723-1AA11	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
					6GF1 723-1AA	6GF1 723-1AA01	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 724-0AA11	6GF1 724-0AA11		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GF1 724-0AA	6GF1 724-0AA11	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 724-0BA	6GF1 724-0BA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 725-0AA01	6GF1 725-0AA	6GF1 725-0AA01	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 725-0AA11	6GF1 725-0AA11		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GF1 725-0AA01	6GF1 725-0AA11	nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF1 725-0BA	6GF1 725-0BA		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6GF9 003-2AA	6GF9 003-2AA		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	keine PROFIBUS- / PROFINET-Schnittstelle	no PROFIBUS / PROFINET interface
				6GF9 003-2AB	6GF9 003-2AB		nicht/not relevant	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no	Einbindung nur über PROFIBUS (E/A-Schnittstelle; über erweiterte Kommunikation bei VS; kein Standard FB für SIMOTION verfügbar/erforderlich)	Integration only via PROFIBUS (I/O interface; through extended communication with VS; no standard FB for SIMOTION available/necessary)

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		RFID-Systeme (MOBY)	RFID Systems (MOBY)	6GT2 002-0EB00	6GT2 002-0EB00		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no	ASM 450 Anmerkungen: Einbindung über E/A-Schnittstelle (keine Standard FBs für SIMOTION verfügbar); Beispiel siehe FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/18848848	ASM 450 Notes: Integration via I/O interface (no standard FBs for SIMOTION available); Example see FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/18848848
				6GT2 002-0EB20	6GT2 002-0EB20		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6GT2 002-0EB10	6GT2 002-0EB20	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6GT2 002-0ED00	6GT2 002-0ED00		nicht/not relevant	ab/from V4.0	nicht/not relevant	nein/no	ASM 456 ab Firmware-Version V3.0; Systemfunktion in SCOUT Befehlsbibliothek verfügbar; siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744622	ASM 456 from FW version V3.0; System function available in SCOUT command library; see: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109744622
				6GT2 002-0FA10	6GT2 002-0FA10		ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	ASM 470 Anmerkungen: Einbindung über E/A-Schnittstelle (keine Standard FBs für SIMOTION verfügbar); Beispiel siehe FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/18827015	ASM 470 Notes: Integration via I/O interface (no standard FBs for SIMOTION available); Example see FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/18827015
				6GT2 002-0GA10	6GT2 002-0GA10		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GT2 002-0GA00	6GT2 002-0GA10	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GT2 002-0HA10	6GT2 002-0HA10		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
					6GT2 002-0HA00	6GT2 002-0HA10	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6GT2 002-0HD01	6GT2 002-0HD01		nicht/not relevant	ab/from V4.0	ab/from V4.0	nein/no	RF170C Systemfunktion in SCOUT Befehlsbibliothek verfügbar; siehe:	RF170C System function available in SCOUT command library; see:
					6GT2 002-0HD00	6GT2 002-0HD01	nicht/not relevant	ab/from V4.0	ab/from V4.0	nein/no	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744622	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109744622
				6GT2 002-2EE00	6GT2 002-2EE00		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6GT2 302-2EE00	6GT2 302-2EE00		nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6GT2 402-2BB00	6GT2 402-2BB00	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6GT2 402-2EA00	6GT2 402-2EA00	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6GT2 002-0JD00	6GT2 002-0JD00		nicht/not relevant	nicht/not relevant	ab/from V4.0	nein/no	RF180C Systemfunktion in SCOUT Befehlsbibliothek verfügbar; siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744622	RF180C System function available in SCOUT command library; see: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109744622
				6GT2 002-0JD20	6GT2 002-0JD20		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	RFID181EIP (Ethernet/IP)	RFID181EIP (Ethernet/IP)
				6GT2 002-0JD10	6GT2 002-0JD10		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	RF182C (TCP/IP)	RF182C (TCP/IP)

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Wägebaugruppen SIWAREX	Weighing Modules SIWAREX	7MH4 421-1AA01	7MH4 421-1AA01	---	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				7MH4 553-1AA41	7MH4 553-1AA41		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				7MH4 900-2AA01	7MH4 900-2AA01		ab/from V4.1, SP1	ab/from V4.1, SP1	ab/from V4.2, SP1	nein/no	SIWAREX FTA: HW ab V1.0.0, SW ab V2.1.8 siehe SIMOTION Handbuch zu SIWAREX FTA: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/17970155 und SIWAREX FTA Secure Display https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109477029	SIWAREX FTA: HW from V1.0.0, SW from V2.1.8 see SIMOTION manual SIWAREX FTA: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/17970155 and SIWAREX FTA Secure Display https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109477029
				7MH4 900-3AA01	7MH4 900-3AA01		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				7MH4 910-0AA01	7MH4 910-0AA01		nicht/not relevant	ab/from V3.2	nein/no	nein/no	SIWAREX CS mit Funktions-Einschränkungen einsetzbar, siehe FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/21554724	SIWAREX CS with functional limitations possible, see FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/21554724
				7MH4 920-0AA01	7MH4 920-0AA01		nicht/not relevant	ab/from V4.1, SP1	ab/from V4.1, SP1	nein/no		
				7MH4 950-1AA01	7MH4 950-1AA01		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					7MH4 601-1AA01	7MH4 950-1AA01	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	SIWAREX U siehe auch FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/17167112	SIWAREX U see also FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/17167112
				7MH4 950-2AA01	7MH4 950-2AA01		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					7MH4 601-1BA01	7MH4 950-2AA01	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	SIWAREX U siehe auch FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/17167112	SIWAREX U see also FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/17167112
				7MH4 138-6AA00-0BA0	7MH4 138-6AA00-0BA0		nicht/not relevant	ab/from V4.4	ab/from V4.4	nein/no	TM 1xSIWAREX WP321 ST Funktionsbaustein siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109751938	TM 1xSIWAREX WP321 ST Function block see: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109751938
				7MH4 980-1AA01	7MH4 980-1AA01		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no	SIWAREX WP521 ST	SIWAREX WP521 ST
				7MH4 980-2AA01	7MH4 980-2AA01		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no	SIWAREX WP522 ST	SIWAREX WP522 ST

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
SIMATIC S7-300	SIMATIC S7-300	Analogausgabe	Analog Output	6ES7 332-5HB01-0AB0	6ES7 332-5HB01-0AB0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no	bis V2.0: kein dynamisches Parametrieren möglich	up to V2.0: dynamic parameterization not possible
					6ES7 332-5HB00-0AB0	6ES7 332-5HB01-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 332-5HB81-0AB0	6ES7 332-5HB81-0AB0	6AG1 332-5HB01-2AB0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 332-5HD01-0AB0	6ES7 332-5HD01-0AB0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 332-5HD00-0AB0	6ES7 332-5HD01-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 332-5HF00-0AB0	6ES7 332-5HF00-0AB0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	nein/no	bis V2.1: Baugruppe läuft zentral nicht im Standard-Modus (bzw. der Default-Parametrierung) - Ausgänge werden nicht gesetzt. Die Baugruppe läuft sobald eine Parametrierung abweichend von der Default-Parametrierung vorgenommen wird. [53614]	bis V2.1: Module does not run centrally in standard mode (or with default parameterization) - outputs are not set. The module runs as soon as a parameterization different from the default parameterization is carried out [53614]
				6ES7 332-5TB00-0AB0	6ES7 332-5TB00-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 332-7ND02-0AB0	6ES7 332-7ND02-0AB0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	ja/yes	bis V2.1: Baugruppe läuft zentral nicht im Standard-Modus (bzw. der Default-	bis V2.1: Module does not run centrally in standard mode (or with default
					6ES7 332-7ND01-0AB0	6ES7 332-7ND02-0AB0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	ja/yes		
					6ES7 332-7ND00-0AB0	6ES7 332-7ND01-0AB0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no		
				6ES7 332-8TF01-0AB0	6ES7 332-8TF01-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 332-8TF00-0AB0	6ES7 332-8TF01-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
		Analogein-/Ausgabe	Analog Input/Output	6ES7 334-0CE01-0AA0	6ES7 334-0CE01-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no	bis V2.0: kein dynamisches Parametrieren möglich	up to V2.0: dynamic parameterization not possible
					6ES7 334-0CE00-0AA0	6ES7 334-0CE01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 334-0KE00-0AB0	6ES7 334-0KE00-0AB0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 334-0KE80-0AB0	6ES7 334-0KE80-0AB0	6AG1 334-0KE00-2AB0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 335-7HG01-0AB0	6ES7 335-7HG01-0AB0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no	bis V2.0: 1.) kein dynamisches Parametrieren möglich 2.) keine Sonderbetriebsarten möglich 3.) SF ist immer an bei Default-Parametrierung [43848] 4.) Baugruppe läuft zentral nicht im Standard-Modus (bzw. der Default-Parametrierung)	up to V2.0: 1.) dynamic parameterization not possible 2.) no special operating modes possible 3.) with default parameterization SF is always on [43848] 4.) module does not run centrally in standard mode (or with default parameterization)
											- Ausgänge werden nicht gesetzt - Eingänge liefern keine Werte Die Baugruppe läuft sobald eine Parametrierung abweichend von der Default-Parametrierung vorgenommen wird. [46764]	- outputs are not set - inputs return no values The module runs as soon as a parameterization different from the default parameterization is carried out [46764]
					6ES7 335-7HG00-0AB0	6ES7 335-7HG01-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
		Analogeingabe	Analog Input	6ES7 331-1KF01-0AB0	6ES7 331-1KF01-0AB0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 331-1KF00-0AB0	6ES7 331-1KF01-0AB0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 331-7HF01-0AB0	6ES7 331-7HF01-0AB0		ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V4.1	ja/yes		
					6ES7 331-7HF00-0AB0	6ES7 331-7HF01-0AB0	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V3.0 (SP1)	nein/no	nein/no		
				6ES7 331-7KB02-0AB0	6ES7 331-7KB02-0AB0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no	bis V2.0: kein dynamisches Parametrieren möglich	up to V2.0: dynamic parameterization not possible
					6ES7 331-7KB01-0AB0	6ES7 331-7KB02-0AB0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 331-7KB00-0AB0	6ES7 331-7KB01-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 331-7KB82-0AB0	6ES7 331-7KB82-0AB0	6AG1 331-7KB02-2AB0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 331-7KB81-0AB0	6ES7 331-7KB82-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 331-7KF02-0AB0	6ES7 331-7KF02-0AB0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 331-7KF01-0AB0	6ES7 331-7KF02-0AB0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 331-7KF00-0AB0	6ES7 331-7KF01-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 331-7NF00-0AB0	6ES7 331-7NF00-0AB0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 331-7NF10-0AB0	6ES7 331-7NF10-0AB0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	nein/no	bis V3.0: Es darf keine weitere Baugruppe (Ausgabebaugruppe) mit der gleichen Adresse wie die SM 331 projektiert werden. Ab V3.0 SP1 behoben	up to V3.0: It's not allowed to configure another module (output module) with the same address like the SM 331 Resolved since V3.0 SP1
				6ES7 331-7PF01-0AB0	6ES7 331-7PF01-0AB0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 331-7PF00-0AB0	6ES7 331-7PF01-0AB0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no		
				6ES7 331-7PF11-0AB0	6ES7 331-7PF11-0AB0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 331-7PF10-0AB0	6ES7 331-7PF11-0AB0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no		
				6ES7 331-7TB00-0AB0	6ES7 331-7TB00-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 331-7TF01-0AB0	6ES7 331-7TF01-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 331-7TF00-0AB0	6ES7 331-7TF01-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Digitalausgabe	Digital Output	6ES7 322-1BF01-0AA0	6ES7 322-1BF01-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 322-1BF00-0AA0	6ES7 322-1BF01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1BH01-0AA0	6ES7 322-1BH01-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 322-1BH00-0AA0	6ES7 322-1BH01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1BH10-0AA0	6ES7 322-1BH10-0AA0		ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V4.1	ja/yes		
				6ES7 322-1BH81-0AA0	6ES7 322-1BH81-0AA0	6AG1 322-1BH01-2AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1BL00-0AA0	6ES7 322-1BL00-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 322-1BP00-0AA0	6ES7 322-1BP00-0AA0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1BP50-0AA0	6ES7 322-1BP50-0AA0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1CF00-0AA0	6ES7 322-1CF00-0AA0		ab/from V3.1(.1)	ab/from V3.1(.1)	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 322-1CF80-0AA0	6ES7 322-1CF80-0AA0	6AG1 322-1CF00-2AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1EH01-0AA0	6ES7 322-1EH01-0AA0	6ES7 322-1FH00-0AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 322-1EH00-0AA0	6ES7 322-1EH01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1EL00-0AA0	6ES7 322-1EL00-0AA0	6ES7 322-1FL00-0AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1FF01-0AA0	6ES7 322-1FF01-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 322-1FF00-0AA0	6ES7 322-1FF01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1FF81-0AA0	6ES7 322-1FF81-0AA0	6AG1 322-1FF81-2AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1FH00-0AA0	6ES7 322-1FH00-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 322-1FL00-0AA0	6ES7 322-1FL00-0AA0		ab/from V3.1(.1)	ab/from V3.1(.1)	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 322-1HF01-0AA0	6ES7 322-1HF01-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 322-1HF00-0AA0	6ES7 322-1HF01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1HF10-0AA0	6ES7 322-1HF10-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 322-1HF20-0AA0	6ES7 322-1HF20-0AA0	6ES7 322-5HF00-0AB0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1HF80-0AA0	6ES7 322-1HF80-0AA0	6AG1 322-1HF10-2AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-1HH01-0AA0	6ES7 322-1HH01-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 322-1HH00-0AA0	6ES7 322-1HH01-0AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-5FF00-0AB0	6ES7 322-5FF00-0AB0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 322-5GH00-0AB0	6ES7 322-5GH00-0AB0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 322-5HF00-0AB0	6ES7 322-5HF00-0AB0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 322-8BF00-0AB0	6ES7 322-8BF00-0AB0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no	bis V2.0: kein dynamisches Parametrieren möglich	up to V2.0: dynamic parameterization not possible
				6ES7 322-8BF80-0AB0	6ES7 322-8BF80-0AB0	6AG1 322-8BF00-2AB0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-8BH01-0AB0	6ES7 322-8BH01-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 322-8BH00-0AB0	6ES7 322-8BH01-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
		Digitalein-/ausgabe	Digital Input/Output	6ES7 323-1BH01-0AA0	6ES7 323-1BH01-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 323-1BH00-0AA0	6ES7 323-1BH01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 323-1BH81-0AA0	6ES7 323-1BH81-0AA0	6AG1 323-1BH81-2AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 323-1BH80-0AA0	6ES7 323-1BH81-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 323-1BL00-0AA0	6ES7 323-1BL00-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 321-1BH02-0AA0	6ES7 321-1BH02-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 321-1BH01-0AA0	6ES7 321-1BH02-0AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 321-1BH00-0AA0	6ES7 321-1BH02-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 321-1BH10-0AA0	6ES7 321-1BH10-0AA0		ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V4.1	ja/yes		
				6ES7 321-1BH50-0AA0	6ES7 321-1BH50-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 321-1BH82-0AA0	6ES7 321-1BH82-0AA0	6AG1 321-1BH02-2AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 321-1BH81-0AA0	6ES7 321-1BH82-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 321-1BL00-0AA0	6ES7 321-1BL00-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 321-1BL80-0AA0	6ES7 321-1BL80-0AA0	6AG1 321-1BL00-2AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 321-1BP00-0AA0	6ES7 321-1BP00-0AA0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 321-1CH00-0AA0	6ES7 321-1CH00-0AA0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 321-1CH20-0AA0	6ES7 321-1CH20-0AA0		ab/from V3.1(.1)	ab/from V3.1(.1)	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 321-1CH80-0AA0	6ES7 321-1CH80-0AA0	6AG1 321-1CH20-2AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 321-1EH01-0AA0	6ES7 321-1EH01-0AA0	6ES7321-1FH00-0AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 321-1EH00-0AA0	6ES7 321-1EH01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 321-1EL00-0AA0	6ES7 321-1EL00-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 321-1FF01-0AA0	6ES7 321-1FF01-0AA0	6ES7 321-1FF10-0AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 321-1FF00-0AA0	6ES7 321-1FF01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 321-1FF10-0AA0	6ES7 321-1FF10-0AA0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 321-1FF81-0AA0	6ES7 321-1FF81-0AA0	6AG1 321-1FF01-2AA0	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 321-1FH00-0AA0	6ES7 321-1FH00-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
				6ES7 321-7BH01-0AB0	6ES7 321-7BH01-0AB0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	ab/from V4.1	ja/yes	von SIMOTION werden folgende Funktionen nicht unterstützt: - Uhrzeitsynchronisation - Zeitstempelung	SIMOTION does not support the following functions: - clock synchronization - time stamp
					6ES7 321-7BH00-0AB0	6ES7 321-7BH01-0AB0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no		
				6ES7 321-7BH80-0AB0	6ES7 321-7BH80-0AB0	6AG1 321-7BH01-2AB0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no		
				6ES7 321-7TH00-0AB0	6ES7 321-7TH00-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Failsafe	Fail Safe	6ES7 195-7KF00-0XA0	6ES7 195-7KF00-0XA0		nein/no	ab/from V4.0	nein/no	nein/no	SIMOTION als Master im F-Querverkehr; Die SIMOTION-CPU verfügt zu V4.0 über keine sicheren Logikfunktionen	SIMOTION as master in the F data exchange broadcast; The SIMOTION CPU has no safe logic functions for V4.0
				6ES7 315-2FH13-0AB0	6ES7 315-2FH13-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 315-2FH10-0AB0	6ES7 315-2FH13-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 315-6FF01-0AB0	6ES7 315-6FF01-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 315-6FF00-0AB0	6ES7 315-6FF01-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V2.1	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 317-2FK13-0AB0	6ES7 317-2FK13-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 317-2FJ10-0AB0	6ES7 317-2FK13-0AB0	nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 317-6FF03-0AB0	6ES7 317-6FF03-0AB0		nicht/not relevant	ab/from V3.2	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 317-6FF00-0AB0	6ES7 317-6FF03-0AB0	nicht/not relevant	ab/from V3.2	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 318-3FL00-0AB0	6ES7 318-3FL00-0AB0		nicht/not relevant	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 326-1BK01-0AB0	6ES7 326-1BK01-0AB0		nein/no	ab/from V4.0	nein/no	nein/no	SIMOTION als Master im F-Querverkehr; Die SIMOTION-CPU verfügt zu V4.0 über keine sicheren Logikfunktionen	SIMOTION as master in the F data exchange broadcast; The SIMOTION CPU has no safe logic functions for V4.0
					6ES7 326-1BK00-0AB0	6ES7 326-1BK01-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 326-1RF00-0AB0	6ES7 326-1RF00-0AB0		nein/no	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 326-2BF01-0AB0	6ES7 326-2BF01-0AB0		nein/no	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
					6ES7 326-2BF00-0AB0	6ES7 326-2BF01-0AB0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 326-2BF40-0AB0	6ES7 326-2BF40-0AB0		nein/no	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 336-1HE00-0AB0	6ES7 336-1HE00-0AB0		nein/no	ab/from V4.0	nein/no	nein/no		
				6ES7 336-4GE00-0AB0	6ES7 336-4GE00-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
		Funktions-/Technologiebaugruppen	Function / Technology Modules	6AT1 735-0AA01-0AA0	6AT1 735-0AA01-0AA0	---	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no	nur mit V2.1: siehe Liesmich-Datei der SIMOTION Function Library V2.1, Einbindung über E/A-Schnittstelle (nicht über TO)	only with V2.1: see readme file of the SIMOTION Function Library V2.1, Integration via I/O interface (not via TO)
					6AT1 735-0AA00-0AA0	6AT1 735-0AA01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 350-1AH03-0AE0	6ES7 350-1AH03-0AE0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	ja/yes	FM 350-1, ab Erzeugnisstand E01; Einbindung über E/A-Schnittstelle bzw. FBs (nicht über TO) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476501	FM 350-1, from product version E01; Integration via I/O interface or FBs (not via TO) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476501
					6ES7 350-1AH02-0AE0	6ES7 350-1AH03-0AE0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	FM 350-1, ab Erzeugnisstand E02; Einbindung über E/A-Schnittstelle bzw. FBs (nicht über TO)	FM 350-1, from product version E02; Integration via I/O interface or FBs (not via TO)
					6ES7 350-1AH01-0AE0	6ES7 350-1AH02-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476501	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476501
					6ES7 350-1AH00-0AE0	6ES7 350-1AH01-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 350-2AH01-0AE0	6ES7 350-2AH01-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 350-2AH00-0AE0	6ES7 350-2AH01-0AE0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	FM 350-2, ab Erzeugnisstand E04; Einbindung über E/A-Schnittstelle bzw. FBs (nicht über TO) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476501	FM 350-2, from product version E04; Integration via I/O interface or FBs (not via TO) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476501
				6ES7 351-1AH01-0AE0	6ES7 351-1AH01-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 351-1AH00-0AE0	6ES7 351-1AH01-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 352-1AH02-0AE0	6ES7 352-1AH02-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no	FM 352, ab Erzeugnisstand E08 Einbindung über E/A-Schnittstelle bzw. FBs (nicht über TO) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476501	FM 352, from product version E08 Integration via I/O interface or FBs (not via TO) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476501
					6ES7 352-1AH01-0AE0		ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no		
					6ES7 352-1AH00-0AE0	6ES7 352-1AH01-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 352-5AH00-0AE0	6ES7 352-5AH00-0AE0		ab/from V2.1	ab/from V2.0	nein/no	nein/no	Programmieren der FM 352-5: mit KOP/FUP-Editor in STEP 7 (nicht mit SCOUT) Das Anwenderprogramm wird mit dem STEP 7 Programmeditor geschrieben und nach erfolgreicher Simulation in kompilierter Form auf die Micro Memory Card (MMC) gespeichert. Für den Betrieb der Baugruppe muss die Konsistenzprüfung abgeschaltet werden. (es kommt sonst ein MMC Status 111: Fehler im DS0/128 und die Baugruppe geht nicht in RUN)	Programming the FM 352-5: STEP 7 LAD/FBD editor (not with SCOUT) The application program is written with the STEP 7 program editor and stored on the Micro Memory Card (MMC) in compiled form after successful simulation. The consistency check must be switched off to use the module. (Otherwise this will cause MMC status 111: Error in data record 0/128 and the module won't run)
				6ES7 352-5AH10-0AE0	6ES7 352-5AH10-0AE0		ab/from V3.1(.1)	ab/from V3.1(.1)	nein/no	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
				6ES7 353-1AH01-0AE0	6ES7 353-1AH01-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 353-1AH00-0AE0	6ES7 353-1AH01-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 354-1AH01-0AE0	6ES7 354-1AH01-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 354-1AH00-0AE0	6ES7 354-1AH01-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 355-0VH10-0AE0	6ES7 355-0VH10-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 355-0VH00-0AE0	6ES7 355-0VH10-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 355-1VH10-0AE0	6ES7 355-1VH10-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 355-1VH00-0AE0	6ES7 355-1VH10-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 355-2CH00-0AE0	6ES7 355-2CH00-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 355-2SH00-0AE0	6ES7 355-2SH00-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 356-4BM00-0AE0	6ES7 356-4BM00-0AE0	---	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 356-4BM00-0AE1	6ES7 356-4BM00-0AE1	---	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 356-4BN00-0AE0	6ES7 356-4BN00-0AE0	---	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 356-4BN00-0AE1	6ES7 356-4BN00-0AE1	---	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 357-4AH01-0AE0	6ES7 357-4AH01-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 357-4AH00-0AE0	6ES7 357-4AH01-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				7MH4 xxx-xxxxx	7MH4 xxx-xxxxx		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	SIWAREX siehe unter "Sensor-Systeme"	SIWAREX see under "Sensor Systems"
		Geber Interface	Encoder Interface	6ES7 338-4BC01-0AB0	6ES7 338-4BC01-0AB0		ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V2.1	nein/no	ja/yes	Einbindung über E/A-Schnittstelle (nicht über TO) ab V3.1: bei hydraulischen Linearachsen auch über TO möglich, Freeze Funktion darf nicht verwendet werden ab V3.0, SP1: C230-2 zentral	Integration via I/O interface (not via TO) from V3.1: for hydraulic linear axes also via TO possible, function Freeze should not be used from V3.0: C230-2 central
					6ES7 338-4BC00-0AB0	6ES7 338-4BC01-0AB0	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V2.1	nein/no	nein/no		
				6ES7 338-7UH01-0AC0	6ES7 338-7UH01-0AC0	kein Nachfolger / no successor	ab/from V2.0	ab/from V2.0	nein/no	nein/no	Einbindung über E/A-Schnittstelle (nicht über TO)	Integration via I/O interface (not via TO)
					6ES7 338-7UH00-0AC0	6ES7 338-7UH01-0AC0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
		Interfacemodule, IM 36x, mehrzeiliger Aufbau	Interface Modules, IM 36x, Multi-tier Configuration	6ES7 360-3AA01-0AA0	6ES7 360-3AA01-0AA0		nein/no	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 360-3AA00-0AA0	6ES7 360-3AA01-0AA0	nein/no	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 361-3CA01-0AA0	6ES7 361-3CA01-0AA0		nein/no	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 361-3CA00-0AA0	6ES7 361-3CA01-0AA0	nein/no	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 365-0BA01-0AA0	6ES7 365-0BA01-0AA0		ab/from V2.0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
					6ES7 365-0BA00-0AA0	6ES7 365-0BA01-0AA0	nein/no	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 365-0BA81-0AA0	6ES7 365-0BA81-0AA0	6AG1 365-0BA01-2AA0	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
		IQ-Sense	IQ-Sense	6ES7 338-7XF00-0AB0	6ES7 338-7XF00-0AB0		ab/from V3.1(.1)	ab/from V3.1(.1)	nein/no	nein/no	erst ab V3.1.1; Anmerkungen: Einbindung über E/A-Schnittstelle (keine Standard FBs für SIMOTION verfügbar)	from V3.1.1 on; Notes: Integration via I/O interface (no standard FBs for SIMOTION available)

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Kommunikationsbaugruppen (Busse)	Communication Modules (buses)	6GK7 342-5DA02-0XE0	6GK7 342-5DA02-0XE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 342-5DA01-0XE0	6GK7 342-5DA02-0XE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 342-5DA00-0XE0	6GK7 342-5DA01-0XE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GK7 342-5DF00-0XE0	6GK7 342-5DF00-0XE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GK7 343-1CX00-0XE0	6GK7 343-1CX00-0XE0	6GK7 343-1CX10-0XE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GK7 343-1CX10-0XE0	6GK7 343-1CX10-0XE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GK7 343-1EX11-0XE0	6GK7 343-1EX11-0XE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 343-1EX10-0XE0	6GK7 343-1EX11-0XE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 343-1EX00-0XE0	6GK7 343-1EX10-0XE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 343-1BA00-0XE0	6GK7 343-1EX10-0XE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GK7 343-1EX21-0XE0	6GK7 343-1EX21-0XE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 343-1EX20-0XE0	6GK7 343-1EX21-0XE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GK7 343-1EX30-0XE0	6GK7 343-1EX30-0XE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GK7 343-1GX21-0XE0	6GK7 343-1GX21-0XE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 343-1GX20-0XE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 343-1GX11-0XE0	6GK7 343-1GX20-0EX0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 343-1GX00-0XE0	6GK7 343-1GX11-0XE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GK7 343-1HX00-0XE0	6GK7 343-1HX00-0XE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GK7 343-2AH00-0XA0	6GK7 342-2AH01-0XA0	6GK7 343-2AH00-0XA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 342-2AH00-0XA0	6GK7 342-2AH01-0XA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6GK7 343-2AH01-0XA0	6GK7 343-2AH01-0XA0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 343-2AH00-0XA0	6GK7 343-2AH01-0XA0	ab/from V3.0 (SP1)	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	CP 343-2 bis V3.0: nur DI/DO, nur dezentral ab V3.0 SP1: Einbindung über E/A-Schnittstelle bzw. Systemfunktionen, AI/AO mit Profil >= 7.3 (keine Standard FBs für SIMOTION verfügbar) Beispiel siehe FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/16997133	CP 343-2 up to V3.0: only DI/DO, only distributed from V3.0 SP1: Integration via I/O interface or system functions, AI/AO with profile >= 7.3 (no standard FBs for SIMOTION available) Example see FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/16997133
				6GK7 343-2AH11-0XA0	6GK7 343-2AH11-0XA0		ab/from V4.3, SP1	ab/from V4.3, SP1	nein/no	nein/no		
					6GK7 343-2AH10-0XA0	6GK7 343-2AH11-0XA0	ab/from V3.1(.1)	ab/from V3.1(.1)	nein/no	nein/no	CP 343-2 Einbindung über E/A- Schnittstelle bzw. Systemfunktionen, AI/AO mit Profil >= 7.3 Beispiel siehe FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/16997133	CP 343-2 Integration via I/O interface or system functions, AI/AO with profile >= 7.3 Example see FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/16997133
											ab V4.0: Für 6GK7 343-2AH10-0XA0 ist ab Erzeugnisstand 3, Firmware-Stand V2.24 außerdem die Kommandoschnittstelle als Systemfunktion in der SCOUT Befehlsbibliothek verfügbar. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476505	from V4.0: as of revision level 3, firmware version V2.24, the command interface is also available as system function in the SCOUT command library for 6GK7 343-2AH10-0XA0. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476505
				6GK7 343-5FA01-0XE0	6GK7 343-5FA01-0XE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6GK7 343-5FA00-0XE0	6GK7 343-5FA01-0XE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
		Kommunikationsbaugruppen (seriell)	Communication Modules (serial)	6ES7 340-1AH02-0AE0	6ES7 340-1AH02-0AE0		ab/from V3.2	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	CP340, ab Erzeugnisstand E01 ab FW-Version V1.0.2 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476498	CP340, from product version E01 from FW version V1.0.2 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476498
					6ES7 340-1AH01-0AE0	6ES7 340-1AH02-0AE0	ab/from V3.2	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	ab Erzeugnisstand E07	from product version E07
					6ES7 340-1AH00-0AE0	6ES7 340-1AH01-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476498	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476498
				6ES7 340-1BH02-0AE0	6ES7 340-1BH02-0AE0		ab/from V3.2	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	CP340, ab Erzeugnisstand E01 ab FW-Version V1.0.2 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476498	CP340, from product version E01 from FW version V1.0.2 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476498
					6ES7 340-1BH00-0AE0	6ES7 340-1BH02-0AE0	ab/from V3.2	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	ab Erzeugnisstand E07	from product version E07
				6ES7 340-1CH02-0AE0	6ES7 340-1CH02-0AE0		ab/from V3.2	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	CP340, ab Erzeugnisstand E01 ab FW-Version V1.0.2 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476498	CP340, from product version E01 from FW version V1.0.2 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476498
					6ES7 340-1CH00-0AE0	6ES7 340-1CH02-0AE0	ab/from V3.2	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	ab Erzeugnisstand E07	from product version E07
				6ES7 341-1AH02-0AE0	6ES7 341-1AH02-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 341-1AH01-0AE0	6ES7 341-1AH02-0AE0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	CP341, ab Erzeugnisstand E01 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476498	CP341, from product version E01 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476498
					6ES7 341-1AH00-0AE0	6ES7 341-1AH01-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 341-1BH02-0AE0	6ES7 341-1BH02-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 341-1BH01-0AE0	6ES7 341-1BH02-0AE0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	CP341, ab Erzeugnisstand E01 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476498	CP341, from product version E01 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476498
					6ES7 341-1BH00-0AE0	6ES7 341-1BH01-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 341-1CH02-0AE0	6ES7 341-1CH02-0AE0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
					6ES7 341-1CH01-0AE0	6ES7 341-1CH02-0AE0	ab/from V2.1	ab/from V2.1	nein/no	nein/no	CP341, ab Erzeugnisstand E01 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476498	CP341, from product version E01 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476498
					6ES7 341-1CH00-0AE0	6ES7 341-1CH01-0AE0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
		Sonstige Baugruppen	Other Modules	6ES7 178-4BH00-0AE0	6ES7 178-4BH00-0AE0	---	nicht/not relevant	nein/no	nicht/not relevant	nein/no		
				6ES7 327-1BH00-0AB0	6ES7 327-1BH00-0AB0		ab/from V3.1(.1)	ab/from V3.1(.1)	ab/from V4.1	nein/no	erst ab V3.1.1	from V3.1.1 on
				6ES7 370-0AA01-0AA0	6ES7 370-0AA01-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 370-0AA00-0AA0	6ES7 370-0AA01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 374-2XH01-0AA0	6ES7 374-2XH01-0AA0		ab/from V2.0	ab/from V2.0	ab/from V4.1	nein/no		
					6ES7 374-2XH00-0AA0	6ES7 374-2XH01-0AA0	nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6SN1 227-2ED10-0HA0	6SN1 227-2ED10-0HA0		ab/from V3.2	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	Anschluss über SIMOTION C2xx Impuls-Ausgänge für Schrittantriebe	Connection via SIMOTION C2xx pulse outputs for stepper drives
SIMATIC S7-300 (Ex-Bereich)	SIMATIC S7-300 (Hazardous Conditions)	Analogausgabe	Analog Output	6ES7 332-5RD00-0AB0	6ES7 332-5RD00-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
		Analogeingabe	Analog Input	6ES7 331-7RD00-0AB0	6ES7 331-7RD00-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 331-7SF00-0AB0	6ES7 331-7SF00-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
		Digitalausgabe	Digital Output	6ES7 322-5RD00-0AB0	6ES7 322-5RD00-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
				6ES7 322-5SD00-0AB0	6ES7 322-5SD00-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
		Digitaleingabe	Digital Input	6ES7 321-7RD00-0AB0	6ES7 321-7RD00-0AB0		nein/no	nein/no	nein/no	nein/no		
SIPLUS extreme	SIPLUS extreme	Sonstige Baugruppen	Other Modules	6AG1	6AG1	Die SIPLUS S7 Baugruppen entsprechen soft- und hardwaretechnisch den SIMATIC S7 Standard Baugruppen. Die SIPLUS Baugruppen sind jedoch für einen erweiterten Temperaturbereich von z.B. -25 bis 60°C ertüchtigt. Außerdem verfügen die Baugruppen über einen Schutzlack, der eine Resistenz gegen mediale Belastungen und Feuchtigkeit gewährleistet. Eine SIPLUS-Baugruppe ist für SIMOTION freigegeben, wenn auch die entsprechende SIMATIC S7 Standard-Baugruppe für SIMOTION freigegeben ist. Weitere Infos finden Sie unter: http://www.siemens.de/siplus					The SIPLUS S7 modules correspond soft-and hardware-technical to standard SIMATIC S7 modules. However, the SIPLUS modules are designed for an extended temperature range of e.g. - 25 to 60°C. Moreover, the modules dispose of a protective lacquer which guarantees a resistance against medial charges and humidity. A SIPLUS modules is released for SIMOTION, even if the corresponding SIMATIC S7 standard module is released for SIMOTION. You will find further information under: http://www.siemens.com/siplus	

Hauptgruppe	Main group	Untergruppe	Sub group	Bestell-Nummer (aktuelle Lieferversion) Order numbers (actual delivery version)	Bestell-Nummer (inkl. Vorgänger) Order numbers (including predecessor)	Nachfolger Successor	Freigabe/Release: SIMOTION C (zentral/central)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFIBUS)	Freigabe/Release: SIMOTION C/P/D dezentral / distributed (PROFINET)	Takt-synchronität Isochrone Mode	Anmerkungen	Notes
Sonstiges	Others	Safety Unit TM 121C	Safety Unit TM 121C	6AU1 121-2CA00-0AA0	6AU1 121-2CA00-0AA0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no	TM 121C hat keine Busschnittstelle	TM 121C has no bus interface
				6AU1 121-3CA00-0AA0	6AU1 121-3CA00-0AA0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
				6AU1121-3CA00-1AA0	6AU1121-3CA00-1AA0		nicht/not relevant	nicht/not relevant	nicht/not relevant	nein/no		
		SIMOCODE	SIMOCODE	3UF5001-...	3UF5001-...		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no	Einbindung als Normslave (ohne FB)	Integration as a standard slave (without FB)
		POSMO A	POSMO A	6SN2 132-***	6SN2 132-***		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no	POSMO A 75 W: SIMOTION <=V4.0: HW ab J, SW ab V1.3 (es wird funktionell der Softwarestand POSMO A V1.3 unterstützt) SIMOTION > V4.0: HW ab O, SW ab V3.0 _POSMOA_nControl: ab SIMOTION V4.1 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476495	POSMO A 75 W: SIMOTION <=V4.0: HW from J, SW from V1.3 (only POSMO A V1.3 functions are supported) SIMOTION > V4.0: HW from O, SW from V3.0 _POSMOA_nControl: from SIMOTION V4.1 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476495
				6SN2 155-***	6SN2 155-***		nicht/not relevant	ab/from V2.0	nicht/not relevant	nein/no	POSMO A 300 W: SIMOTION <=V4.0: HW ab A, SW ab V1.4 (es wird funktionell der Softwarestand POSMO A V1.3 unterstützt) SIMOTION > V4.0: HW ab G, SW ab V3.0 _POSMOA_nControl: ab SIMOTION V4.1 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476495	POSMO A 300 W: SIMOTION <=V4.0: HW from A, SW from V1.4 (only POSMO A V1.3 functions are supported) SIMOTION > V4.0: HW from G, SW from V3.0 _POSMOA_nControl: from SIMOTION V4.1 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109476495