

The background of the entire page is a high-angle, dusk-time photograph of a city skyline, likely Chicago, with a river and industrial areas in the foreground. Overlaid on this image is a complex network of glowing white and yellow lines connecting various points across the city, symbolizing a smart grid or digital infrastructure. Several small, semi-transparent digital graphics are scattered throughout, including bar charts, line graphs, and a wind turbine icon in the upper right.

SIEMENS

Kernsortiment

Elektroinstallationstechnik
Industrielle Schalttechnik
Automatisierungssysteme
Antriebstechnik
Gebäudesystemtechnik KNX

Ausgabe
2021

[siemens.at](https://www.siemens.at)

Niederspannungs-Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik LV 10
 SENTRON • SIVACON • ALPHA
 Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungs-
 geräte, Schaltanlagen und Verteilersysteme
 PDF (E86060-K8280-A101-B2)



Industrielle Schalttechnik IC 10
 SIRIUS
 E86060-K1010-A101-B1



SIMATIC ST 70
 Produkte für
 Totally Integrated Automation
 PDF (E86060-K4670-A101-B7)



SIMATIC HMI / PC-based Automation ST 80/ST PC
 Bedien- und Beobachtungssysteme
 PC-based Automation
 PDF (E86060-K4680-A101-C8)



SITOP KT 10.1
 Stromversorgung
 SITOP
 E86060-K2410-A111-B4



Motion Control System PM 21
 SIMOTION
 Ausrüstungen für Produktionsmaschinen
 E86060-K4921-A101-A4



Motion Control Drives D 21.4
 SINAMICS S120 und SIMOTICS
 E86060-K5521-A141-A1



Motion Control Drives D 31.1
 SINAMICS Umrichter für Einachsantriebe
 Einbaugeräte
 E86060-K5531-A111-A1



Motion Control Drives D 31.5
 SINAMICS Umrichter für Einachsantriebe
 Infrastrukturmrichter für HLK/Wasser/Abwasser
 SINAMICS G120X
 PDF (E86060-K5531-A151-A3)



SINAMICS Drives D 35
 Pumpen-, Lüfter-, Kompressorenumrichter
 SINAMICS G120P und
 SINAMICS G120P Cabinet
 PDF (E86060-K5535-A101-A5)



Niederspannungsmotoren D 81.1
SIMOTICS GP, SD, XP, DP
 Baureihen 1FP1, 1LE1, 1LE5, 1MB1, 1MB5, 1PC1
 Baugrößen 63 bis 450
 Leistung 0,09 bis 1000 kW
 PDF (E86060-K5581-A111-B4)



DELTA ET D1
 Schalter und Steckdosen
 PDF/Druck (SILP-C10075-00)



GAMMA ET G1
 Gebäudesystemtechnik GAMMA instabus
 PDF (E10003-A38-H316)



Sonstiges

Industry Mall
 Informations- und Bestellplattform
 im Internet



www.siemens.at/industrymall

Siemens TIA Selection Tool
 für das Auswählen, Konfigurieren und Bestellen
 von TIA-Produkten/-Geräten



www.siemens.de/tst

Kontakt
 Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie
 in unserer Ansprechpartner-Datenbank unter:



www.siemens.de/automation-kontakt

OXOMI Informationsplattform
 Kostenfreier Onlinezugriff auf
 Produktdaten, Kataloge, Prospekte
 und Handbücher.
 Auch speziell für Tablets und
 Smartphones geeignet:
<https://oxomi.com/p/2024804/search>



SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte	4
SENTRON Lasttrennschalter und Netzumschalter 3KF	41
SENTRON Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF	43
SENTRON Manuelle Netzumschalter 3KC MTSE	47
SENTRON Lasttrennschalter 3KD	49
SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA	53
SENTRON Kompaktleistungsschalter Zubehör 3VA1/3VA2	60
SIRIUS Industrielle Schalttechnik	62
SIRIUS Zeitrelais 3RP25 im Industriegehäuse 17,5 und 22,5 mm	71
SIRIUS Positionsschalter 3SE5	74
Antriebe für Basis-Positionsschalter 3SE5	75
Betätiger	75
SIRIUS Safety Relais 3SK1	76
SIRIUS ACT Komplette Gerätekombinationen	78
SIRIUS ACT Kompaktgeräte – Elektronik ist bereits integriert	80
SIRIUS ACT Gehäuse mit Standardbestückung	81
SIRIUS ACT Betätigungs- und Meldelemente	81
SIRIUS ACT Zubehör	85
SITOP Stromversorgung	88
LOGO! 8 Logikmodul	90
SIMATIC S7-1200	91
SIMATIC HMI	92
SIMATIC NET	93
SIRIUS Sanftstarter 3RW	105
SIRIUS Zubehör	107
SINAMICS V20 Basisumrichter	108
Leistungskomponenten	109
Ergänzende Systemkomponenten & Ersatzteile	110
Zusätzliche Informationen für SINAMICS V20	110
SINAMICS G120C Kompaktumrichter	111
Leistungskomponenten	112
Ergänzende Systemkomponenten & Ersatzteile	112
Zusätzliche Informationen für SINAMICS G120C	112
SINAMICS G120X Infrastrukturumrichter für HLK/Wasser/Abwasser	113
Schutzart IP20/UL Open Type – 3 AC 380 ... 480 V ohne Netzfilter Klasse A	113
Schutzart IP20/UL Open Type – 3 AC 380 ... 480 V mit Netzfilter Klasse A	113
Ergänzende Systemkomponenten für SINAMICS G120X	113
DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme	114
DELTA Style	127
DELTA Aufputz Feuchtraum IP44	131
GAMMA Instabus Gebäudesystemtechnik KNX	133

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

6000 3	Nennstrom (A)	Charakteristik B	Charakteristik C		
		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Leitungsschutzschalter 5SL6, Wohnbau Reihe, 6kA (IEC 60898-1)					
1-polig					
	6	5SL6106-6		5SL6106-7	
	10	5SL6110-6		5SL6110-7	
	13	5SL6113-6		5SL6113-7	
	16	5SL6116-6		5SL6116-7	
	20	5SL6120-6		5SL6120-7	
	25	5SL6125-6		5SL6125-7	
	32	5SL6132-6		5SL6132-7	
	40	5SL6140-6		5SL6140-7	
	50	5SL6150-6		5SL6150-7	
	63	5SL6163-6		5SL6163-7	
1+N-polig					
	6	5SL6506-6		5SL6506-7	
	10	5SL6510-6		5SL6510-7	
	13	5SL6513-6		5SL6513-7	
	16	5SL6516-6		5SL6516-7	
	20	5SL6520-6		5SL6520-7	
	25	5SL6525-6		5SL6525-7	
	32	5SL6532-6		5SL6532-7	
	40	5SL6540-6		5SL6540-7	
	50	5SL6550-6		5SL6550-7	
	63	5SL6563-6		5SL6563-7	
3-polig					
	6	5SL6306-6		5SL6306-7	
	10	5SL6310-6		5SL6310-7	
	13	5SL6313-6		5SL6313-7	
	16	5SL6316-6		5SL6316-7	
	20	5SL6320-6		5SL6320-7	
	25	5SL6325-6		5SL6325-7	
	32	5SL6332-6		5SL6332-7	
	40	5SL6340-6		5SL6340-7	
	50	5SL6350-6		5SL6350-7	
	63	5SL6363-6		5SL6363-7	
3+N-polig					
	6	5SL6606-6		5SL6606-7	
	10	5SL6610-6		5SL6610-7	
	13	5SL6613-6		5SL6613-7	
	16	5SL6616-6		5SL6616-7	
	20	5SL6620-6		5SL6620-7	
	25	5SL6625-6		5SL6625-7	
	32	5SL6632-6		5SL6632-7	
	40	5SL6640-6		5SL6640-7	
	50	5SL6650-6		5SL6650-7	
	63	5SL6663-6		5SL6663-7	
Neutralleiterdurchführung bis 125 A					
N					
	N-Leiter Verbinder-blau 1-polig			5TL1192-3	

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

10000 3	Nennstrom (A)	Charakteristik B		Charakteristik C	
		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Leitungsschutzschalter 5SY4, Industrie Reihe, 10kA (IEC 60898-1, UL1077,CSA22.2, GB10963.1/2)					
1-polig					
	6	5SY4106-6		5SY4106-7	
	10	5SY4110-6		5SY4110-7	
	13	5SY4113-6		5SY4113-7	
	16	5SY4116-6		5SY4116-7	
	20	5SY4120-6		5SY4120-7	
	25	5SY4125-6		5SY4125-7	
	32	5SY4132-6		5SY4132-7	
	40	5SY4140-6		5SY4140-7	
	50	5SY4150-6		5SY4150-7	
	63	5SY4163-6		5SY4163-7	
1+N-polig					
	6	5SY4506-6		5SY4506-7	
	10	5SY4510-6		5SY4510-7	
	13	5SY4513-6		5SY4513-7	
	16	5SY4516-6		5SY4516-7	
	20	5SY4520-6		5SY4520-7	
	25	5SY4525-6		5SY4525-7	
	32	5SY4532-6		5SY4532-7	
	40	5SY4540-6		5SY4540-7	
	50	5SY4550-6		5SY4550-7	
	63	5SY4563-6		5SY4563-7	
3-polig					
	6	5SY4306-6		5SY4306-7	
	10	5SY4310-6		5SY4310-7	
	13	5SY4313-6		5SY4313-7	
	16	5SY4316-6		5SY4316-7	
	20	5SY4320-6		5SY4320-7	
	25	5SY4325-6		5SY4325-7	
	32	5SY4332-6		5SY4332-7	
	40	5SY4340-6		5SY4340-7	
	50	5SY4350-6		5SY4350-7	
	63	5SY4363-6		5SY4363-7	
3+N-polig					
	6	5SY4606-6		5SY4606-7	
	10	5SY4610-6		5SY4610-7	
	13	5SY4613-6		5SY4613-7	
	16	5SY4616-6		5SY4616-7	
	20	5SY4620-6		5SY4620-7	
	25	5SY4625-6		5SY4625-7	
	32	5SY4632-6		5SY4632-7	
	40	5SY4640-6		5SY4640-7	
	50	5SY4650-6		5SY4650-7	
	63	5SY4663-6		5SY4663-7	
Neutralleiterdurchführung bis 125 A					
N					
	N-Leiter Verbinder-blau 1-polig			5TL1192-3	



SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

6000 3		Nennstrom (A)		Charakteristik B		Charakteristik C			
		Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.		Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
Leitungsschutzschalter 5SL60, kompakt 1+N in 1TE, 6kA (IEC 60898-1)									
	6	5SL6006-6		5SL6006-7					
	10	5SL6010-6		5SL6010-7					
	13	5SL6013-6		5SL6013-7					
	16	5SL6016-6		5SL6016-7					
	20	5SL6020-6		5SL6020-7					
	25	5SL6025-6		5SL6025-7					
	32	5SL6032-6		5SL6032-7					
	40	5SL6040-6		5SL6040-7					
Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung mit integriertem Leitungsschutzschalter, AFDD/LS-Schalter 5SV60, kompakt 1+N in 1TE, 6kA (IEC 60898-1) NEW									
	6	5SV6016-6KK06		5SV6016-7KK06					
	10	5SV6016-6KK10		5SV6016-7KK10					
	13	5SV6016-6KK13		5SV6016-7KK13					
	16	5SV6016-6KK16		5SV6016-7KK16					
	20	5SV6016-6KK20		5SV6016-7KK20					
	25	5SV6016-6KK25		5SV6016-7KK25					
	32	5SV6016-6KK32		5SV6016-7KK32					
	40	5SV6016-6KK40		5SV6016-7KK40					
Geräteschutzschalter 5SY17, zB für die Absicherung nach Netzteilen 1polig mit Hilfsschalter 1S, 230V 50/60Hz 3kA und DC bis 60V 3,5kA (IEC 60934,UL1077) NEW									
			Kennlinie F1		Kennlinie F2				
	0,5		5SY1705-2		5SY1705-4				
	1		5SY1701-2		5SY1701-4				
	2		5SY1702-2		5SY1702-4				
	4		5SY1704-2		5SY1704-4				
	6		5SY1706-2		5SY1706-4				
	8		5SY1708-2		5SY1708-4				
	10		6SY1710-2		5SY1710-4				
	16		5SY1716-2		5SY1716-4				
Bemessungsströme		Charakteristik B		Charakteristik C					
I _{ΔN} (mA)	I _N (A)	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.		Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
FI/LS-Schalter 5SV13, kompakt 1+N in 1TE, 6kA (IEC 61009-1)									
	 Typ A NEW								
	30	6	5SV1316-6KK06		5SV1316-7KK06				
		10	5SV1316-6KK10		5SV1316-7KK10				
		13	5SV1316-6KK13		5SV1316-7KK13				
		16	5SV1316-6KK16		5SV1316-7KK16				
	 Typ A, kurzzeitverzögert  NEW								
	30	6	5SV1316-6LK06		5SV1316-7LK06				
		10	5SV1316-6LK10		5SV1316-7LK10				
		13	5SV1316-6LK13		5SV1316-7LK13				
		16	5SV1316-6LK16		5SV1316-7LK16				
  Typ F, superresistent NEW									
30	6	5SV1316-3KK06		5SV1316-4KK06					
	10	5SV1316-3KK10		5SV1316-4KK10					
	13	5SV1316-3KK13		5SV1316-4KK13					
	16	5SV1316-3KK16		5SV1316-4KK16					

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Sammelschienen flexibel einsetzbar, passend zu allen „nicht-kompakt“ Geräten, selbst ablängbar, Pins ausbrechbar, Länge ca. 1 m (56TE)

	Beschreibung	10mm² Querschnitt		16mm² Querschnitt	
		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Stiftsammelschienen					
	1-phasig, Phasenschiene grau	5ST0001-1AA10		5ST0001-1BA10	
	1-phasig, N-Schiene blau	5ST0001-1AA00		5ST0001-1BA00	
	2-phasig, (L1+L2+L1+L2+...)	5ST0001-2AA10		5ST0001-2BA10	
	3-phasig, (L1+L2+L3+L1+...)	5ST0001-3AA10		5ST0001-3BA10	
	4-phasig, (L1+N+L2+N+L3+N+...)	5ST0001-4AA10		5ST0001-4BA10	
Endkappen, passend für 10 und 16mm² Schienen					
	für 2- und 3-phasige Schienen	5ST0003-2AA30			
	für 4-phasige Schienen	5ST0003-4AA30			
	Beschreibung	Stiftabstand (TE)	Länge (mm)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Stiftsammelschienen für AFDD-Block (1+N) NEW					
	1-phasig, Isolation grau, schneidbar	2	962	5ST3764-1	
	1-phasig, Isolation grau, nicht schneidbar		216	5ST3615-1	
	1-phasig, Isolation blau, gerade		962	5ST3765-2	
	1-phasig, Isolation blau, abgewinkelt		962	5ST3765-1	
	3-phasig, Isolation grau		1032	5ST3740-1	
	2-phasig (1+N), Isolation grau	1(frei)+2(LN)	996	5ST3735-1	
	4-phasig (3+N), Isolation grau		926	5ST3746-1	
Anschlussklemme für 5ST36 und 5ST37 Sammelschienen für Standardbaubreiten					
	Anschlussklemme für Leitungen bis 25mm²				
	Anschluss mittig			5ST3768-3	
	Anschluss links			5ST3768-4	
	Anschluss rechts			5ST3768-5	
	Anschlussklemme für Leitungen bis 50 mm²				
	Anschluss mittig			5ST3760-3	
	Anschluss links			5ST3760-4	
	Anschluss rechts			5ST3760-5	
Reihenverbinder, 16 mm²					
	Farbe	Kabellänge mm	Anzahl der Phasen		
	blauer N-Leiter	125	1	5ST3782-0	
	schwarzes Kabel			5ST3792-0	
	schwarzes Kabel		3	5ST3794-0	
	blauer N-Leiter	150	1	5ST3782-1	
	schwarzes Kabel			5ST3792-1	
	schwarzes Kabel		3	5ST3794-1	
	blauer N-Leiter	200	1	5ST3781-2	
	schwarzes Kabel			5ST3791-2	
	schwarzes Kabel		3	5ST3793-2	
	3x schwarz, 1x blau		3+N	5ST3793-3	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron · www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Sammelschienen 10mm² für Kompaktgeräte (1+N in 1TE)

2-phasig

Stiftabstände in TE
(1 TE = 18 mm)



Anwendung

Anzahl TE


Länge

Endkappen
inklusive

Artikel-Nr. Siemens

Artikel-Nr.

Stiftsammelschienen



für Einspeisung über FI
1x FI 1P+N und 10x Kompaktgeräte

12

215 mm

✓

5ST3784-0



für Kompaktgeräte

6

113 mm

✓

5ST3674-6

9

166 mm

✓

5ST3674-7

12

218 mm

✓

5ST3674-0


60

1060 mm

–

5ST3784-0

4-phasig



für Einspeisung über FI
1x FI 3P+N und 6x Kompaktgeräte*

10

180 mm

✓

5ST3783-1

für Einspeisung über FI
1x FI 3P+N und 8x Kompaktgeräte

12

216 mm

✓

5ST3783-0

für Einspeisung über FI
1x FI 3P+N und 10x Kompaktgeräte*

14

252 mm

✓

5ST3783-4



für Einspeisung über FI
1x FI 3P+N
danach 1x LS 3+N und 4x Kompaktgeräte*

12

216 mm

✓

5ST3795-0


für Einspeisung über FI
1x FI 3P+N
danach 1x LS 3+N und 6x Kompaktgeräte*

14

252 mm

✓

5ST3795-4



für Einspeisung über FI
1x FI 3P+N
danach 2x LS 3+N und 12x Kompaktgeräte*

24

432 mm

✓

5ST3790-1


für Einspeisung über FI
1x FI 3P+N
danach 2x LS 3+N und 45x Kompaktgeräte*

57

1026 mm

–

5ST3790-2



für Einspeisung über FI
1x FI 3P+N
danach 1x LS 3P und 5x Kompaktgeräte*

12

216 mm

✓

5ST3785-4


für Einspeisung über FI
1x FI 3P+N
danach 1x LS 3P und 7x Kompaktgeräte*

14

252 mm

✓

5ST3785-0



für Kompaktgeräte

6

113 mm

✓

5ST3673-6

9

166 mm

✓

5ST3673-7

12

218 mm

✓

5ST3673-0

14

254 mm

✓

5ST3673-4

60

1060 mm

–

5ST3773-0

Zubehör



Endkappen für 2- und 4-phasige Schienen

5ST3788-0

Berührungsschutz für Pins L1, N

5ST3655

Berührungsschutz für Pins für Pins L2, L3

5ST3655-0HG

Anschlussklemmen für Einspeisung seitlich für Leiter bis 25 mm²

5ST3771-2

Weitere Schienen finden Sie im aktuellen Hauptkatalog LV10

*) Produkteinführung in Q1/2021

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SETRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

FI-Schutzschalter – Thermischer Überlastschutz 5SM3, 5SV

Übersicht Thermischer Überlastschutz

Gemäß OVE E 8101 Teil 536.4.3.2 sowie der ÖVE/ÖNORM E 8001-1 Abschnitt 12.1 sind Fehlerstromschutzschalter gegen Überlast zu schützen.

Unsere Fehlerstrom-Schutzschalter 5SM3 und 5SV3 vom Typ B und B+ können folgendermaßen thermisch abgesichert werden:

Bemessungsstrom A	Bemessungsschaltvermögen I_m (A)	Max. Kurzschlussvorsicherung SCPD A	Max. thermische Vorsicherung - Bemessungsstrom A	Bei Mindestquerschnitt mm ²
Fehlerstrom-Schutzschalter 5SM3 und 5SV3 Typ B und B+				
25	800	100	25	4
40	800	100	40	10
63	800	100	63	16
80	800	100	80	25

Bezüglich Festlegung der thermischen Absicherung ist folgendes zu beachten:

- Der Bemessungsstrom des FI-Schutzschalters gilt als maximal zulässiger Dauerbetriebsstrom und darf auf Dauer nicht überschritten werden.
- Die Überstromschutteinrichtung für den thermischen Überlastschutz soll lediglich dazu dienen, in nicht vorhergesehenen und nicht zulässigen Anlagenzuständen den Schutz der Fehlerstrom-Schutzschalter vor Schäden zu übernehmen. Die Fehlerstrom-Schutzschalter sind für diese im Ausnahmefall auftretende kurzzeitige Überlast ausgelegt.

Bemessungsstrom In der FI-Schutteinrichtung A	Minimaler Verdrahtungs- querschnitt mm²	Maximaler Bemessungsstrom I _n der Vorsicherung für den Überlastschutz A	
		Leistungsschutzschalter A	Schmelzsicherungen A
Standardtypen 5SV			
16	1,5	10	10
	2,5	16	16
25	2,5	16	16
	4	25	25
40	6	25	25
	10	32	35
63	10	40	40
	16	50	50
80	16	63	63
	25	63	63
Sondertypen 5SV...-LA., mit Nennstrom gegen Überlast vorsicherbar			
40	6	32	35
	10	40	40
63	10	50	50
	16	63	63

Die Anlagendimensionierung (z. B. unter Berücksichtigung von Bemessungsbelastungsfaktoren) muss so erfolgen, dass der Bemessungsstrom des FI-Schutzschalters nicht durch dauernde Belastung überschritten wird. Die angegebenen Schutzorgane für den thermischen Überlastschutz sollen dazu dienen, in nicht vorgesehenen und in nicht zulässigen Anlagenzuständen den Schutz des FI-Schutzschalters vor Schäden zu übernehmen.

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Typ A 	Pole	$I_{\Delta n}$ (mA)	I_N (A)	vsf*	Bauart  / 	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
FI-Schutzschalter 5SV3 / 5SM3							
	1P+N	10	16			5SV3111-6	
		30	25			5SV3312-6	
			40			5SV3111-6	
				VSF		5SV3314-6LA	
						5SV3314-6LA01	
			63			5SV3111-6	
			80			5SV3317-6	
			100			5SM3318-6KK	
			125			5SM3315-6KK	
		100	25			5SV3412-6	
			40			5SV3411-6	
			63			5SV3411-6	
						5SV3416-8	
			80			5SV3417-6	
			100			5SM3418-6KK	
			125			5SM3415-6KK	
		300	25			5SV3612-6	
						5SV3612-8	
			40			5SV3614-6	
						5SV3614-8	
			63			5SV3616-6	
						5SV3616-8	
			80			5SV3617-6	
						5SV3617-8	
			100			5SM3618-6KK	
			125			5SM3615-6KK	

*) Mit Nennstrom vorsicherbar

Details zur Vorsicherung unserer Fehlerstromschutzschalter finden Sie auf Seite 9

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Typ A 	Pole	$I_{\Delta n}$ (mA)	I_N (A)	vsf*	Bauart G / S	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
FI-Schutzschalter 5SV3 / 5SM3							
	3P+N	30	25			5SV3342-6	
			40			5SV3344-6	
					G	5SV3344-6LB01	
				VSF		5SV3344-6LA	
					G	5SV3344-6LA01	
			63			5SV3346-6	
					G	5SV3346-6LB01	
				VSF		5SV3346-6LA	
					G	5SV3346-6LA01	
			80			5SV3347-6	
			100			5SM3348-6	
			125			5SM3345-6	
		100	25			5SV3442-6	
			40			5SV3444-6	
					G	5SV3444-6LB01	
					S	5SV3444-8	
				VSF		5SV3444-6LA	
					G	5SV3444-6LA01	
					S	5SV3444-8LA	
			63			5SV3446-6	
					G	5SV3446-6LB01	
					S	5SV3446-8	
				VSF		5SV3446-6LA	
					G	5SV3446-6LA01	
					S	5SV3446-8LA	
			80			5SV3447-6	
					S	5SV3447-6	
			100			5SM3448-6	
			125			5SM3445-6	
		300	25			5SV3642-6	
					S	5SV3642-8	
			40			5SV3644-6	
					S	5SV3644-8	
				VSF	S	5SV3644-8LA	
			63			5SV3646-6	
					S	5SV3646-8	
				VSF	S	5SV3646-8LA	
			80			5SV3647-6	
					S	5SV3647-8	
			100			5SM3648-6	
					S	5SM3648-8	
			125			5SM3645-6	
					S	5SM3645-8	

*) Mit Nennstrom vorsicherbar

Details zur Vorsicherung unserer Fehlerstromschutzschalter finden Sie auf Seite 9


SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Typ F Typ B Typ B+	  	Pole	$I_{\Delta n}$ (mA)	I_N (A) Bauart	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
FI-Schutzschalter 5SV3					Typ F  		Typ B  		Typ B+   kHz	
	1P+N	30	25	5SV3312-3		5SV3322-4				
			40	5SV3314-3		5SV3324-4				
			63	5SV3316-3		5SV3326-4				
			80	5SV3317-3						
		300	25	5SV3612-3		5SV3622-4				
			40	5SV3614-3		5SV3624-4				
				5SV3614-7						
			63	5SV3616-3		5SV3626-4				
			80	5SV3617-3						
				5SV3617-7						
	3P+N	30	25	5SV3342-3		5SV3342-4		5SV3342-4KK14		
			40	5SV3344-3		5SV3344-4		5SV3344-4KK14		
			63	5SV3346-3		5SV3346-4		5SV3346-4KK14		
			80	5SV3347-3		5SV3347-4		5SV3347-4KK14		
		300	25	5SV3642-3		5SV3642-4		5SV3642-4KK14		
			40	5SV3644-3		5SV3644-4		5SV3644-4KK14		
				5SV3644-7						
			63	5SV3646-3		5SV3646-4		5SV3646-4KK14		
						5SV3646-5		5SV3646-5KK14		
			80	5SV3647-3		5SV3647-4		5SV3647-4KK14		
				5SV3647-7		5SV3647-5		5SV3647-5KK14		

Alle Fehlerstromschutzschalter **Typ B und B+** sind mit der SIGRES Funktion ausgestattet, bieten einen Prüfintervall von bis zu 48 Monaten und können **mit Nennstrom vorgeschützt werden**. Alle Fehlerstromschutzschalter Typ F, B und B+ sind mind. superresistent ausgeführt um unerwünschte Fehlauflösungen zu minimieren.

Details zur Vorsicherung unserer Fehlerstromschutzschalter finden Sie auf Seite 9

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte


Typ A		Bemessungsströme		Charakteristik B	Charakteristik C					
		I _{ΔN} (mA)	I _N (A)	Bauart	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.		
FI/LS-Schalter 5SU1, 1+N in 2TE, 6kA (IEC 61009-1)										
	30	6			5SU1356-6KK06		5SU1356-7KK06			
		10			5SU1356-6KK10		5SU1356-7KK10			
		13			5SU1356-6KK13		5SU1356-7KK13			
		16			5SU1356-6KK16		5SU1356-7KK16			
		20			5SU1356-6KK20		5SU1356-7KK20			
		25			5SU1356-6KK25		5SU1356-7KK25			
		32			5SU1356-6KK32		5SU1356-7KK32			
		40			5SU1356-6KK40		5SU1356-7KK40			
	300	6			5SU1656-6KK06		5SU1656-7KK06			
		10			5SU1656-6KK10		5SU1656-7KK10			
		13			5SU1656-6KK13		5SU1656-7KK13			
		16			5SU1656-6KK16		5SU1656-7KK16			
		20			5SU1656-6KK20		5SU1656-7KK20			
		25			5SU1656-6KK25		5SU1656-7KK25			
		32			5SU1656-6KK32		5SU1656-7KK32			
		40			5SU1656-6KK40		5SU1656-7KK40			
FI/LS-Schalter 5SU1, 1+N in 2TE, 10kA (IEC 61009-1)										
	10	6			5SU1154-6KK06		5SU1154-7KK06			
		10			5SU1154-6KK10		5SU1154-7KK10			
		13			5SU1154-6KK13		5SU1154-7KK13			
		16			5SU1154-6KK16		5SU1154-7KK16			
	30	6			5SU1354-6KK06		5SU1354-7KK06			
		8			–		5SU1354-7KK08			
		10			5SU1354-6KK10		5SU1354-7KK10			
					5SU1354-6LB10		5SU1354-7LB10			
		13			5SU1354-6KK13		5SU1354-7KK13			
					5SU1354-6LB13		5SU1354-7LB13			
		16			5SU1354-6KK16		5SU1354-7KK16			
					5SU1354-6LB16		5SU1354-7LB16			
		20			5SU1354-6KK20		5SU1354-7KK20			
					5SU1354-6LB20		5SU1354-7LB20			
		25			5SU1354-6KK25		5SU1354-7KK25			
					5SU1354-6LB25		5SU1354-7LB25			
		32			5SU1354-6KK32		5SU1354-7KK32			
					5SU1354-6LB32		5SU1354-7LB32			
		40			5SU1354-6KK40		5SU1354-7KK40			
					5SU1354-6LB40		5SU1354-7LB40			
	300	6			5SU1654-6KK06		5SU1654-7KK06			
		10			5SU1654-6KK10		5SU1654-7KK10			
		13			5SU1654-6KK13		5SU1654-7KK13			
		16			5SU1654-6KK16		5SU1654-7KK16			
		20			5SU1654-6KK20		5SU1654-7KK20			
		25			5SU1654-6KK25		5SU1654-7KK25			
		32			5SU1654-6KK32		5SU1654-7KK32			
		40			5SU1654-6KK40		5SU1654-7KK40			
FI/LS-Schalter 5SU1, 1+N in 2TE, 10kA (IEC 61009-1)										
Typ F			30	6			5SU1354-3KK06		5SU1354-4KK06	
				10			5SU1354-3KK10		5SU1354-4KK10	
13					5SU1354-3KK13		5SU1354-4KK13			
16					5SU1354-3KK16		5SU1354-4KK16			
20					5SU1354-3KK20		5SU1354-4KK20			
25					5SU1354-3KK25		5SU1354-4KK25			
32					5SU1354-3KK32		5SU1354-4KK32			
40					5SU1354-3KK40		5SU1354-4KK40			

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Beschreibung		Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.		
Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung 5SM6, AFDD-Block anbaubar						
	für Kompaktgeräte (1+N in 1TE) wie LS-Schalter 5SL60 bzw. FI/LS Schalter 5SV13					
	bis 16 A		5SM6011-2			
	bis 40 A		5SM6014-2			
	für Geräte in Standardbaubreite wie FI / LS-Schalter 5SU1.5 (2TE), 5SU1 ... FA (3TE) und Leitungsschutzschalter 5SY / 5SL4 (2TE), jedoch nicht für 5SL6 oder 5SL60					
	bis 16 A		5SM6021-2			
	bis 40 A		5SM6024-2			
Fernantrieb		Bemessungsspannung U _n	Baubreite	Zusatzfunktionen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Fernantrieb 5ST30						
	Fernantrieb basic	12 ... 30 V AC	1,5	–	5ST3053	
		12 ... 48 V DC				
		177 ... 270 V AC	2	- Wahlschieber mit Absperrvorrichtung	5ST3054	
	Fernantrieb power	12 ... 30 V AC	2	- Anzeige über LED - Wahlschieber mit Absperrvorrichtung - inkl. je 1W Hilfsschalter + Fehlersignalschalter	5ST3055	
		12 ... 48 V DC			5ST3056	
		177 ... 270 V AC				
	Fernantrieb mit automatischer Wiedereinschaltung (ARD)	12 ... 30 V AC	2		5ST3057	
		12 ... 48 V DC			5ST3058	
		177 ... 270 V AC				

SETRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Zubehör für Fernantrieb 5ST30, wird zur jeweiligen Montage benötigt			
	Adapter für 5SY LS 1-2-polig	5ST3820-1	
	Adapter für 5SY LS 3-4-polig	5ST3820-2	
	Adapter für 5SM2 FI	5ST3820-3	
	Adapter für 5SU1 FI/LS-Schalter	5ST3820-5	
	Adapter für 5SL LS 1-2-polig, 5SV3 FI	5ST3820-6	
	Adapter für 5SL LS 3-4-polig	5ST3820-7	
	Adapter für 5TL1 Ein-/Ausschalter 1-2-polig	5ST3820-8	
	Adapter für 5TL1 Ein-/Ausschalter 3-4-polig	5ST3821-1	
Zubehör für Leitungsschutzschalter 5SL, 5SY, FI/LS-Schalter 5SU1* (zus. Griffverbinder nötig), FI-Schalter 5SV und Schalter 5TE8			
	Hilfsstromschalter (AS), 1S + 1Ö	5ST3010	
	Hilfsstromschalter (AS), 2Ö	5ST3011	
	Hilfsstromschalter (AS), 2S	5ST3012	
	Hilfsstromschalter (AS) mit Prüftaste, 1S + 1Ö	5ST3010-2	
	Hilfsstromschalter (AS), 1W	5ST3015	
	Hilfsstromschalter (AS) und Fehlersignalschalter (FC), 1W	5ST3062	
Zubehör für Leitungsschutzschalter 5SL, 5SY, FI/LS-Schalter 5SU1*, FI-Schalter 5SV			
	Fehlersignalschalter (FC), 1S + 1Ö	5ST3020	
	Fehlersignalschalter (FC), 2Ö	5ST3021	
	Fehlersignalschalter (FC), 2S	5ST3022	
	Fehlersignalschalter (FC) mit Prüf- und Quittiertaste, 1S + 1Ö	5ST3020-2	
*) Zubehör für FI/LS-Schalter 5SU1			
	Griffverbinder für Zusatzkomponenten Für den Anbau der Zusatzkomponenten Hilfsstrom-, Fehlersignalschalter, Arbeitsstrom-, Unterspannungsauslöser an den FI / LSSchalter 5SU1 ist der Griffverbinder notwendig (1 Satz = 5 Stück).	5ST3805-1	
Zubehör für FI-Schutzeinrichtungen 5SM3 bis 80 A NEW			
	Hilfsstromschalter (AS), 1S + 1Ö	5SW3300	
	Hilfsstromschalter (AS), 2Ö	5SW3301	
	Hilfsstromschalter (AS), 2S	5SW3302	

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Sicherungseinsätze

	Baugröße	Kennfarbe	I _N (A)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Sicherungseinsätze NEOZED 3SE, 500V AC/440V DC, Betriebsklasse gG					
	D01	rosa	2	5SE2302	
		braun	4	5SE2304	
		grün	6	5SE2306	
		rot	10	5SE2310	
		schwarz	13	5SE2013-2A	
		grau	16	5SE2316	
	D02	blau	20	5SE2320	
		gelb	25	5SE2325	
		violett	32	5SE2332	
		schwarz	35	5SE2335	
		schwarz	40	5SE2340	
		weiß	50	5SE2350	
kupfer		63	5SE2363		
D03	blau	80	5SE2280		
	rot	100	5SE2300		

Sicherungseinsätze DAIZED 5SB, 500V AC/440V DC, Betriebsklasse gG

	DII E27	rosa		2	5SB211	
		braun		4	5SB221	
		grün		6	5SB231	
		rot		10	5SB251	
		grau		16	5SB2611	
		blau		20	5SB2711	
		gelb		25	5SB2811	
	DIII E33	violett		32	5SB4011	
		schwarz		35	5SB4111	
		weiß		50	5SB4211	
kupfer		63	5SB4311			
	Baugröße	Polenzahl	Baubreite (TE)	I _N (A)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.

Lasttrennschalter MINIZED mit Sicherungen

	Lasttrennschalter 5SG71, MINIZED mit Sicherungen					
	D02	1P	1,5	63	5SG7113	
		1P+N	3		5SG7153	
		2P			5SG7123	
		3P	4,5	25	5SG7133-8BA25*	
				35	5SG7133-8BA35*	
				50	5SG7133-8BA50*	
				63	5SG7133	
		3P+N	6	63	5SG7163	
	Sicherungslasttrennschalter 5SG76, MINIZED					
	D01	1P	1	16	5SG7611-0KK16	
		1P+N	2		5SG7651-0KK16	
		2P			5SG7621-0KK16	
		3P	3		5SG7631-0KK16	
		3P+N	4		5SG7661-0KK16	

*) Ausführungen nur für Österreich, mit fest eingesetzten Passeinsätzen und inkl. Sicherungssatz.

Weitere Details verfügba: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

	Baugröße	U _N / AC / DC (V)	Betriebsklassen	I _N (A)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
NH-Sicherungseinsätze 3NA6, mit Kombimelder und isolierten Griffflaschen						
	000	500/250	gG	10	3NA6803	
				16	3NA6805	
				20	3NA6807	
				25	3NA6810	
				32	3NA6812	
				35	3NA6814	
				40	3NA6817	
				50	3NA6820	
				63	3NA6822	
				80	3NA6824	
				100	3NA6830	
	00	500/250	gG	80	3NA6824-7	
				100	3NA6830-7	
				125	3NA6832	
				160	3NA6836	
NH-Sicherungseinsätze 3NA3, mit Stirnkennmelder und spannungsführenden Griffflaschen						
	000	500/250	gG	10	3NA3803	
				16	3NA3805	
				20	3NA3807	
				25	3NA3810	
				32	3NA3812	
				35	3NA3814	
				40	3NA3817	
				50	3NA3820	
				63	3NA3822	
				80	3NA3824	
				100	3NA3830	
	00	500/250	gG	80	3NA3824-7	
				100	3NA3830-7	
				125	3NA3832	
				160	3NA3836	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

	Baugröße	U _N / AC / DC (V)	Betriebsklassen	I _N (A)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Halbleiterschutzsicherungen 3NE1, SITOR, Bauform NH						
	000	690	gS	16	3NE1813-0	
				20	3NE1814-0	
				25	3NE1815-0	
				35	3NE1803-0	
				40	3NE1802-0	
				50	3NE1817-0	
				63	3NE1818-0	
				80	3NE1820-0	
	00	690	gS	100	3NE1021-0	
					3NE1022-0	
	00	690	gR	25	3NE8015-1	
				35	3NE8003-1	
				50	3NE8017-1	
				63	3NE8018-1	
				80	3NE1020-2	
				100	3NE1021-2	
	00	690	aR	125	3NE1022-2	
				80	3NE8020-1	
				100	3NE8021-1	
				125	3NE8022-1	
				160	3NE8024-1	

Weitere Sicherungen finden Sie im aktuellen Hauptkatalog LV10

	Baugröße	Bemessungsstrom I _u (A)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, für Abdeckebene 45 mm				
	Flachanschluss			
	00	160	3NP1133-1CA10	
	Rahmenklemme			
	000	100	3NP1123-1CA20	
	00	160	3NP1133-1CA20	
Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, mit Umgreifschutz passend für Sammelschienenysteme Siemens 8US und Rittal 40mm ohne Bodenwanne				
	Flachanschluss			
	00	160	3NP1133-1BB10	
	Rahmenklemme			
	000	100	3NP1123-1BB20	
	00	160	3NP1133-1BB20	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SETRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

	Beschreibung						Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	Die kompakten Messgeräte von Siemens sind für 50/60 Hz Wechselstrom konzipiert und als Reiheneinbaugeräte für Hutschienenmontage ausgeführt. Die Energiezähler sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet und werden zur Erfassung von Energie und grundlegenden elektrischen Messgrößen verwendet. 1-phasige Messgeräte sind für Direktanschluss bis 63A, 3-phasige für Direktanschluss bis 80A oder mit Stromwandler-Anschluss x/5A verfügbar. Die Genauigkeit der Wirkenergieerfassung entspricht IEC/EN 62053-21/22 und bei MID Geräten entsprechend EN 50470-3. Integriert ist je nach Ausführung eine S0- oder M-Bus oder Modbus-RTU Schnittstelle. Darüber kann z.B. eine Anbindung an übergeordnete Energiemonitoring Systeme erfolgen.							
	Strom-eingang	Modbus RTU	M-Bus	S0	MID	Genauigkeit		
7KT PAC 1600 Messgeräte, 1-phasig, Direktanschluss								
	63 A	–	–	–	–	Klasse 1	7KT1651	
		✓	–	–	✓	Klasse B	7KT1652	
		–	✓	–	–	Klasse 1	7KT1653	
		–	✓	–	✓	Klasse B	7KT1654	
		–	–	1	–	Klasse 1	7KT1655	
		–	–	1	✓	Klasse B	7KT1656	
7KT PAC 1600 Messgeräte, 3-phasig, Direktanschluss, Tarifeingang								
	80 A	✓	–	–	–	Klasse 0,5 s	7KT1665	
		✓	–	–	✓	Klasse B	7KT1666	
		–	✓	–	–	Klasse 0,5 s	7KT1667	
		–	✓	–	✓	Klasse B	7KT1668	
		–	–	2	–	Klasse 0,5 s	7KT1670	
		–	–	2	✓	Klasse B	7KT1671	
7KT PAC 1600 Messgeräte, 3-phasig, Wandleranschluss, Tarifeingang								
	x/5 A	✓	–	–	–	Klasse 0,5 s	7KT1661	
		✓	–	–	✓	Klasse B	7KT1662	
		–	✓	–	–	Klasse 1	7KT1663	
		–	✓	–	✓	Klasse B	7KT1664	
		–	–	2	–	Klasse 1	7KT1672	
		–	–	2	✓	Klasse B	7KT1673	
7KT PAC 1600 Messgeräte, 1-phasig/3-phasig, Universalmessgerät, Wandleranschluss								NEW
	x/1 oder x/5	–	–	–	–		7KT1681	
		✓	–	–	–		7KT1682	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SETRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Messgerät 7KM PAC3100, preisgünstig, für digitale Messung			
	Schalttafeleinbaugerät mit Grafikdisplay, integrierten Digitalein- und -ausgängen sowie einer RS485-Schnittstelle zur Übertragung von Messwerten und zur Konfiguration. Anzeige von über 50 elektrischen Messwerten und Verbrauchszahlung. Internationale Standards und mehrsprachige Anzeigen für weltweiten Einsatz.		
	Hilfsspannung: 100 ... 250 V +10 % AC/DC Schraubklemmenanschluss NEW	7KM3120-0BA01-1DA0	
	Hilfsspannung: 24 ... 60 V -20/+10 % DC Schraubklemmenanschluss NEW	7KM3120-1BA01-1EA0	
Messgerät 7KM PAC3200, Spezialist für präzise Energiemessung			
	Schalttafeleinbaugerät mit Grafikdisplay, integriertem Digitalein- und -ausgang. Zwei integrierte Ethernet-Schnittstellen zur Übertragung von Messwerten sowie zur Konfiguration. Zwei Erweiterungssteckplätze auf der Rückseite. Anzeige von über 50 elektrischen Messwerten. Zweitarif-Energiemessgerät zur präzisen Energieerfassung für Bezug und Rückspeisung.		
	Hilfsspannung: 100 ... 250 V +10 % AC/DC Schraubklemmenanschluss NEW	7KM3220-0BA01-1DA0	
	Hilfsspannung: 24 ... 60 V -20/+10 % DC Schraubklemmenanschluss NEW	7KM3220-0BA01-1EA0	
Messgerät 7KM PAC4200, Profi für Kommunikation und Überwachung			
	Schalttafeleinbaugerät mit Grafikdisplay, benutzerdefinierbaren Anzeigen, Speicher, Uhrzeit- und Kalenderfunktion, Digitalein- und -ausgängen sowie einer integrierten Ethernet-Schnittstelle mit Gatewayfunktion zur Übertragung von Messwerten und zur Konfiguration. Erfassung von über 200 elektrischen Messwerten. Umfangreiche Funktionen zur präzisen Energieerfassung für Bezug und Rückspeisung sowie zur Beurteilung der Netzqualität.		
	Schraubanschlüsse, AC / DC Weitspannungsnetzteil	7KM4212-0BA00-3AA0	
	Schraubanschlüsse, DC Kleinspannungsnetzteil	7KM4212-1BA00-3AA0	
	Ringkabelschuhanschlüsse, AC / DC Weitspannungsnetzteil	7KM4212-0BA00-2AA0	
Messgerät 7KM PAC5100, Spezialist für Messwerterfassung			
 	Messgerät gemäß EN60750, Web-Server für Parametrierung, Visualisierung und Datenverwaltung, 2 Binärausgänge, galvanisch getrennte Spannungseingänge, Synchronisierung über interne RTC-Uhr oder extern über NTP, 4 frei parametrierbare LEDs für Gerätestatus oder Grenzwertverletzungen sowie integrierter RJ45 Ethernet Schnittstelle. Erfassung von über 250 elektrischen Messwerten. Umfangreiche Funktionen zur präzisen Energieerfassung für Bezug und Rückspeisung sowie zur Beurteilung der Netzqualität.		
	Schalttafeleinbaugerät mit Grafikdisplay Schraubanschlüsse AC / DC Weitspannungsnetzteil	7KM5212-6BA00-1EA2	
	Hutschienengerät ohne Display, Schraubanschlüsse AC / DC Weitspannungsnetzteil	7KM5212-6CA00-1EA8	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SETRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte


	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Messgerät 7KM PAC5200, Experte für Netzqualität			
 	Messgerät gemäß EN60750, Web-Server für Parametrierung, Visualisierung und Datenverwaltung, 2 Binärausgänge, galvanisch getrennte Spannungseingänge, Flicker nach IEC 61000-4-15, Synchronisierung über interne RTC Uhr oder extern über NTP, 4 frei parametrierbare LEDs für Gerätestatus oder Grenzwertverletzungen, 2 GB Speicher, integrierter Störschreiber, Report nach EN50160, Effektivwertschreiber sowie integrierter RJ45 Ethernet Schnittstelle. Erfassung von über 250 elektrischen Messwerten. Umfangreiche Funktionen zur präzisen Energieerfassung für Bezug und Rückspeisung sowie zur Beurteilung der Netzqualität.		
	Schalttafeleinbaugerät mit Grafikdisplay Schraubanschlüsse AC / DC Weitspannungsnetzteil	7KM5412-6BA00-1EA2	
	Hutschiengerät ohne Display, Schraubanschlüsse, AC / DC Weitspannungsnetzteil	7KM5412-6CA00-1EA8	
Montageplatte 7KM PAC TMP			
	Adapter für Montage eines Messgerätes auf Hutschiene Display nach hinten zur Hutschiene gerichtet Auslesen und Auswerten von Messwerten ausschließlich über Netzbetrieb	7KM9900-0YA00-0AA0	
Erweiterungsmodul 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET			
	Erweiterungsmodul für 7KM PAC3200 7KM PAC4200 (PROFINET / PROFINergy) und Datenkonzentrator COM100 / 800 (3VA)	7KM9300-0AE01-0AA0	
Erweiterungsmodul 7KM PAC PROFIBUS DP			
	Erweiterungsmodul für 7KM PAC3200 7KM PAC4200 (PROFIBUS DPV1) und Datenkonzentrator COM100 / 800 (3VA)	7KM9300-0AB01-0AA0	
Erweiterungsmodul 7KM PAC RS485			
	Erweiterungsmodul für 7KM PAC3200 und 7KM PAC4200 (Modbus RTU) und Datenkonzentrator COM100 / 800 (3VA)	7KM9300-0AM00-0AA0	
PAC Erweiterungsmodul Analog			
	Modul für PAC3200/4200 zur N-Leitermessung (1 / 5 A), Differenzstrommessung 2 Analogeingänge (0-60 mA)	7KM9200-0AD00-0AA0	
	Modul für PAC3200/4200 zur N-Leitermessung, Differenzstrommessung 2 Analogeingänge	7KM9200-0AD00-0AA0	


Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SETRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
PAC1020 Messgerät für Wandlermessung NEW			
	Schaltschrankbaugerät mit Grafikdisplay Integrierten Digitalein- und -ausgängen RS485-Schnittstelle zur Übertragung von Messwerten und zur Konfiguration Anzeige von über 30 elektrischen Messwerten und Verbrauchszahlung Internationale Standards und mehrsprachige Anzeigen für weltweiten Einsatz	7KM1020-0BA01-1DA0	
PAC2200 Messgerät für Wandlermessung			
	Integrierte Kommunikation & Webserver Kompakte Bauform für DIN-Hutschine Betrieb mit Powerconfig & Powermanager integrierte LCD-Anzeige Betrieb an 230 V / 400 V AC (1 / 5 A) Schein- / Wirk- / Blindenergie		
	M-Bus	7KM2200-2EA30-1CA1	
	Modbus RTU	7KM2200-2EA30-1DA1	
	Modbus TCP	7KM2200-2EA30-1EA1	
	M-Bus + MID	7KM2200-2EA30-1GA1	
	Modbus RTU + MID	7KM2200-2EA30-1HA1	
	Modbus TCP + MID	7KM2200-2EA30-1JA1	
	Modbus TCP + MID + CLP (Drittmengenabgrenzung) NEW	7KM2200-2EA30-1JB1	
PAC2200 Messgerät für Direktmessung			
	Integrierte Kommunikation & Webserver Kompakte Bauform für DIN-Hutschine Betrieb mit Powerconfig & Powermanager integrierte LCD-Anzeige Betrieb an 230 V / 400 V AC (65 A) Schein- / Wirk- / Blindenergie		
	M-Bus	7KM2200-2EA40-1CA1	
	Modbus RTU	7KM2200-2EA40-1DA1	
	Modbus TCP	7KM2200-2EA40-1EA1	
	M-Bus + MID	7KM2200-2EA40-1GA1	
	Modbus RTU + MID	7KM2200-2EA40-1HA1	
	Modbus TCP + MID	7KM2200-2EA40-1JA1	
	Modbus TCP + MID + CLP (Drittmengenabgrenzung) NEW	7KM2200-2EA40-1JB1	
PAC3200T Messgerät für Wandlermessung			
	Integrierte Kommunikation & Webserver Kompakte Bauform für DIN-Hutschine Betrieb mit Powerconfig & Powermanager ohne LCD-Anzeige Betrieb an 230 V / 400 V AC (1 / 5 A) Schein- / Wirk- / Blindenergie / THD		
	Modbus TCP	7KM3200-0CA01-1AA0	
Powercenter3000			
	Integriertes Web-Interface, Gateway Funktion zu MindSphere, Modbus TCP NEW	7KN1310-0MC00-0AA8	

SETRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte


	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
PAC1200 Mehrkanal-Strommesssystem			
	Mehrkanal-Strommesssystem zur Lokalisierung hoher Verbrauchswerte und Kostenstellenzuordnung 1 x 18er-Bundle, enthält: • 2 x 9er Sensorleiste 7KT1238 • 1 x Datenmanager 7KT1260 • 18 x Sensoren 40 A, 7KT1254	7KT1222	
	Mehrkanal-Strommesssystem zur Lokalisierung hoher Verbrauchswerte und Kostenstellenzuordnung 1 x 24er-Bundle, enthält: • 2 x 12er Sensorleiste 7KT1242 • 1 x Datenmanager 7KT1260 • 24 x Sensoren 40 A, 7KT1254	7KT1223	
PAC1200 Datenmanager			
	Vollintegrierter Smart Meter, enthält • 3-Phasen Wirk- und Blindleistungs-Energiemessung • Messung von Bezug als saldierende Zähler • Direktanschluss bis 63 A • Optionaler Einsatz mit externem Messwandler zur Vergrößerung des Messbereichs (z.B. 100 ... 600 A) • Hutschienenmontage (4 TE) • Bedienung / Konfiguration: Weboberfläche • Unterstützung von bis zu 96 Sensoren zur Einzelphasen-Messung	7KT1260	
PAC1200 Sensorleisten			
	• 3er Sensorleiste	7KT1233	
	• 6er Sensorleiste	7KT1236	
	• 9er Sensorleiste	7KT1238	
	• 12er Sensorleiste	7KT1242	
PAC1200 Sensoren			
	• Sensor 40 A	7KT1254	
	• Sensor 63 A	7KT1255	



- ① Datenmanager
- ② 3x L, 1x N, 1x Erde
- ③ RS 485 (Modbus RTU Slave o. BACnet MSTP)
- ④ 2 digitale Eingänge
- ⑤ Digitaler Ausgang
- ⑥ Modbus TCP/IP, Web Server, Email, SNMP, SMTP NTP, BACnet IP
- ⑦ Anschluss für 2 Aufnahmeschienen
- ⑧ Messmodule
- ⑨ 600 V isolierte Verbindungskabel
- ⑩ Aufnahmeschiene für Messmodule
- ⑪ Stromwandler

Das innovative Mehrkanal-Strommesssystem von Siemens ist für 50/60 Hz Wechselstrom konzipiert und zeichnet sich durch seine Kompaktheit und Flexibilität bei der Messung von bis zu 45 Kanälen aus. Dabei erfasst es Energiewerte und grundlegenden elektrischen Messgrößen aller Kanäle. Diese können hierbei zu 1-, 2- oder 3-Phasen Messungen kombiniert werden. Die Weiterverarbeitung aller Daten erfolgt zentral im Datenmanager auf welchen über einen Webserver, Modbus TCP, Modbus RTU oder BACnet zugegriffen werden kann.

SETRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Datenmanager			
	Datenmanager für bis zu 45 Messmodule und zentraler Messung der Außenleiter-Spannungen bis 480 V oder über Spannungswandler. Messmodule kombinierbar zu 1-, 2- oder 3-Phasen Messungen. Beinhaltet Webserver, Speicher, 1x Ethernet Schnittstelle für Modbus TCP oder BACnet Kommunikation, 1x RS485 Schnittstelle für Modbus RTU (Slave) Anbindung, 2x digitalen Eingang (Erweiterung über SIMATIC S7-1200 möglich), 1x digitalen Ausgang und 2x Anschlussbuchse für Aufnahmeschienen.	US2: SEM3CONTROLLER	
Messmodul			
	Beschreibung	Messgenauigkeit	
	1-Phasen Messmodul mit Anschlussklemmen für einen Stromwandler. Modul zum direkten Einstecken in die Aufnahmeschiene. Auswahl der Phasenzugehörigkeit über Schiebeschalter. Genauigkeit von 0,2% oder 1% für die gesamte Messung.	0,2%	US2: SEM3PHAMETER
		1%	US2: SEM3PLAMETER
Aufnahmeschiene			
	Beschreibung		
	Aufnahmeschiene für Messmodule.	bis zu 3 Messmodule	US2: SEM3RACK3
		bis zu 9 Messmodule	US2: SEM3RACK9
		bis zu 15 Messmodule	US2: SEM3RACK15
		bis zu 21 Messmodule	US2: SEM3RACK21
Stromwandler			
	Beschreibung	Übersetzung	
	Durchsteck-Stromwandler mit 1,82 m Anschlussleitung und 0,1 A Ausgangssignal. Erweiterbar bis 100 m bei Einhaltung der Genauigkeit.	50:0,1	US2:SEM3SCCT50
		125:0,1	US2:SEM3SCCT125
		250:0,1	US2:SEM3SCCT250
		400:0,1	US2:SEM3SCCT400
		600:0,1	US2:SEM3SCCT600
		800:0,1	US2:SEM3SCCT800
		1200:0,1	US2:SEM3SCCT1200
Verbindungskabel			
	Beschreibung	Länge	
	Verbindungskabel zwischen Aufnahmeschienen und Datenmanager.	0,3 m	US2:SEM3CAB12INCH
		0,6 m	US2:SEM3CAB24INCH
		0,9 m	US2:SEM3CAB36INCH

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

	Beschreibung				Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	Ausführung	U_e AC V	Leiterquerschnitt bis (mm ²)	I_e AC A		
Ein- / Ausschalter 5TL1						
	Ein- / Ausschalter (32 A bis 125 A) einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1 mit plombierbarer Schalterstellung, separate Griffsperre anbaubar, Hilfsstromschalter anbaubar					
	1 S, Griff rot	230	35	63	5TL1163-1	
			50	100	5TL1191-1	
	1 S, Griff grau		35	32	5TL1132-0	
				40	5TL1140-0	
				63	5TL1163-0	
			50	80	5TL1180-0	
				100	5TL1191-0	
				125	5TL1192-0	
	2 S, Griff rot		400	35	63	5TL1263-1
50				100	5TL1291-1	
2 S, Griff grau	35	32		5TL1232-0		
		40		5TL1240-0		
		63		5TL1263-0		
50	80	5TL1280-0				
	100	5TL1291-0				
	125	5TL1292-0				
3 S, Griff rot	35	63		5TL1363-1		
	50	100		5TL1391-1		
3 S, Griff grau	35	32		5TL1332-0		
		40		5TL1340-0		
		63		5TL1363-0		
	50	80		5TL1380-0		
		100		5TL1391-0		
		125		5TL1392-0		
4 S, Griff grau	35	32		5TL1432-0		
		40		5TL1440-0		
		63	5TL1463-0			
	50	80	5TL1480-0			
		100	5TL1491-0			
		125	5TL1492-0			

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Beschreibung					Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	
Kontakt	U_e AC V	I_e AC A	mit Hilfsschalter	Baubreite TE			
Steuerschalter 5TE8							
	Kontrollschalter, beleuchtet						
	1 S	48	16		1	5TE8101-3	
	1 S	230				5TE8101	
	2 S	400				5TE8102	
	3 S					5TE8103	
	3 S			angebaut	1,5	5TE8108	
	Wechselschalter						
	1 S + 1 Ö	400	20	angebaut	1	5TE8151	
	2 S + 2 Ö					5TE8152	
	3 S + 1 Ö					5TE8153	
	1 W	230		5TE8161			
	2 W	400		5TE8162			
	Gruppenschalter mit Mittelstellung						
	1 Umschalter	230	20		1	5TE8141	
	2 Umschalter	400				5TE8142	
	Zubehör, Kappenset						
	Satz mit je 1x rot + grün + gelb + weiß + blau				5TG8068		

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

		Beschreibung		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		Ausführung	I_e AC A		
Taster 5TE48					
	Taster ohne Rastfunktion				
	1 S, 1 Ö 1 gelber Taster	20	400	5TE4807	
	2 S, 2 Ö 1 grauer Taster			5TE4801-2	
	3 S, 1 Ö 1 grauer Taster			5TE4802	
	1 S, 1 S 1 grüner, 1 blauer Taster			5TE4804	
	Taster mit Rastfunktion				
	2 S, 2 Ö 1 grauer Taster	20	400	5TE4811-2	
	3 S + N 1 grauer Taster			5TE4812	
	4 Ö 1 grauer Taster			5TE4813	
	3 S, 1 Ö 1 grauer Taster			5TE4812-1	
	2 W 1 grauer Taster			5TE4814	
	Kontrolltaster mit Rastfunktion oder Tastfunktion und Lampe 230 V für max. 5 m Leitungslänge				
	2 S roter Kontrolltaster	20	400	5TE4823	
	2 Ö roter Kontrolltaster	20	400	5TE4824	
	Kontrolltaster mit Rastfunktion oder Tastfunktion und Lampe 230 V für max. 150 m Leitungslänge				
	1 S roter Kontrolltaster	20	230	5TE4822	
	Doppeltaster mit Rastfunktion und/oder Tastfunktion				
	1 S, 1 Ö 1 grüner Taster 1 roter Taster	20	400	5TE4830	
	1S, 1Ö 1S, 1Ö 1 grüner Taster 1 roter Taster	20	400	5TE4831	
	Doppeltaster mit Rastfunktion und/oder Tastfunktion und zwei Lampen 230 V für max. 5 m Leitungslänge				
	1S, 1S 1 grüner Kontrolltaster 1 roter Kontrolltaster	20	400	5TE4840	
	1S, 1Ö 1S, 1Ö 1 grüner Kontrolltaster 1 roter Kontrolltaster	20	400	5TE4841	
Leuchtmelder 5TE58					
	1× rot	–	230	5TE5800	
	1× grün, 1× rot			5TE5801	
	3× grün			5TE5802	
	1× rot, 1× gelb, 1× grün			5TE5803	
	1× rot		12 ... 60	5TE5810	
	1× grün			5TE5810-1	
	1× grün, 1× rot			5TE5811	
	3× grün			5TE5812	
	1× rot, 1× gelb, 1× grün			5TE5812-1	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Beschreibung					Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	
Kontakt	U_e AC V	I_e AC A	U_c AC V				
Digitale Zeitschaltuhren Mini NEW							
	• Wochenprogramm • 28 Programme • Automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit • 1 Kanal				7LF4501-5		
	1 S	250	16	110 ... 240			
Digitale Zeitschaltuhren Profi							
	• Wochenprogramm • Ferienprogramm • Zufallsprogramm • Zyklusfunktion • Textgeführtes Programmierkonzept – 15 Sprachen • Einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Software, mit USB-Adapter 7LF4941-0 • Automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit • Betriebsstundenzähler				7LF4521-0		
	1 W	250	16	230			
	2 W						7LF4522-0
Digitale Zeitschaltuhren Astro							
	• Astrofunktion • Wochenprogramm • Ferienprogramm • Zufallsprogramm • Textgeführtes Programmierkonzept – 15 Sprachen • Einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Software, mit USB-Adapter 7LF4941-0 • Automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit • Betriebsstundenzähler • Eingabesperre über PIN-Code • Korrektur Sommer-/Winter-Halbjahr				7LF4531-0		
	1 W	250	16	230			
	• 2 Kanäle 56 Programme (28 pro Kanal) - Kanalwechselfunktion (Neu)						
	2 W	250	16	230			7LF4532-0
Ausführung		I_e AC A	U_e AC V	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
Dämmerschalter 7LQ2, Einstellbereich: 2 ... 100.000 lx NEW							
	Dämmerschalter inkl. Lichtsensor				7LQ2300		
	1 S	16	230				
	Ersatzteil Lichtsensor (in Paket 7LQ2300 bereits enthalten)						
Schutzart IP65, Aufputzmontage, Temperaturbereich: –20 ... +70 °C				7LQ2920			
Kontakt	Betätigungsspannung		I_e AC A	Einstellbereich	max. Glühlampenstrom	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Treppenlichtzeitschalter 7LF6							
	Standard	– für 3-Leiter- und 4-Leiterschaltung anwendbar – Handschalter – nachtastbar – Nulldurchgangsschaltung				7LF6310	
	1 S	230 V AC	16	0,5 ... 10min	25 mA		
	Multi	zusätzlich zu Standard: – Ausschaltvorwarnung – 7 Funktionen am Gerät umschaltbar – höherer Glühlampenstrom – Multispg. Eingang					
	1 S	AC / DC 8 ... 230 V	16	0,5 ... 12min	50 mA		

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

		Beschreibung				Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.		
		Kontakt	U_e AC V	I_e AC A	U_c AC V			Baubreite TE	
Fernschalter 5TT4									
	Hilfsstromschalter anbaubar								
	1 S	250	16	230	1	5TT4101-0			
	1S+1Ö					5TT4105-0			
	2 S	400			2	5TT4102-0			
	3 S					5TT4103-0			
	4 S					5TT4104-0			
	Fernschalter mit Zentralschaltung, EIN / AUS, Hilfsstromschalter nicht anbaubar								
	1 S	250	16	230	1,5	5TT4121-0			
	2 S	400				5TT4122-0			
	3 S				2,5	5TT4123-0			
	1 S + 1 Ö	250		1,5	5TT4125-0				
	Kontakt	Beschreibung							
Schaltrelais 5TT42									
	1 S	250	16	230	1	5TT4201-0			
				24		5TT4201-2			
				12		5TT4201-3			
	2 S	400		230		5TT4202-0			
				24		5TT4202-2			
				12		5TT4202-3			
	3 S	250		230		5TT4206-0			
				24		5TT4206-2			
				12		5TT4206-3			
	Kontakt	Beschreibung					Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	
Zubehör 5TT4									
	1 W	Hilfsstromschalter				5TT4900			
		Kompensator, zur Erhöhung der Glimmlampenlast um 20 mA				5TT4920			

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Beschreibung							Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Kontakt	U_e AC V	I_e AC A	U_c AC V	U_c DC V	Baubreite TE			
Insta Schütz 5TT50, AC / DC-Technik, brummfrei								
	Für Wechselstrom- oder Gleichstrom-Dauerbetätigung, mit Schaltstellungsanzeige und Gleichstrom-Magnetsystem							
	4 S	400	25	230	220	2	5TT5030-0	
	3 S, 1 Ö						5TT5031-0	
	2 S, 2 Ö						5TT5032-0	
	4 Ö						5TT5033-0	
	4 S	40	230	220	3	5TT5040-0		
	3 S, 1 Ö					5TT5041-0		
	2 S, 2 Ö					5TT5042-0		
	4 S	63	230	220	3	5TT5050-0		
	3 S, 1 Ö					5TT5051-0		
	2 S, 2 Ö					5TT5052-0		
	Insta-Schütz 5TT50 mit frontseitigen O / I / Automatik- Schalter in AC / DC Technik, brummfrei							
	2 S	230	20	230	220	1	5TT5000-6	
	2 S			24	24		5TT5000-8	
	4 S	400	25	230	220	2	5TT5030-6	
	4 S			24	24		5TT5030-8	
	1 S + 1 Ö	230	20	230	220	1	5TT5001-6	
	1 S + 1 Ö			24	24		5TT5001-8	
	3 S + 1 Ö	400	25	230	220	2	5TT5031-6	
	3 S + 1 Ö			24	24		5TT5031-8	
	Kontakt	U_e AC V	I_e AC A	U_c AC V	Baubreite TE			
Insta Schütze 5TT58, AC-Technik								
	Für Wechselstrom-Dauerbetätigung, mit Schaltstellungsanzeige, mit Wechselstrom-Magnetsystem							
	2 S	230	20	230	24	1	5TT5800-0	
							5TT5800-2	
	1 S, 1 Ö	230	20	230	24	1	5TT5801-0	
							5TT5801-2	
	2 Ö	230	20	230	24	1	5TT5802-0	
				5TT5802-2				
	4 S	400	25	230	24	2	5TT5830-0	
							5TT5830-2	
	3 S, 1 Ö	400	25	230	24	2	5TT5831-0	
	4 S, für hohe kapazitive Lasten	400	25	230			5TT5820-0	
	2 S, 2 Ö	400	25	230	24	2	5TT5832-0	
							5TT5832-2	
	4 Ö	400	25	230	24	3	5TT5833-0	
	4 S			400			40	230
		400	40	24	24	3	5TT5840-2	
	3 S, 1 Ö			400			40	230
		400	40	24	24	3	5TT5841-2	
	2 S, 2 Ö			400			40	230
		400	40	24	24	3	5TT5842-2	
	4 Ö			400			40	230
	4 S	400	63	230	24	3	5TT5850-0	
							24	5TT5850-2
	3 S, 1 Ö	400	63	230	24	3	5TT5851-0	
	4 Ö			400			63	230

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Beschreibung						Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Kontakt	U_e AC V	I_e AC A	U_c AC V	Baubreite TE			
Insta Schütze 5TT58 mit frontseitigen O / I / Automatik- Schalter, AC-Technik							
	Für Wechselstrom-Dauerbetätigung, mit Schaltstellungsanzeige, mit Wechselstrom-Magnetsystem						
	2 S	230	20	230	1	5TT5800-6	
				24		5TT5800-8	
	1 S, 1 Ö	230	20	230		5TT5801-6	
24				5TT5801-8			
	4 S	400	25	230	2	5TT5830-6	
				24		5TT5830-8	
	3 S, 1 Ö	400	25	230		5TT5831-6	
	4 S	400	40	230	3	5TT5840-6	
				24		5TT5840-8	
	3 S, 1 Ö	400	40	230		5TT5841-6	
				24		5TT5841-8	
	4 S	400	63	230	5TT5850-6		
Zubehör für 5TT5							
	Hilfsstromschalter (max. 1HS. pro Inta-Schütz)						
	2 S	230/400	6/4	-	0,5	5TT5910-0	
	1 S + 1 Ö	230/400	6/4	-	0,5	5TT5910-1	
	Plombierbare Klemmenabdeckungen						
	für Instaschütz						
	20 A				1	5TT5910-5	
	25 A				2	5TT5910-6	
	40 A und 63 A				3	5TT5910-7	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Beschreibung					Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Kontakt	U_e AC V	I_e AC A	U_c 3 AC V			
Netzfreeschaltrelais 5TT31						
	zur Spannungsabschaltung elektrischer Netze bei abgeschalteten Verbrauchern				5TT3171	
	1 Ö	250	16	230		
	Grundlastwiderstand für elektronische Geräte mit 15-cm-Anschlussdrähten, Aderendhülsen und Schrumpfschlauch				5TG8222	
Sicherungswächter						
	für alle Niederspannungs-Sicherungssysteme. Einsetzbar in asymmetrischen, mit Oberwellen behafteten Netzen und bei rückspeisenden Motoren. Meldung erfolgt auch bei abgeschalteten Verbrauchern					
	1S	3x230	4	380 ... 415	5TT3170	
Phasenwächter						
	mit 3 grünen LED für 3 Phasen					
	1 W	250	4	230/400	5TT3421	
Drehrichtungswächter 5TT34						
	mit einer grünen LED, die bei rechtsdrehendem Feld leuchtet					
	1 W	400	3	400	5TT3423	
NOT-HALT-Modul 5TT5						
	zum Personen- und Maschinenschutz in Kleinanlagen					
		400	5	230	5TT5200	

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

	Bemessungs- betriebsspannung	Bemessungs- differenzstrom	Ansprechzeit		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	U_e	$I_{\Delta n}$	Δt			
Differenzstrom-Überwachungsgeräte 5SV81, Typ B						
	Zum Personen- und Brandschutz in Kombination mit Kompaktleistungsschaltern nach DIN EN 60947-2					
	2 Relais (Alarm und Auslösung)					
	AC 230 V, 50/60 Hz	0,03 A ... 1 A	0 s ... 10 s		5SV8101-4KK	
	DC 24 V				5SV8111-4KK	
Summenstromwandler 5SV87, Typ B						
		Bemessungs- differenzstrom	Bemessungs- strom	Innen- durchmesser	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		$I_{\Delta n}$	I_n	mm		
	–	10 mA bis 10 A	80 A	35	5SV8701-2KK	
	mit Schirmung				5SV8701-2KP	
	–	10 mA bis 10 A	160 A	60	5SV8702-2KK	
	mit Schirmung				5SV8702-2KP	
	Halter für Hutschiene passend für 5SV8701-2KK, 5SV8701-2KP				5SV8900-2KK	
	Halter für Hutschiene passend für 5SV8702-2KK, 5SV8702-2KP				5SV8900-3KK	
		100 mA bis 10 A	330 A	120	5SV8703-2KK	
		300 mA bis 10 A	630 A	210	5SV8704-2KK	

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 mit Direktantrieb, Frontbefestigung

	Hauptschalt- glieder	Farbe	Hilfsschalt- glieder	Bemessungsdaten bei 50 ... 60 Hz, 380 ... 400 V		Größe der Frontplatte	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
			P kW	I _U / A	mm			
Drehantrieb, Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm								
	abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern							
	3	rot/gelb	–	7,5	16	66x66	3LD3054-0TK53	
				9	25	66x66	3LD3154-0TK53	
				11,5	32	66x66	3LD3254-0TK53	
				15	40	66x66	3LD3354-0TK53	
				22	63	66x66	3LD3454-0TK53	
			1Ö+1S	7,5	16	66x66	3LD3054-1TK53	
				9	25	66x66	3LD3154-1TK53	
				11,5	32	66x66	3LD3254-1TK53	
				15	40	66x66	3LD3354-1TK53	
				22	63	66x66	3LD3454-1TK53	
	3	schwarz	–	7,5	16	66x66	3LD3054-0TK51	
				9	25	66x66	3LD3154-0TK51	
				11,5	32	66x66	3LD3254-0TK51	
				15	40	66x66	3LD3354-0TK51	
				22	63	66x66	3LD3454-0TK51	
			1Ö+1S	7,5	16	66x66	3LD3054-1TK51	
				9	25	66x66	3LD3154-1TK51	
				11,5	32	66x66	3LD3254-1TK51	
				15	40	66x66	3LD3354-1TK51	
				22	63	66x66	3LD3454-1TL51	
		3 + N	rot/gelb	–	7,5	16	66x66	3LD3054-0TL53
9					25	66x66	3LD3154-0TL53	
11,5					32	66x66	3LD3254-0TL53	
15					40	66x66	3LD3354-0TL53	
22					63	66x66	3LD3454-0TL53	
1Ö+1S				7,5	16	66x66	3LD3054-1TL53	
				9	25	66x66	3LD3154-1TL53	
				11,5	32	66x66	3LD3254-1TL53	
				15	40	66x66	3LD3354-1TL53	
				22	63	66x66	3LD3454-1TL53	
		3 + N	schwarz	–	7,5	16	66x66	3LD3054-0TL51
	9				25	66x66	3LD3154-0TL51	
	11,5				32	66x66	3LD3254-0TL51	
	15				40	66x66	3LD3354-0TL51	
	22				63	66x66	3LD3454-0TL51	
	1Ö+1S			7,5	16	66x66	3LD3054-1TL51	
				9	25	66x66	3LD3154-1TL51	
				11,5	32	66x66	3LD3254-1TL51	
				15	40	66x66	3LD3354-1TL51	
				22	63	66x66	3LD3454-1TL51	

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 mit Direktantrieb, Frontbefestigung

	Hauptschalt- glieder	Farbe	Hilfsschalt- glieder	Bemessungsdaten bei 50 ... 60 Hz, 380 ... 400 V		Größe der Frontplatte mm	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	P kW			I _N / A				
Knebelantrieb, Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm								
	abschließbar in 0-Stellung (umbaubar auf I-Schaltung) mit max. 2 Bügelschlössern							
	3	schwarz	–	7,5	16	48x48	3LD3050-0TK11	
				9,0	25	48x48	3LD3150-0TK11	
				9,0	25	66x66	3LD3154-0TK51	
				11,5	32	48x48	3LD3250-0TK11	
				15,0	40	48x48	3LD3350-0TK11	
				15,0	40	66x66	3LD3354-0TK51	
				22,0	63	48x48	3LD3450-0TK11	
				22,0	63	66x66	3LD3454-0TK51	
			1Ö+1S	7,5	16	48x48	3LD3050-1TK11	
				9,0	25	48x48	3LD3150-1TK11	
				9,0	25	66x66	3LD3154-1TK51	
				11,5	32	48x48	3LD3250-1TK11	
				15,0	40	48x48	3LD3350-1TK11	
				15,0	40	66x66	3LD3354-1TK51	
				22,0	63	48x48	3LD3450-1TK11	
				22,0	63	66x66	3LD3454-1TK51	
	abschließbar in 0-Stellung (umbaubar auf I-Schaltung) mit max. 2 Bügelschlössern							
	3	rot/gelb	–	7,5	16	48x48	3LD3050-0TK13	
				9,0	25	48x48	3LD3150-0TK13	
				9,0	25	66x66	3LD3154-0TK53	
				11,5	32	48x48	3LD3250-0TK13	
				15,0	40	48x48	3LD3350-0TK13	
				15,0	40	66x66	3LD3354-0TK53	
				22,0	63	48x48	3LD3450-0TK13	
				22,0	63	66x66	3LD3454-0TK53	
			1Ö+1S	7,5	16	48x48	3LD3254-0TL53	
				9,0	25	48x48	3LD3254-0TL53	
				9,0	25	66x66	3LD3054-1TL53	
				11,5	32	48x48	3LD3254-1TL53	
				15,0	40	48x48	3LD3054-0TL51	
				15,0	40	66x66	3LD3254-0TL51	
				22,0	63	48x48	3LD3054-1TL51	
				22,0	63	66x66	3LD3254-1TL51	

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 mit Direktantrieb, Frontbefestigung

	Hauptschalt- glieder	Farbe	Hilfsschalt- glieder	Bemessungsdaten bei 50 ... 60 Hz, 380 ... 400 V		Größe der Frontplatte	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
			P kW	I _U / A	mm			
Knebelantrieb, 3-polig, Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm								
	3	schwarz	–	7,5	16	48x48	3LD3050-0TK11	
				9,0	25	48x48	3LD3150-0TK11	
				9,0	25	66x66	3LD3154-0TK51	
				11,5	32	48x48	3LD3250-0TK11	
				15,0	40	48x48	3LD3350-0TK11	
				15,0	40	66x66	3LD3354-0TK51	
				22,0	63	48x48	3LD3450-0TK11	
				22,0	63	66x66	3LD3354-0TK51	
			1Ö+1S	7,5	16	48x48	3LD3254-0TL51	
				9,0	25	48x48	3LD3254-0TL51	
				9,0	25	66x66	3LD3054-1TL51	
				11,5	32	48x48	3LD3254-1TL51	
				15,0	40	48x48	3LD3054-0TL51	
				15,0	40	66x66	3LD3254-0TL51	
				22,0	63	48x48	3LD3450-0TL11	
				22,0	63	66x66	3LD3454-0TL51	
	3	rot/gelb	–	7,5	16	48x48	3LD3050-0TL13	
				9,0	25	48x48	3LD3150-0TL13	
				9,0	25	66x66	3LD3154-0TL53	
				11,5	32	48x48	3LD3250-0TL13	
				15,0	40	48x48	3LD3350-0TL13	
				15,0	40	66x66	3LD3354-0TL53	
				22,0	63	48x48	3LD3450-0TL13	
				22,0	63	66x66	3LD3454-0TL53	
			1Ö+1S	7,5	16	48x48	3LD3050-0TL13	
				9,0	25	48x48	3LD3150-0TL13	
				9,0	25	66x66	3LD3154-0TL53	
				11,5	32	48x48	3LD3250-0TL13	
				15,0	40	48x48	3LD3350-0TL13	
				15,0	40	66x66	3LD3354-0TL53	
				22,0	63	48x48	3LD3450-0TL13	
				22,0	63	66x66	3LD3454-0TL53	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte


Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 mit Türkupplung, Bodenbefestigung

	Hauptschaltglieder	Farbe	Hilfsschaltglieder	Bemessungsdaten bei 50 ... 60 Hz, 380 ... 400 V		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
				P kW	I _N / A		
Drehantrieb, Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm							
	abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern; Frontschild 64x64 mm						
	3	schwarz	–	7,5	16	3LD3048-0TK51	
				9,0	25	3LD3148-0TK51	
				11,5	32	3LD3248-0TK51	
				15,0	40	3LD3348-0TK51	
				22,0	63	3LD3448-0TK51	
			1Ö+1S	7,5	16	3LD3048-1TK51	
				9,0	25	3LD3148-1TK51	
				11,5	32	3LD3248-1TK51	
				15,0	40	3LD3348-1TK51	
				22,0	63	3LD3448-1TK51	
		rot/gelb	–	7,5	16	3LD3048-0TK53	
				9,0	25	3LD3148-0TK53	
				11,5	32	3LD3248-0TK53	
				15,0	40	3LD3348-0TK53	
				22,0	63	3LD3448-0TK53	
			1Ö+1S	7,5	16	3LD3048-1TK53	
				9,0	25	3LD3148-1TK53	
				11,5	32	3LD3248-1TK53	
	3+N	schwarz	–	7,5	16	3LD3048-0TL51	
9,0				25	3LD3148-0TL51		
11,5				32	3LD3248-0TL51		
15,0				40	3LD3348-0TL51		
22,0				63	3LD3448-0TL51		
1Ö+1S			7,5	16	3LD3048-1TL51		
			9,0	25	3LD3148-1TL51		
			11,5	32	3LD3248-1TL51		
			15,0	40	3LD3348-1TL51		
			22,0	63	3LD3448-1TL51		
rot/gelb	–	7,5	16	3LD3048-0TL53			
		9,0	25	3LD3148-0TL53			
		11,5	32	3LD3248-0TL53			
		15,0	40	3LD3348-0TL53			
		22,0	63	3LD3448-0TL53			
	1Ö+1S	7,5	16	3LD3048-1TL53			
		9,0	25	3LD3148-1TL53			
		11,5	32	3LD3248-1TL53			
		15,0	40	3LD3348-1TL53			
		22,0	63	3LD3448-1TL53			

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10 , Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 mit Türkupplung, Bodenbefestigung

	Hauptschaltglieder	Farbe	Hilfsschaltglieder	Bemessungsdaten bei 50 ... 60 Hz, 380 ... 400 V		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
				P kW	I _U / A		
Knebelantrieb, Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm							
	abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern; Frontschild 48x48 mm						
	3	schwarz	–	7,5	16	3LD3040-0TK11	
				9,0	25	3LD3140-0TK11	
				11,5	32	3LD3240-0TK11	
				15,0	40	3LD3340-0TK11	
				22,0	63	3LD3440-0TK11	
			1Ö+1S	7,5	16	3LD3040-1TK11	
				9,0	25	3LD3140-1TK11	
				11,5	32	3LD3240-1TK11	
				15,0	40	3LD3340-1TK11	
				22,0	63	3LD3440-1TK11	
		rot/gelb	–	7,5	16	3LD3040-0TK13	
				9,0	25	3LD3140-0TK13	
				11,5	32	3LD3240-0TK13	
				15,0	40	3LD3340-0TK13	
				22,0	63	3LD3440-0TK13	
			1Ö+1S	7,5	16	3LD3040-1TK13	
				9,0	25	3LD3140-1TK13	
				11,5	32	3LD3240-1TK13	
				15,0	40	3LD3340-1TK13	
22,0				63	3LD3440-1TK13		
	3+N	schwarz	–	7,5	16	3LD3040-0TL11	
				9,0	25	3LD3140-0TL11	
				11,5	32	3LD3240-0TL11	
				15,0	40	3LD3340-0TL11	
				22,0	63	3LD3440-0TL11	
			1Ö+1S	7,5	16	3LD3040-1TL11	
				9,0	25	3LD3140-1TL11	
				11,5	32	3LD3240-1TL11	
				15,0	40	3LD3340-1TL11	
				22,0	63	3LD3440-1TL11	
		rot/gelb	–	7,5	16	3LD3040-0TL13	
				9,0	25	3LD3140-0TL13	
				11,5	32	3LD3240-0TL13	
				15,0	40	3LD3340-0TL13	
				22,0	63	3LD3440-0TL13	
			1Ö+1S	7,5	16	3LD3040-1TL13	
				9,0	25	3LD3140-1TL13	
				11,5	32	3LD3240-1TL13	
				15,0	40	3LD3340-1TL13	
				22,0	63	3LD3440-1TL13	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 für Verteilereinbau



	Hauptschaltglieder	Farbe	Hilfsschaltglieder	Bemessungsdaten bei 50 ... 60 Hz, 380 ... 400 V		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
				P kW	I _N / A		
Basisschalter mit Sichtblende und Knebel, Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm							
 	mit Schraubbefestigung; mit Schnappbefestigung auf 35-mm-Normprofilschiene; abschließbar in 0-Stellung mit max. 2 Bügelschlössern						
	3	schwarz	–	7,5	16	3LD3030-0TK11	
				9,0	25	3LD3130-0TK11	
				11,5	32	3LD3230-0TK11	
				15,0	40	3LD3330-0TK11	
				22,0	63	3LD3430-0TK11	
		1Ö+1S	7,5	16	3LD3030-1TK11		
			9,0	25	3LD3130-1TK11		
			11,5	32	3LD3230-1TK11		
			15,0	40	3LD3330-1TK11		
			22,0	63	3LD3430-1TK11		
	rot/gelb	–	7,5	16	3LD3030-0TK13		
			9,0	25	3LD3130-0TK13		
			11,5	32	3LD3230-0TK13		
			15,0	40	3LD3330-0TK13		
			22,0	63	3LD3430-0TK13		
		1Ö+1S	7,5	16	3LD3030-1TK13		
			9,0	25	3LD3130-1TK13		
			11,5	32	3LD3230-1TK13		
			15,0	40	3LD3330-1TK13		
22,0			63	3LD3430-1TK13			
 	3+N	schwarz	–	7,5	16	3LD3030-0TL11	
				9,0	25	3LD3130-0TL11	
				11,5	32	3LD3230-0TL11	
				15,0	40	3LD3330-0TL11	
				22,0	63	3LD3430-0TL11	
			1Ö+1S	7,5	16	3LD3030-1TL11	
				9,0	25	3LD3130-1TL11	
				11,5	32	3LD3230-1TL11	
				15,0	40	3LD3330-1TL11	
				22,0	63	3LD3430-1TL11	
		rot/gelb	–	7,5	16	3LD3030-0TL13	
				9,0	25	3LD3130-0TL13	
				11,5	32	3LD3230-0TL13	
				15,0	40	3LD3330-0TL13	
				22,0	63	3LD3430-0TL13	
			1Ö+1S	7,5	16	3LD3030-1TL13	
				9,0	25	3LD3130-1TL13	
				11,5	32	3LD3230-1TL13	
				15,0	40	3LD3330-1TL13	
				22,0	63	3LD3430-1TL13	

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 mit Türkupplung, Bodenbefestigung

	Version	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Zusatzschilder			
	German / English Hauptschalter (10 Stück pro Packung)	3LD9346-1A	
	German / French Hauptschalter (10 Stück pro Packung)	3LD9346-2A	
	ohne Beschriftung (10 Stück pro Packung)	3LD9346-3A	











Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Lasttrennschalter und Netzumschalter 3KF

	Bemessungsdauerstrom	für Sicherung NH	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	I_u A				
Komplettgeräte mit Dirrekthantrieb grau, Frontantrieb, für NH-Sicherungen					
	Die Lasttrennschalter sind für Bodenbefestigung ausgelegt, die Baugröße 1 ist wahlweise auch auf Hutschienen montierbar				
	3-polig				
	Flachanschluss				
	125	00/000	2	3KF2312-2LF11	
	160	00/000	2	3KF2316-2LF11	
	250	1	3	3KF3325-2LF11	
	400	2/1	4	3KF4340-2LF11	
	630	3/2	5	3KF5363-2LF11	
	800	3/2	5	3KF5380-2LF11	
	Rahmenklemme				
	32	00/000	1	3KF1303-2LB11	
	63	00/000	1	3KF1306-2LB11	
	80	00/000	1	3KF1308-2LB11	
	4-polig				
	Flachanschluss				
	125	00/000	2	3KF2412-2LF11	
160	00/000	2	3KF2416-2LF11		
250	1	3	3KF3425-2LF11		
400	2/1	4	3KF4440-2LF11		
630	3/2	5	3KF5463-2LF11		
	800	3/2	5	3KF5480-2LF11	
	Rahmenklemme				
	32	00/000	1	3KF1403-2LB11	
	63	00/000	1	3KF1406-2LB11	
	80	00/000	1	3KF1408-2LB11	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Lasttrennschalter und Netzumschalter 3KF

	Bemessungs- dauerstrom I_u A	für Sicherung NH	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Grundgeräte ohne Handgriff, Frontantrieb, für NH-Sicherungen							
   	Die Lasttrennschalter sind für Bodenbefestigung ausgelegt, die Baugröße 1 ist wahlweise auch auf Hutschienen montierbar						
	3-polig						
	Flachanschluss						
	125	00/000	2	3KF2312-0LF11		3KF2312-0MF11	
	160	00/000	2	3KF2316-0LF11		3KF2316-0MF11	
	250	1	3	3KF3325-0LF11		3KF3325-0MF11	
	400	2/1	4	3KF4340-0LF11		3KF4340-0MF11	
	630	3/2	5	3KF5363-0LF11		3KF5363-0MF11	
	800	3/2	5	3KF5380-0LF11		3KF5380-0MF11	
	Flachanschluss hinten						
	32	00/000	1	–		3KF1303-0MR11	
	63	00/000	1	–		3KF1306-0MR11	
	125	00/000	1	–		3KF2312-0MR11	
	Rahmenklemme						
	32	00/000	1	3KF1303-0LB11		3KF1303-0MB11	
	63	00/000	1	3KF1306-0LB11		3KF1306-0MB11	
80	00/000	1	3KF1308-0LB11		3KF1308-0MB11		
4-polig							
Flachanschluss							
125	00/000	2	3KF2412-0LF11		3KF2412-0MF11		
160	00/000	2	3KF2416-0LF11		3KF2416-0MF11		
250	1	3	3KF3425-0LF11		3KF3425-0MF11		
400	2/1	4	3KF4440-0LF11		3KF4440-0MF11		
630	3/2	5	3KF5463-0LF11		3KF5463-0MF11		
800	3/2	5	3KF5480-0LF11		3KF5480-0MF11		
Rahmenklemme							
32	00/000	1	3KF1403-0LB11		3KF1403-0MB11		
63	00/000	1	3KF1406-0LB11		3KF1406-0MB11		
80	00/000	1	3KF1408-0LB11		3KF1408-0MB11		
Grundgeräte ohne Handgriff, Frontantrieb, für SITOR-Sicherungen							
 	3-polig						
	Flachanschluss						
	125	00/000	2	–		3KF2312-0MF51	
	160	00/000	2	–		3KF2316-0MF51	
	250	00/000	3	–		3KF3325-0MF51	
	400	2/1	4	–		3KF4340-0MF51	
	630	3/2	5	–		3KF5363-0MF51	
	800	3/2	5	–		3KF5380-0MF51	
	Rahmenklemme						
	32	00/000	1	3KF1303-0LB51			
	63	00/000	1	3KF1306-0LB51			
	80	00/000	1	3KF1308-0LB51			

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF

	für Sicherung NH	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
4. Schaltglied (geschalteter Pol) für NH-Sicherungen						
	Wird ein 4. Schaltglied in einem dreiphasigen Vierleiternetz mit Neutralleiter (3 + N) verwendet, ist beim Neutralleiter ein Trennmesser einzusetzen.		3KF – NH		3KF – SITOR	
	Flachanschluss					
	00/000	1; → 3KF1	–		–	
	00/000	2; → 3KF2	3KF9205-0AA00		3KF9205-0BA00	
	1	3; → 3KF3	3KF9305-0AA00		3KF9305-0BA00	
	2/1	4; → 3KF4	3KF9405-0AA00		3KF9405-0BA00	
	3/2	5; → 3KF5	3KF9505-0AA00		3KF9505-0BA00	
	Flachanschluss hinten					
	00/000	1; → 3KF1	3KF9105-1AA00		–	
	00/000	2; → 3KF2	3KF9205-1AA00		–	
	1	3; → 3KF3	–		–	
	2/1	4; → 3KF4	–		–	
	3/2	5; → 3KF5	–		–	
	Rahmenklemme					
	00/000	2; → 3KF2	3KF9105-2AA00		3KF9105-2BA00	
	00/000	2; → 3KF2	–		–	
	1	3; → 3KF3	–		–	
	2/1	4; → 3KF4	–		–	
	3/2	5; → 3KF5	–		–	
Neutralleiterklemme mit entfernbare Brücke						
	Flachanschluss					
	00/000	1; → 3KF1	–		–	
	00/000	2; → 3KF2	3KF9206-0AA00		3KF9206-0AA00	
	1	3; → 3KF3	3KF9306-0AA00		3KF9306-0AA00	
	2/1	4; → 3KF4	3KF9406-0AA00		3KF9406-0AA00	
	3/2	5; → 3KF5	3KF9506-0AA00		3KF9506-0AA00	
	Flachanschluss hinten					
	00/000	1; → 3KF1	3KF9106-1AA00		–	
	00/000	2; → 3KF2	3KF9206-1AA00		–	
	1	3; → 3KF3	–		–	
	2/1	4; → 3KF4	–		–	
	3/2	5; → 3KF5	–		–	
	Rahmenklemme					
	00/000	1; → 3KF1	3KF9106-2AA00		3KF9106-2AA00	
	00/000	2; → 3KF2	–		–	
	00/000	2; → 3KF2	–		–	
	1	3; → 3KF3	–		–	
	2/1	4; → 3KF4	–		–	
	3/2	5; → 3KF5	–		–	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF

	für Sicherung NH	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
N-/PE-Klemme mit fester Brücke						
			3KF – NH		3KF – SITOP	
	Flachanschluss					
	00/000	1; → 3KF1	–		–	
	00/000	2; → 3KF2	3KF9206-7AA00		3KF9206-7AA00	
	1	3; → 3KF3	3KF9306-7AA00		3KF9306-7AA00	
	2/1	4; → 3KF4	3KF9406-7AA00		3KF9406-7AA00	
	3/2	5; → 3KF5	3KF9506-7AA00		3KF9506-7AA00	
	Flachanschluss hinten					
	00/000	1; → 3KF1	3KF9106-6AA00		–	
	00/000	2; → 3KF2	3KF9206-6AA00		–	
	1	3; → 3KF3	–		–	
	2/1	4; → 3KF4	–		–	
	3/2	5; → 3KF5	–		–	
	Rahmenklemme					
	00/000	1; → 3KF1	3KF9106-8AA00		3KF9106-8BA00	
	00/000	2; → 3KF2	–		–	
	00/000	2; → 3KF2	–		–	
	1	3; → 3KF3	–		–	
	3/2	5; → 3KF5	–		–	
Elektronische Sicherungsüberwachung zur Fernanzeige ausgelöster Sicherungen						
	Fernanzeige durch Hilfskontakt (1W), Vor-Ort-Erkennung durch eingebaute LED		3KF9010-1AA00		3KF9010-1AA00	

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10 , Internet: www.siemens.com/sentron

SENTRON Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF


	Farbe	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Direktantriebe						
	abschließbar mit max. 3 Vorhängeschlössern					
			3KF – NH		3KF – SITOP	
	grau	1; → 3KF1	3KF9101-1AA00		–	
		2; → 3KF2	3KF9201-1AA00		–	
		3; → 3KF3	3KF9301-1AA00		–	
		4; → 3KF4	3KF9401-1AA00		–	
		5; → 3KF5	3KF9501-1AA00		–	
	rot/gelb	1; → 3KF1	3KF9101-2AA00		–	
		2; → 3KF2	3KF9201-2AA00		–	
		3; → 3KF3	3KF9301-2AA00		–	
		4; → 3KF4	3KF9401-2AA00		–	
		5; → 3KF5	3KF9501-2AA00		–	
Türkupplungs-Drehantriebe, komplett, Beschriftung „Test - 0 - I“						
	grau	1; → 3KF1	8UD1171-2AF21		8UD1171-2AF21	
		2; → 3KF2	8UD1141-2AF21		8UD1141-2AF21	
		3; → 3KF3	8UD1141-3AF21		8UD1141-3AF21	
		4; → 3KF4	8UD1151-3AF21		8UD1151-3AF21	
		5; → 3KF5	8UD1161-4AF21		8UD1161-4AF21	
	rot/gelb	1; → 3KF1	8UD1171-2AF25		8UD1171-2AF25	
		2; → 3KF2	8UD1141-2AF25		8UD1141-2AF25	
		3; → 3KF3	8UD1141-3AF25		8UD1141-3AF25	
		4; → 3KF4	8UD1151-3AF25		8UD1151-3AF25	
		5; → 3KF5	8UD1161-4AF25		8UD1161-4AF25	
Handgriffe für Türkupplungs-Drehantriebe, ohne Verlängerungswelle und Kupplungsmitnehmer, Beschriftung „0 - I“						
	grau	1; → 3KF1	8UD1771-2AD01		8UD1771-2AF01	
		2/3; → 3KF2/3	8UD1841-2AD01		8UD1841-2AF01	
		4; → 3KF4	8UD1851-3AD01		8UD1851-3AF01	
		5; → 3KF5	8UD1861-4AD01		8UD1861-4AF01	
	rot/gelb	1; → 3KF1	8UD1771-2AD05		8UD1771-2AF05	
		2/3; → 3KF2/3	8UD1841-2AD05		8UD1841-2AF05	
		4; → 3KF4	8UD1851-3AD05		8UD1851-3AF05	
		5; → 3KF5	8UD1861-4AD05		8UD1861-4AF05	
Handgriffe für Türkupplungs-Drehantriebe, ohne Verlängerungswelle und Kupplungsmitnehmer, Beschriftung Test „0 - I“						
			3KF – NH		3KF – SITOP	
	grau	1; → 3KF1	8UD1771-2AF01		8UD1771-2AF01	
		2/3; → 3KF2/3	8UD1841-2AF01		8UD1841-2AF01	
		4; → 3KF4	8UD1851-3AF01		8UD1851-3AF01	
		5; → 3KF5	8UD1861-4AF01		8UD1861-4AF01	
	rot/gelb	1; → 3KF1	8UD1771-2AF05		8UD1771-2AF05	
		2/3; → 3KF2/3	8UD1841-2AF05		8UD1841-2AF05	
		4; → 3KF4	8UD1851-3AF05		8UD1851-3AF05	
5; → 3KF5		8UD1861-4AF05		8UD1861-4AF05		

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron


SETRON Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF

	Farbe	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Handgriffe mit Beleuchtung ohne Verlängerungswelle und Kupplungsmitnehmer, Beschriftung „Test - 0 - 1“						
	grau	1; → 3KF1	8UD1771-2CD01		8UD1771-2CD01	
		2/3; → 3KF2/3	8UD1841-2CD01		8UD1841-2CD01	
		4; → 3KF4	8UD1851-3CD01		8UD1851-3CD01	
		5; → 3KF5	8UD1861-4CD01		8UD1861-4CD01	
	rot/gelb	1; → 3KF1	8UD1771-2CD05		8UD1771-2CD05	
		2/3; → 3KF2/3	8UD1841-2CD05		8UD1841-2CD05	
		4; → 3KF4	8UD1851-3CD05		8UD1851-3CD05	
		5; → 3KF5	8UD1861-4CD05		8UD1861-4CD05	
Handgriffe mit Beleuchtung ohne Verlängerungswelle und Kupplungsmitnehmer, Beschriftung „0 - I“						
	grau	1; → 3KF1	8UD1771-2CF01		8UD1771-2CF01	
		2/3; → 3KF2/3	8UD1841-2CF01		8UD1841-2CF01	
		4; → 3KF4	8UD1851-3CF01		8UD1851-3CF01	
		5; → 3KF5	8UD1861-4CF01		8UD1861-4CF01	
	rot/gelb	1; → 3KF1	8UD1771-2CF05		8UD1771-2CF05	
		2/3; → 3KF2/3	8UD1841-2CF05		8UD1841-2CF05	
		4; → 3KF4	8UD1851-3CF05		8UD1851-3CF05	
		5; → 3KF5	8UD1861-4CF05		8UD1861-4CF05	
	Beschreibung	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Verlängerungswellen						
	Bei Verwendung der 600 mm langen Welle wird für Baugröße 1 eine Führungshilfe 8UD1900-0FA00 benötigt.		3KF – NH		3KF – SITOP	
	300 mm	1/2; → 3KF1/2	8UC6032		8UC6032	
		3/4; → 3KF3/4	8UC6033		8UC6033	
		5; → 3KF5	8UC6034		8UC6034	
	600 mm	1/2; → 3KF1/2	8UC6082		8UC6082	
		3/4; → 3KF3/4	8UC6083		8UC6083	
		5; → 3KF5	8UC6084		8UC6084	
Türkupplungs-Drehantriebe, komplett, Beschriftung „Test - 0 - 1“						
	mit Toleranzausgleich	1; → 3KF1	8UD1900-2GA00		8UD1900-2GA00	
		2; → 3KF2	8UD1900-6GA00		8UD1900-6GA00	
		3/4; → 3KF3/4	8UD1900-3GA00		8UD1900-3GA00	
		5; → 3KF5	8UD1900-4GA00		8UD1900-4GA00	
	ohne Toleranzausgleich	1; → 3KF1	8UD1900-2HA00		8UD1900-2HA00	
		2; → 3KF2	8UD1900-6HA00		8UD1900-6HA00	
		3/4; → 3KF3/4	8UD1900-3HA00		8UD1900-3HA00	
		5; → 3KF5	8UD1900-4HA00		8UD1900-4HA00	

SENTRON Manuelle Netzumschalter 3KC MTSE








	Bemessungsdauerstrom I_u A	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Komplettgeräte mit Direktantrieb grau, Frontantrieb, für NH-Sicherungen				
	3-polig, Flachanschluss			
	16	1	3KC0316-2ME00-0AA0	
	32	1	3KC0322-2ME00-0AA0	
	63	1	3KC0326-2ME00-0AA0	
	80	2	3KC0328-2NE00-0AA0	
	100	2	3KC0330-2NE00-0AA0	
	125	2	3KC0332-2NE00-0AA0	
	160	2	3KC0334-2NE00-0AA0	
	3-polig, Rahmenklemme			
	200	3	3KC0336-0PE00-0AA0	
	250	3	3KC0338-0PE00-0AA0	
	315	3	3KC0340-0PE00-0AA0	
	400	3	3KC0342-0PE00-0AA0	
	500	4	3KC0344-0QE00-0AA0	
	630	4	3KC0346-0QE00-0AA0	
	800	4	3KC0348-0QE00-0AA0	
	1000	5	3KC0350-0RE00-0AA0	
	1250	5	3KC0352-0RE00-0AA0	
	1600	5	3KC0354-0RE00-0AA0	
	4-polig, Flachanschluss			
	16	1	3KC0416-2ME00-0AA0	
	32	1	3KC0422-2ME00-0AA0	
	63	1	3KC0426-2ME00-0AA0	
	80	2	3KC0428-2NE00-0AA0	
	100	2	3KC0430-2NE00-0AA0	
	125	2	3KC0432-2NE00-0AA0	
	160	2	3KC0434-2NE00-0AA0	
	4-polig, Rahmenklemme			
	200	3	3KC0436-0PE00-0AA0	
	250	3	3KC0438-0PE00-0AA0	
	315	3	3KC0440-0PE00-0AA0	
	400	3	3KC0442-0PE00-0AA0	
	500	4	3KC0444-0QE00-0AA0	
	630	4	3KC0446-0QE00-0AA0	
	800	4	3KC0448-0QE00-0AA0	
	1000	5	3KC0450-0RE00-0AA0	
	1250	5	3KC0452-0RE00-0AA0	
	1600	5	3KC0454-0RE00-0AA0	

SETRON Manuelle Netzumschalter 3KC MTSE


	Bemessungsdauerstrom	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Handhabe				
	Direktantrieb	1+2	3KC9201-3	
		3	3KC9301-1	
		4	3KC9401-1	
		5	3KC9501-1	
	Türkopplungs-Drehantrieb	1+2	8UD1131-2AE21	
		3	8UD1141-2AE21	
		4	8UD1151-2AE21	
		5	8UD1161-2AE21	
Hilfsschalter				
	Hilfsschalter	1+2	3KD9103-5	
	1 Wechsler	1+2	3KD9103-2	
	1 Schließer	1-3	3SU1400-1AA10-1BA0	
	1 Öffner	1-3	3SU1400-1AA10-1CA1	
	1 Schließer + 1 Öffner	1-3	3SU1400-1AA10-1FA2	
Zusatzpol – Vierter Schaltpol				
	Vierter Pol jederzeit modular nachrüstbar	1	3KD9105-2	
		2	3KD9205-2	
Verbindungsbrücken				
	Verbindungsbrücken zur lastseitigen Verbindung der Anschlussklemmen, für 3-polige Schalter	1	3KC9118-1	
		2	3KC9218-1	
	Verbindungsbrücken zur lastseitigen Verbindung der Anschlussklemmen, 1-polig	3	3KC9318-0	
		4	3KC9418-0	
		5	3KC9418-0	
Bausatz für Bodenbefestigung				
	für 3- und 4-polige Geräte	1+2	3KC9120-1	

SENTRON Lasttrennschalter 3KD						
	Bemessungsdauerstrom	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	I _u A					
Komplettgeräte mit Direktantrieb, Frontantrieb mittig			grau	NEW	rot/gelb	NEW
 	3-polig, Rahmenklemme					
	16	01	3KD0132-2KG20-3		3KD0133-2KG20-3	
	32	01	3KD0232-2KG20-3		3KD0233-2KG20-3	
	63	01	3KD0332-2KG20-3		3KD0333-2KG20-3	
	63	02	3KD0332-2LG20-3		3KD0333-2LG20-3	
	80	02	3KD0432-2LG20-3		3KD0433-2LG20-3	
	100	02	3KD0532-2LG20-3		3KD0533-2LG20-3	
125	02	3KD0632-2LG20-3		3KD0633-2LG20-3		
 	4-polig, Rahmenklemme					
	16	01	3KD0142-2KG20-3		3KD0143-2KG20-3	
	32	01	3KD0242-2KG20-3		3KD0243-2KG20-3	
	63	01	–		–	
	63	02	3KD0342-2LG20-3		3KD0343-2LG20-3	
	80	02	3KD0442-2LG20-3		3KD0443-2LG20-3	
	100	02	3KD0542-2LG20-3		3KD0543-2LG20-3	
	125	02	3KD0642-2LG20-3		3KD0643-2LG20-3	


SENTRON Lasttrennschalter 3KD


	Bemessungs- dauerstrom	für Sicherung NH	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	I _u A						
Komplettgeräte mit Direktantrieb grau, Frontantrieb							
  	3-polig, Flachanschluss						
	80	2	3KD2830-0NE10-0		3KD2830-0NE20-0		
	100	2	3KD3030-0NE10-0		3KD3030-0NE20-0		
	125	2	3KD3230-0NE10-0		3KD3230-0NE20-0		
	160	2	3KD3430-0NE10-0		3KD3430-0NE20-0		
	200	2	3KD3630-0NE10-0		3KD3630-0NE20-0		
	200	3	3KD3630-0PE10-0		3KD3630-0PE20-0		
	250	3	3KD3830-0PE10-0		3KD3830-0PE20-0		
	315	3	3KD4030-0PE10-0		3KD4030-0PE20-0		
	400	3	3KD4230-0PE10-0		3KD4230-0PE20-0		
	500	4	3KD4430-0QE10-0		3KD4430-0QE20-0		
	630	4	3KD4630-0QE10-0		3KD4630-0QE20-0		
	800	4	3KD4830-0QE10-0		3KD4830-0QE20-0		
	1000	5	3KD5030-0RE10-0		3KD5030-0RE20-0		
	1250	5	3KD5230-0RE10-0		3KD5230-0RE20-0		
	1600	5	3KD5430-0RE10-0		3KD5430-0RE20-0		
	3-polig, Rahmenklemme						
	16	1	3KD1630-2ME10-0		3KD1630-2ME20-0		
	32	1	3KD2230-2ME10-0		3KD2230-2ME20-0		
	63	1	3KD2630-2ME10-0		3KD2630-2ME20-0		
	80	2	3KD2830-2NE10-0		3KD2830-2NE20-0		
	100	2	3KD3030-2NE10-0		3KD3030-2NE20-0		
	125	2	3KD3230-2NE10-0		3KD3230-2NE20-0		
	Komplettgeräte mit Direktantrieb grau, Frontantrieb						
  	4-polig, Flachanschluss						
	80	2	3KD2840-0NE10-0		3KD2840-0NE20-0		
	100	2	3KD3040-0NE10-0		3KD3040-0NE20-0		
	125	2	3KD3240-0NE10-0		3KD3240-0NE20-0		
	160	2	3KD3440-0NE10-0		3KD3440-0NE20-0		
	200	2	3KD3640-0NE10-0		3KD3640-0NE20-0		
	200	3	3KD3640-0PE10-0		3KD3640-0PE20-0		
	250	3	3KD3840-0PE10-0		3KD3840-0PE20-0		
	315	3	3KD4040-0PE10-0		3KD4040-0PE20-0		
	400	3	3KD4240-0PE10-0		3KD4240-0PE20-0		
	500	4	3KD4440-0QE10-0		3KD4440-0QE20-0		
	630	4	3KD4640-0QE10-0		3KD4640-0QE20-0		
	800	4	3KD4840-0QE10-0		3KD4840-0QE20-0		
	1000	5	3KD5040-0RE10-0		3KD5040-0RE20-0		
	1250	5	3KD5240-0RE10-0		3KD5240-0RE20-0		
	1600	5	3KD5440-0RE10-0		3KD5440-0RE20-0		
	4-polig, Rahmenklemme						
	16	1	3KD1640-2ME10-0		3KD1640-2ME20-0		
	32	1	3KD2240-2ME10-0		3KD2240-2ME20-0		
	63	1	3KD2640-2ME10-0		3KD2640-2ME20-0		
	80	2	3KD2840-2NE10-0		3KD2840-2NE20-0		
	100	2	3KD3040-2NE10-0		3KD3040-2NE20-0		
	125	2	3KD3240-2NE10-0		3KD3240-2NE20-0		
	160	2	3KD3440-2NE10-0		3KD3440-2NE20-0		

SENTRON Lasttrennschalter 3KD

	Bemessungsdauerstrom I_u A	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Komplettgeräte mit Direktantrieb grau, Frontantrieb				
	3-polig, Flachanschluss			
	80	2	3KD2832-0NE10-0	
	100	2	3KD3032-0NE10-0	
	125	2	3KD3232-0NE10-0	
	160	2	3KD3432-0NE10-0	
	200	2	3KD3632-0NE10-0	
	200	3	3KD3632-0PE10-0	
	250	3	3KD3832-0PE10-0	
	315	3	3KD4032-0PE10-0	
	400	3	3KD4232-0PE10-0	
	500	4	3KD4432-0QE10-0	
	630	4	3KD4632-0QE10-0	
	800	4	3KD4832-0QE10-0	
	1000	5	3KD5032-0RE10-0	
	1250	5	3KD5232-0RE10-0	
	1600	5	3KD5432-0RE10-0	
	3-polig, Rahmenklemme			
	16	1	3KD1632-2ME10-0	
	32	1	3KD2232-2ME10-0	
	63	1	3KD2632-2ME10-0	
	80	2	3KD2832-2NE10-0	
	100	2	3KD3032-2NE10-0	
	125	2	3KD3232-2NE10-0	
	160	2	3KD3432-2NE10-0	
	4-polig, Flachanschluss			
	80	2	3KD2842-0NE10-0	
	100	2	3KD3042-0NE10-0	
	125	2	3KD3242-0NE10-0	
	160	2	3KD3442-0NE10-0	
	200	2	3KD3642-0NE10-0	
	200	3	3KD3642-0PE10-0	
	250	3	3KD3842-0PE10-0	
	315	3	3KD4042-0PE10-0	
	400	3	3KD4242-0PE10-0	
	500	4	3KD4442-0QE10-0	
	630	4	3KD4642-0QE10-0	
	800	4	3KD4842-0QE10-0	
	1000	5	3KD5042-0RE10-0	
	1250	5	3KD5242-0RE10-0	
	1600	5	3KD5442-0RE10-0	
	4-polig, Rahmenklemme			
	16	1	3KD1642-2ME10-0	
	32	1	3KD2242-2ME10-0	
	63	1	3KD2642-2ME10-0	
	80	2	3KD2842-2NE10-0	
	100	2	3KD3042-2NE10-0	
	125	2	3KD3242-2NE10-0	
	160	2	3KD3442-2NE10-0	

SETRON Lasttrennschalter 3KD

	Beschreibung	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	
Direktantriebe					
	zu Bedienung direkt am Schalter	1	3KD9101-1		
		2	3KD9102-1		
		3	3KD9103-1		
		4	3KD9104-1		
		5	3KD9105-1		
Türkopplungs-Drehantrieb					
  	zur Bedienung durch eine Schaltschranktür oder -seitenwand Handhabe grau, Beschriftung „Test-0-1“	1+2	8UD1771-2AF01		
		3	8UD1841-2AF01		
		4	8UD1851-3AF01		
		5	8UD1861-4AF01		
	Achse Länge 300 mm	1-3	8UC6032		
		4	8UC6033		
		5	8UC6034		
	Kupplungsmitnehmer	1+2	8UD1900-2GA00		
		3	8UD1900-6GA00		
		4	8UD1900-3GA00		
		5	8UD1900-4GA00		
	Hilfsschalter				
		Standart	1+2	3KD9103-5	
mit Testfunktion		3KD9103-6			
mit Testfunktion und Voreilung		3KD9103-7			
1 Wechsler		3-5	3KD9103-2		
1 Schließer			3SB3400-0B		
1 Öffner			3SB3400-0C		
1 Schließer + 1 Öffner			3SB3400-0A		
Zusatzpol – N-/PE-Klemme					
	N-Klemme mit entfernbare Brücke, N-/PE Klemme mit fester Brücke, Schaltpol mit Kontaktsystem	1	3KD9106-8		
		2	3KD9206-8		
		3	3KD9306-7		
		4	3KD9406-7		
		5	3KD9506-7		
Phasentrennwände					
	Phasentrennwände für 3-polige Schalter (6 Stück Trennwände pro Pack)	2	3KD9108-6		
		3	3KD9308-6		
		4	3KD9408-6		
		5	3KD9508-6		
Kabelschlussabdeckung					
	Kabelanschlussabdeckungen für 3-polige Schalter (6 Stück Anschlussabdeckungen pro Pack)	2	3KD9204-6		
		3	3KD9304-6		
		4	3KD9404-6		
		5	3KD9504-6		



Die Kompaktleistungsschalter 3VA aus dem Portfolio der SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte gewährleisten als integraler Bestandteil einer wirtschaftlichen Energieverteilung zuverlässigen Schutz von Personen und Anlagen. Durch umfangreiches Zubehör lassen sie sich flexibel, schnell und einfach an individuelle Anforderungen anpassen.

SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA11 bis 160 A

	Beschreibung					Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	Anschluss	Pole	I _n A	I _r A	I _i A		
	Thermisch-magnetischer Überstromauslöser TM210 FTFM, mit fest eingestelltem Überlastauslöser I _r und fest eingestelltem Kurzschlussauslöser I _i						
	I _{cu} bis 25 kA bei 240 V (Niedriges Schaltvermögen N)						
	Rahmen- klemme	1	16	16	320	3VA1196-3ED16-0AA0	
			20	20	320	3VA1120-3ED16-0AA0	
			25	25	320	3VA1125-3ED16-0AA0	
			32	32	320	3VA1132-3ED16-0AA0	
			40	40	400	3VA1140-3ED16-0AA0	
			50	50	500	3VA1150-3ED16-0AA0	
			63	63	630	3VA1163-3ED16-0AA0	
			80	80	800	3VA1180-3ED16-0AA0	
			100	100	1000	3VA1110-3ED16-0AA0	
			125	125	1250	3VA1112-3ED16-0AA0	
	160	160	1600	3VA1116-3ED16-0AA0			
	I _{cu} bis 36 kA bei 240 V (Standardschaltvermögen S)						
	Rahmen- klemme	1	16	16	320	3VA1196-4ED16-0AA0	
			20	20	320	3VA1120-4ED16-0AA0	
			25	25	320	3VA1125-4ED16-0AA0	
			32	32	320	3VA1132-4ED16-0AA0	
			40	40	400	3VA1140-4ED16-0AA0	
			50	50	500	3VA1150-4ED16-0AA0	
			63	63	630	3VA1163-4ED16-0AA0	
			80	80	800	3VA1180-4ED16-0AA0	
			100	100	1000	3VA1110-4ED16-0AA0	
			125	125	1250	3VA1112-4ED16-0AA0	
		160	160	1600	3VA1116-4ED16-0AA0		
	I _{cu} bis 25 kA bei 415 V (Niedriges Schaltvermögen N)						
	Rahmen- klemme	2	16	16	320	3VA1196-3ED22-0AA0	
			20	20	320	3VA1120-3ED22-0AA0	
			25	25	320	3VA1125-3ED22-0AA0	
			32	32	320	3VA1132-3ED22-0AA0	
			40	40	400	3VA1140-3ED22-0AA0	
			50	50	500	3VA1150-3ED22-0AA0	
			63	63	630	3VA1163-3ED22-0AA0	
			80	80	800	3VA1180-3ED22-0AA0	
			100	100	1000	3VA1110-3ED22-0AA0	
			125	125	1250	3VA1112-3ED22-0AA0	
		160	160	1600	3VA1116-3ED22-0AA0		

I_n : Bemessungsstrom

I_r : Einstellstrom der stromabhängig verzögerten Überlastauslöser „L“

I_i : Ansprechstrom der unverzögerten Kurzschlussauslöser „I“

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA11 bis 160 A

	Beschreibung					Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	Anschluss	Pole	I_n A	I_r A	I_i A		
	Thermisch-magnetischer Überstromauslöser TM210 FTFM, mit fest eingestelltem Überlastauslöser I_r und fest eingestelltem Kurzschlussauslöser I_i						
	I_{cu} bis 36 kA bei 415 V (Standardschaltvermögen S)						
	Schraub- klemmen	2	16	16	320	3VA1196-4ED26-0AA0	
			20	20	320	3VA1120-4ED26-0AA0	
			25	25	320	3VA1125-4ED26-0AA0	
			32	32	320	3VA1132-4ED26-0AA0	
			40	40	400	3VA1140-4ED26-0AA0	
			50	50	500	3VA1150-4ED26-0AA0	
			63	63	630	3VA1163-4ED26-0AA0	
			80	80	800	3VA1180-4ED26-0AA0	
			100	100	1000	3VA1110-4ED26-0AA0	
			125	125	1250	3VA1112-4ED26-0AA0	
			160	160	1600	3VA1116-4ED26-0AA0	
	I_{cu} bis 25 kA bei 415 V (Niedriges Schaltvermögen N)						
	Rahmen- klemme	3	16	16	320	3VA1196-3ED36-0AA0	
			20	20	320	3VA1120-3ED36-0AA0	
			25	25	320	3VA1125-3ED36-0AA0	
			32	32	320	3VA1132-3ED36-0AA0	
			40	40	400	3VA1140-3ED36-0AA0	
			50	50	500	3VA1150-3ED36-0AA0	
			63	63	630	3VA1163-3ED36-0AA0	
			80	80	800	3VA1180-3ED36-0AA0	
			100	100	1000	3VA1110-3ED36-0AA0	
			125	125	1250	3VA1112-3ED36-0AA0	
			160	160	1600	3VA1116-3ED36-0AA0	
		I_{cu} bis 36 kA bei 415 V (Standardschaltvermögen S)					
Rahmen- klemme		3	16	16	320	3VA1196-4ED36-0AA0	
			20	20	320	3VA1120-4ED36-0AA0	
			25	25	320	3VA1125-4ED36-0AA0	
			32	32	320	3VA1132-4ED36-0AA0	
			40	40	400	3VA1140-4ED36-0AA0	
			50	50	500	3VA1150-4ED36-0AA0	
			63	63	640	3VA1163-4ED36-0AA0	
			80	80	800	3VA1180-4ED36-0AA0	
			100	100	1000	3VA1110-4ED36-0AA0	
			125	125	1250	3VA1112-4ED36-0AA0	
			160	160	1600	3VA1116-4ED36-0AA0	

I_n : Bemessungsstrom

I_r : Einstellstrom der stromabhängig verzögerten Überlastauslöser „L“

I_i : Ansprechstrom der unverzögerten Kurzschlussauslöser „I“

SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA11 bis 160 A

	Beschreibung					Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.		
	Anschluss	Pole	I_n A	I_r A	I_i A				
	Starterschutz, TM110M FM mit festem Kurzschlusschutz								
	I _{cu} bis 55 kA bei 415 V (Standardschaltvermögen M)								
	Rahmen- klemme	3	1	–	16	3VA1181-5MG36-0AA0			
			2	–	32	3VA1102-5MG36-0AA0			
			4	–	64	3VA1104-5MG36-0AA0			
			8	–	128	3VA1108-5MG36-0AA0			
			12.5	–	200	3VA1192-5MG36-0AA0			
	Schrauben- flachanschluss	3	1	–	16	3VA1181-5MG32-0AA0			
			2	–	32	3VA1102-5MG32-0AA0			
			4	–	64	3VA1104-5MG32-0AA0			
			8	–	128	3VA1108-5MG32-0AA0			
			12.5	–	200	3VA1192-5MG32-0AA0			
	Starterschutz , TM120M FM mit einstellbarem Kurzschlusschutz								
	I _{cu} bis 55 kA bei 415 V (Standardschaltvermögen M)								
	Rahmen- klemme	3	20	16	140 ... 320	3VA1120-5MH36-0AA0			
			32	20	220 ... 510	3VA1132-5MH36-0AA0			
			40	25	280 ... 640	3VA1140-5MH36-0AA0			
			50	32	350 ... 800	3VA1150-5MH36-0AA0			
			63	40	440 ... 1010	3VA1163-5MH36-0AA0			
			80	50	560 ... 1280	3VA1180-5MH36-0AA0			
			100	63	700 ... 1600	3VA1120-5MH36-0AA0			
			125	80	875 ... 2000	3VA1110-5MH36-0AA0			
			20	16	140 ... 320	3VA1120-5MH32-0AA0			
			32	20	220 ... 510	3VA1132-5MH32-0AA0			
			40	25	280 ... 640	3VA1140-5MH32-0AA0			
			50	32	350 ... 800	3VA1150-5MH32-0AA0			
			63	40	440 ... 1010	3VA1163-5MH36-0AA0			
			80	50	560 ... 1280	3VA1180-5MH32-0AA0			
			100	63	700 ... 1600	3VA1110-5MH32-0AA0			
			125	80	875 ... 2000	3VA1112-5MH32-0AA0			
			160	160	1120 ... 2560	3VA1110-5MH32-0AA0			
			200	200	1200 ... 2800	3VA1112-5MH32-0AA0			
			Thermisch-, magnetische Auslösung TM120 ATAM mit einstellbarem Überstromauslöser I _r und einstellbarem Kurzschlussauslöser I _i						
			I _{cu} bis 55 kA bei 415 V (Standardschaltvermögen M)						
	Rahmen- klemme	3	16	11 ... 16	160 ... 320	3VA1196-5EF36-0AA0			
			20	14 ... 20	160 ... 320	3VA1120-5EF36-0AA0			
			25	18 ... 25	160 ... 320	3VA1125-5EF36-0AA0			
			32	16 ... 32	160 ... 320	3VA1132-5EF36-0AA0			
			40	28 ... 40	200 ... 400	3VA1140-5EF36-0AA0			
			50	35 ... 50	250 ... 500	3VA1150-5EF36-0AA0			
			63	44 ... 63	315 ... 630	3VA1163-5EF36-0AA0			
			80	56 ... 80	400 ... 800	3VA1180-5EF36-0AA0			
			100	70 ... 100	500 ... 1000	3VA1110-5EF36-0AA0			
			125	88 ... 125	625 ... 1250	3VA1120-5EF36-0AA0			
			160	112 ... 160	800 .. 1600	3VA1116-5EF36-0AA0			

I_n : Bemessungsstrom / rated current

I_r : Einstellstrom der stromabhängig verzögerten Überlastauslöser „L“

I_i : Ansprechstrom der unverzögerten Kurzschlussauslöser „I“

SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA11 bis 160 A

	Beschreibung				Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	
	Anschluss	Pole	I_n A	I_r A			I_i A
	Thermisch-magnetischer Überstromauslöser TM210 FTFM, mit fest eingestelltem Überlastauslöser I_r und fest eingestelltem Kurzschlussauslöser I_i						
	I _{cu} bis 25 kA bei 415 V (Niedriges Schaltvermögen N)						
	Rahmen- klemme	3	16	11 ... 16	320	3VA1196-3EE36-0AA0	
			20	14 ... 20	320	3VA1120-3EE36-0AA0	
			25	18 ... 25	320	3VA1125-3EE36-0AA0	
			32	22 ... 32	320	3VA1132-3EE36-0AA0	
			40	28 ... 40	400	3VA1140-3EE36-0AA0	
			50	35 ... 50	500	3VA1150-3EE36-0AA0	
			63	44 ... 63	630	3VA1163-3EE36-0AA0	
			80	56 ... 80	800	3VA1180-3EE36-0AA0	
			100	70 ... 100	1000	3VA1110-3EE36-0AA0	
125			88 ... 125	1250	3VA1112-3EE36-0AA0		
		160	112 ... 160	1600	3VA1116-3EE36-0AA0		
	I _{cu} bis 36 kA bei 415 V (Standardschaltvermögen S)						
	Rahmen- klemme	3	16	11 ... 16	320	3VA1196-4EE36-0AA0	
			20	14 ... 20	320	3VA1120-4EE36-0AA0	
			25	18 ... 25	320	3VA1125-4EE36-0AA0	
			32	22 ... 32	320	3VA1132-4EE36-0AA0	
			40	28 ... 40	400	3VA1140-4EE36-0AA0	
			50	35 ... 50	500	3VA1150-4EE36-0AA0	
			63	44 ... 63	630	3VA1163-4EE36-0AA0	
			80	56 ... 80	800	3VA1180-4EE36-0AA0	
			100	70 ... 100	1000	3VA1110-4EE36-0AA0	
			125	88 ... 125	1250	3VA1112-4EE36-0AA0	
			160	112 ... 160	1600	3VA1116-4EE36-0AA0	
		Thermisch-magnetischer Überstromauslöser TM240 ATAM mit einstellbarem Überlastauslöser I_r und einstellbarem Kurzschlussauslöser I_i					
I _{cu} bis 36 kA bei 415 V (Niedriges Schaltvermögen N)							
Rahmen- klemme		3	16	16	320	3VA1196-3EF36-0AA0	
			20	20	320	3VA1120-3EF36-0AA0	
			25	25	320	3VA1125-3EF36-0AA0	
			32	32	320	3VA1132-3EF36-0AA0	
			40	40	400	3VA1140-3EF36-0AA0	
			50	50	500	3VA1150-3EF36-0AA0	
			63	63	630	3VA1163-3EF36-0AA0	
			80	80	800	3VA1180-3EF36-0AA0	
			100	100	1000	3VA1110-3EF36-0AA0	
			125	125	1250	3VA1112-3EF36-0AA0	
			160	160	1600	3VA1116-3EF36-0AA0	

I_n : Bemessungsstrom

I_r : Einstellstrom der stromabhängig verzögerten Überlastauslöser „L“

I_i : Ansprechstrom der unverzögerten Kurzschlussauslöser „I“

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA11 bis 250 A

	Beschreibung					Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	Anschluss	Pole	I_n A	I_r A	I_i A		
	Thermisch-magnetischer Überstromauslöser TM240 ATFM, mit fest eingestelltem Überlastauslöser I_r und fest eingestelltem Kurzschlussauslöser I_i						
	I_{cu} bis 36 kA bei 415 V (Standardschaltvermögen S)						
	Rahmen- klemme	3	16	11 ... 16	165 ... 320	3VA1196-4EF36-0AA0	
			20	14 ... 20	165 ... 320	3VA1120-4EF36-0AA0	
			25	18 ... 25	165 ... 320	3VA1125-4EF36-0AA0	
			32	22 ... 32	165 ... 320	3VA1132-4EF36-0AA0	
			40	28 ... 40	200 ... 400	3VA1140-4EF36-0AA0	
			50	35 ... 50	250 ... 500	3VA1150-4EF36-0AA0	
			63	44 ... 63	315 ... 630	3VA1163-4EF36-0AA0	
			80	56 ... 80	400 ... 800	3VA1180-4EF36-0AA0	
			100	70 ... 100	800 ... 1600	3VA1110-4EF36-0AA0	
			125	88 ... 125	625 ... 1250	3VA1112-4EF36-0AA0	
			160	112 ... 160	500 ... 1600	3VA1116-4EF36-0AA0	
	Schrauben- flachanschluss	3	160	112 ... 160	800 ... 1600	3VA1216-4EF32-0AA0	
200			140 ... 200	1000 ... 2000	3VA1220-4EF32-0AA0		
250			175 ... 250	1250 ... 2500	3VA1225-4EF32-0AA0		

	Lasttrennschalter ohne Überstromauslöser SD100						
	Rahmen- klemme	3	63	–	–	3VA1163-1AA36-0AA0	
			100	–	–	3VA1110-1AA36-0AA0	
			125	–	–	3VA1112-1AA36-0AA0	
			160	–	–	3VA1116-1AA36-0AA0	

 	Elektronischer Überstromauslöser ETU320 LI mit einstellbarem Überlastauslöser I_r und einstellbarem unverzögerten Kurzschlussauslöser I_i						
	I_{cu} bis 55 kA bei 415 V (Mittleres Schaltvermögen M)						
	Rahmenklemme	3	25	10 ... 25	38 ... 300	3VA2125-5HL36-0AA0	
			40	16 ... 40	60 ... 480	3VA2140-5HL36-0AA0	
			63	25 ... 63	95 ... 756	3VA2163-5HL36-0AA0	
			100	40 ... 100	240 ... 1600	3VA2110-5HL36-0AA0	
			160	63 ... 160	63 ... 160	3VA2116-5HL36-0AA0	
	Schrauben- flachanschluss		25	10 ... 25	38 ... 300	3VA2125-5HL32-0AA0	
			40	16 ... 40	60 ... 480	3VA2140-5HL32-0AA0	
			63	25 ... 63	95 ... 756	3VA2163-5HL32-0AA0	
			100	40 ... 100	150 ... 1200	3VA2110-5HL32-0AA0	
			160	63 ... 160	240 ... 1600	3VA2116-5HL32-0AA0	
				63 ... 160	240 ... 1920	3VA2216-5HL32-0AA0	
			250	100 ... 250	375 ... 2500	3VA2225-5HL32-0AA0	
				100 ... 250	375 ... 3000	3VA2325-5HL32-0AA0	
			400	160 ... 400	600 ... 4000	3VA2340-5HL32-0AA0	
				160 ... 400	600 ... 4800 ¹⁾	3VA2440-5HL32-0AA0	
	630	250 ... 630	945 ... 5670	3VA2463-5HL32-0AA0			

¹⁾ bei Schaltvermögen L 4400 A


I_n : Bemessungsstrom

I_r : Einstellstrom der stromabhängig verzögerten Überlastauslöser „L“

I_i : Ansprechstrom der unverzögerten Kurzschlussauslöser „I“


Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA11 bis 250 A

Beschreibung			Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Hilfs- und Alarmschalter				
	Hilfsschalter AUX			
	Typ	Schaltleistung	Bauform	
	HP	hohe Schaltleistung	2 slots	3VA9988-0AA11
	HQ	kompakte Bauform	1 slot	3VA9988-0AA12
	Ausgelöst-Meldeswitcher TAS			
	Typ	Schaltleistung	Bauform	
	HP	hohe Schaltleistung	2 slots	3VA9988-0AB11
	HQ	kompakte Bauform	1 slot	3VA9988-0AB12
	Kurzschluss-Meldeswitcher SAS (nur 3VA1) Für Kompaktleistungsschalter, Bemessungsstrom Für 3VA1 100 A / 160 A			
	Typ	Schaltleistung	Bauform	
	HQ	kompakte Bauform	1 slot	3VA9988-0AB32
	Schutzauslösung-Meldeswitcher EAS (nur 3VA2)			
	Typ	Schaltleistung	Bauform	
	HQ	kompakte Bauform	1 slot	3VA9988-0AB22
Unterspannungsauslöser				
	Unterspannungsauslöser UVR AC V 50/60 Hz		DC V	
	–		24	3VA9908-0BB11
	208 ... 230		–	3VA9908-0BB25
Spannungsauslöser links				
	Spannungsauslöser links STL AC V 50/60 Hz		DC V	
	24		24 ... 30	3VA9988-0BL30
	48 ... 60		48 ... 60	3VA9988-0BL31
	208 ... 277		220 ... 250	3VA9988-0BL33

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Kompaktleistungsschalter Zubehör 3VA1 / 3VA2

	Beschreibung						Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	
	Ausführung		TYP / Bemessungsstrom						
			3VA1 100 A, 160 A	3VA1 250 A	3VA2 100 A, 160 A, 250 A	3VA2 400 A, 630 A			
Frontdrehantriebe									
	Frontdrehantrieb Drehantrieb, Handhabe für IEC, Schutzart IP 30								
	Typ	Farbe							
	Standard, ohne Beleuchtungskit	grau	✓	–	–	–			3VA9157-0EK11
			–	✓	–	–			3VA9257-0EK11
			–	–	✓	–			3VA9267-0EK11
			–	–	–	✓			3VA9467-0EK11
	Standard, mit Beleuchtungskit	grau	✓	–	–	–			3VA9157-0EK13
			–	✓	–	–			3VA9257-0EK13
			–	–	✓	–			3VA9267-0EK13
			–	–	–	✓			3VA9467-0EK13
	NOT - HALT, ohne Beleuchtungskit	gelb-rot	✓	–	–	–			3VA9157-0EK15
			–	✓	–	–			3VA9257-0EK15
			–	–	✓	–			3VA9267-0EK15
			–	–	–	✓			3VA9467-0EK15
	NOT - HALT, mit Beleuchtungskit	gelb-rot	✓	–	–	–			3VA9157-0EK17
			–	✓	–	–			3VA9257-0EK17
			–	–	✓	–			3VA9267-0EK17
			–	–	–	✓			3VA9467-0EK17
Türkupplungs-Drehantrieb									
	Türkupplungs-Drehantrieb Drehantrieb, Welle 300 mm, Kupplungstoleranzausgleich, Handhabe mit Sichtblende 75 x 75 mm, Schutzart IP65								
	Typ	Farbe							
	Standard	grau	✓	–	–	–			3VA9157-0FK21
			–	✓	–	–			3VA9257-0FK21
			–	–	✓	–			3VA9267-0FK21
			–	–	–	✓			3VA9467-0FK21
	Standard, mit Beleuchtungskit	grau	✓	–	–	–			3VA9157-0FK23
			–	✓	–	–			3VA9257-0FK23
			–	–	✓	–			3VA9267-0FK23
			–	–	–	✓			3VA9467-0FK23
	NOT - HALT	gelb-rot	✓	–	–	–			3VA9157-0FK25
			–	✓	–	–			3VA9257-0FK25
			–	–	✓	–			3VA9267-0FK25
			–	–	–	✓			3VA9467-0FK25
	NOT - HALT, mit Beleuchtungskit	gelb-rot	✓	–	–	–			3VA9157-0FK27
			–	✓	–	–			3VA9257-0FK27
			–	–	✓	–			3VA9267-0FK27
			–	–	–	✓			3VA9467-0FK27

SETRON Kompaktleistungsschalter Zubehör 3VA1 / VA2


	Beschreibung						Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	
	Ausführung	TYP / Bemessungsstrom							
		3VA1 100 A, 160 A	3VA1 250 A	3VA2 100 A, 160 A, 250 A	3VA2 400 A, 630 A				
Seitenwand-Drehantrieb									
	Seitenwand-Drehantrieb ohne Montagewinkel, Drehantrieb mit Welle 300 mm, Handhabe mit Sichtblende 75 x 75 mm, Schutzart IP 65								
	Typ	Farbe							
	Standard	grau	✓	–	–	–			3VA9157-0PK11
			–	✓	–	–			3VA9257-0PK11
			–	–	✓	–			3VA9267-0PK11
			–	–	–	✓			3VA9467-0PK11
	Standard, mit Beleuchtungs- kit	grau	✓	–	–	–			3VA9157-0PK13
			–	✓	–	–			3VA9257-0PK13
			–	–	✓	–			3VA9267-0PK13
			–	–	–	✓			3VA9467-0PK13
	NOT - HALT	gelb-rot	✓	–	–	–			3VA9157-0PK15
			–	✓	–	–			3VA9257-0PK15
			–	–	✓	–			3VA9267-0PK15
			–	–	–	✓			3VA9467-0PK15
	NOT - HALT, mit Beleuchtungs- kit	gelb-rot	✓	–	–	–			3VA9157-0PK17
			–	✓	–	–			3VA9257-0PK17
			–	–	✓	–			3VA9267-0PK17
			–	–	–	✓			3VA9467-0PK17
Motorantriebe									
	Motorantrieb ohne Federkraftspeicher (MO320)								
	DC 24 ... 60 V		✓	–	–	–			3VA9157-0HA10
			–	✓	–	–			3VA9257-0HA10
			–	–	✓	–			3VA9267-0HA10
			–	–	–	✓			3VA9467-0HA10
	AC 110 ... 230 V, DC 110 ... 250 V		✓	–	–	–			3VA9157-0HA20
			–	✓	–	–			3VA9257-0HA20
			–	–	✓	–			3VA9267-0HA20
			–	–	–	✓			3VA9467-0HA20
Zubehör zum Abschießen und Verriegeln									
	Abschließvorrichtung für Kipphebel								
			✓	✓	–	–			3VA9088-0LB10
			–	–	✓	✓			3VA9388-0LB10

Weitere Details verfügbar: Katalog LV 10, Internet: www.siemens.com/sentron, www.siemens.com/lv-explorer

Federzugtechnik von Siemens ist

Stark – Flexibel – Schnell – Sicher

Die Federzuganschlusstechnik wurde bei den Baugrößen S00 und S0 (bis 18,5 kW) – dort, wo es am meisten Sinn macht – auf der Steuerstrom- und Hauptstromseite konsequent umgesetzt und wird preisgleich mit der Schraubanschlusstechnik angeboten.



Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

SIRIUS Industrielle Schaltechnik

	Baugröße	Einstellbereich (A)	Leistung (kW)	Bemessungsstrom (A)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Leistungsschalter für Motorschutz, Class 10, Schraubanschluss						
	S00	0,45 ... 0,63	0,18	0,63	3RV2011-0GA10	
		0,7 ... 1	0,25	1	3RV2011-0JA10	
		0,9 ... 1,25	0,37	1,25	3RV2011-0KA10	
		1,1 ... 1,6	0,55	1,60	3RV2011-1AA10	
		1,4 ... 2	0,75	2	3RV2011-1BA10	
		2,2 ... 3,2	1,1	3,20	3RV2011-1DA10	
		2,8 ... 4	1,5	4	3RV2011-1EA10	
		4,5 ... 6,3	2,2	6,30	3RV2011-1GA10	
		5,5 ... 8	3,0	8	3RV2011-1HA10	
		7 ... 10	4,0	10	3RV2011-1JA10	
		9 ... 12,5	5,5	12,5	3RV2011-1KA10	
		10 ... 16	7,5	16	3RV2011-4AA10	
	S0	13 ... 20	7,5	20	3RV2021-4BA10	
		18 ... 25	11	25	3RV2021-4DA10	
		27 ... 32	15	32	3RV2021-4EA10	
Leistungsschalter für Motorschutz, Class 10, Federzuganschluss						
	S00	0,45 ... 0,63	0,18	0,63	3RV2011-0GA20	
		0,7 ... 1	0,25	1	3RV2011-0JA20	
		0,9 ... 1,25	0,37	1,25	3RV2011-0KA20	
		1,1 ... 1,6	0,55	1,60	3RV2011-1AA20	
		1,4 ... 2	0,75	2	3RV2011-1BA20	
		2,2 ... 3,2	1,1	3,20	3RV2011-1DA20	
		2,8 ... 4	1,5	4	3RV2011-1EA20	
		4,5 ... 6,3	2,2	6,30	3RV2011-1GA20	
		5,5 ... 8	3,0	8	3RV2011-1HA20	
		7 ... 10	4,0	10	3RV2011-1JA20	
		9 ... 12,5	5,5	12,5	3RV2011-1KA20	
		10 ... 16	7,5	16	3RV2011-4AA20	
	S0	13 ... 20	7,5	20	3RV2021-4BA20	
		18 ... 25	11	25	3RV2021-4DA20	
		27 ... 32	15	32	3RV2021-4EA20	
Leistungsschalter für Motorschutz, Class 10, Schraubanschluss						
	S0	30 ... 36	18,5	36	3RV2021-4PA10	
	S2	32 ... 40	18,5	40	3RV2031-4UA10	
		35 ... 45	22	45	3RV2031-4VA10	
		42 ... 52	22	52	3RV2031-4WA10	
		49 ... 59	30	59	3RV2031-4XA10	
		54 ... 65	30	65	3RV2031-4JA10	
		62 ... 73	37	73	3RV2031-4KA10	
		70 ... 80	37	80	3RV2031-4RA10	
	S3	28 ... 40	18,5	40	3RV2041-4FA10	
		36 ... 50	22	50	3RV2041-4HA10	
		45 ... 63	30	63	3RV2041-4JA10	
		57 ... 75	37	75	3RV2041-4KA10	
		75 ... 93	45	93	3RV2041-4YA10	
		80 ... 100	45, 55	100	3RV2041-4MA10	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

SIRIUS Industrielle Schaltechnik

	Baugröße	Bemessungssteuer- speisespannung (V)	Hilfskontakte	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Schütze zum Schalten von Motoren, Schraubanschluss					
	S00 3 kW	230 V AC, 50/60 Hz	1S	3RT2015-1AP01	
		230 V AC, 50/60 Hz	1Ö	3RT2015-1AP02	
		24 V DC	1S	3RT2015-1BB41	
		24 V DC	1Ö	3RT2015-1BB42	
	S00 4 kW	230 V AC, 50/60 Hz	1S	3RT2016-1AP01	
		230 V AC, 50/60 Hz	1Ö	3RT2016-1AP02	
		24 V DC	1S	3RT2016-1BB41	
		24 V DC	1Ö	3RT2016-1BB42	
	S00 5,5 kW	230 V AC, 50 Hz	1S	3RT2017-1AP01	
		230 V AC, 50 Hz	1Ö	3RT2017-1AP02	
		24 V DC	1S	3RT2017-1BB41	
		24 V DC	1Ö	3RT2017-1BB42	
	S00 7,5 kW	230 V AC, 50 Hz	1S	3RT2018-1AP01	
		230 V AC, 50 Hz	1Ö	3RT2018-1AP02	
		24 V DC	1S	3RT2018-1BB41	
		24 V DC	1Ö	3RT2018-1BB42	
	S0 7,5 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2025-1AP00	
		24 V DC	1S+1Ö	3RT2025-1BB40	
	S0 11 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2026-1AP00	
		24 V DC	1S+1Ö	3RT2026-1BB40	
	S0 15 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2027-1AP00	
		24 V DC	1S+1Ö	3RT2027-1BB40	
	S0 18,5 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2028-1AP00	
		24 V DC	1S+1Ö	3RT2028-1BB40	

Schütze zum Schalten von Motoren, Federzuganschluss					
 	S00 3 kW	230 V AC, 50/60 Hz	1S	3RT2015-2AP01	
		230 V AC, 50/60 Hz	1Ö	3RT2015-2AP02	
		24 V DC	1S	3RT2015-2BB41	
		24 V DC	1Ö	3RT2015-2BB42	
	S00 4 kW	230 V AC, 50/60 Hz	1S	3RT2016-2AP01	
		230 V AC, 50/60 Hz	1Ö	3RT2016-2AP02	
		24 V DC	1S	3RT2016-2BB41	
		24 V DC	1Ö	3RT2016-2BB42	
	S00 5,5 kW	230 V AC, 50 Hz	1S	3RT2017-2AP01	
		230 V AC, 50 Hz	1Ö	3RT2017-2AP02	
		24 V DC	1S	3RT2017-2BB41	
		24 V DC	1Ö	3RT2017-2BB42	
	S00 7,5 kW	230 V AC, 50 Hz	1S	3RT2018-2AP01	
		230 V AC, 50 Hz	1Ö	3RT2018-2AP02	
		24 V DC	1S	3RT2018-2BB41	
		24 V DC	1Ö	3RT2018-2BB42	
	S0 7,5 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2025-2AP00	
		24 V DC	1S+1Ö	3RT2025-2BB40	
	S0 11 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2026-2AP00	
		24 V DC	1S+1Ö	3RT2026-2BB40	
	S0 15 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2027-2AP00	
		24 V DC	1S+1Ö	3RT2027-2BB40	
	S0 18,5 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2028-2AP00	
		24 V DC	1S+1Ö	3RT2028-2BB40	


Alle Geräte in Baugröße S00 und S0 sind auch in Federzuganschlusstechnik verfügbar. Siehe Beispiel für Änderung der Bestellnummer.

⊕ Schraubanschluss	3RT2015-1AP01	
⊞ Federzuganschluss	3RT2015-2AP01	


SIRIUS Industrielle Schaltechnik

	Baugröße	Bemessungssteuer- speisespannung (V)	Hilfskontakte	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Schütze zum Schalten von Motoren, Schraubanschluss					
	S2 18,5 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2035-1AP00	
		24 V DC / 2A SPS Ausgang	1S+1Ö	3RT2035-1KB40*	
	S2 22 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2036-1AP00	
		24 V DC / 2A SPS Ausgang	1S+1Ö	3RT2036-1KB40*	
	S2 30 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2037-1AP00	
		24 V DC / 2A SPS Ausgang	1S+1Ö	3RT2037-1KB40*	
	S2 37 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2038-1AP00	
		24 V DC / 2A SPS Ausgang	1S+1Ö	3RT2038-1KB40*	
	S3 37 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2045-1AP00	
		24 V DC / 2A SPS Ausgang	1S+1Ö	3RT2045-1KB40*	
	S3 45 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2046-1AP00	
		24 V DC / 2A SPS Ausgang	1S+1Ö	3RT2046-1KB40*	
	S3 55 kW	230 V AC, 50 Hz	1S+1Ö	3RT2047-1AP00	
		20-33 V AC / DC	1S+1Ö	3RT2047-1NB30	

*mit integrierter Spulenbeschaltung (Varistor)

	Betätigungs- spannung Schütz	Baugröße		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		Schütz (3RT2)	Leistungsschalter (3RV2)		
Verbindungsbausteine, Schraubanschluss					
	AC / DC	S00	S00 / S0	3RA1921-1DA00	
	AC	S0	S00 / S0	3RA2921-1AA00	
	DC	S0	S00 / S0	3RA2921-1BA00	
	AC / DC	S2	S2	3RA2931-1AA00	
	AC / DC	S3	S3	3RA1941-1AA00	
Verbindungsbausteine, Federzuganschluss bis Baugröße S0					
	AC / DC	S00	S00	3RA2911-2AA00	
	AC* / DC	S0	S0	3RA2921-2AA00	
	*Distanzscheibe für AC Schütze	S0	S0	3RA2911-1CA00	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Zubehör Leistungsschalter 3RV2			
    	Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, Schraubanschluss (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-1E	
	Hilfsschalter seitlich anbaubar, 1S+1Ö, Schraubanschluss (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-1A	
	Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, Federzuganschluss (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-2E	
	Hilfsschalter seitlich anbaubar, 1S+1Ö, Federzuganschluss (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-2A	
	3-Phasen-Einspeiseklemme, Anschluss von oben, S00, S0	3RV2925-5AB	
	3-Phasen-Einspeiseklemme, Anschluss von oben, S2	3RV2935-5A	
	3-Phasen-Sammelschienen, S00, S0 für 2 Schalter	3RV1915-1AB	
	3-Phasen-Sammelschienen, S00, S0 für 3 Schalter	3RV1915-1BB	
	3-Phasen-Sammelschienen, S00, S0 für 4 Schalter	3RV1915-1CB	
	3-Phasen-Sammelschienen, S00, S0 für 5 Schalter	3RV1915-1DB	
	3-Phasen-Sammelschienen, S2 für 2 Schalter	3RV1935-1A	
	3-Phasen-Sammelschienen, S2 für 3 Schalter	3RV1935-1B	
	3-Phasen-Sammelschienen, S2 für 4 Schalter	3RV1935-1C	
	Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit Drehantrieb S00, S0, N und PE Klemmen, 54 mm	3RV1923-1CA00	
	Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit Drehantrieb S00, S0, N und PE Klemmen, 72 mm	3RV1923-1DA00	
	Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit Drehantrieb S2, N und PE Klemmen, 82 mm	3RV1933-1DA00	
	Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS Drehantrieb S00, S0, N und PE Klemmen, 54 mm	3RV1923-1FA00	
	Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS Drehantrieb S00, S0, N und PE Klemmen, 72 mm	3RV1923-1GA00	
	Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS Drehantrieb S2, N und PE Klemmen, 82 mm	3RV1933-1GA00	
Einspeisesystem 3RV29 für Verbraucherabzweige			
   	3-Phasen-Sammelschiene mit Einspeisung links für 2 Leistungsschalter Baugröße S00 und S0	3RV2917-1A	
	3-Phasen-Sammelschiene mit Einspeisung rechts für 2 Leistungsschalter Baugröße S00 und S0	3RV2917-1E	
	3-Phasen-Sammelschiene inklusive Erweiterungsstecker für 2 Leistungsschalter Baugröße S00 und S0	3RV2917-4A	
	3-Phasen-Sammelschiene inklusive Erweiterungsstecker für 3 Leistungsschalter Baugröße S00 und S0	3RV2917-4B	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

SIRIUS Industrielle Schaltechnik

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Einspeisesystem 3RV29 für Verbraucherabzweige			
	Verbindungsstecker Baugröße S00 Federzuganschluss (VPE=10 Stück)	3RV2917-5A	
	Verbindungsstecker Baugröße S0 Federzuganschluss (VPE=10 Stück)	3RV2927-5A	
	Verbindungsstecker Baugröße S00 Schraubanschluss (VPE=10 Stück)	3RV2917-5C	
	Verbindungsstecker für Leistungsschalter Baugröße S0 mit Schraubanschluss (Mehrstückverpackung)	3RV1927-5A	
	Schützsockel für Schütz Baugröße S00 mit Schraub-/Federzuganschluss (Einzelstückverpackung)	3RV2917-7AA00	
	Schützsockel Baugröße S00/S0	3RV2927-7AA00	
	Klemmenblock zur Anbindung von 1-, 2- und 3-phasigen externen Komponenten mit Federzuganschluss	3RV2917-5D	
	Einspeisesystem 3RV29 Erweiterungs-Set für 3 Motorstarter inklusive Erweiterungsstecker Baugröße S00 und S0 beinhaltet 1x 3RV2917-4B 3x 3RV2917-5AA00 3x 3RV2927-5AA00 3x 3RV2927-7AA00	3RV2917-7B	
	Breiter Erweiterungsstecker zur Verbindung von 3-Phasen-Sammelschienen 3RV2917 Verdrahtungskanal von 10 mm	3RV2917-5E	
	Klemmenblock Geräteeinspeisung	3RV2917-5FA00	

SIRIUS Industrielle Schaltechnik

	Baugröße	Einstellbereich (A)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Überlastrelais (thermisch) für Schützenbau, Class 10, Schraubanschluss				
	S00	0,45 ... 0,63	3RU2116-0GB0	
		0,7 ... 1	3RU2116-0JB0	
		0,9 ... 1,25	3RU2116-0KB0	
		1,1 ... 1,6	3RU2116-1AB0	
		1,4 ... 2	3RU2116-1BB0	
		2,2 ... 3,2	3RU2116-1DB0	
		2,8 ... 4	3RU2116-1EB0	
		4,5 ... 6,3	3RU2116-1GB0	
		5,5 ... 8	3RU2116-1HB0	
		7 ... 10	3RU2116-1JB0	
		9 ... 12,5	3RU2116-1KB0	
		11 ... 16	3RU2116-4AB0	
	S0	14 ... 20	3RU2126-4BB0	
		20 ... 25	3RU2126-4DB0	
		27 ... 32	3RU2126-4EB0	
		34 ... 40	3RU2126-4FB0	

Überlastrelais (thermisch) für Schützenbau, Class 10, Federzuganschluss				
	S00	0,45 ... 0,63	3RU2116-0GC0	
		0,7 ... 1	3RU2116-0JC0	
		0,9 ... 1,25	3RU2116-0KC0	
		1,1 ... 1,6	3RU2116-1AC0	
		1,4 ... 2	3RU2116-1BC0	
		2,2 ... 3,2	3RU2116-1DC0	
		2,8 ... 4	3RU2116-1EC0	
		4,5 ... 6,3	3RU2116-1GC0	
		5,5 ... 8	3RU2116-1HC0	
		7 ... 10	3RU2116-1JC0	
		9 ... 12,5	3RU2116-1KC0	
		11 ... 16	3RU2116-4AC0	
	S0	14 ... 20	3RU2126-4BC0	
		20 ... 25	3RU2126-4DC0	
		27 ... 32	3RU2126-4EC0	
		34 ... 40	3RU2126-4FC0	

Alle Geräte in Baugröße S00 und S0 sind auch in Federzuganschlusstechnik verfügbar. Siehe Beispiel für Änderung der Bestellnummer.

⊕ Schraubanschluss	3RU2116-0GB0	
⊞ Federzuganschluss	3RU2116-0GC0	

Überlastrelais (thermisch) für Schützenbau, Class 10E, Schraubanschluss				
	S2	28 ... 40	3RU2136-4FB0	
		36 ... 45	3RU2136-4GB0	
		40 ... 50	3RU2136-4HB0	
		47 ... 57	3RU2136-4QB0	
		54 ... 65	3RU2136-4JB0	
		62 ... 73	3RU2136-4KB0	
		70 ... 80	3RU2136-4RB0	
	S3	57 ... 75	3RU2146-4KB0	
		70 ... 90	3RU2146-4LB0	
		80 ... 100	3RU2146-4MB0	


Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

SIRIUS Industrielle Schaltechnik

	Baugröße	Einstellbereich (A)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Überlastrelais (elektronisch) für Schützenbau, Class 10E, Schraubanschluss				
	S00	0,32 ... 1,25	3RB3016-1NB0	
		1 ... 4	3RB3016-1PB0	
		3 ... 12	3RB3016-1SB0	
		4 ... 16	3RB3016-1TB0	
	S0	3 ... 12	3RB3026-1SB0	
		10 ... 40	3RB3026-1VB0	
Überlastrelais (elektronisch) für Schützenbau, Class 10E, Federzuganschluss				
	S00	0,32 ... 1,25	3RB3016-1NE0	
		1 ... 4	3RB3016-1PE0	
		3 ... 12	3RB3016-1SE0	
		4 ... 16	3RB3016-1TE0	
	S0	3 ... 12	3RB3026-1SE0	
		10 ... 40	3RB3026-1VE0	
Alle Geräte in Baugröße S00 und S0 sind auch in Federzuganschlusstechnik verfügbar. Siehe Beispiel für Änderung der Bestellnummer.				
⊕ Schraubanschluss			3RB3016-1NB0	
⊞ Federzuganschluss			3RB3016-1NE0	
Überlastrelais (elektronisch) für Schützenbau, Class 10E, Schraubanschluss				
	S2	12,5 ... 50	3RB3036-1UB0	
		20 ... 80	3RB3036-1WB0	
	S3	12,5 ... 50	3RB3046-1UB0	
		32 ... 115	3RB3046-1XB0	
Überlastrelais (elektronisch) mit Durchsteckwandler für Einzelaufstellung, Class 10E, Schraubanschluss				
	S2	12,5 ... 50	3RB3036-1UW1	
		20 ... 80	3RB3036-1WW1	
	S3	12,5 ... 50	3RB3046-1UW1	
		32 ... 115	3RB3046-1XW1	
	Beschreibung		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Zubehör Überlastrelais, Schraubanschluss				
	Anschlussträger für Einzelaufstellung Baugröße S00		3RU2916-3AA01	
	Anschlussträger für Einzelaufstellung Baugröße S0		3RU2926-3AA01	
	Anschlussträger für Einzelaufstellung Baugröße S2		3RU2936-3AA01	
	Anschlussträger für Einzelaufstellung Baugröße S3		3RU2946-3AA01	
Zubehör Überlastrelais, Federzuganschluss				
	Anschlussträger für Einzelaufstellung Baugröße S00		3RU2916-3AC01	
	Anschlussträger für Einzelaufstellung Baugröße S0		3RU2926-3AC01	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10 , Internet: www.siemens.com/sirius

SIRIUS Industrielle Schaltechnik

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Hilfsschütze Baugröße S00, Schraubanschluss			
	Hilfsschütz 4S 230 V AC, 50/60 Hz	3RH2140-1AP00	
	Hilfsschütz 4S, 24 V DC	3RH2140-1BB40	
	Hilfsschütz 3S + 1Ö, 230 V AC, 50/60 Hz	3RH2131-1AP00	
	Hilfsschütz 3S + 1Ö, 24 V DC	3RH2131-1BB40	
	Hilfsschütz 2S + 2Ö, 230 V AC, 50/60 Hz	3RH2122-1AP00	
	Hilfsschütz 2S + 2Ö, 24 V DC	3RH2122-1BB40	
Hilfsschütze Baugröße S00, Federzuganschluss			
	Hilfsschütz 4S, 230 V AC, 50/60 Hz	3RH2140-2AP00	
	Hilfsschütz 4S, 24 V DC	3RH2140-2BB40	
	Hilfsschütz 3S + 1Ö, 230 V AC, 50/60 Hz	3RH2131-2AP00	
	Hilfsschütz 3S + 1Ö C, 24 V DC	3RH2131-2BB40	
	Hilfsschütz 2S + 2Ö, 230 V AC, 50/60 Hz	3RH2122-2AP00	
	Hilfsschütz 2S + 2Ö, 24 V DC	3RH2122-2BB40	
Alle Geräte auch in Federzuganschlusstechnik verfügbar. Siehe Beispiel für Änderung der Artikelnummer.			
	Schraubanschluss	3RH2140-1AP00	
	Federzuganschluss	3RH2140-2AP00	
Zubehör Schütze, Hilfschütze, Schraubanschluss			
	Hilfsschalterblock, 4S, Baugröße S00, S0, S2, S3	3RH2911-1FA40	
	Hilfsschalterblock 2S+2Ö, Baugröße S00, S0, S2, S3	3RH2911-1HA22	
	Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Baugröße S00, S0, S2, S3	3RH2911-1HA11	
	Hilfsschalterblock, 2S, Baugröße S00, S0, S2, S3	3RH2911-1HA20	
Zubehör Schütze, Hilfschütze, Federzuganschluss			
	Hilfsschalterblock, 4S, Baugröße S00, S0, S2, S3	3RH2911-2FA40	
	Hilfsschalterblock 2S+2Ö, Baugröße S00, S0, S2, S3	3RH2911-2HA22	
	Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Baugröße S00, S0, S2, S3	3RH2911-2HA11	
	Hilfsschalterblock, 2S, Baugröße S00, S0, S2, S3	3RH2911-2HA20	
Zubehör Schütze, Hilfschütze, Schraubanschluss und Federzuganschluss			
	RC-Glied AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V Baugröße S00	3RT2916-1CD00	
	Entstördiode DC 12 ... 250 V Baugröße S00	3RT2916-1DG00	
	Varistor Baugröße S00 (AC 24 ... 48 V; DC 24 ... 70 V)	3RT2916-1BB00	
	RC-Glied AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V Baugröße S0	3RT2926-1CD00	
	Varistor Baugröße S0 (AC 24 ... 48 V; DC 24 ... 70 V)	3RT2926-1BB00	
	RC-Glied AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V Baugröße S2, S3	3RT2936-1CD00	
	RC-Glied AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V Baugröße S3	3RT2946-1CD00	
	Varistor Baugröße S2, S3 (AC 24 ... 48 V)	3RT2936-1BB00	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

SIRIUS Zeitrelais 3RP25 im Industriegehäuse 17,5 und 22,5 mm

	Schaltglieder	Baubreite in mm	Versorgungsspannung	Zeitbereich	Funktionen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Schraubanschluss							
Multifunktionsrelais							
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 100 h	13	3RP2505-1AW30	
	2 W	22,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 100 h	27	3RP2505-1BW30	
Ansprechverzögerte Zeitrelais							
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	0,5 s – 10 s	Ansprech- verzögert	3RP2511-1AW30	
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	1 s – 30 s		3RP2512-1AW30	
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	5 s – 100 s		3RP2513-1AW30	
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 100 h		3RP2525-1AW30	
	2 W	22,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 100 h		3RP2525-1BW30	
Rückfallverzögerte Zeitrelais mit Steuersignal							
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 100 h	Rückfall- verzögert	3RP2535-1AW30	
Rückfallverzögerte Zeitrelais ohne Steuersignal							
	1 W	22,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 600 s	Rückfall- verzögert	3RP2540-1AW30	
	2 W	22,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 600 s		3RP2540-1BW30	
Stern-Dreieck-Funktion							
	2 S	22,5	AC / DC 12 – 240 V	1 s – 20 s	Stern- Dreieck	3RP2574-1NW30	
	2 S	22,5	AC / DC 12 – 240 V	3 s – 60 s		3RP2576-1NW30	

W=Wechsler

SIRIUS Zeitrelais 3RP25 im Industriegehäuse 17,5 und 22,5 mm


	Schaltglieder	Baubreite in mm	Versorgungsspannung	Zeitbereich	Funktionen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Federzuganschluss (Push-In)							
Multifunktionsrelais							
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 100 h	13	3RP2505-2AW30	
	2 W	22,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 100 h	27	3RP2505-2BW30	
Ansprechverzögerte Zeitrelais							
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	0,5 s – 10 s	Ansprech- verzögert	3RP2511-2AW30	
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	1 s – 30 s		3RP2512-2AW30	
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	5 s – 100 s		3RP2513-2AW30	
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 100 h		3RP2525-2AW30	
	2 W	22,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 100 h		3RP2525-2BW30	
Rückfallverzögerte Zeitrelais mit Steuersignal							
	1 W	17,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 100 h	Rückfall- verzögert	3RP2535-2AW30	
Rückfallverzögerte Zeitrelais ohne Steuersignal							
	1 W	22,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 600 s	Rückfall- verzögert	3RP2540-2AW30	
	2 W	22,5	AC / DC 12 – 240 V	0,05 s – 600 s		3RP2540-2BW30	
Stern-Dreieck-Funktion							
	2 S	22,5	AC / DC 12 – 240 V	1 s – 20 s	Stern- Dreieck	3RP2574-2NW30	
	2 S	22,5	AC / DC 12 – 240 V	3 s – 60 s		3RP2576-2NW30	

Alle Produkte mit Federzuganschluss verfügbar. W = Wechsler

	Schraubanschluss	3RP2505-1AW30	
	Federzuganschluss	3RP2505-2AW30	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

SIRIUS Zeitrelais 3RP25 im Industriegehäuse 17,5 und 22,5 mm

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Zubehör			
	Plombierabdeckung 17,5 mm	3ZY1321-1AA00	
	Plombierabdeckung 22,5 mm	3ZY1321-2AA00	
	Einstecklaschen zur Wandmontage	3ZY1311-0AA00	
	Abnehmbare Klemmen, 2-polig, 1x4 mm², Schraubanschluss	3ZY1122-1BA00	
	Abnehmbare Klemmen, 2-polig, 1x4 mm², Federzuganschluss	3ZY1122-2BA00	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

SIRIUS Positionsschalter 3SE5 Komplettgeräte

	Antrieb	ER*	KR*	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
				Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
Gehäuse 31 mm breit, nach EN 50047 mit Sprungschaltgliedern 1S / 1Ö							
	Kuppenstößel (Teflonstößel)			3SE5232-0CC05	3SE5212-0CC05		
				3SE5232-0HC05 Schaltelement nicht austauschbar			
	Rollenstößel		X	3SE5232-0HD03	3SE5212-0CD03		
	Rollenhebel		X	3SE5232-0HE10	3SE5212-0CE10		
	Winkelrollenhebel		X	3SE5232-0HF10	3SE5212-0CF10		
	Schwenkhebel		X	3SE5232-0HK21	3SE5212-0CK21		
	Schwenkhebel, stufenlos längen- verstellbar		X	3SE5232-0HK50	3SE5212-0CK50		
	Schwenkhebel, längenverstellbar mit Rasterbohrung		X	3SE5232-0HK60	3SE5212-0CK60		
Gehäuse 40 mm breit, nach EN 50041 mit Sprungschaltgliedern 1S / 1Ö							
	Einfachstößel (Edelstahlstößel)			3SE5132-0CB01	3SE5112-0CB01		
	Kuppenstößel Edelstahl			3SE5132-0CC03	3SE5112-0CC02		
	Rollenstößel	X		3SE5132-0CD05	3SE5112-0CD02		
	Rollenhebel		X	3SE5132-0CE05	3SE5112-0CE01		
	Winkelrollenhebel		X	3SE5132-0CF05	3SE5112-0CF01		
	Schwenkhebel		X	3SE5132-0CJ01	3SE5112-0CH01		
					3SE5112-0LH11-1AJ0 (bis -40 °C)		
	Schwenkhebel, stufenlos längen- verstellbar		X	3SE5132-0CJ50	3SE5112-0CH50		
	Stangenhebel Aluminium			3SE5132-0CJ80	3SE5112-0CH80		
	Federstab			3SE5132-0CR01	3SE5112-0CR01		
	Antrieb	ER*	KR*	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
				Kunststoff (50 mm)	Metall (56 mm)	Kunststoff (50 mm)	Metall (56 mm)
Gehäuse 50 mm / 56 mm breit, nach EN 50047 mit Sprungschaltgliedern 1S / 1Ö							
	Einfachstößel				3SE5122-0CB01		
	Kuppenstößel			3SE5242-0CC05 (Teflon)	3SE5122-0CC02 (Edelstahl)		
	Rollenstößel	X		3SE5242-0HD03	3SE5122-0CD02		
	Rollenhebel		X	3SE5242-0HE10	3SE5122-0CE01		
	Schwenkhebel		X	3SE5242-0HK21	3SE5122-0CH01		
	Schwenkhebel, längenverstellbar		X	3SE5242-0HK50	3SE5122-0CH50		
	Stangenhebel, Aluminiumstange				3SE5122-0CH80		

*ER – mit Edelstahlrolle
*KR – mit Kunststoffrolle

SIRIUS Positionsschalter 3SE5 Komplettgeräte


Antriebe für Basis-Positionsschalter 3SE5

Einfachstößel	Kuppenstößel	Rollenstößel	Rollenhebel	Winkelrollenhebel	Federstab	Schwenkantrieb mit Schwenkhebel	Schwenkantrieb mit Schwenkhebel längenverstellbar	Stangenhebel
								

Bei den Komplettgeräten sind die Antriebe leicht austauschbar; diese Modularität bietet eine hohe Flexibilität. Die passende Artikelnummer kann aus dem Katalog IC10 ausgewählt werden

	Schaltglieder	Gehäusbreite	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
			Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger, 5 Anfahrrichtungen, ohne Zuhaltung						
	1S + 1Ö	31 mm	3SE5232-0RV40	3SE5212-0RV40		
	1S + 2Ö	31 mm	3SE5232-0QV40	3SE5212-0QV40		
	1S + 2Ö	40 mm	3SE5132-0QV20	3SE5112-0QV10		
	1S + 2Ö	50 mm	3SE5242-0QV40			
	1S + 2Ö	56 mm		3SE5122-0QV10		
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger, 5 Anfahrrichtungen, mit Zuhaltung						
	Betätiger: 1S+2Ö	54 mm	Federkraftverriegelt mit Hilfsentriegelung			
			1300N	2600N		
			3SE5322-0SD21	3SE5312-0SD11		
			Federkraftverriegelt mit Hilfsentriegelung und Schloss			
			3SE5322-0SE21	3SE5312-0SE11		
			Magnetkraftverriegelt			
			3SE5322-0SB21	3SE5312-0SB11		

Lieferung ohne Betätiger, bitte separat bestellen

Betätiger				
	Ausführung	Länge des Betätiger	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	Standard Metall	75,6 mm	3SE5000-0AV01	
	Standard Kunststoff (nicht für Schalter mit Zuhaltung)	40 mm	3SE5000-0AW11	
	mit Vertikalbefestigung	53 mm	3SE5000-0AV02	
	mit Querbefestigung	47 mm	3SE5000-0AV03	
	Universalradiusbetätiger	77 mm	3SE5000-0AV05	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

SIRIUS Safety Relais 3SK1

	Beschreibung	Zeitverzögerung	Bemessungssteuer- speisespannung	Freigabe- kreise	Melde- kreise	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Grundgeräte Standard, 22,5 mm, Schraubanschluss							
	mit Relais- ausgängen	–	AC / DC 24 V	3	1	3SK1111-1AB30	
		–	AC / DC 110 – 240 V	3	1	3SK1111-1AW20	
	mit Halbleiter- ausgängen	–	DC 24 V	2	1	3SK1112-1BB40	
Grundgeräte Standard, 22,5 mm, Federzuganschluss (Push-In)							
	mit Relais- ausgängen	–	AC / DC 24 V	3	1	3SK1111-2AB30	
		–	AC / DC 110 – 240 V	3	1	3SK1111-2AW20	
	mit Halbleiter- ausgängen	–	DC 24 V	2	1	3SK1112-2BB40	
Grundgeräte Advanced, 22,5 mm, Schraubanschluss							
	mit Relais- ausgängen	–	DC 24 V	3	1	3SK1121-1AB40	
		0,05 – 3 s	DC 24 V	2 / 2tv	–	3SK1121-1CB41	
		0,5 – 30 s	DC 24 V	2 / 2tv	–	3SK1121-1CB42	
	mit Halbleiter- ausgängen	–	DC 24 V	3	1	3SK1122-1AB40	
		0,5 – 30 s	DC 24 V	2 / 2tv	–	3SK1122-1CB42	
Grundgeräte Advanced, 22,5 mm, Federzuganschluss (Push-In)							
	mit Relais- ausgängen	–	DC 24 V	3	1	3SK1121-2AB40	
		0,05 – 3 s	DC 24 V	2 / 2tv	–	3SK1121-2CB41	
		0,5 – 30 s	DC 24 V	2 / 2tv	–	3SK1121-2CB42	
	mit Halbleiter- ausgängen	–	DC 24 V	3	1	3SK1122-2AB40	
		0,5 – 30 s	DC 24 V	2 / 2tv	–	3SK1122-2CB42	
Alle Produkte mit Federzuganschluss verfügbar.							
⊕ Schraubanschluss						3SK1111-1AB30	
⊞ Federzuganschluss						3SK1111-2AB30	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/safety-relays

SIRIUS Safety Relais 3SK1

	Beschreibung	Zeitverzögerung	Bemessungssteuerspeisespannung	Freigabekreise	Meldekreise	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Eingangserweiterung, 17,5 mm, Schraubanschluss							
	Sensorerweiterungen zur sicherheitsgerichteten Erweiterung der Grundgeräte Advanced um einen zusätzlichen 2-kanaligen oder zwei 1-kanalige	–	DC 24 V	–	–	3SK1220-1AB40	
Eingangserweiterung, 17,5 mm, Federzuganschluss (Push-in)							
	Sensorerweiterungen zur sicherheitsgerichteten Erweiterung der Grundgeräte Advanced um einen zusätzlichen 2-kanaligen oder zwei 1-kanalige	–	DC 24 V	–	–	3SK1220-2AB40	
Alle Produkte mit Federzuganschluss verfügbar.							
⊕ Schraubanschluss						3SK1111-1AB30	
⊞ Federzuganschluss						3SK1111-2AB30	
Ausgangserweiterungen 4RO 22,5 mm							
	mit Relaisausgängen Schraubanschluss	–	DC 24 V	4	1	3SK1211-1BB40	
	mit Relaisausgängen Federzuganschluss	–	DC 24 V	4	1	3SK1211-2BB40	
Geräteverbinder zur Verdrahtungseinsparung für Grundgeräte Advanced, Eingangs- oder Ausgangserweiterungen							
	Geräteverbinder 17,5 mm	–	–	–	–	3ZY1212-1BA00	
	Geräteverbinder 22,5 mm	–	–	–	–	3ZY1212-2BA00	
	Geräteabschlussverbinder 22,5 mm	–	–	–	–	3ZY1212-2DA00	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/safety-relays

SIRIUS ACT Komplette Gerätekombinationen

	Beschreibung	Schalt- glieder	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
			Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
mit Schraubanschluss						
	Drucktaster mit flachem Druckknopf, tastend	● 1S	3SU1100-0AB10-1BA0	3SU1150-0AB10-1BA0		
		● 1Ö	3SU1100-0AB20-1CA0	3SU1150-0AB20-1CA0		
		● 1S	3SU1100-0AB30-1BA0	3SU1130-0AB30-1BA0		
		● 1S	3SU1100-0AB40-1BA0	3SU1150-0AB40-1BA0		
		● 1S	3SU1100-0AB50-1BA0	3SU1150-0AB50-1BA0		
		○ 1S	3SU1100-0AB60-1BA0	3SU1130-0AB60-1BA0		
			Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
		● 1S	3SU1130-0AB10-1BA0			
		● 1S	3SU1130-0AB20-1BA0			
		● 1S	3SU1130-0AB30-1BA0			
		● 1S	3SU1130-0AB40-1BA0			
		● 1S	3SU1130-0AB50-1BA0			
		○ 1S	3SU1130-0AB60-1BA0			
			Kunststoff	Metall		
	Leuchtdrucktaster mit flachem Druckknopf AC / DC 24 V, tastend 	● 1S	3SU1102-0AB20-1BA0	–		
		● 1S	3SU1102-0AB30-1BA0	3SU1152-0AB30-1BA0		
		● 1S	3SU1102-0AB40-1BA0	3SU1152-0AB40-1BA0		
		● 1S	3SU1102-0AB50-1BA0	3SU1152-0AB50-1BA0		
		○ 1S	3SU1102-0AB60-1BA0	3SU1152-0AB60-1BA0		
		∅ 1S	3SU1102-0AB70-1BA0	3SU1152-0AB70-1BA0		
			Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
		● 1S	3SU1132-0AB20-1BA0			
		● 1S	3SU1132-0AB30-1BA0			
		● 1S	3SU1132-0AB40-1BA0			
		● 1S	3SU1132-0AB50-1BA0			
		○ 1S	3SU1132-0AB60-1BA0			
		∅ 1S	3SU1132-0AB70-1BA0			
			NOT-HALT mit Halter und gelbem Unterschild, Ø 40 mm, Dreherentriegelung, Beschriftung „NOT-HALT“	● 1Ö	3SU1100-1HB20-1CH0	3SU1150-1HB20-1CH0
	3SU1100-1HB20-1CG0			3SU1150-1HB20-1CG0		

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10 News, Internet: www.siemens.com/sirius-act

SIRIUS ACT Komplette Gerätekombinationen

	Beschreibung	Schaltglieder	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
			Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
	Knebel-schalter, kurze, schwarze Handhabe	 1S; verrastend	3SU1100-2BF60-1BA0	3SU1150-2BF60-1BA0		
	 beleuchtbar	 1S, 1S; verrastend	3SU1100-2BL60-1NA0	3SU1150-2BL60-1NA0		
		 1S, 1S; tastend	3SU1100-2BM60-1NA0	3SU1150-2BM60-1NA0		
			Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
		 1S; verrastend	3SU1130-2BF60-1BA0			
		 1S, 1S; verrastend	3SU1130-2BL60-1NA0			
		 1S, 1S; tastend	3SU1130-2BM60-1NA0			
Schlüsselschalter						
	Schlüssel-schalter mit Halter, 2 Schaltstellungen (RONIS)	 1S; verrastend	3SU1100-4BF11-1BA0	3SU1150-4BF11-1BA0		
			Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
			3SU1130-4BF11-1BA0			
Koordinatenschalter						
	Koordinaten-schalter mit Halter, Schraubanschluss, verrastend, 2 Schaltstellungen, vertikal	ohne mechanische Verriegelung	3SU1100-7AB10-1NA0	3SU1150-7AB88-1NA0		
		mit mechanischer Verriegelung	3SU1100-7BB10-1NA0	3SU1150-7BB88-1NA0		
	Koordinaten-schalter mit Halter, Schraubanschluss, verrastend, 4 Schaltstellungen, horizontal, vertikal	ohne mechanische Verriegelung	3SU1100-7AE10-1QA0	3SU1150-7AE88-1QA0		
		mit mechanischer Verriegelung	3SU1100-7BE10-1QA0	3SU1150-7BE88-1QA0		

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10 News , Internet: www.siemens.com/sirius-act

SIRIUS ACT Kompaktgeräte – Elektronik ist bereits integriert

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.		
		Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall	
Potentiometer						
	Potentiometer mit Halter, Schraubanschluss	1k Ohm	3SU1200-2PQ10-1AA0	3SU1250-2PQ10-1AA0		
		4,7k Ohm	3SU1200-2PR10-1AA0	3SU1250-2PR10-1AA0		
		10k Ohm	3SU1200-2PS10-1AA0	3SU1250-2PS10-1AA0		
Zubehör Potentiometer						
		0 ... 10	3SU1900-0BG16-0SA0			
		Symbol Hochlauf	3SU1900-0BG16-0RU0			
		Ohne Beschriftung	3SU1900-0BG16-0AA0			
Leuchtmelder mit Ampel-LED						
	Leuchtmelder mit Ampel LED, mit Halter, rund, klar, mit rot/grün/gelber LED, Schraubanschluss, 22 mm	6-24 V AC/DC	3SU1201-6AG24-1AA0	3SU1251-6AG24-1AA0		
		230 VAC	3SU1201-6AF24-1AA0	3SU1251-6AF24-1AA0		
	Leuchtmelder mit glatter Linse, mit integrierter LED AC / DC 24 V	●	3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1152-6AA20-1AA0		
		●	3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1152-6AA40-1AA0		
		○	3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1152-6AA60-1AA0		
	Leuchtmelder mit glatter Linse, mit integrierter LED AC 230 V	●	3SU1106-6AA20-1AA0	3SU1156-6AA20-1AA0		
		●	3SU1106-6AA40-1AA0	3SU1156-6AA40-1AA0		
		○	3SU1106-6AA60-1AA0	3SU1156-6AA60-1AA0		

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10 News, Internet: www.siemens.com/sirius-act

SIRIUS ACT Gehäuse mit Standardbestückung

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
		Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
	NOT-Halt-Pilzdrucktaster, rot, Ø 40 mm, mit gelbem Oberteil, mit Schutzkragen, 1Ö	3SU1801-0NA00-2AC2	3SU1851-0NA00-2AC2		
	NOT-Halt-Pilzdrucktaster, rot, Ø 40 mm, mit gelbem Oberteil, ohne Schutzkragen, 1Ö	3SU1801-0NA00-2AA2	3SU1851-0NA00-2AA2		
	NOT-Halt-Pilzdrucktaster, rot, Ø 40 mm, mit gelbem Oberteil, mit Schutzkragen, 2Ö	3SU1801-0NB00-2AC2	3SU1851-0NB00-2AC2		
	Grobhandtaster, rot, gelbes Gehäuse, 1Ö+1S verrastend, Zugentriegelung	3SU1801-2NG00-2AA2	3SU1851-2NG00-2AA2		
	Grobhandtaster, schwarz, graues Gehäuse, 1S tastend verrastend, Zugentriegelung	3SU1801-2GA00-2AA1	3SU1851-2GA00-2AA1		

SIRIUS ACT Betätigungs- und Meldeelemente

		Beschreibung		Artikel-Nr. Siemens (ohne Halter)		Artikel-Nr.	
				Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
Halter bitte immer separat bestellen							
   	Drucktaster mit flachem Druckknopf, tastend, ohne Entriegelung	●	3SU1000-0AB10-0AA0	3SU1050-0AB10-0AA0			
		●	3SU1000-0AB20-0AA0	3SU1050-0AB20-0AA0			
		●	3SU1000-0AB40-0AA0	3SU1050-0AB40-0AA0			
		●	3SU1000-0AB50-0AA0	3SU1050-0AB50-0AA0			
		○	3SU1000-0AB60-0AA0	3SU1050-0AB60-0AA0			
		○	3SU1000-0AB70-0AA0	3SU1050-0AB70-0AA0			
		Kunststoff mit Metallfrontring			Kunststoff mit Metallfrontring		
		●	3SU1030-0AB10-0AA0				
		●	3SU1030-0AB20-0AA0				
		●	3SU1030-0AB40-0AA0				
		●	3SU1030-0AB50-0AA0				
		○	3SU1030-0AB60-0AA0				
		○	3SU1030-0AB70-0AA0				
	Drucktaster mit flachem Druckknopf, verrastend, Druckentriegelung		Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall	
		●	3SU1000-0AA10-0AA0	3SU1050-0AA10-0AA0			
		Kunststoff mit Metallfrontring			Kunststoff mit Metallfrontring		
		●	3SU1030-0AA10-0AA0				

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10 News , Internet: www.siemens.com/sirius-act

SIRIUS ACT Betätigungs- und Meldeelemente

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens (ohne Halter)		Artikel-Nr.	
		Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
Halter bitte immer separat bestellen					
	Leuchtdrucktaster mit flachem Druckknopf, tastend 	● 3SU1001-0AB20-0AA0	3SU1051-0AB20-0AA0		
		● 3SU1001-0AB30-0AA0	3SU1051-0AB30-0AA0		
		● 3SU1001-0AB40-0AA0	3SU1051-0AB40-0AA0		
		● 3SU1001-0AB50-0AA0	3SU1051-0AB50-0AA0		
		○ 3SU1001-0AB60-0AA0	3SU1051-0AB60-0AA0		
		○ 3SU1001-0AB70-0AA0	3SU1051-0AB70-0AA0		
		Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
		● 3SU1031-0AB20-0AA0			
		● 3SU1031-0AB30-0AA0			
		● 3SU1031-0AB40-0AA0			
		● 3SU1031-0AB50-0AA0			
		○ 3SU1031-0AB60-0AA0			
		○ 3SU1031-0AB70-0AA0			
		Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
	Leuchtmelder mit glatter Linse 	● 3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1051-6AA20-0AA0		
		● 3SU1001-6AA30-0AA0	3SU1051-6AA30-0AA0		
		● 3SU1001-6AA40-0AA0	3SU1051-6AA40-0AA0		
		● 3SU1001-6AA50-0AA0	3SU1051-6AA50-0AA0		
		○ 3SU1001-6AA60-0AA0	3SU1051-6AA60-0AA0		
		○ 3SU1001-6AA70-0AA0	3SU1051-6AA70-0AA0		
			Doppeldrucktaster flach, flach, beleuchtet, tastend ● grün: I ● rot: O 	3SU1001-3AB42-0AK0	3SU1051-3AB42-0AK0
Kunststoff mit Metallfrontring				Kunststoff mit Metallfrontring	
3SU1031-3AB42-0AK0					
USB Anschluss					
	USB3.0, inkl. Schutzkappe, IP65	3SU1900-0GA10-0AA0	3SU1950-0GA80-0AA0		
		Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
		3SU1930-0GA80-0AA0			
RJ45 Anschluss					
	RJ45, Cat.6, inkl. Schutzkappe, IP65	3SU1900-0GB10-0AA0	3SU1950-0GB80-0AA0		
		Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
		3SU1930-0GB80-0AA0			
Pilzdrucktaster 40 mm					
	tastend, ohne Entriegelung	● 3SU1000-1BD10-0AA0	3SU1050-1BD10-0AA0		
		verrastend, mit Zugentriegelung	● 3SU1000-1BA20-0AA0	3SU1050-1BA20-0AA0	
		Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
	tastend	● 3SU1030-1BD10-0AA0			
	verrastend	● 3SU1030-1BA20-0AA0			

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10 News, Internet: www.siemens.com/sirius-act

SIRIUS ACT Betätigungs- und Meldeelemente

	Beschreibung	Schaltstellung	Artikel-Nr. Siemens (ohne Halter)		Artikel-Nr.	
			Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
Not-Halt-Pilzdrucktaster						
	mit Zugentriegelung Ø 40 mm		3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1050-1HA20-0AA0		
	mit Drehentriegelung Ø 33,4 mm		3SU1000-1GB20-0AA0	3SU1050-1GB20-0AA0		
	mit Drehentriegelung Ø 40 mm		3SU1000-1HB20-0AA0	3SU1050-1HB20-0AA0		
	mit Schloss RONIS SB30		3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1050-1HF20-0AA0		
	mit Schloss CES SSG10		3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1050-1HR20-0AA0		
Knebel mit kurzer schwarzer Handhabe, beleuchtbar 						
	2 Schaltstellungen, verrastend (90°)		3SU1002-2BF60-0AA0	3SU1052-2BF60-0AA0		
	2 Schaltstellungen, tastend (45°)		3SU1002-2BC60-0AA0	3SU1052-2BC60-0AA0		
	3 Schaltstellungen, rastend (2x45°)		3SU1002-2BL60-0AA0	3SU1052-2BL60-0AA0		
	3 Schaltstellungen, tastend (2x45°)		3SU1002-2BM60-0AA0	3SU1052-2BM60-0AA0		
Knebel mit kurzer schwarzer Handhabe, beleuchtbar 						
			Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
	2 Schaltstellungen, verrastend (90°)	○	3SU1032-2BF60-0AA0			
	2 Schaltstellungen, tastend (45°)	○	3SU1032-2BC60-0AA0			
	3 Schaltstellungen, verrastend (2x45°)	○	3SU1032-2BL60-0AA0			
	3 Schaltstellungen, tastend (2x45°)	○	3SU1032-2BM60-0AA0			
Drehknopf, weiß						
	4 Schaltstellungen, 4-fach, verrastend (+ 4-fach Halter)		3SU1000-2AS60-0AA0	3SU1050-2AS60-0AA0		
			Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
			3SU1030-2AS60-0AA0			

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius-act

SIRIUS ACT Betätigungs- und Meldeelemente

	Beschreibung	Schalt- stellung	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
			Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
Schlüsselschalter						
	2 Schalt- stellungen, tastend, 45°, Schlüssel- abzug 0 (RONIS, SB30)		3SU1000-4BC01-0AA0	3SU1050-4BC01-0AA0		
	2 Schalt- stellungen, verrastend, 90°, Schlüs- selabzug 0+I (RONIS, SB30)		3SU1000-4BF11-0AA0	3SU1050-4BF11-0AA0		
	2 Schalt- stellungen, verrastend, 90°, Schlüssel- abzug 0+I (CES, SSG10)		3SU1000-5BF11-0AA0	3SU1050-5BF11-0AA0		
	2 Schalt- stellungen, verrastend, 90°, Schlüssel- abzug 0 (CES, SSG10)		3SU1000-5BF01-0AA0	3SU1050-5BF01-0AA0		
	3 Schalt- stellungen, verrastend, 2x45°, Schlüsselabzug 0+I+II (CES, SSG10)		3SU1000-5BL11-0AA0	3SU1050-5BL11-0AA0		
	3 Schalt- stellungen, verrastend, 2x45°, Schlüsselabzug 0+I+II (RONIS, SB30)		3SU1000-4BL11-0AA0	3SU1050-4BL11-0AA0		
	Beschreibung	Schalt- stellung	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
			Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
Schlüsselschalter						
	2 Schalt- stellungen, tastend, 45°, Schlüsselabzug 0 / (RONIS, SB30)		3SU1030-4BC01-0AA0			
	2 Schalt- stellungen, verrastend, 90°, Schlüssel- abzug 0+I (RONIS, SB30)		3SU1030-4BF11-0AA0			
	2 Schalt- stellungen, verrastend, 90°, Schlüssel- abzug 0+I (CES, SSG10)		3SU1030-5BF11-0AA0			
	2 Schalt- stellungen, verrastend, 90°, Schlüssel- abzug 0 (CES, SSG10)		3SU1030-5BF01-0AA0			

SIRIUS ACT Betätigungs- und Meldeelemente

	Beschreibung	Schaltstellung	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
			Kunststoff mit Metallfrontring		Kunststoff mit Metallfrontring	
Schlüsselschalter						
	3 Schaltstellungen, verrastend, 2x45°, Schlüsselabzug 0+I+II (CES, SSG10)		3SU1030-5BL11-0AA0			
	3 Schaltstellungen, verrastend, 2x45°, Schlüsselabzug 0+I+II (RONIS, SB30)		3SU1030-4BL11-0AA0			

SIRIUS ACT Zubehör




	Beschreibung	Schaltglieder	Artikel-Nr. Siemens		Artikel-Nr.	
			Kunststoff	Metall	Kunststoff	Metall
Halter mit / ohne Modul						
	3-fach Halter ohne Modul		3SU1500-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0		
	4-fach Halter ohne Modul		3SU1500-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0		
	3-fach Halter mit Kontaktmodul, Schraubanschluss	1S	3SU1500-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0		
		1Ö	3SU1500-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0		
Kontaktmodule, Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung						
	Einbautiefe 50 mm	1S	3SU1400-1AA10-1BA0			
		1Ö	3SU1400-1AA10-1CA0			
		2S	3SU1400-1AA10-1DA0			
		2Ö	3SU1400-1AA10-1EA0			
		1S	3SU1400-1AA10-1FA0			
	Einbautiefe 50 mm; mit Montageüberwachungskontakt	1Ö	3SU1400-1AA10-1HA0			
Kontaktmodule, Schraubanschluss für Bodenbefestigung (Gehäuse)						
	mit 1 Schaltglied	1S	3SU1400-2AA10-1BA0			
		1Ö	3SU1400-2AA10-1CA0			
	mit integrierter LED weiß (AC / DC 24 V)		3SU1401-2BB60-1AA0			
Kontaktmodule, Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung						
		1S	3SU1400-1AA10-3BA0			
		1Ö	3SU1400-1AA10-3CA0			
Schildträger für Bezeichnungsschilder						
	12,5 mm x 27 mm; unten abgerundet		3SU1900-0AG10-0AA0			
	27 mm x 27 mm; unten abgerundet		3SU1900-0AJ10-0AA0			
	17,5 mm x 27 mm; rundes Programm		3SU1900-0AS10-0AA0			

SIRIUS ACT Zubehör

	Beschreibung		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Bezeichnungsschilder zum Einkleben in Schildträger (10 Stück)				
	Schild schwarz / Schrift weiß, 12,5 x 27		3SU1900-0AC16-0AA0	
	Schild silber / Schrift schwarz, 12,5 x 27		3SU1900-0AC81-0AA0	
	Schild schwarz / Schrift weiß, 17,5 x 27		3SU1900-0AD16-0AA0	
	Schild schwarz / Schrift weiß, 27 x 27		3SU1900-0AE16-0AA0	
	Schild silber / Schrift schwarz, 27 x 27		3SU1900-0AE81-0AA0	
	Schild schwarz / Schrift weiß, 22 x 22		3SU1900-0AF16-0AA0	
	Schild silber / Schrift schwarz, 22 x 22		3SU1900-0AF81-0AA0	
Schutzabdeckungen				
 	Blindverschluss, rund, Kunststoff schwarz		3SU1900-0FA10-0AA0	
	Schutzkragen für NOT-Halt, rund		3SU1900-0DY30-0AA0	
Schutzkappen, Silikon				
   	für Drucktaster, flach		3SU1900-0DB70-0AA0	
	für Drucktaster, hoch		3SU1900-0DC70-0AA0	
	für Knebel, kurz		3SU1900-0DD70-0AA0	
	für Pilzdrucktaster 40 mm		3SU1900-0DE70-0AA0	
	für NOT-HALT Pilzdrucktaster 40 mm		3SU1900-0DF70-0AA0	
	für Doppeldrucktaster, flach		3SU1900-0DG70-0AA0	
	für Doppeldrucktaster, hoch		3SU1900-0DH70-0AA0	
	Beschreibung	Farbe LED	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
LED-Modul für Frontplattenbefestigung Frontplattenbefestigung, Einbautiefe 50 mm				
	LED AC / DC 24 V, Schraubanschluss	●	3SU1401-1BB20-1AA0	
		●	3SU1401-1BB30-1AA0	
		●	3SU1401-1BB40-1AA0	
		○	3SU1401-1BB60-1AA0	
	LED AC 230 V, Schraubanschluss	●	3SU1401-1BF20-1AA0	
		●	3SU1401-1BF30-1AA0	
		●	3SU1401-1BF40-1AA0	
		○	3SU1401-1BF60-1AA0	
	LED AC / DC 24 V, Federzuganschluss	○	3SU1401-1BB60-3AA0	

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius-act

SIRIUS ACT Zubehör

	Beschreibung	Anzahl Befehlsstellen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Leergehäuse Kunststoff				
  	für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, mit gelbem Oberteil, ohne Schutzkragen	1	3SU1801-0AA00-0AA2	
	für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, mit gelbem Oberteil, mit Schutzkragen	1	3SU1801-0AA00-0AC2	
	für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, mit grauem Oberteil	1	3SU1801-0AA00-0AB1	
		2	3SU1802-0AA00-0AB1	
		3	3SU1803-0AA00-0AB1	
		4	3SU1804-0AA00-0AB1	
6		3SU1806-0AA00-0AB1		
Leergehäuse Metall				
  	für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, mit gelbem Oberteil, ohne Schutzkragen	1	3SU1851-0AA00-0AA2	
	für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, mit gelbem Oberteil, mit Schutzkragen	1	3SU1851-0AA00-0AC2	
	für Befehlsgeräte, 22 mm, rund mit grauem Oberteil	1	3SU1851-0AA00-0AB1	
		2	3SU1852-0AA00-0AB1	
		3	3SU1853-0AA00-0AB1	
		4	3SU1854-0AA00-0AB1	
6		3SU1856-0AA00-0AB1		

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10 News, Internet: www.siemens.com/sirius-act

SITOP Stromversorgung

	Ausgang	Eingang	Maße (H x B x T)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	Spannung / Strom	Nennbereich			
Advanced-Stromversorgungen					
SITOP modular – Die Technologie-Stromversorgung für anspruchsvolle Lösungen					
	DC 24 V / 5 A, PSU8200	1 AC 120 / 230 V (AC 85 ... 132 / 170 ... 264 V)	45 x 125 x 125	6EP3333-8SB00-0AY0	
	DC 24 V / 10 A, PSU8200		55 x 125 x 125	6EP3334-8SB00-0AY0	
	DC 24 V / 20 A, PSU8200	1 AC 120 / 230 V (AC 85 ... 275 V oder DC 88 ... 350 V)	90 x 125 x 125	6EP1336-3BA10	
	DC 24 V / 40 A, PSU8200	1 AC 120 / 230 V (AC 85 ... 132 / 170 ... 264 V)	145 x 145 x 150	6EP3337-8SB00-0AY0	
	DC 24 V / 5 A, PSU200M	1/2 AC 120 – 230 / 230 – 500 V (AC 85 ... 264 / 176 ... 550 V)	70 x 125 x 121	6EP1333-3BA10	
	DC 24 V / 10 A, PSU200M		70 x 125 x 121	6EP1334-3BA10	
	DC 24 V / 20 A, PSU8200	3 AC 400 – 500 V (3 AC 320 ... 575 V)	70 x 125 x 125	6EP3436-8SB00-0AY0	
	DC 24 V / 40 A, PSU8200		135 x 145 x 150	6EP3437-8SB00-0AY0	
Standard-Stromversorgungen					
SITOP PSU6200 – Die Allrounder-Stromversorgung für vielfältige Anwendungen NEW					
	DC 12 V/2 A, PSU6200	1 AC 120 – 230 V/ DC 120 – 240 V (AC 85 ... 264 V/ DC 110 ... 275 V)	25 x 100 x 88	6EP3321-7SB00-0AX0	
	DC 24 V/1,3 A, PSU6200		25 x 100 x 88	6EP3331-7SB00-0AX0	
	DC 24 V/2,5 A, PSU6200		40 x 100 x 88	6EP3332-7SB00-0AX0	
	DC 24 V/3,7 A, NEC Class2, PSU6200	1 AC 120 – 230 V/ DC 120 – 240 V (AC 85 ... 264 V/ DC 99 ... 275 V)	35 x 135 x 125	6EP3333-7LB00-0AX0	
	DC 12 V/7 A, PSU6200		35 x 135 x 125	6EP3323-7SB00-0AX0	
	DC 24 V/5 A, PSU6200		35 x 135 x 125	6EP3333-7SB00-0AX0	
	DC 12 V/12 A, PSU6200	1 AC 120 – 230 V/ DC 110 – 240 V (AC 85 ... 264 V/ DC 85 ... 275 V)	45 x 135 x 125	6EP3324-7SB00-3AX0	
	DC 24 V/10 A, PSU6200		45 x 135 x 125	6EP3334-7SB00-3AX0	
	DC 24 V/20 A, PSU6200		70 x 135 x 155	6EP3336-7SB00-3AX0	
SITOP smart – Die leistungsstarke Standard-Stromversorgung					
	DC 12 V / 7 A, PSU100S	1 AC 120 / 230 V (AC 85 ... 132 / 170 ... 264 V)	50 x 125 x 120	6EP1322-2BA00	
	DC 12 V / 14 A, PSU100S		70 x 125 x 120	6EP1323-2BA00	
	DC 24 V / 2,5 A, PSU100S		32,5 x 125 x 120	6EP1332-2BA20	
	DC 24 V / 5 A, PSU100S		50 x 125 x 120	6EP1333-2BA20	
	DC 24 V / 10 A, PSU100S		70 x 125 x 120	6EP1334-2BA20	
	DC 24 V / 20 A, PSU100S		115 x 145 x 150	6EP1336-2BA10	
	DC 24 V / 5 A, PSU300S	3 AC 400 – 500 V (3 AC 340 ... 550 V)	50 x 125 x 120	6EP1433-2BA20	
	DC 24 V / 10 A, PSU300S		70 x 125 x 120	6EP1434-2BA20	
	DC 24 V / 20 A, PSU300S		90 x 145 x 150	6EP1436-2BA10	
	DC 24 V / 40 A, PSU300S		150 x 145 x 150	6EP1437-2BA20	
Basic-Stromversorgungen					
LOGO!Power – Die flache Stromversorgung für Installationsverteiler					
	DC 5 V / 3 A	1 AC 100 – 240 V (AC 85 ... 264 V / DC 110 ... 300 V)	36 x 90 x 53	6EP3310-6SB00-0AY0	
	DC 5 V / 6,3 A		54 x 90 x 53	6EP3311-6SB00-0AY0	
	DC 12 V / 0,9 A		18 x 90 x 53	6EP3320-6SB00-0AY0	
	DC 12 V / 1,9 A		36 x 90 x 53	6EP3321-6SB00-0AY0	
	DC 12 V / 4,5 A		54 x 90 x 53	6EP3322-6SB00-0AY0	
	DC 15 V / 1,9 A		36 x 90 x 53	6EP3321-6SB10-0AY0	
	DC 15 V / 4 A		54 x 90 x 53	6EP3322-6SB10-0AY0	
	DC 24 V / 0,6 A		18 x 90 x 53	6EP3330-6SB00-0AY0	
	DC 24 V / 1,3 A		36 x 90 x 53	6EP3331-6SB00-0AY0	
	DC 24 V / 2,5 A		54 x 90 x 53	6EP3332-6SB00-0AY0	
	DC 24 V / 4 A		72 x 90 x 53	6EP3333-6SB00-0AY0	

Weitere Details verfügbar: Katalog KT10.1, Internet: www.siemens.com/sitop

SITOP Stromversorgung

	Ausgang	Eingang	Maße (H x B x T)	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
	Spannung / Strom	Nennbereich			
SITOP lite – Die preisgünstige Basis-Stromversorgung					
	DC 24 V / 2,5 A, PSU100L	1 AC 120/230 V (AC 93 ... 132 V / 187 ... 264 V)	32,5 x 125 x 120	6EP1332-1LB00	
	DC 24 V / 5 A, PSU100L		50 x 125 x 120	6EP1333-1LB00	
	DC 24 V / 10 A, PSU100L		70 x 125 x 120	6EP1334-1LB00	
	DC 24 V / 20 A, PSU100L	1 AC 120/240 V (AC 85 ... 264 V / DC 88 ... 370 V)	110 x 125 x 125	6EP1336-1LB00	
SITOP im SIMATIC Design					
	DC 24 V / 2,5, PM 1207	1 AC 120/230 V (AC 85 ... 132 V / 176 ... 264 V)	70 x 100 x 75	6EP1332-1SH71	
Ergänzungsmodule zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit					
	Selektivitätsmodul				
	8x 2...10 A, SEL1200	DC 24 V (DC 22 ... 30 V)	45 x 135 x 125	6EP4438-7FB00-3DX0 NEW	
	8x 2...10 A, SEL1400	DC 24 V (DC 22 ... 30 V)	45 x 135 x 125	6EP4438-7EB00-3DX0 NEW	
	4 x 0,5 ... 3 A, PSE200U	DC 24 V (22 ... 30 V) mit Summenmeldekontakt	72 x 80 x 72	6EP1961-2BA11	
	4 x 0,5 ... 3 A, PSE200U with NEC Class 2			6EP1961-2BA51	
	4 x 3 ... 10 A, PSE200U			6EP1961-2BA21	
	4 x 0,5 ... 3 A, PSE200U	DC 24 V (22 ... 30 V) mit Einzelkanalmeldung	72 x 80 x 72	6EP1961-2BA31	
	4 x 0,5 ... 3 A, PSE200U mit NEC Class 2			6EP1961-2BA61	
4 x 3 ... 10 A, PSE200U	6EP1961-2BA41				
	SITOP Puffermodul				
	40 A, PSE201U	DC 24 V (24 ... 28.8 V)	70 x 125 x 125	6EP1961-3BA01	
	SITOP Redundanzmodul				
	20 A, RED1200 (Neu)	DC 24 V, 48 V (DC 20 ... 60 V)	35 x 135 x 125	6EP4346-7RB00-0AX0	
	40 A, RED1200 (Neu)		45 x 135 x 125	6EP4347-7RB00-0AX0	
	3,8 A, PSE202U mit NEC Class 2	DC 24 V (19 ... 29 V)	30 x 80 x 100	6EP1962-2BA00	
	10 A, PSE202U	DC 24 V (19 ... 29 V)	30 x 80 x 100	6EP1964-2BA00	
	40 A, PSE202U	DC 24 V (24 ... 28,8 V)	70 x 125 x 125	6EP1961-3BA21	

Weitere Details verfügbar: Katalog KT10.1, Internet: www.siemens.com/sitop

LOGO! 8

Logikmodul

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Basismodule mit Display			
	LOGO! 24CE 8DI / 4DO	6ED1052-1CC08-0BA1	
	LOGO! 12 / 24RCE 8DI / 4DO Relay	6ED1052-1MD08-0BA1	
	LOGO! 24RCE 8DI / 4DO Relay	6ED1052-1HB08-0BA1	
	LOGO! 230RCE 8DI / 4DO Relay	6ED1052-1FB08-0BA1	
Basismodule ohne Display			
	LOGO! 24CEo 8DI / 4DO	6ED1052-2CC08-0BA1	
	LOGO! 12 / 24RCEo 8DI / 4DO Relay	6ED1052-2MD08-0BA1	
	LOGO! 24RCEo 8DI / 4DO Relay	6ED1052-2HB08-0BA1	
	LOGO! 230RCEo 8DI / 4DO Relay	6ED1052-2FB08-0BA1	
Erweiterungsmodule digital			
	LOGO! DM8 24, 4DI / 4DO Transistor	6ED1055-1CB00-0BA2	
	LOGO! DM8 12 / 24R, 4DI / 4DO Relay	6ED1055-1MB00-0BA2	
	LOGO! DM8 24R, 4DI / 4DO Relay	6ED1055-1HB00-0BA2	
	LOGO! DM8 230R, 4DI / 4DO Relay	6ED1055-1FB00-0BA2	
	LOGO! DM16 24, 8DI / 8DO Transistor	6ED1055-1CB10-0BA2	
	LOGO! DM16 24R, 8DI / 8DO Relay	6ED1055-1NB10-0BA2	
	LOGO! DM16 230R, 8DI / 8DO Relay	6ED1055-1FB10-0BA2	
Erweiterungsmodule analog			
	LOGO! AM2, DC 12 ... 24 V, 2AE 0 ... 10 V or 0/4 ... 20 mA	6ED1055-1MA00-0BA2	
	LOGO! AM2 RTD, DC 12 ... 24 V, 2AE -50 ... 200 °C (Pt100 / 1000)	6ED1055-1MD00-0BA2	
	LOGO! AM2 AQ, 2AA DC 0 ... 10 V / 0/4 ... 20 mA	6ED1055-1MM00-0BA2	
Kommunikationsmodule, Vernetzung			
	LOGO! CSM 12 / 24, 4 Port Ethernet Switch	6GK7177-1MA20-0AA0	
	LOGO! CMK2000, KNX-Anbindung	6BK1700-0BA20-0AA0	
	LOGO! CMR2020, GSM/GPRS-Kommunikation	6GK7142-7BX00-0AX0	
	LOGO! CMR2040, LTE-Kommunikation	6GK7142-7EX00-0AX0	
Zubehör / Accessories			
	LOGO! TDE Text Display	6ED1055-4MH08-0BA1	
	SITOP LOGO! Power 24 V / 0,6 A Stromversorgung	6EP3330-6SB00-0AY0	
	SITOP LOGO! Power 24 V / 1,3 A Stromversorgung	6EP3331-6SB00-0AY0	
	SITOP LOGO! Power 24 V / 2,5 A Stromversorgung	6EP3332-6SB00-0AY0	
	SITOP LOGO! Power 24 V / 4 A Stromversorgung	6EP3333-6SB00-0AY0	
	SITOP LOGO! Power 12 V / 1,9 A Stromversorgung	6EP3321-6SB00-0AY0	
	SITOP LOGO! Power 12 V / 4,5 A Stromversorgung	6EP3322-6SB00-0AY0	
Software			
	LOGO! Soft Comfort V8	6ED1058-0BA08-0YA1	
LOGO! Starter Kits			
	LOGO! Starter Kit 12 / 24 V mit LOGO! 12 / 24RCE + LOGO! Power 24 V 1.3	6ED1057-3BA01-0AA8	
	LOGO! Starter Kit 230 V mit LOGO! 230RCE	6ED1057-3BA03-0AA8	
	LOGO! TDE Starter Kit mit LOGO! 12 / 24RCEo + LOGO! TDE + LOGO! Power 24 V 1.3	6ED1057-3BA11-0AA8	

Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.com/logo

SIMATIC S7-1200

Micro-SPS

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
CPU			
	CPU 1211C AC / DC / Rly	6ES7211-1BE40-0XB0	
	CPU 1211C DC / DC / DC	6ES7211-1AE40-0XB0	
	CPU 1211C DC / DC / Rly	6ES7211-1HE40-0XB0	
	CPU 1212C AC / DC / Rly	6ES7212-1BE40-0XB0	
	CPU 1212C DC / DC / DC	6ES7212-1AE40-0XB0	
	CPU 1212C DC / DC / Rly	6ES7212-1HE40-0XB0	
	CPU 1214C AC / DC / Rly	6ES7214-1BG40-0XB0	
	CPU 1214C DC / DC / DC	6ES7214-1AG40-0XB0	
	CPU 1214C DC / DC / Rly	6ES7214-1HG40-0XB0	
	CPU 1215C AC / DC / Rly	6ES7215-1BG40-0XB0	
	CPU 1215C DC / DC / DC	6ES7215-1AG40-0XB0	
	CPU 1215C DC / DC / Rly	6ES7215-1HG40-0XB0	
	CPU 1217C DC / DC / DC	6ES7217-1AG40-0XB0	
Erweiterungsmodule digital			
	Eingangsmodul 8xDC	6ES7221-1BF32-0XB0	
	Eingangsmodul 16xDC	6ES7221-1BH32-0XB0	
	Ausgangsmodul 8xDC	6ES7222-1BF32-0XB0	
	Ausgangsmodul 16xDC	6ES7222-1BH32-0XB0	
	Ausgangsmodul 8xRly	6ES7222-1HF32-0XB0	
	Ausgangsmodul 16xRly	6ES7222-1HH32-0XB0	
	Ein-/Ausgangsmodul 8xDI	6ES7223-1BH32-0XB0	
	Ein-/Ausgangsmodul 16xDI	6ES7223-1BL32-0XB0	
	Ein-/Ausgangsmodul 8xDI	6ES7223-1PH32-0XB0	
	Ein-/Ausgangsmodul 16xDI	6ES7223-1PL32-0XB0	
Erweiterungsmodule analog			
	Analogeingangsmodul 4x AI 13 Bit	6ES7231-4HD32-0XB0	
	Analogeingangsmodul 4 x AI 16 Bit	6ES7231-5ND32-0XB0	
	Analogeingangsmodul 8 x AI 13 Bit	6ES7231-4HF32-0XB0	
	Analogeingangsmodul 4 x AI RTD 16 Bit	6ES7231-5PD32-0XB0	
	Analogeingangsmodul 8 x AI RTD 16 Bit	6ES7231-5PF32-0XB0	
	Analogeingangsmodul 4 x AI TC 16 Bit	6ES7231-5QD32-0XB0	
	Analogeingangsmodul 8 x AI TC 16 Bit	6ES7231-5QF32-0XB0	
	Analogausgangsmodul 2 x AO 14 Bit	6ES7232-4HB32-0XB0	
	Analogausgangsmodul 4 x AO 14 Bit	6ES7232-4HD32-0XB0	
	Analogein- / Ausgangsmodul / 4 x AI 13 Bit	6ES7234-4HE32-0XB0	
	Energiemessmodul 480 V AC	6ES7238-5XA32-0XB0	
Kommunikation			
	4 Port RJ-45 Ethernet Switch	6GK7277-1AA10-0AA0	
	Kommunikationsmodul CM 1243-5 PROFIBUS DP Master-Baugruppe	6GK7243-5DX30-0XE0	
	Kommunikationsmodul CM 1242-5 PROFIBUS DP Slave-Baugruppe	6GK7242-5DX30-0XE0	

Weitere Details verfügbar: Katalog ST 70, Internet: www.siemens.com/s7-1200

SIMATIC S7-1200

Micro-SPS

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Erweiterungsmodule			
	Eingangsmodul 4xDI 5V DC 200 kHz	6ES7221-3AD30-0XB0	
	Eingangsmodul 4xDI 24V DC 200 kHz	6ES7221-3BD30-0XB0	
	Ausgangsmodul 4xDO 5 V 200 kHz	6ES7222-1AD30-0XB0	
	Ausgangsmodul 4xDO 24 V 200 kHz	6ES7222-1BD30-0XB0	
	Ein- / Ausgangsmodul 2xDI / 2xDO	6ES7223-0BD30-0XB0	
	Ein- / Ausgangsmodul 2xDI / 2xDO 5 V 200 kHz	6ES7223-3AD30-0XB0	
	Ein- / Ausgangsmodul 2xDI / 2xDO 24 VDC 200 kHz	6ES7223-3BD30-0XB0	
	Analogeingangsmodul 1 x AI 12 Bit ± 10 V, ± 5 V, ± 2.5 oder 0 bis 20 mA	6ES7231-4HA30-0XB0	
	Analogeingangsmodul 1 x AI RTD	6ES7231-5PA30-0XB0	
	Analogeingangsmodul 1 x AI TC	6ES7231-5QA30-0XB0	
	Analogausgangsmodul 1 x AO 12 Bit ± 10 V oder 0 bis 20 mA	6ES7232-4HA30-0XB0	

Zubehör

	1214C / 1215C Simulator	6ES7274-1XH30-0XA0	
	1211C / 1212C Simulator	6ES7274-1XF30-0XA0	
	SIMATIC Speicherkarte 4 MB	6ES7954-8LC03-0AA0	
	SIMATIC Speicherkarte 12 MB	6ES7954-8LE03-0AA0	
	SIMATIC Speicherkarte 24 MB	6ES7954-8LF03-0AA0	
	Power Module 2,5 Amp	6EP1 332-1SH71	

Software

	SIMATIC STEP7 Basic V16	6ES7822-0AA06-0YA5	
	Upgrade SIMATIC STEP 7 Basic V11 ... V14 → V16 Floating License	6ES7822-0AA06-0YE5	

Starter Kits

	CPU 1212C AC / DC / Rly + Step7 Basic	6ES7212-1BE34-4YB0	
	CPU 1212C AC / DC / Rly + HMI KP300, Step7 Basic	6AV6651-7HA02-3AA4	
	CPU 1212C AC / DC / Rly + HMI KTP400, Step7 Basic	6AV6651-7KA02-3AA4	
	CPU 1212C AC / Rly + HMI KTP700, Step7 Basic	6AV6651-7DA02-3AA4	

SIMATIC HMI

Micro-Panels

	Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Basic Panels			
	KP300 Basic mono PN	6AV6647-0AH11-3AX0	
	KTP400 Basic color PN	6AV2123-2DB03-0AX0	
	KTP700 Basic color PN	6AV2123-2GB03-0AX0	
	KTP900 Basic color PN	6AV2123-2JB03-0AX0	

Software

	SIMATIC WinCC Basic V16	6AV2100-0AA06-0AA5	
	Upgrade SIMATIC WinCC Basic V11 ... V14 → V16	6AV2100-3AA06-0AE5	

Weitere Details verfügbar: Katalog ST 70 , Internet: www.siemens.com/s7-1200, www.siemens.com/basic-panels

SIMATIC NET

	Beschreibung	Ports		Maße (H x B x T)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		el.	opt.			
Compact Switch Module – Mehr Anschluss an die SIMATIC						
	LOGO! CSM 12/24	4		71,5 x 90 x 58,2	6GK7177-1MA20-0AA0	
	LOGO! CSM 230	4		72 x 90 x 55	6GK7177-1FA10-0AA0	
	CSM 1277	4		45 x 100 x 75	6GK7277-1AA10-0AA0	
SCALANCE XB-000 – Einfach, platzsparend, industrietauglich						
	SCALANCE XB005	5		45 x 100 x 87	6GK5005-0BA00-1AB2	
	SCALANCE XB008	8		45 x 100 x 87	6GK5008-0BA10-1AB2	
	SCALANCE XB004-1	4	1	45 x 100 x 87	6GK5004-1BD00-1AB2	
	SCALANCE XB004-2	4	2	45 x 100 x 87	6GK5004-2BD00-1AB2	
	SCALANCE XB004-1LD	4	1	45 x 100 x 87	6GK5004-1BF00-1AB2	
	SCALANCE XB004-1G	4	1	45 x 100 x 87	6GK5004-1GL10-1AB2	
	SCALANCE XB004-1LDG	4	1	45 x 100 x 87	6GK5004-1GM10-1AB2	
	SCALANCE XB005G	5		45 x 100 x 87	6GK5005-0GA10-1AB2	
	SCALANCE XB008G	8		45 x 100 x 87	6GK5008-0GA10-1AB2	
SCALANCE X-000, X-100 – Voll industrietaugliche Basic-Ausführung						
	SCALANCE X005	5		40 x 125 x 124	6GK5005-0BA10-1AA3	
	SCALANCE X005EEC	5		40 x 125 x 124	6GK5005-0BA10-1CA3	
	SCALANCE X108-PoE	8		60 x 125 x 124	6GK5108-0PA00-2AA3	

Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.de/switches

SIMATIC NET

	Beschreibung	Ports		Maße (H x B x T)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		el.	opt.			
SCALANCE XB-100, XB-100, Unmanaged Switch-Produktlinie für Industrie und Gebäude						
	SCALANCE XB108-2 Multimode	8	2x ST / BFOC	120 x 117 x 109	6GK5108-2BB00-2AB2	
			2x SC	120 x 117 x 109	6GK5108-2BD00-2AB2	
	SCALANCE XB112	12		80 x 117 x 109	6GK5112-0BA00-2AB2	
	SCALANCE XB116	16		80 x 117 x 109	6GK5116-0BA00-2AB2	
	SCALANCE XB124	24		120 x 117 x 109	6GK5124-0BA00-2AB2	
SCALANCE XC-100, XC-100, industrieller kompakter unmanaged Switch im S7-1500 Design						
	SCALANCE XC106-2, Multimode	6	2x ST / BFOC	60 x 147 x 125	6GK5106-2BB00-2AC2	
			2x SC	60 x 147 x 125	6GK5106-2BD00-2AC2	
	SCALANCE XC108	8		60 x 147 x 125	6GK5108-0BA00-2AC2	
	SCALANCE XC116	16		120 x 147 x 125	6GK5116-0BA00-2AC2	
	SCALANCE XC124	24		120 x 147 x 125	6GK5124-0BA00-2AC2	
SCALANCE XR-100WG, XR-100WG, kostenoptimierter unmanaged 19"-Rackswitch (Work Group)						
	SCALANCE XR124WG (DC 24V)	24		483 x 44 x 177	6GK5124-0BA00-2AR3	
	SCALANCE XR124WG (AC 230V)	24		483 x 44 x 177	6GK5124-0BA00-3AR3	

Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.de/switches


	Beschreibung	Ports		Maße (H x B x T)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	
		el.	opt.				
SCALANCE XB-200 – Für PROFINET und EtherNet / IP							
	SCALANCE XB208 PROFINET	8		40 x 117 x 109	6GK5208-0BA00-2AB2		
	SCALANCE XB208 EtherNet / IP				6GK5208-0BA00-2TB2		
	SCALANCE XB205-3 PROFINET	5	3 x SC	80 x 118 x 110	6GK5205-3BD00-2AB2		
	SCALANCE XB205-3 EtherNet / IP				6GK5205-3BD00-2TB2		
	SCALANCE XB205-3 PROFINET	5	3 x ST / BFOC	80 x 119 x 111	6GK5205-3BB00-2AB2		
	SCALANCE XB205-3 EtherNet / IP				6GK5205-3BB00-2TB2		
	SCALANCE XB205-3LD PROFINET	5	3 x SC	80 x 120 x 112	6GK5205-3BF00-2AB2		
	SCALANCE XB205-3LD EtherNet / IP				6GK5205-3BF00-2TB2		
	SCALANCE XB216 PROFINET	16		80 x 117 x 109	6GK5216-0BA00-2AB2		
	SCALANCE XB216 EtherNet / IP				6GK5216-0BA00-2TB2		
	SCALANCE XB213-3 PROFINET	13	3x ST / BFOC	120 x 117 x 109	6GK5213-3BB00-2AB2		
	SCALANCE XB213-3 EtherNet / IP				6GK5213-3BB00-2TB2		
	SCALANCE XB213-3 PROFINET	13	3x SC	120 x 117 x 109	6GK5213-3BD00-2AB2		
	SCALANCE XB213-3 EtherNet / IP				6GK5213-3BD00-2TB2		
	SCALANCE XB213-3LD PROFINET	13	3x SC	120 x 117 x 109	6GK5213-3BF00-2AB2		
	SCALANCE XB213-3LD EtherNet / IP				6GK5213-3BF00-2TB2		
SCALANCE XC-200 – Komfortable Universalisten							
	SCALANCE XC206-2, Multimode, max. 5 km	6	2x ST / BFOC	60 x 147 x 125	6GK5206-2BB00-2AC2		
			2x SC		6GK5206-2BD00-2AC2		
	SCALANCE XC206-2SFP	6	2x LC		6GK5206-2BS00-2AC2		
	SCALANCE XC208	8			6GK5208-0BA00-2AC2		
	SCALANCE XC216	16		120 x 147 x 125	6GK5216-0BA00-2AC2		
	XC206-2G PoE	6	2xLC	147 x 100 x 125	6GK5206-2RS00-2AC2		
	XC208G PoE	8			6GK5208-0RA00-2AC2		
	XC206-2G PoE (54 V)	6	2xLC	147 x 60 x 125	6GK5206-2RS00-5AC2		
	XC206-2G PoE EEC (54 V)	6	2xLC		6GK5206-2RS00-5FC2		
	XC208G PoE (54 V)	8			6GK5208-0RA00-5AC2		
	SCALANCE XC224	24			6GK5224-0BA00-2AC2		
	SCALANCE XC206-2SFP G	6	2x SFP	60 x 147 x 125	6GK5206-2GS00-2AC2		
	SCALANCE XC206-2SFP G (E/IP)	6			6GK5206-2GS00-2TC2		
	SCALANCE XC208G	8			6GK5208-0GA00-2AC2		
	SCALANCE XC208G	8			6GK5208-0GA00-2TC2		
	SCALANCE XC216-4C	16	4x SFP	140 x 147 x 125	6GK5216-4BS00-2AC2		
	SCALANCE XC216-4C G	16			6GK5216-4GS00-2AC2		
	SCALANCE XC216-4C G (E/IP)	16			6GK5216-4GS00-2TC2		
	SCALANCE XC224-4C G	24			6GK5224-4GS00-2AC2		
	SCALANCE XC224-4C G (E/IP)	24			6GK5224-4GS00-2TC2		
	SCALANCE XC206-2SFP EEC	6	2x SFP	60 x 147 x 125	6GK5206-2BS00-2FC2		
	SCALANCE XC206-2SFP G EEC	6			6GK5206-2GS00-2FC2		
	SCALANCE XC208 EEC	8			6GK5208-0BA00-2FC2		
	SCALANCE XC208G EEC	8			6GK5208-0GA00-2FC2		
		SCALANCE XC216-4C EEC	16	4x SFP	140 x 147 x 125	6GK5216-4BS00-2FC2	
		SCALANCE XC216-4C G EEC	16			6GK5216-4GS00-2FC2	
		SCALANCE XC224-4C G EEC	24			6GK5224-4GS00-2FC2	

SIMATIC NET

	Beschreibung	Ports		Maße (H x B x T)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		el.	opt.			
SCALANCE XP-200 – Einsatz außerhalb des Schaltschranks						
	SCALANCE XP208	8x M12		200 x 200 x 49	6GK5208-0HA00-2AS6	
	SCALANCE XP208POE EEC				6GK5208-0UA00-5ES6	
	SCALANCE XP216	16x M12		280 x 200 x 49	6GK5216-0HA00-2AS6	
	SCALANCE XP216POE EEC				6GK5216-0UA00-5ES6	
Empfohlene Power Supplies für DC 54 V:						
	Beschreibung	Eingang/ Ausgang	Maße (H x B x T)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	
	SITOP PSU100E	Eingang: AC 120 / 230 V Ausgang: DC 48 V/5 A	125 x 42 x 125	6EP3344-0SB00-0AY0		
	RUGGEDCOM RPS1300	PoE Strom- versorgung Eingang: AC 120/230 V, Ausgang: DC 54 V / 2,6 A	125 x 42 x 125	6GK6000-8HS01-0AA0		
SCALANCE XF-200 – Leistungsstark und flach, ET 200SP Design						
	SCALANCE XF204-2BA	über BusAdapter konfigurierbar		100x 117x 74	6GK5204-2AA00-2GF2	
	SCALANCE XF204	4			6GK5204-0BA00-2GF2	
	BusAdapter BU 2xRJ45VD HA	2			6GK5991-2VA00-8AA2	
	SIPLUS BusAdapter BA 2xSC RJ PN		2		6AG1193-6AP00-2AA0	
	BusAdapter BA 2xRJ45 HA	2			6DL1193-6AR00-0AA0	
SCALANCE TAP – Netzwerk-Diagnose						
	SCALANCE TAP104	2x Daten-Ports (RJ45), 2x Tap-Ports (RJ11) Hinweis: Dies ist <u>kein</u> Switch!	35 x 152 x 135	6GK5104-0BA00-1SA2		

Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.de/switches

SIMATIC NET

	Beschreibung	Einsatzmöglichkeit	Bemerkungen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet FastConnect Leitungen und Steckverbinder 2 x 2 (Meterware)					
	Standard Cable GP	für feste Verlegung		6XV1840-2AH10	
	Flexible Cable GP	für gelegentliche Bewegung		6XV1870-2B	
	Ground Cable GP	zur Verlegung im Erdreich		6XV1871-2G	
	Connecting Cable RJ45	vorkonfektioniert mit zwei IE FC RJ45 Steckern		6XV1871-5BH10	
	Torsion Cable	Robotereinsatz		6XV1870-2F	
	Trailing Cable	für Schleppketteneinsatz		6XV1840-3AH10	
	RJ45 Plug 180	180° Kabelabgang	1 Stück	6GK1901-1BB10-2AA0	
			10 Stück	6GK1901-1BB10-2AB0	
			50 Stück	6GK1901-1BB10-2AE0	
	RJ45 Plug 90	90° Kabelabgang	1 Stück	6GK1901-1BB20-2AA0	
			10 Stück	6GK1901-1BB20-2AB0	
			50 Stück	6GK1901-1BB20-2AE0	
	RJ45 Plug 145	145° Kabelabgang	1 Stück	6GK1901-1BB30-0AA0	
			10 Stück	6GK1901-1BB30-0AB0	
			50 Stück	6GK1901-1BB30-0AE0	
	M12 Plug PRO	180° Kabelabgang	1 Stück	6GK1901-0DB20-6AA0	
			8 Stück	6GK1901-0DB20-6AA8	
Industrial Ethernet FastConnect Leitungen und Steckverbinder 4 x 2 (Meterware)					
	Standard Cable GP	für feste Verlegung		6XV1878-2A	
	Flexible Cable GP	für gelegentliche Bewegung		6XV1878-2B	
	RJ45 Plug	145° Kabelabgang	1 Stück	6GK1901-1BB12-2AA0	
			10 Stück	6GK1901-1BB12-2AB0	
			50 Stück	6GK1901-1BB12-2AE0	
	M12 Plug PRO	180° Kabelabgang	1 Stück	6GK1901-0DB30-6AA0	
			8 Stück	6GK1901-0DB30-6AA8	
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool					
	Abisolierwerkzeug für IE FC-Leitungen 2 x 2 und 4 x 2			6GK1901- 1GA00	

Weitere Informationen zum FastConnect Spektrum finden Sie in der Bestellübersicht „Verkabelungstechnik für Kommunikationsnetzwerke in der Industrie“
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109766358/IE_Verkabelungstechnik_DE_Web.pdf

SIMATIC NET

	Beschreibung	Einsatzmöglichkeit	Bemerkungen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
PROFIBUS FastConnect Leitungen und Steckverbinder					
	Standard Cable GP	für feste Verlegung		6XV1830-0EH10	
	Trailing Cable	für Schleppketteneinsatz		6XV1830-3EH10	
	Torsion Cable	Robotereinsatz		6XV1830-0PH10	
	Ground Cable	für Erdverlegung		6XV1830-3FH10	
	Busanschlussstecker RS 485	180° Kabelabgang	1 Stück	6GK1500-0FC10	
	M12 Cable Connector PRO		5 Stück	6GK1905-0EB10	
	M12 Plug PRO		5 Stück	6GK1905-0EA10	
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool					
	Abisolierwerkzeug			6GK1905-6AA00	

Weitere Informationen zum FastConnect Spektrum finden Sie in der Bestellübersicht „Verkabelungstechnik für Kommunikationsnetzwerke in der Industrie“
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109766358/IE_Verkabelungstechnik_DE_Web.pdf

	Beschreibung	Anschlüsse			Bemerkungen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		Funk-Interf.	IE	Antennen			
IWLAN – Direct Access Points IEEE 802.11ac SCALANCE W1750D							
	SCALANCE W1750D-2IA RJ45	2	2x RJ45	2x 4 intern	Innenbereich	6GK5750-2HX01-1AA0	
IWLAN – Access Points IEEE 802.11ac SCALANCE W17883							
	SCALANCE W1788-1 M12	1	2x M12	4xN-Connect	Innenbereich	6GK5788-1GY01-0AA0	
	SCALANCE W1788-2 M12	2	2x M12	8xN-Connect	Innenbereich	6GK5788-2GY01-0AA0	
	SCALANCE W1788-2IA M12	2	2x M12	8xintern	Innenbereich	6GK5788-2HY01-0AA0	
	SCALANCE W1788-2 M12 EEC	2	2x M12	8xN-Connect	Für erweiterte Umgebungsbedingungen	6GK5788-2GY01-0TA0	
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n SCALANCE W780, W770, W760							
	SCALANCE W788-1 RJ45	1	1x RJ45	3x R-SMA	Schaltschrank	6GK5788-1FC00-0AA0	
	SCALANCE W788-2 RJ45	2	2x RJ45	6x R-SMA		6GK5788-2FC00-0AA0	
	SCALANCE W788-1 M12	1	1x M12	3x N-Connect	Innenbereich	6GK5788-1GD00-0AA0	
	SCALANCE W788-2 M12	2	2x M12	6x N-Connect		6GK5788-2GD00-0AA0	
	SCALANCE W788-2 M12 EEC	2	1x M12	6x N-Connect	Für erweiterte Umgebungsbedingungen	6GK5788-2GD00-0TA0	
	SCALANCE W786-1 RJ45	1	1x RJ45	3x R-SMA	Außenbereich	6GK5786-1FC00-0AA0	
	SCALANCE W786-2 RJ45	2	2x RJ45	6x R-SMA		6GK5786-2FC00-0AA0	
	SCALANCE W786-2IA RJ45	2	2x IA RJ45	6x intern		6GK5786-2HC00-0AA0	
	SCALANCE W786-2 SFP	2	2x SFP	6x R-SMA		6GK5786-2FE00-0AA0	
	SCALANCE W778-1 M12	1	2 X M12	2xN-Connect	Innenbereich	6GK5778-1GY00-AA0	
	SCALANCE W778-1 M12 EEC	1	2 X M12	2xN-Connect	Für erweiterte Umgebungsbedingungen	6GK5778-1GY00-0TA0	
	SCALANCE W774-1 RJ45	1	2x RJ45	2x R-SMA	Schaltschrank	6GK5774-1FX00-0AA0	
	SCALANCE W774-1 M12 EEC	1	2x M12	2 R-SMA	Für erweiterte Umgebungsbedingungen	6GK5774-1FY00-0TA0	
	SCALANCE W761-1 RJ45	1	1x RJ45	1x R-SMA	Schaltschrank	6GK5761-1FC00-0AA0	

Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.de/iwlan

SIMATIC NET

	Beschreibung	Anschlüsse			Bemerkungen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		Funk-Interf.	IE	Antennen			
	SCALANCE W1748-1 M12	1	2x M12	4x N-Connect	Innenbereich	6GK5748-1GY01-0AA0	

IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n SCALANCE W740, W730, W720


	SCALANCE W748-1 RJ45	1	1x RJ45	3x R-SMA	Schaltschrank	6GK5748-1FC00-0AA0	
	SCALANCE W748-1 M12	1	1x M12	3x N-Connect	Innenbereich	6GK5748-1GD00-0AA0	
	SCALANCE W734-1 RJ45	1	2x RJ45	2x R-SMA	Schaltschrank	6GK5734-1FX00-0AA0	
	SCALANCE W738-1 M12	1	2x M12	2x N-Connect	Außenbereich	6GK5738-1GY00-0AA0	
	SCALANCE W721-2 RJ45	1	1x RJ45	1x R-SMA	Schaltschrank	6GK5721-1FC00-0AA0	
	SCALANCE W722-1 RJ45	1				6GK5722-1FC00-0AA0	

IWLAN – Antennen

	ANT 795-4MA	1x R-SMA male, winkelbar	Omnidirektional Char.	Direkt an SCALANCE W	6GK5795-4MA00-0AA3		
	ANT795-4MB				6GK5795-4MB00-0AA0		
	ANT 795-4MC	1x N-Connect female, gerade			6GK5795-4MC00-0AA3		
	ANT 795-4MD	1x N-Connect female, 90°			6GK5795-4MD00-0AA3		
	ANT 795-4MX	1x N-Connect male, gerade			6GK5795-4MX00-0AA0		
	ANT 792-6MN	1x N-Connect female		Wand- oder Mastmontage	6GK5792-6MN00-0AA6		
	ANT795-6MP				6GK5792-6MN00-0AA6		
	ANT 795-4MN			Dach- oder Deckenmontage	6GK5795-6MN10-0AA6		
	Mounting Kit für ANT795-6MN	Inkl. Kunststoffring und N/N-Winkeladapter			6GK5795-6MN01-0AA6		
	ANT 795-6MT	3x QMA female			6GK5795-6MT00-0AA0		
	ANT 795-6DC	1x N-Connect female				6GK5795-6DC00-0AA0	
	ANT 793-6DG	2x N-Connect female				6GK5793-6DG00-0AA0	
	ANT 792-8DN	1x N-Connect female	gerichtete Antennen	6GK5792-8DN00-0AA6			
	ANT 793-8DJ	2x N-Connect female		6GK5793-8DJ00-0AA0			
	ANT 793-8DK			6GK5793-8DK00-0AA0			
	ANT793-8DP	1x N-Connect female		6GK5793-8DP00-0AA0			
	ANT793-8DL	2x N-Connect female		6GK5793-8DL00-0AA0			
	ANT7 92-4DN	1x N-Connect female	Für Rcoax-Systeme	Senkrecht auf Rcoax-Leitung gerichtet	6GK5792-4DN00-0AA6		
	ANT 793-4MN				6GK5793-4MN00-0AA6		

Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.de/iwlan

SIMATIC NET

	Beschreibung	Bemerkungen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
IWLAN – PLUGs				
	SCALANCE CLP 2GB	Wechselmedium für die Familie SCALANCE W-1700 zum einfachen Gerätetausch im Fehlerfall	6GK1900-0UB00-0AA0	
	C-PLUG	Wechselmedium zum einfachen Tausch der Geräte im Fehlerfall	6GK1900-0AB10	
	KEY-PLUG W780 iFeatures	Wechselmedium zum Nachrüsten der Zusatzfunktion im Access Point Modus	6GK5907-4PA00	
	KEY-PLUG W740 iFeatures	Wechselmedium zum Nachrüsten der Zusatzfunktion im Client-Modus	6GK5907-8PA00	
	KEY-PLUG W700 Security	Wechselmedium für die Familie SCALANCE W-700 zum Nachrüsten von Zusatzfunktionen (Security) im Access Point-Modus	6GK5907-0PA00	
IWLAN – Zubehör				
	Profi Ischienenmontageset SCALANCE W1780	Für die Montage von SCALANCE W1780-Produkten auf S7-300- und S7-1500-Profi Ischienen	6GK5798-8MS00-0AA0	
	Wandmontageset SCALANCE W1780	Für die Wand- und Deckenmontage von SCALANCE W1780- Produkten	6GK5798-8MW00-0AA0	
	Montageset für SCALANCE W1750D-2IA RJ45	Für die Wandmontage des Direct Access Points SCALANCE W1750D	6GK5798-8MM00-0AA1	
	Montageset MS1	Für SCALANCE W786-Produkte auf S7-300-Profil-schiene oder 35 mm-DIN-Hutschiene	6GK5798-8MG00-0AA0	
	Hutschienen Montage-Adapter	Für SCALANCE W788 M12 und SCALANCE W788 RJ45	6GK5798-8ML00-0AB3	
	Power M12 Plug PRO	3x M12-Steckverbinder zum Anschluss von Strom-versorgung an SCALANCE W-700 M12-Geräten	6GK1907-0DC10-6AA3	
IWLAN – Stromversorgungen für SCALANCE W786				
	PS791-2DC	DC 12 ... 24 V für den direkten Einbau	6GK5791-2DC00-0AA0	
	PS791-2AC	AC 90 ... 240 V für den direkten Einbau	6GK5791-2AC00-0AA0	
IWLAN – RCoax-Systeme				
	RCoax Cable 1m	1x N-Connect female, Frequenz: 2,4 GHz	6XV1875-2A	
		1x N-Connect female, Frequenz: 5 GHz	6XV1875-2D	
	RCoax N-Connect Stripping Tool	1 Stück	6GK1901-1PH00	
	RCoax N-Connect Female Connector On-Site-Assembly	1 Stück	6GK5798-0CN00-0AA0	
	RCoax Cable Clip 1/2"	10 Stück	6GK5798-8MB00-0AC1	
	RCoax Cable Clip 1/2"	100 Stück	6GK5798-8MB00-0AM1	
	RCoax Threaded Washer M 6 for Cable Clip 1/2"	10 Stück	6GK5798-8MC00-0AC1	
	RCoax Threaded Washer M 6 for Cable Clip 1/2"	100 Stück	6GK5798-8MC00-0AM1	
	RCoax Spacer 85 mm	10 Stück	6GK5798-8MD00-0AC1	
	RCoax Spacer 85 mm	100 Stück	6GK5798-8MD00-0AM1	



Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.de/iwlan

SIMATIC NET

	Beschreibung	Frequenz	Liefermenge	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
IWLAN – Verkabelungstechnik					
	N-Connect/R-SMA Male/Male Flexible Connection Cable	0 ... 6 GHz	0,3 m	6XV1875-5CE30	
			1 m	6XV1875-5CH10	
			2 m	6XV1875-5CH20	
			5 m	6XV1875-5CH50	
			10 m	6XV1875-5CN10	
	N-Connect/R-SMA Male/Male Flexible Connection Cable Bahnanwendungen	0 ... 6 GHz	1 m	6XV1875-5TH10	
			2 m	6XV1875-5TH20	
			5 m	6XV1875-5TH50	
	N-Connect Male/Male Flexible Connection Cable	0 ... 6 GHz	1 m	6XV1875-5AH10	
			2 m	6XV1875-5AH20	
			5 m	6XV1875-5AH50	
			10 m	6XV1875-5AN10	
	N-Connect Male/Male Flexible Connection Cable Bahnanwendungen	0 ... 6 GHz	1 m	6XV1875-5SH10	
			2 m	6XV1875-5SH20	
			5 m	6XV1875-5SH50	
	R-SMA/SMA Male/Male Flexible Connection Cable	0 ... 6 GHz	0,3 m	6XV1875-5DE30	
			2 m	6XV1875-5DH20	
	QMA/N-Connect Male/Female Flexible Connection Cable	0 ... 6 GHz	3x 1 m	6XV1875-5JH10	
	QMA/N-Connect Male/Female Flexible Connection Cable Bahnanwendungen	0 ... 6 GHz	1 m	6XV1875-5VH10	
	N-Connect Male Termination Impedance TI975-1N	0 ... 6 GHz	1 Stück	6GK5795-1TN00-1AA0	
	R-SMA Male Termination Impedance TI975-1R	0 ... 6 GHz	3 Stück	6GK5795-1TR10-0AA6	
	Lightning Protector LP798-1N	0 ... 6 GHz	1 Stück	6GK5798-2LP00-2AA6	
	Lightning Protector LP798-2N	2 ... 6 GHz	1 Stück	6GK5798-2LP10-2AA6	
	N-Connect Female Power Splitter	2,4 ... 6 GHz	1 Stück	6GK5798-0SN00-0EA0	
	N-Connect Male/Male Coupler	0 ... 6 GHz	1 Stück	6GK5798-0CP00-1AA0	
	N-Connect Male/Female Dämpfungsglied 10dB	0 ... 6 GHz	1 Stück	6GK5798-0AP00-4CA0	
	N-Connect Female / Female Schrankdurchführung	0 ... 11 GHz	1 Stück	6GK5798-2PP00-2AA6	
	N-Connect/SMA Female/Female Schrankdurchführung	0 ... 6 GHz	1 Stück	6GK5798-0PT00-2AA0	
	R-SMA Male/Female Winkeladapter	0 ... 6 GHz	1 Stück	6GK5798-1CS00-4AA0	

Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.de/iwlan

SIMATIC NET

	Beschreibung	Kartentyp	Technologie	Anschlüsse	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
PROFINET/Industrial Ethernet – Systemanschluss für PG/PC						
	CP 1604	PCI / 104-Plus	PROFINET	4-Port	6GK1160-4AA01	
	CP 1616	PCI-card	PROFINET	4-Port-(RJ45)	6GK1161-6AA02	
	CP 1623	PCI-Express x1-card	Industrial Ethernet	2-Port-(RJ45)	6GK1162-3AA00	
	CP1628		Industrial Ethernet mit integr. Security		6GK1162-8AA00	
PROFIBUS DP – Systemanschluss für PG/PC Softnet						
	CP 5612	PCI-card	PROFIBUS	1x mal	6GK1561-2AA00	
	CP 5622	PCI Express x1-card			6GK1562-2AA00	
	CP 5711	USB-Adapter			6GK1571-1AA00	
	PC Adapter USB A2	USB-Adapter			6GK1571-0BA00-0AA0	
	Hutschienenhalterung	für CP 5711 und CP 5711 MPI				6GK1571-1AA00-0AH0
Systemanschluss für PG/PC Hardnet						
	CP 5613 A3	PCI-card	PROFIBUS inkl. Software mit NCM PC	1x mal	6GK1561-3AA02	
	CP 5614 A3			2x mal Master-Slave	6GK1561-4AA02	
	CP 5623	PCI-Express x1-card		1x mal	6GK1562-3AA00	
	CP 5624			2x mal Master-Slave	6GK1562-4AA00	
	Beschreibung	Netztyp 1	Netztyp 2	Schnittstellen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Industrial Remote Communication						
	M874-3: 3G (Drahtlos)	Industrial Ethernet	UMTS (HSPA+)	Anzahl der el. Anschlüsse: 2x RJ45 Ports, 1x SMA	6GK5874-3AA00-2AA2	
	M874-2: 2,5G (Drahtlos)		GSM (GPRS,EDGE)		6GK5874-2AA00-2AA2	
	M876-3		UMTS (HSPA+)	Anzahl der el. Anschlüsse: 4x RJ45 Ports	6GK5876-3AA02-2BA2	
	M876-4 (EU)		LTE		6GK5876-4AA00-2BA2	
	M876-4 (NAM)				6GK5876-4AA00-2DA2	
	SCALANCE M826-2		2-Draht (SHDSL)	Anzahl der el. Anschlüsse: 4x RJ45 Ports	6GK5826-2AB00-2AB2	
	SCALANCE M804PB		PROFIBUS / MPI	Anzahl der el. Anschlüsse: 2x RJ45 Ports, 1x RS485	6GK5804-0AP00-2AA2	

Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.de/iwlan, www.siemens.de/industrial-communication

SIMATIC NET

	Beschreibung	Bemerkungen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Industrial Remote Communication				
  	SCALANCE S615	LAN-Router zum Schutz von Netzen in der Automatisierung (Firewall, VPN, ...)	6GK5615-0AA00-2AA2	
	LOGO! CMR2020	Kommunikationsmodul zum Anschluss LOGO! an GSM / GPRS-Netz und GPS	6GK7142-7BX00-0AX0	
	LOGO! CMR2040	Kommunikationsmodul zum Anschluss LOGO! an LTE-Netz und GPS	6GK7142-7EX00-0AX0	
	CP 1242-7 V2	Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an GSM/GPRS-Netz	6GK7242-7KX31-0XE0	
	CP 1243-1	Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 als zusätzliche Ethernet Schnittstelle	6GK7243-1BX30-0XE0	
	CP 1243-1 DNP3	Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an Leitstelle mit DNP3-Protokoll	6GK7243-1JX30-0XE0	
	CP 1243-1 IEC	Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an Leitstelle mit Protokoll IEC 60870-5-104	6GK7243-1PX30-0XE0	
	CP 1243-7 LTE EU	Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an LTE-Netz (EU)	6GK7243-7KX30-0XE0	
	CP 1243-7 LTE US	Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an LTE-Netz (US)	6GK7243-7SX30-0XE0	
	CP 1243-8 IRC	Kommunikationsprozessor zum Betrieb einer SIMATIC S7-1200 im System TeleControl Professional	6GK7243-8RX30-0XE0	
	RTU3030C	SIMATIC RTU3030C kompakte Low-Power RTU mit integriertem UMTS-Modem	6NH3112-3BA00-0XX0	
	RTU3031C	SIMATIC RTU3031C kompakte Low-Power RTU mit integriertem UMTS-Modem und GPS	6NH3112-3BB00-0XX0	
	RTU3010C	SIMATIC RTU3010C kompakte Low-Power RTU	6NH3112-0BA00-0XX0	
	RTU3000C	Batteriegehäuse zur Aufnahme von zwei Monozellen;	6NH3112-3BA00-1XX2	
	Batterie-Erweiterungsgehäuse RTU3000C	passend für SIMATIC RTU3000C-Familie	6NH3112-3BA00-1XX6	
Zubehör				
	SCALANCE M Desktop-Standfuß	Desktop Standfuß als Gerätehalterung zur Tischmontage für SCALANCE M812/ M816/ M874-X/ M876-X/ S615/ TAP104	6GK5898-8MD00	
	SCALANCE M-800/ S615 19"- Einbau-rahmen	SCALANCE M-800/S615 19"- Einbau-rahmen zur Montage in 19 Zoll Racks für SCALANCE S615/ TAP104	6GK5898-8MR00	
	Mobilfunkantenne ANT794-3M, Flachantenne, 1,2 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden	Für den Einsatz in GSM-Netzen	6NH9870-1AA00	
	Mobilfunkantenne ANT794-4MR, Stabantenne, 5 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden	Für den Einsatz in GSM-/UMTSund LTE-Netzen	6NH9860-1AA00	
	Mobilfunkantenne ANT896-4MA, Direktmontage mit SMA-Anschluss-technik		6GK5896-4MA00-0AA3	
	Mobilfunkantenne ANT896-4ME, kompakte Bauform IP66, inkl. 1x N-Connect female Anschluss		6GK5896-4ME00-0AA0	
	Mobilfunkantenne ANT896-6MH, für Bahnapplikationen geeignet, Montage z. B. auf Fahrzeugdach, inkl. 1x N-Connect female Anschluss		6GK5896-6MH00-0AA0	

Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.de/remotecomunication

SIMATIC NET

	Beschreibung	Bemerkungen	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Zubehör				
	Antenne ANT895-6ML, GPS	mit integr. Signalverstärker	6GK5895-6ML00-0AA0	
	Edelstahlgehäuse in Schutzart IP68	Edelstahlgehäuse in Schutzart IP68	6NH3112-3BA00-1XX1	
	Aluminiumgehäuse Schutzart IP68	Aluminiumgehäuse Schutzart IP68	6NH3112-3BA00-1XX3	
	7 Kabeldurchlässe und Durchlass für Mobilfunkantenne vorbereitet	7 Kabeldurchlässe und Durchlass für Mobilfunkantenne vorbereitet	6NH3112-3BA00-1XX3	
	Verschlussstopfen, M16, IP68	Verschlussstopfen, M16, IP68	6NH3112-3BA00-1XX5	
	Kabelverschraubung, M16, IP68	Kabelverschraubung, M16, IP68	6NH3112-3BA00-1XX4	
	TeleControl Server Basic 8 V3.1	Server für IP-Kommunikation mit S7-1200, ET200SP, RTU3000C	6NH9910-0AA31-0AA0	
	PPI-Modemkabel	für Anschluss von GSM / GPRS-Modem MD720 an PPI-Schnittstelle der S7-200	6NH9701-0AD	

SINEMA Remote Connect

	SINEMA RC Virtual Appliance 1.0	Basic Software Package für 4 VPN Verbindungen; SINEMA Remote Connect Client, License Key auf USB-Stick	6GK1720-1AH01-0BV0	
	SINEMA RC UPGRADE 64	Upgrade um 64 VPN-Verbindungen; nur Lizenz, keine Software	6GK1722-1JH01-0BV0	
	SINEMA RC UPGRADE 256	Upgrade um 256 VPN-Verbindungen; nur Lizenz, keine Software	6GK1722-1QH01-0BV0	
	SINEMA RC UPGRADE 1024	Upgrade um 1024 VPN-Verbindungen; nur Lizenz keine Software	6GK1721-1XG01-0AA0	
	SINEMA Remote Connect Client	OpenVPN-Client zum Verbinden mit SINEMA Remote Connect, License Key auf USB-Stick	6GK1721-1XG01-0AA0	
	KEY-PLUG SINEMA RC	Wechselmedium zum Freischalten der Anbindung von SCALANCE M-800/ S615 an SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration	6GK5908-0PB00	

Industrial Security Appliances

	Beschreibung	Ports		Maße (H x B x T)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		el.	opt.			
	SCALANCE SC632-2C	2	2x SFP	60 x 147 x 125	6GK5632-2GS00-2AC2	
	SCALANCE SC636-2C	6	2x SFP		6GK5636-2GS00-2AC2	
	SCALANCE S615	5		35x 147x 127	6GK5615-0AA00-2AA2	
	SCALANCE SC642-2C	2	2x SFP	60 x 147 x 125	6GK5642-2GS00-2AC2	
	SCALANCE SC646-2C	6	2x SFP		6GK5646-2GS00-2AC2	

Weitere Details verfügbar: Internet: www.siemens.de/remote-communication

SIRIUS Sanftstarter 3RW

	Bemessungs- betriebs- spannung	Umgebungstemperatur 40 °C		Bau- größe	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		Bemes- sungs- betriebs- strom in (A)	Bemessungsleistung von Drehstrom- motoren bei Betriebsspannung			
			von 230 V in (kW)			

Sanftstarter SIRIUS 3RW3 – Basic Performance

Sanftstarter für einfache Anlaufverhältnisse, 2-phasig gesteuert

						Steuerspeisespannung AC/CD 24 ... 230 V			
	200 ... 400 V Schraub- klemmen	3	0,55	1,1	22,5 mm	3RW3003-1CB54			
						Steuerspeisespannung			
						AC/DC 24 V	AC/DC 110 ... 230 V		
	200 ... 480 V Schraub- klemmen	3,6	0,75	1,5	S00	3RW3013-1BB04	3RW3013-1BB14		
		6,5	1,5	3	S00	3RW3014-1BB04	3RW3014-1BB14		
		9	2,2	4	S00	3RW3016-1BB04	3RW3016-1BB14		
		12,5	3	5,5	S00	3RW3017-1BB04	3RW3017-1BB14		
		17,6	4	7,5	S00	3RW3018-1BB04	3RW3018-1BB14		
		25	5,5	11	S0	3RW3026-1BB04	3RW3026-1BB14		
		32	7,5	15	S0	3RW3027-1BB04	3RW3027-1BB14		
		38	11	18,5	S0	3RW3028-1BB04	3RW3028-1BB14		
		45	11	22	S2	3RW3036-1BB04	3RW3036-1BB14		
		63	18,5	30	S2	3RW3037-1BB04	3RW3037-1BB14		
		72	22	37	S2	3RW3038-1BB04	3RW3038-1BB14		
		80	22	45	S3	3RW3046-1BB04	3RW3046-1BB14		
		106	30	55	S3	3RW3047-1BB04	3RW3047-1BB14		

Alle Geräte in Baugröße S00 und S0 sind auch in Federzuganschlusstechnik verfügbar. Siehe Beispiel für Änderung der Bestellnummer.

 Schraubanschluss	3RW3013-1BB04	3RW3013-1BB14		
 Federzuganschluss	3RW3013-2BB04	3RW3013-2BB14		

SIRIUS Sanftstarter 3RW

	Bemessungs- betriebs- spannung in (V)	Umgebungstemperatur 40 °C		Bau- größe	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		Bemes- sungs- betriebs- strom in (A)	Bemessungsleistung von Drehstrom- motoren bei Betriebsspannung			
			von 230 V in (kW)	von 400 V in (kW)		

Sanftstarter SIRIUS 3RW4 – Basic Performance

Sanftstarter für einfache Anlauf- und Auslaufverhältnisse, 2-phasig gesteuert (mit Strombegrenzung und integriertem Überlastrelais)

						Steuerspeisespannung			
						Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
						AC/DC 24 V AC	AC/DC 110 ... 230 V		
	200-480 V Schraub- klemmen	12,5	3	5,5	S0	3RW4024-1BB04	3RW4024-1BB14		
		25	5,5	11	S0	3RW4026-1BB04	3RW4026-1BB14		
		32	7,5	15	S0	3RW4027-1BB04	3RW4027-1BB14		
		38	11	18,5	S0	3RW4028-1BB04	3RW4028-1BB14		
		45	11	22	S2	3RW4036-1BB04	3RW4036-1BB14		
		63	18,5	30	S2	3RW4037-1BB04	3RW4037-1BB14		
		72	22	37	S2	3RW4038-1BB04	3RW4038-1BB14		
		80	22	45	S3	3RW4046-1BB04	3RW4046-1BB14		
		106	30	55	S3	3RW4047-1BB04	3RW4047-1BB14		

Alle Geräte in Baugröße S00 und S0 sind auch in Federzuganschlusstechnik verfügbar. Siehe Beispiel für Änderung der Bestellnummer.

 Schraubanschluss	3RW4024-1BB04	3RW4024-1BB14		
 Federzuganschluss	3RW4024-2BB04	3RW4024-2BB14		

						Steuerspeisespannung			
	200-460 V Schraub- klemmen	134	37	75	S6		3RW4055-6BB44		
		162	45	90	S6		3RW4056-6BB44		
		230	75	132	S12		3RW4073-6BB44		

Sanftstarter SIRIUS 3RW52 – General Performance

Sanftstarter als ideale Lösung für Standardanwendungen, 3-phasig gesteuert, Analogausgang

						Steuerspeisespannung			
						AC/DC 24 V	AC 110 ... 250 V		
	200 ... 480 V Schraub- klemmen	13	3	5,5	BG1	3RW5213-1AC04	3RW5213-1AC14		
		25	5,5	11	BG1	3RW5215-1AC04	3RW5215-1AC14		
		38	11	18,5	BG1	3RW5217-1AC04	3RW5217-1AC14		
		63	18,5	30	BG2	3RW5225-1AC04	3RW5225-1AC14		
		93	22	45	BG2	3RW5227-1AC04	3RW5227-1AC14		
		143	37	75	BG3	3RW5235-6AC04	3RW5235-6AC14		
		250	75	132	BG4	3RW5244-6AC04	3RW5244-6AC14		
		570	160	315	BG4	3RW5248-6AC04	3RW5248-6AC14		

Alle Geräte in Baugröße S00 und S0 sind auch in Federzuganschlusstechnik verfügbar. Siehe Beispiel für Änderung der Bestellnummer.

	BG1/2	BG3/4		
 Schraubanschluss	3RW5213-1AC04	3RW5235-6AC04		
 Federzuganschluss	3RW5213-3AC04	3RW5235-2AC04		

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

SIRIUS Sanftstarter 3RW

	Bemessungs- betriebs- spannung in (V)	Umgebungstemperatur 40 °C		Bau- größe	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
		Bemes- sungs- betriebs- strom in (A)	Bemessungsleistung von Drehstrom- motoren bei Betriebsspannung			
			von 230 V in (kW)	von 400 V in (kW)		

Sanftstarter SIRIUS 3RW55 - High Performance


Sanftstarter als perfekte Lösung für schwierige An- und Auslaufvorgänge, 3-phasig gesteuert

						Steuerspeisespannung			
						AC/DC 24 V	AC 110 ... 250 V		
	200 ... 480 V Schraub- klemmen	13	3	5,5	BG1	3RW5513-1HA04	3RW5513-1HA14		
		25	5,5	11	BG1	3RW5515-1HA04	3RW5515-1HA14		
		38	11	18,5	BG1	3RW5517-1HA04	3RW5517-1HA14		
		63	18,5	30	BG2	3RW5525-1HA04	3RW5525-1HA14		
		113	30	55	BG3	3RW5534-6HA04	3RW5534-6HA14		
		210	55	110	BG4	3RW5543-6HA04	3RW5543-6HA14		
		370	110	200	BG4	3RW5546-6HA04	3RW5546-6HA14		
		570	160	315	BG4	3RW5548-6HA04	3RW5548-6HA14		

Alle Geräte in Baugröße S00 und S0 sind auch in Federzuganschlusstechnik verfügbar. Siehe Beispiel für Änderung der Bestellnummer.

						BG1/2	BG3/4		
⊕ Schraubanschluss						3RW5513-1HA04	3RW5534-6HA04		
⊞ Federzuganschluss						3RW5513-3HA04	3RW5534-2HA04		

SIRIUS Zubehör

	Ausführung	für Typ	Baugröße		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	Verbindungsbausteine zu Leistungsschaltern		Sanftstarter	Leistungsschalter		
	Einstückverpackung					
		3RW301.	S00	S00	3RA2921-1BA00	
		3RW302.	S0	S00/S0		
		3RW402.	S0	S00/S0		
		3RW3036	S2	S2	3RA2931-1AA00	
		3RW4036.	S2	S2	3RA1941-1AA00	
		3RW3046.	S3	S3	3RW4928-8VB00	
		3RW3047.				
		3RW4046.				
		3RW4047.				
		3RW402.	S0	S00/S0	3RW4947-8VB00	
		3RW403.	S2, S3	1		
		3RW404.				
	Lüfter als Zubehör					
	Lüfter zur Erhöhung der Schalthäufigkeit und für Gerätemontage abweichend von der Normallage. Es wird von unten in das Gehäuse eingeschnappt.	3RW402.	S0		3RW4928-8VB00	
		3RW403.	S2, S3		3RW4947-8VB00	
		3RW404.				

Weitere Details verfügbar: Katalog IC 10, Internet: www.siemens.com/sirius

SINAMICS V20 Basisumrichter

	Bemessungsleistung ¹⁾		Ausgangsstrom I _H ¹⁾	Baugröße	Maße (H x B x T)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	kW	hp	A	FS ⁵⁾	mm		
1AC Umrichter ohne integrierten Netzfilter							
	Netzspannung: 1AC 200 ... 240 V -15% / +10%, Ausgangsspannung 200 ... 240 V, 3 phasig ²⁾ , Feldbus: USS/Modbus RTU, mit eingebautem BOP ²⁾ , Schutzart: IP20 / UL open type						
	0,12	0,16	0,9	FSAA ohne Lüfter	142 x 68 x 107,8	6SL3210-5BB11-2UV1	
	0,25	0,33	1,7			6SL3210-5BB12-5UV1	
	0,37	0,5	2,3			6SL3210-5BB13-7UV1	
	0,55	0,75	3,2	FSAB ohne Lüfter	142 x 68 x 127,8	6SL3210-5BB15-5UV1	
	0,75	1,0	4,2			6SL3210-5BB17-5UV1	
	1,1	1,5	6,0	FSAC mit einem Lüfter	160,9 x 90,8 x 147	6SL3210-5BB21-1UV1	
	1,5	2,0	7,8			6SL3210-5BB21-5UV1	
	2,2	3,0	11,0	FSC mit einem Lüfter	182 x 184 x 169	6SL3210-5BB22-2UV1	
3,0	4,0	13,6	6SL3210-5BB23-0UV1				
1AC Umrichter mit integriertem Netzfilter Kategorie C1 ³⁾ für FSAA, FSAB und FSAC oder C2 ⁴⁾ für FSC							
	Netzspannung: 1AC 200 ... 240 V -15% / +10%, Ausgangsspannung 200 ... 240 V, 3 phasig ²⁾ , Feldbus: USS / Modbus RTU, mit eingebautem BOP, Schutzart: IP20 / UL open type						
	0,12	0,16	0,9	FSAA ohne Lüfter	142 x 68 x 107,8	6SL3210-5BB11-2BV1	
	0,25	0,33	1,7			6SL3210-5BB12-5BV1	
	0,37	0,5	2,3			6SL3210-5BB13-7BV1	
	0,55	0,75	3,2	FSAB ohne Lüfter	142 x 68 x 127,8	6SL3210-5BB15-5BV1	
	0,75	1,0	4,2			6SL3210-5BB17-5BV1	
	1,1	1,5	6,0	FSAC mit einem Lüfter	160,9 x 90,8 x 147	6SL3210-5BB21-1BV1	
	1,5	2,0	7,8			6SL3210-5BB21-5BV1	
	2,2	3,0	11,0	FSC mit einem Lüfter	182 x 184 x 169	6SL3210-5BB22-2BV1	
3,0	4,0	13,6	6SL3210-5BB23-0BV1				
SINAMICS V20 – 3AC Umrichter ohne integrierten Netzfilter							
	Netzspannung: 3AC 380 ... 480 V -15% / +10%, Ausgangsspannung 380 ... 480V, 3 phasig, Feldbus: USS / Modbus RTU, mit eingebautem BOP, Schutzart: IP20 / UL open type						
	0,37	0,5	1,3	FSA ohne Lüfter	150 x 90 x 145,5	6SL3210-5BE13-7UV0	
	0,55	0,75	1,7			6SL3210-5BE15-5UV0	
	0,75	1,0	2,2			6SL3210-5BE17-5UV0	
	1,1	1,5	3,1	FSA mit einem Lüfter	166 x 90 x 145,5	6SL3210-5BE21-1UV0	
	1,5	2,0	4,1			6SL3210-5BE21-5UV0	
	2,2	3,0	5,6			6SL3210-5BE22-2UV0	
	3,0	4,0	7,3	FSB mit einem Lüfter	160 x 140 x 164,5	6SL3210-5BE23-0UV0	
	4,0	5,0	8,8 / 8,24			6SL3210-5BE24-0UV0	
	5,5	7,5	12,5 / 11	FSC mit einem Lüfter	182 x 184 x 169	6SL3210-5BE25-5UV0	
	7,5	10	16,5	FSD mit zwei Lüftern	206,5 x 240 x 172,5	6SL3210-5BE27-5UV0	
	11,0	15	25 / 21			6SL3210-5BE31-1UV0	
	15,0	20	31			6SL3210-5BE31-5UV0	
	22,0 ³⁾ / 18,5 ²⁾	30,0 ³⁾ / 25,0 ²⁾	45 / 40 ³⁾ / 38 / 34 ²⁾			6SL3210-5BE31-8UV0	
	30,0 ³⁾ / 22,0 ²⁾	40,0 ³⁾ / 30,0 ²⁾	60 / 52 ³⁾ / 45 / 40 ²⁾	FSE ⁸⁾ mit zwei Lüftern	264,5 x 243,5 x 209	6SL3210-5BE32-2UV0	

Die Auswahl der Artikel-Nr. erfolgt entsprechend

- der geforderten Motorleistung oder durch den geforderten Motorstrom und die Überlastanforderung der Applikation
- der notwendigen EMV-Klassifizierung und
- der gewünschten integrierten Feldbus-Schnittstelle

¹⁾ Bemessungsleistung der 1 AC 230 V Geräte auf Basis des Ausgangsstroms I_H . Bemessungsleistung der 3 AC 400 V Geräte auf Basis des Ausgangsstroms I_L . 1AC & 3AC: Dem Ausgangsstrom I_H liegt das Lastspiel für hohe Überlast (HO) zugrunde: 150 % I_H für 60 s innerhalb einer Zykluszeit von 300 s

²⁾ Einphasige Geräte können auch an zwei Phasen eines dreiphasigen 230-V-Stromversorgungssystems angeschlossen werden. Weitere Informationen unter: www.support.industry.siemens.com/cs/document/109476260

³⁾ EN 61800-3 Kategorie C1, 1. Umgebung (Haushalt, Gewerbe). Max. geschirmte Motorleitungslänge 5 m für Baugröße FSAA, FSAB und 10 m für Baugröße FSAC – jeweils mit oder ohne externen Netzfilter.

⁴⁾ EN 61800-3 Kategorie C2, 1. Umgebung (Haushalt, Gewerbe). Max. geschirmte Motorleitungslänge 25 m für Baugröße FSC.

⁵⁾ FS = Frame Size: FSAA, FSAB, FSAC, FSA, FSB, FSC, FSD & FSE

SINAMICS V20 Basismrichter

	Bemessungsleistung ¹⁾		Ausgangsstrom I _H ¹⁾	Baugröße	Maße (H x B x T)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	kW	hp	A	FS ⁵⁾	mm		
SINAMICS V20 – 3AC Umrichter mit integriertem Netzfilter Kategorie C3 ⁷⁾							
	Netzspannung: 3AC 380 ... 480 V -15% / +10%, Ausgangsspannung 380 ... 480V, 3 phasig, Feldbus: USS / Modbus RTU I/O-Interface: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO, mit eingebautem BOP, Schutzart: IP20 / UL open type						
	0,37	0,5	1,3	FSA ohne Lüfter	150 x 90 x 145,5	6SL3210-5BE13-7CV0	
	0,55	0,75	1,7			6SL3210-5BE15-5CV0	
	0,75	0,75	2,2			6SL3210-5BE17-5CV0	
	1,1	1,0	3,1	FSA mit einem Lüfter	166 x 90 x 145,5	6SL3210-5BE21-1CV0	
	1,5	2,0	4,1			6SL3210-5BE21-5CV0	
	2,2	3,0	5,6			6SL3210-5BE22-2CV0	
	3,0	4,0	7,3	FSB mit einem Lüfter	160 x 140 x 164,5	6SL3210-5BE23-0CV0	
	4,0	5,0	8,8 / 8,24			6SL3210-5BE24-0CV0	
	5,5	7,5	12,5 / 11	FSC mit einem Lüfter	182 x 184 x 169	6SL3210-5BE25-5CV0	
	7,5	10	16,5	FSD mit zwei Lüftern	206,5 x 240 x 172,5	6SL3210-5BE27-5CV0	
	11,0	15	25 / 21			6SL3210-5BE31-1CV0	
	15,0	20	31			6SL3210-5BE31-5CV0	
	22,0 / 18,5	30,0 / 25,0	45 / 40 / 38 / 34	FSE ⁸⁾ mit zwei Lüftern	264.5 x 243.5 x 209	6SL3210-5BE31-8CV0	
	30,0 / 22,0	40,0 / 30,0	60 / 52 / 45 / 40			6SL3210-5BE32-2CV0	
	Bemessungsleistung			für Baugröße SINAMICS V20		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	kW			FS ⁵⁾			

Leistungskomponenten

Netzseitige Leistungskomponenten

Netzfilter Klasse B, Motorleitungslänge (geschirmt)

	1 AC 200 ... 240 V: Netzfilter Kategorie C1, Motorleitungslänge (geschirmt) max. 5 m			
	0,12 ... 1,1	FSAA / FSAB / FSAC	6SL3203-0BB21-8VA0	
	1 AC 200 ... 240 V: Netzfilter Kategorie C2, Motorleitungslänge (geschirmt) max. 25 m			
	2,2	FSC	6SE6400-2FL02-6BB0	
	3 AC 380 ... 480 V: Netzfilter Kategorie C2, Motorleitungslänge (geschirmt) max. 25 m			
	0,37 ... 2,2	FSA	6SL3203-0BE17-7BA0	
	3,0 ... 5,5	FSAC / FSC	6SL3203-0BE21-8BA0	
	7,5 ... 22,0	FSD / FSE	6SL3203-0BE23-8BA0	
	30	FSE	6SL3203-0BE27-5BA0	

Netzdrössel

1 AC 200 ... 240 V				
0,12 ... 0,25	FSAA	6SE6400-3CC00-4AB3		
0,37 ... 0,75	FSAA / FSAB	6SE6400-3CC01-0AB3		
1,1 ... 2,2	FSAC / FSC	6SE6400-3CC02-6BB3		
3,0	FSC	6SE6400-3CC03-5CB3		
3 AC 380 ... 480 V				
0,37 ... 1,1	FSA	6SL3203-0CE13-2AA0		
1,5 ... 4,0	FSA / FSB	6SL3203-0CE21-0AA0		
5,5 ... 7,5	FSC	6SL3203-0CE21-8AA0		
11,0 ... 15,0	FSD	6SL3203-0CE23-8AA0		
22,0	FSE	6SL3203-0CJ24-5AA0		
30,0	FSE	6SL3203-0CD25-5AA0		

Empfohlene Sicherungen gemäß IEC-Norm ⁹⁾, als Zusatz empfohlene netzseitige Leistungskomponenten)

Empfehlungen zu weiteren Überschutzsicherungen sind erhältlich unter: www.siemens.com/sinamics-v20/documentation

Der Bemessungskurzschlussstrom SCCR (Short Circuit Current Rating) gemäß UL für industrielle Schaltschrankinstallation

nach NEC Article 409 oder UL 508A/508C oder UL 61800-5-1 beträgt in Verbindung mit Class J Sicherungen für SINAMICS V20: 65 kA

SCCR- und ICC-Werte für die Kombination mit weiteren Überschutzsicherungen sind erhältlich unter: www.siemens.com/sinamics-v20/documentation

Weiterführende Informationen zu den aufgeführten Siemens Sicherungen enthalten der Katalog LV 10 sowie die Industry Mall.

¹⁾ Bemessungsleistung der 1 AC 230 V Geräte auf Basis des Ausgangsstroms I_H . Bemessungsleistung der 3 AC 400 V Geräte auf Basis des Ausgangsstroms I_L . 1AC & 3AC: Dem Ausgangsstrom I_H liegt das Lastspiel für hohe Überlast (HO) zugrunde: 150 % I_H für 60 s innerhalb einer Zykluszeit von 300 s

⁵⁾ FS = Frame Size: FSAA, FSAB, FSAC, FSA, FSB, FSC, FSD & FSE

⁷⁾ EN 61800-3 Kategorie C3, 2. Umgebung (Industrie). Max. geschirmte Motorleitungslänge 10 m für Baugröße FSA, 25 m für Baugrößen FSB bis FSD und 50 m für Baugröße FSE. Um auch bei FSA-Umrichtern die Kategorie C2 oder 25 m geschirmte Motorleitungslänge zu erhalten, müssen ungefilterte Umrichter mit externem Netzfilter eingesetzt werden.

⁸⁾ 3AC FSE: können mit zwei verschiedenen Lastspielen betrieben werden: Geringe Überlast (LO): oder Hohe Überlast (HO)

⁹⁾ Für den Betrieb der Umrichter sind Überschutzsicherungen zwingend erforderlich.

SINAMICS V20 Basisumrichter

	Bemessungsleistung	für Baugröße SINAMICS V20	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	kW	FS ⁵⁾		
Zwischenkreis-Komponenten				
Bremswiderstand				
	1 AC 200 ... 240 V			
	0,12 ... 0,75	FSAA / FSAB	6SE6400-4BC05-0AA0	
	1,1 ... 1,5	FSAC	JJY:023151720007	
	2,2 ... 3,0	FSC	JJY:023163720018	
	3 AC 380 ... 480 V			
	0,37 ... 1,5	FSA	6SL3201-0BE14-3AA0	
	2,2 ... 4,0	FSA / FSB	6SL3201-0BE21-0AA0	
	5,5 ... 7,5	FSC / FSD	6SL3201-0BE21-8AA0	
	11,0 ... 15,0	FSD	6SL3201-0BE23-8AA0	
	22,0 ... 30,0	FSE	6SE6400-4BD21-2DA0	
Ausgangsseitige Komponenten				
Ausgangsdrossel				
	1 AC 200 ... 240 V			
	0,12 ... 1,1	FSAA / FSAB / FSAC	6SL3202-0AE16-1CA0	
	1,5	FSAC	6SL3202-0AE18-8CA0	
	2,2 ... 3,0	FSC	6SL3202-0AE21-8CA0	
	3 AC 380 ... 480 V			
	0,37 ... 1,5	FSA	6SL3202-0AE16-1CA0	
	2,2 ... 3,0	FSA / FSB	6SL3202-0AE18-8CA0	
	4,0 ... 5,5	FSB / FSC	6SL3202-0AE21-8CA0	
	7,5 ... 15,0	FSD	6SL3202-0AE23-8CA0	
	22,0 ... 30,0	FSE	6SE6400-3TC05-4DD0	

Ergänzende Systemkomponenten und Ersatzteile

	SINAMICS V20 Parameter Loader	6SL3255-0VE00-0UA1	
	Externes SINAMICS V20 BOP ¹⁰⁾	6SL3255-0VA00-4BA1	
	SINAMICS V20 BOP Interface	6SL3255-0VA00-2AA1	
	SINAMICS V20 Smart Access	6SL3255-0VA00-5AA0	
	SINAMICS V20 I/O Extension Module ¹¹⁾	6SL3256-0VE00-6AA0	
	SINAMICS V20 Braking Module	6SL3201-2AD20-8VA0	
	Schirmanschlusssatz für Baugrößen FSAA und FSAB	6SL3266-1AR00-0VA0	
	Schirmanschlusssatz für Baugröße FSAC	6SL3266-1AU00-0VA0	
	Schirmanschlusssatz für Baugröße FSA	6SL3266-1AA00-0VA0	
	Schirmanschlusssatz für Baugröße FSB	6SL3266-1AB00-0VA0	
	Schirmanschlusssatz für Baugröße FSC	6SL3266-1AC00-0VA0	
	Schirmanschlusssatz für Baugröße FSD	6SL3266-1AD00-0VA0	
	Schirmanschlusssatz für Baugröße FSE	6SL3266-1AE00-0VA0	
	RS485-Abschlusswiderstand	6SL3255-0VC00-0HA0	
	DIN-Hutschienenmontagesatz für FSAA ¹²⁾ , FSAB ¹²⁾ , FSAC ¹²⁾ & FSA	6SL3261-1BA00-0AA0	
	DIN-Hutschienenmontagesatz für FSB	6SL3261-1BB00-0AA0	
	Migrationsmontagesatz ¹²⁾ für Baugrößen FSAA und FSAB	6SL3266-1ER00-0VA0	
	Migrationsmontagesatz ¹²⁾ für Baugrößen FSAC	6SL3266-1EB00-0VA0	

Die Auswahl der Artikel-Nr. erfolgt entsprechend

- der geforderten Motorleistung oder durch den geforderten Motorstrom und die Überlastanforderung der Applikation
- der notwendigen EMV-Klassifizierung und
- der gewünschten integrierten Feldbus-Schnittstelle

Zusätzliche Informationen für SINAMICS V20

Detaillierte Informationen zu SINAMICS V20, aktuelle technische Dokumentationen (Broschüren, Maßbilder, Zertifikate, Gerätehandbücher und Betriebsanleitungen) erhalten Sie im Internet unter: www.siemens.com/sinamics-v20c und zusätzlich über den Drive Technology Konfigurator (DT-Konfigurator) im Internet. Unter folgender Adresse ist der DT-Konfigurator in der Industry Mall von Siemens zu finden: www.siemens.com/dt-configurator

Des Weiteren steht mit der SINAMICS SELECTOR App ein praktisches Tool zur Verfügung, mit dem Artikelnummern für SINAMICS V20, SINAMICS G120C, SINAMICS G120P und SINAMICS G120 und SINAMICS G120X Umrichter im Leistungsbereich von 0,12 bis 630 kW schnell und einfach zusammengestellt werden können

Unter folgendem Link finden Sie die kostenfreien Downloads für Android und für iOS: www.siemens.de/sinamics-selector

⁵⁾ FS = Frame Size: FSAA, FSAB, FSAC, FSA, FSB, FSC, FSD & FSE

¹⁰⁾ BOP = Basic Operator Panel

¹¹⁾ Zur Erweiterung um je zwei Digitaleingänge und Digitalausgänge (Relais-Ausgänge)

¹²⁾ Für die Montage von FSAA / FSAB / FSAC ist zusätzlich der Migrationsmontagesatz zum DIN-Hutschienenmontagesatz erforderlich.

SINAMICS G120C Kompaktumrichter

	Bemessungsleistung ¹⁾		Grundlaststrom I _L ²⁾ out	Grundlaststrom I _H ³⁾	Baugröße	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	kW	hp	A	A	FS ⁴⁾	Integrierte Kommunikationsschnittstelle Feldbus	mit integriertem Netzfilter Klasse A	
SINAMICS G120C – AC Umrichter mit integriertem Brems-Chopper, Safety Integrated (STO) und Netzfilter Klasse A								
	Netzspannung: 3AC 380-480V +10 / -20% 47-63HZ, 0.55 kW bis 18.5 kW (0.75 hp bis 25 hp), Schutzart: IP20 / UL open type							
	0,55	0,75	1,7	1,3	FSA A	USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE11-8AB2	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE11-8AF2	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE11-8AP2	
	0,75	1,0	2,2	1,7		USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE12-3AB2	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE12-3AF2	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE12-3AP2	
	1,1	1,5	3,1	2,2		USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE13-2AB2	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE13-2AF2	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE13-2AP2	
	1,5	2,0	4,1	3,1	FSA B	USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE14-3AB2	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE14-3AF2	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE14-3AP2	
	2,2	3,0	5,6	4,1		USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE15-8AB2	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE15-8AF2	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE15-8AP1	
	3,0	4,0	7,3	5,6		USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE17-5AB1	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE17-5AF1	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE17-5AP1	
	4,0	5,0	8,8	7,3		USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE18-8AB1	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE18-8AF1	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE18-8AP1	
	5,5	7,5	12,5	8,8	FSB	USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE21-3AB1	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE21-3AF1	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE21-3AP1	
	7,5	10	16,5	12,5		USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE21-7AB1	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE21-7AF1	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE21-7AP1	
	11	15	25	16,5	FSC	USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE22-6AB1	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE22-6AF1	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE22-6AP1	
	15	20	31	25		USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE23-2AB1	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE23-2AF1	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE23-2AP1	
	18,5	25	37	31		USS / Modbus RTU	6SL3210-1KE23-8AB1	
						PROFINET / EtherNet/IP	6SL3210-1KE23-8AF1	
						PROFIBUS DP	6SL3210-1KE23-8AP1	
Höhere Leistungen: Siehe Katalog D31.1								

- ¹⁾ Die Bemessungsleistung des Gerätes auf Basis des Bemessungsausgangsstroms I_L und einer Bemessungsspannung von 3 AC 400 V. Der Wert wird auf dem Typenschild des Gerätes angegeben.
²⁾ Dem Grundlaststrom I_L liegt das Lastspiel für geringe Überlast (low overload LO) zugrunde.
³⁾ Dem Grundlaststrom I_L liegt das Lastspiel für hohe Überlast (high overload HO) zugrunde.
⁴⁾ FS = Frame Size: FSAA, FSA, FSB, FSC, FSD, FSE & FSF

SINAMICS G120C Kompaktumrichter

	Bemessungsleistung		Baugröße SINAMICS G120C	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	kW	hp			

Leistungskomponenten

Netzseitige Leistungskomponenten

Netzdrossel

	Netzspannung: 3 AC 380 ... 480 V				
	0,55 ... 1,1	0,75 ... 1,5	FSA	6SL3203-0CE13-2AA0	
	1,5 ... 2,2	2,0 ... 3,0			
	3,0 ... 4,0	4,0 ... 5,0	FSA	6SL3203-0CE21-0AA0	
	5,5 ... 7,5	7,5 ... 10	FSB	6SL3203-0CE21-8AA0	
	11 ... 18,5	15 ... 25	FSC	6SL3203-0CE23-8AA0	

Zwischenkreis-Komponenten

Bremswiderstand

	Netzspannung: 3 AC 380 ... 480 V				
	0,55 ... 1,5	0,75 ... 2,0	FSA	6SL3201-0BE14-3AA0	
	2,2	3,0		6SL3201-0BE21-0AA0	
	3,0 ... 4,0	4,0 ... 5,0	FSA		
	5,5 ... 7,5	7,5 ... 10	FSB	6SL3201-0BE21-8AA0	
	11,0 ... 18,5	15 ... 25	FSC	6SL3201-0BE23-8AA0	

Ausgangsseitige Komponenten

Ausgangsdrossel

	Netzspannung: 3 AC 380 ... 480 V				
	0,55 ... 2,2	0,75 ... 3,0	FSA	6SL3202-0AE16-1CA0	
	3,0 ... 4,0	4,0 ... 5,0	FSA	6SL3202-0AE18-8CA0	
	5,5 ... 7,5	7,5 ... 10	FSB	6SL3202-0AE21-8CA0	
	11,0 ... 18,5	15 ... 25	FSC	6SL3202-0AE23-8CA0	

Ergänzende Systemkomponenten & Ersatzteile für SINAMICS G120C

	Bezeichnung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	Intelligent Operator Panel IOP-2: DE, EN, FR, IT, SP, PO, NL, SW, RU, CZ, PL, TR, FI & CN	6SL3255-0AA00-4JA2	
	IOP-2 Handheld	6SL3255-0AA00-4HA1	
	Basic Operator Panel BOP-2	6SL3255-0AA00-4CA1	
	Zubehör		
	IOP-2/ BOP-2 Türmontagesatz	6SL3256-0AP00-0JA0	
	SINAMICS G120 Smart Access		
	Zur drahtlosen Inbetriebnahme, Bedienung und Diagnose über Mobilgerät oder Laptop	6SL3255-0AA00-5AA0	
	Speicherkarte SINAMICS SD Card	6SL3054-4AG00-2AA0	
	PC-Umrichter-Verbindungssatz-2	6SL3255-0AA00-2CA0	

Zusätzliche Informationen für SINAMICS G120C

Detaillierte Informationen zu SINAMICS G120C, aktuelle technische Dokumentationen (Broschüren, Maßbilder, Zertifikate, Gerätehandbücher und Betriebsanleitungen) erhalten Sie im Internet unter: www.siemens.com/sinamics-g120c und zusätzlich über den Drive Technology Konfigurator (DT-Konfigurator) im Internet.

Unter folgender Adresse ist der DT-Konfigurator in der Industry Mall von Siemens zu finden: www.siemens.com/dt-configurator

Des Weiteren steht mit der SINAMICS SELECTOR App ein praktisches Tool zur Verfügung, mit dem Artikelnummern für SINAMICS V20, SINAMICS G120C, SINAMICS G120P und SINAMICS G120 und SINAMICS G120X Umrichter im Leistungsbereich von 0,12 bis 630 kW schnell und einfach zusammengestellt werden können.

Unter folgendem Link finden Sie die kostenfreien Downloads für Android und für iOS: www.siemens.de/sinamics-selector

⁴⁾ FS = Frame Size: FSAA, FSA, FSB, FSC, FSD, FSE & FSF

⁵⁾ Weiterführende Informationen zu den Sicherungen und Leistungsschaltern enthalten die Kataloge LV 10, IC 10 und IC 10 AO sowie die Industry Mall.

⁶⁾ Für den Betrieb der Umrichter sind Überstromschutzeinrichtungen zwingend erforderlich.

- Siemens Sicherungen vom Typ 3NA3 für den Einsatz im Geltungsbereich der IEC
- UL-gelistete Sicherungen Class J für den Einsatz in USA und Kanada

SINAMICS G120X Infrastrukturumrichter für HLK/Wasser/Abwasser

- Umweltklasse / Chemische Schadstoffe gemäß EN 60721-3-3: Klasse 3C2
- Bedieneinheit: Intelligent Operator Panel IOP-2 (grafisches Farb-Display)

- Erweiterung: ohne Erweiterung mit SINAMICS G120X I/O Extension Module
- Kommunikation: PROFINET, EtherNet/IP

	Bemessungsleistung ¹⁾		Bemessungs-ausgangsstrom ²⁾	Grundlaststrom I_H ³⁾	Bemessungs-eingangsstrom ³⁾	Baugröße	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	400 V kW	480 V hp	A	A	400 V A	FS ⁴⁾	ohne integriertem Netzfilter Klasse A	

SINAMICS G120X Umrichter – Schutzart IP20/UL Open Type – 3 AC 380 ... 480 V ohne Netzfilter Klasse A

	3 AC 380 ... 480 V – Bemessungspulsfrequenz 4 kHz ≤ 90 kW und 2 kHz ≥ 110 kW – Eingangsfrequenz 47 ... 63 Hz							
	0,75	2,2	2,2	2,1	2,1	FSA	6SL3220-3YE10-0UF0	
	1,1	3,1	3,1	3	2,8	FSA	6SL3220-3YE12-0UF0	
	1,5	4,1	4,1	3,4	3,6	FSA	6SL3220-3YE14-0UF0	
	2,2	5,9	5,9	4,8	5,5	FSA	6SL3220-3YE16-0UF0	
	3	7,7	7,7	6,2	6,9	FSA	6SL3220-3YE18-0UF0	
	4	10,2	10,2	7,6	9,8	FSB	6SL3220-3YE20-0UF0	
	5,5	13,2	13,2	11	12	FSB	6SL3220-3YE22-0UF0	
	7,5	18	18	14	17	FSB	6SL3220-3YE24-0UF0	
	11	26	26	21	24,5	FSC	6SL3220-3YE26-0UF0	
	15	32	32	27	29,5	FSC	6SL3220-3YE28-0UF0	
Höhere Leistungen: Siehe Katalog D31.5								

SINAMICS G120X Umrichter – Schutzart IP20/UL Open Type – 3 AC 380 ... 480 V mit Netzfilter Klasse A

	400 V kW	480 V hp	A	A	400 V A	FS ⁴⁾	mit integriertem Netzfilter Klasse A	
	3 AC 380 ... 480 V – Bemessungspulsfrequenz 4 kHz ≤ 90 kW und 2 kHz ≥ 110 kW – Eingangsfrequenz 47 ... 63 Hz							
	0,75	2,2	2,2	2,1	2,1	FSA	6SL3220-3YE10-0AF0	
	1,1	3,1	3,1	3	2,8	FSA	6SL3220-3YE12-0AF0	
	1,5	4,1	4,1	3,4	3,6	FSA	6SL3220-3YE14-0AF0	
	2,2	5,9	5,9	4,8	5,5	FSA	6SL3220-3YE16-0AF0	
	3	7,7	7,7	6,2	6,9	FSA	6SL3220-3YE18-0AF0	
	4	10,2	10,2	7,6	9,8	FSB	6SL3220-3YE20-0AF0	
	5,5	13,2	13,2	11	12	FSB	6SL3220-3YE22-0AF0	
	7,5	18	18	14	17	FSB	6SL3220-3YE24-0AF0	
	11	26	26	21	24,5	FSC	6SL3220-3YE26-0AF0	
	15	32	32	27	29,5	FSC	6SL3220-3YE28-0AF0	
Höhere Leistungen: Siehe Katalog D31.5								

¹⁾ Bemessungsleistung auf Basis des Grundlaststroms I_L . Dem Grundlaststrom I_L liegt das Lastspiel für geringe Überlast (low overload LO) zugrunde.

²⁾ Dem Bemessungsausgangsstrom liegt das Lastspiel für geringe Überlast (low overload LO) zugrunde. Diese Stromwerte gelten bei 400 V und stehen auf dem Leistungsschild des Umrichters.

³⁾ Der Eingangsstrom ist abhängig von Motorlast und Netzimpedanz. Die Eingangsströme gelten für Belastung mit Bemessungsleistung (auf Basis I_L) bei einer Netzimpedanz entsprechend $u_k = 1\%$. Die Stromwerte stehen auf dem Leistungsschild des Umrichters.

⁴⁾ FS = Frame Size: FSAA, FSA, FSB, FSC, FSD, FSE & FSF

Ergänzende Systemkomponenten für SINAMICS G120X Infrastrukturumrichter für HLK/Wasser/Abwasser

Beschreibung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Intelligent Operator Panel IOP-2 Bediensprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch, Chinesisch Simplified	6SL3255-0AA00-4JA2	
IOP-2 Handheld	6SL3255-0AA00-4HA1	
Basic Operator Panel BOP-2	6SL3255-0AA00-4CA1	
Türmontagesatz für IOP-2/BOP-2	6SL3256-0AP00-0JA0	
SINAMICS SD-Card, 512 Mbyte, leer	6SL3054-4AG00-2AA0	
SINAMICS G120 Smart Access zur drahtlosen Inbetriebnahme, Bedienung und Diagnose folgender Umrichter mittels Smartphone, Tablet oder Laptop	6SL3255-0AA00-5AA0	
Schirmanschlusssätze für Power Module für SINAMICS G120X • Baugrößen FSA bis FSF	Im Lieferumfang der Umrichter enthalten, als Ersatzteil lieferbar	

Für SINAMICS G120X ist eine gedruckte **Kompaktinstallationsanleitung** in Deutsch und Englisch im Lieferumfang enthalten. Ausführliche Beschreibung des SINAMICS G120X sowie aller Optionen siehe Katalog D 31.5.

Detaillierte Informationen zum Infrastrukturumrichter für HLK/Wasser/Abwasser SINAMICS G120X und aktuelle technische Dokumentationen (Broschüren, Tutorials, Maßbilder, Zertifikate und Betriebsanleitungen) sind im Internet erhältlich unter: www.siemens.com/sinamics-g120x

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

DELTA Line



titanweiß



elektroweiß



aluminiummetallic



carbonmetallic

DELTA miro Glas



kristallgrün/aluminium-metallic



weiß/titanweiß



schwarz/aluminium-metallic



orient/carbonmetallic



arena/elektroweiß

DELTA miro Aluminium



natur/aluminiummetallic



oxidgelb/elektroweiß

DELTA miro Holz



ahornrot/aluminiummetallic



ahorn/aluminiummetallic



buche¹⁾/aluminiummetallic



kirschbaum¹⁾/aluminiummetallic



wenge¹⁾/aluminiummetallic

DELTA miro Color



titanweiß



aluminiummetallic



carbonmetallic



elektroweiß

DELTA profil



titanweiß



silber

DELTA style



elektroweiß



platinmetallic



anthrazit

NEW



schoko

NEW







Aufputzprogramme



DELTA fläche IP44

¹⁾ Farbton durch Beizung

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Geräteinsätze für Schalter			
	Universalschalter für Aus- und Wechselschaltung		
	mit Krallen	5TA2156	
	ohne Krallen für Hohlwandmontage	5TA2156-0KK	
	Kreuzschalter		
	mit Krallen	5TA2117	
	ohne Krallen für Hohlwandmontage	5TA2117-0KK	
	Ausschalter		
	1-polig mit Krallen	5TA2151	
	1-polig ohne Krallen für Hohlwandmontage	5TA2151-0KK	
	2-polig, 10 AX mit Krallen	5TA2112	
	2-polig ohne Krallen für Hohlwandmontage	5TA2112-0KK	
	Kontrollschalter für Ausschaltung mit LED-Leuchteinsatz 5TG7333 (normale Helligkeit)		
	mit Krallen	5TA2150	
	ohne Krallen für Hohlwandmontage	5TA2150-0KK	
	Kontrollschalter für Wechselschaltung mit Glühlampe 5TG7332 (mittlere Helligkeit)		
	mit Krallen	5TA2108	
	ohne Krallen für Hohlwandmontage	5TA2108-0KK	
	Doppel-Wechselschalter		
	mit Krallen	5TA2118	
	ohne Krallen für Hohlwandmontage	5TA2118-0KK	
	Serienschalter		
	mit Krallen	5TA2155	
	ohne Krallen für Hohlwandmontage	5TA2155-0KK	
	Jalousieschalter, mit elektrischer und mechanischer Verriegelung		
	mit Krallen	5TA2154	
	ohne Krallen für Hohlwandmontage	5TA2154-0KK	
Geräteinsätze für Taster			
	1 Schließer	5TD2120	
	1 Schließer mit Dauerlichtbeleuchtung, N-Klemme	5TD2116	
	Öffner	5TD2123	
	1 W mit Dauerlichtbeleuchtung, N-Klemme	5TD2117	
	mit getrennter Rückmeldung	5TD2114	
	Doppeltaster, 2 Schließer	5TD2111	
	Jalousietaster, 10 A 250 V, elektrisch verriegelt	5TA2114	




Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.		
LED-Leuchteinsätze					
 	für Kontroll-Funktion				
		Bemessungsspannung (V AC)	Stromaufnahme (mA)		
	rot	230	1	5TG7353	
	weiß	230	1,1	5TG7354	
	blau	230	1,1	5TG7355	
	orange normal	230	0,9	5TG7333	
	stark	230	1,0	5TG7343	
	Glimmlampe berührungssicher	230	0,18	5TG7 321	
Spannungsversorgung					
   	Duale USB-Spannungsversorgung				
		Bemessungsspannung (V AC)	Stromaufnahme (mA)		
	2-fach	5	2100	5TG2025-3	
	Abdeckplatte				
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)			5TG2578-0TW	
	aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)			5TG2578-0AM	
	carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)			5TG2578-0CM	
	Duale USB-Spannungsversorgung				
		Bemessungsspannung (V AC)	Stromaufnahme (mA)		
	2-fach	5	3000	5TG2025-2	
	Abdeckplatte				
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)			5TG2563-2	
	elektroweiß (RAL 1013)			5TG2593-2	
	aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)			5TG1256-2	
	carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)			5TG1226-2	
DELTA Dimmer					
	NV-Dimmer für magnetische Trafos mit Phasenanschnitttechnik 230 V, 50 Hz		5TC8283		
	NV-Dimmer elektronische Trafos (Auslauf) mit Phasenabschnitttechnik 230 V, 50 Hz		5TC8284		
	Glühlampendimmer, 50 bis 600 W, für Wechselschaltung mit Phasenabschnitttechnik 230 V, 50 Hz		5TC8257		
	NV-Dimmer elektronische Trafos mit Phasenabschnitttechnik 230 V, 50 Hz		5TC8258		
	NV-Drehdimmer für LED Lampen 60 W und RL 6 ... 120 W • Bemessungsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz • Der NV-Drehdimmer ist zusätzlich mit einer Temperatursicherung ausgestattet • Verschmutzungsgrad (nach IEC 60664-1): 2 • VDE-Approbat • Bemessungslast bis 35°C • Umgebungstemperatur: - Glühlampen: 6 ... 120 W - Hochvolthalogenlampen: 6 ... 120 W - NV-Halogenlampen magn.: 25 ... 100 VA - Dimmbare LED-Lampen 60 W		5TC8263		



Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
DELTA Dimmer			
	Dimmer DALI (Auslauf) Dieses Drehpotentiometer erlaubt die manuelle Steuerung der mit Treibern und einer DALI-Schnittstelle/Bus ausgestatteten Beleuchtungskörper.	5TC8264	
	VAC LED-Lampendimmer / PKG 1 • AC 230 V~ 50/60 Hz • Leistungsaufnahme 2 VA • geeignete Lampentypen dimmbare LED Lampen: - AC 230 V, LED Lampen 4 ... 100 W - 12 V, LED Lampen (mit elektronischem Transformator), 1 Lampe je Trafo /max. 6 Trafos 50 W. Max. Anzahl anschließbarer Taster unbegrenzt (max. 3 Stk. beleuchtet) • Abmessungen 45 x 45 x 12 mm • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... +40°C • Zulässige Lagertemperatur: -30 ... +70°C • Schutzart IP20 nach DIN EN 20234, gemäß DIN EN 60669-2-1	5TC8211-0	
	Universaldimmer / PKG 1 • AC 230 V ~ 50 Hz • Leistungsaufnahme 3 VA • Geeignete Lampentypen Glüh- und Halogenlampen: - für ~230-V-Glüh- und Halogenlampen 15 ... 400 W - Konventionelle Transform. für NV-Halogenlampen 20 W ~ 250 W - Elektronische Transform. für NV-Halogenlampen 15 W ~ 400 W • Max. Anzahl anschließbarer Taster unbegrenzt (max. 3 Stk. beleuchtet). • Abmessungen 45 x 45 x 12 mm • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... +40°C. • Zulässige Lagertemperatur: -30 ... +70°C. • Schutzart IP20 nach DIN EN 20234, gemäß DIN EN 60669-2-1	5TC8210-0	
	VDC LED-Reglerdimmer / PKG 1 • DC 12 ... 48 V • Leistungsaufnahme: <12 mA. Maximallast 8 A. • Minimale Helligkeitseinstellung: 1 ... 60%. • Dauer der Helligkeitseinstellung: 3 ... 10 Sek. • Steuerung: Drucktaste auf Masse geschaltet oder isolierte Drucktaste auf AC 230 V geschaltet. • Abmessungen: 45 x 45 x 12 mm • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... +40°C • Zulässige Lagertemperatur: -30 ... +70°C • Schutzart: IP20 nach DIN EN 20324, gemäß DIN EN 60669-2-1	5TC8212-0	
	Dimmbarer Kompaktleuchtstofflampendimmer • AC 230 V, 50 Hz • Leistungsaufnahme: 3 VA • Geeignete Lampentypen: Dimmbare Energiesparlampen 20 ... 200 W. • Abmessungen: 45 x 45 x 12 mm • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... +40°C. • Zulässige Lagertemperatur: -30 ... +70°C. • Schutzart IP20 nach EN 60529, gemäß DIN EN 60669-2-1	5TC8213-0	
	Zeitschalter einstellbar • 230 V, ~ 50 Hz. • Leistungsaufnahme: 5 VA • Geeignet für Glühlampen, Halogenleuchten und Beleuchtungskörper in Dunstabzügen. • Glüh- und Halogenlampen bei 230 V: 40 ... 400 W • Halogenlampen mit ferromagnetischem Transformator: 50 ... 320 W • Halogenlampen mit elektronischem Transformator: 40 ... 400 W • Motoren: 36 ... 100 W • Konfiguration über: Moduswähler • Geeignet für bis zu 3 beleuchtete Drucktasten und eine unbegrenzte Anzahl unbeleuchteter Drucktasten • Abmessungen 45 x 45 x 12 mm • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... +40°C • Zulässige Lagertemperatur: -30 ... +70°C • Schutzgrad (Gehäuse): IP20 nach DIN EN 20324, gemäß DIN EN 60669-2-1 und DIN EN 60669-2-3	5TG2400	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

Ausführung		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Sonderverpackungen NEW			
	Profibox bestückt mit 100 Stk. DELTA Schaltereinsatz UP, Aus-/Wechselschalter, 5TA2156 100 Stk. DELTA Wippe i-system für Universalschalter, titanweiß, 5TG6201	5TA2156-0KA	
	Profibox bestückt mit 390 Stk. DELTA line 1-fach Rahmen, titanweiß, 5TG2551-0	5TG2551-0KA	
	Profibox bestückt mit 100 Stk. DELTA Schuko-Steckdoseneinsatz, 10/16A, 250V, 5UB1101 100 Stk. DELTA Steckdosenabdeckung i-system, titanweiß, 5UH1044	5UB1511-0KA	
	Profibox bestückt mit 100 Stk. DELTA Schuko-Steckdoseneinsatz, 10/16A, 250V, 5UB1101 19A 100 Stk. DELTA Steckdosenabdeckung mit erh. Berührungsschutz, titanweiß, i-system, 5UH1080	5UB1518-0KA	
Wippen			
	neutral		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG6201	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG6271	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG6241	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG6221	
	mit Fenster		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG6200	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG6270	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG6240	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG6220	
	mit Beschriftungsfeld		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG6210	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG6280	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG6250	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG6230	
Wippen 2-fach			
	neutral		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG6205	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG6275	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG6245	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG6225	
	mit Fenster		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG6204	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG6274	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG6244	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG6224	
	mit Symbol „Glocke“		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG6207	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG6277	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG6247	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG6227	
	mit Beschriftungsfeld		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG6212	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG6282	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG6252	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG6232	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Bewegungsmelder			
	Bewegungsmelder I-system Relaisausgang, 110 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 2300 W, 1150 VA	5TC1700	
i-System			
	Abdeckplatte, mit Drehknopf, für Dimmer		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TC8900	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TC8901	
	Wippe mit Jalousiesymbolen für Jalousietaster		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG6214	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG6284	
	aluminiummetallisch (ähnlich RAL 9006)	5TG6254	
	carbonmetallisch (ähnlich RAL 7016)	5TG6234	
Schlüsselschalter für zentrale Schließanlagen			
	mit Symbolen Auf/AB titanweiß 10 A, 250 V		
	Taststellung nach beiden Seiten		
	1-polig (Wechsler-Kontakt mit Nullstellung)	5TA7666	
	2-polig (Wechsler-Kontakte mit Nullstellung)	5TA7667	
	Raststellung nach beiden Seiten		
	1-polig (Wechsler-Kontakt mit Nullstellung)	5TA7668	
	2-polig (Wechsler-Kontakte ohne Nullstellung)	5TA7670	
	Tast- und Raststellung nach beiden Seiten		
	1-polig (Wechsler-Kontakt mit Nullstellung)	5TA7664	
	2-polig (Wechsler-Kontakte ohne Nullstellung)	5TA7665	
Profil-Halbzylinder für „Jalousie-Schlüsselschalter“			
	Fabrikat CES mit drei Schlüsseln gleichschliessend	5TG4225	
Raumtemperaturregler (Auslauf)			
	Abdeckplatte, für Raumtemperaturregler, Öffner/Wechsler		
	Geräteinsatz: titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TC9221	
	Raumtemperaturregler, ein Öffner	5TC9200	
	Raumtemperaturregler, ein Wechsler	5TC9201	
	Abdeckplatte, für Raumtemperaturregler, 3-Stellungsschalter		
	mögliche Stellungen: Zeit-Automatik, immer Tagtemperatur, immer Nachtabenkung		
	Geräteinsatz: titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TC9223	
	Raumtemperaturregler Geräteinsatz 3-Stellungsschalter	5TC9 202	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Raumtemperaturregler NEW			
	Raumtemperaturregler, polarweiß (ähnlich RAL 9017)	5TC9774-4WH00	
	Raumtemperaturregler, aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TC9774-4AM00	
	Raumtemperaturregler, carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TC9774-4CM00	
	Raumtemperaturregler, Fußboden-direktheizung, Polarweiß (ähnlich RAL 9017)	5TC9774-5WH00	
	Raumtemperaturregler, Fußboden-direktheizung, Aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TC9774-5AM00	
	Raumtemperaturregler, Fußbodendirektheizung, Carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TC9774-5CM00	
	programmierbarer Thermostat, Polarweiß (ähnlich RAL9017)	5TC9774-6WH00	
	programmierbarer Thermostat, Aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TC9774-6AM00	
	programmierbarer Thermostat, Carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TC9774-6CM00	
Abdeckplatten			
	für TAE-Anschlussdose und Lautsprecheranschlussdose		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG2563-2	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG2593-2	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG1256-2	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG1226-2	
	Abdeckplatte für UAE-Anschlussdose		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG2545	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG2543	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG1257	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG1227	
	Abdeckplatte für UAE-Anschlussdose, mit Beschriftungsfeld		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG2546	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG2544	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG1258	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG1228	
	Geräteinsätze UAE-Anschlussdose, Cat.6, Rutenbeck		
	1 x 8-polig	5TG2417	
	2 x 8-polig (8/8)	5TG2406	
	Auslass-Platte inklusive Tragrahmen mit Zugentlastung		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG2566	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG2596	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG1251	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG1221	
	Blind-Abdeckplatte inklusive Tragrahmen		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG2558	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG2588	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG1250	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG1220	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Abdeckplatten für TV/RF/SAT-Anschluss			
	2-Loch-Ausführung		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG2561	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG2591	
	aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)	5TG1253	
	carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)	5TG1223	
	3-Loch-Ausführung		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG2548-2	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG2528-2	
	aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)	5TG1252-2	
	carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)	5TG1222-2	
	Geräteinsätze		
	Antennen-Stichleitungsdose	5TG2485	
	Antennen-Durchgangsdose/Enddose	5TG2484	
SCHUKO-Steckdosen			
	mit Krallen		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1511	
	elektroweiß (RAL 1013)	5UB1551	
	aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)	5UB1931	
	carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)	5UB1921	
	grün (ähnlich RAL 6018) (SV)	5UB1512	
	orange (ähnlich RAL 2004) (ZSV)	5UB1513	
	ohne Krallen für Hohlwandmontage		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1511-OKK	
	elektroweiß (RAL 1013)	5UB1551-OKK	
	mit Klappdeckel		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1917	
	elektroweiß (RAL 1013)	5UB1907	
	aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)	5UB1937	
	carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)	5UB1927	
	ohne Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz mit Krallen		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1518	
	elektroweiß (RAL 1013)	5UB1558	
	aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)	5UB1934	
	carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)	5UB1924	
	ohne Krallen für Hohlwandmontage		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1518-OKK	
	elektroweiß (RAL 1013)	5UB1558-OKK	
	mit Beschriftungsfeld		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1515	
	elektroweiß (RAL 1013)	5UB1555	
	aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)	5UB1933	
	carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)	5UB1923	
	orange (ähnlich RAL 2004)	5UB1538	
	rot (ähnlich RAL 3003)	5UB1536	
	grün (ähnlich RAL 6018)	5UB1537	
	mit erhöhtem Berührungsschutz und Beschriftungsfeld		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1523	
	elektroweiß (RAL 1013)	5UB1552	
	aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)	5UB1940	
	carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)	5UB1943	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
SCHUKO-Steckdosen			
	mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1915	
	elektroweiß (RAL 1013)	5UB1905	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5UB1930	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5UB1920	
	mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz und Beschriftungsfeld		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1912	
	elektroweiß (RAL 1013)	5UB1902	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5UB1932	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5UB1922	
	mit Bedruckung „SV“		
	grün (ähnlich RAL 6018), mit erhöhtem Berührungsschutz	5UB1900	
	mit Bedruckung „ZVS“		
	orange (ähnlich RAL 2004), mit erhöhtem Berührungsschutz	5UB1901	
	mit 2-fach USB-Ladegerät		
	Eingangsnennspannung: 100 - 250VAC Nennfrequenz: 50/60 Hz Ausgangsnennspannung: 5VDC DC Ausgang: 2 x USB Typ A Buchse Maximaler Ausgangsstrom: 2400 mA (über einen USB-Anschluss) Strom pro Buchse: 1200 mA (bei Verwendung beider USBs)		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1970-0TW01	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5UB1970-0AM01	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5UB1970-0CM01	
Dichtungssätze für Schutzart IP44 für Steckdosen			
	Dichtungssatz IP44 für SCHUKO-Steckdose mit Klappendeckel (DELTA i-system, DELTA style) ein Satz besteht aus vier Einsatzdichtungen	5TG4318	
Dichtungssätze für Schutzart IP44 für Wippen			
	Dichtungssatz IP44, für Wippen für 1-fach- oder 2-fach-Wippe ein Satz besteht aus vier Einsatzdichtungen	5TG4324	
Schuko Ersatzteile			
	Abdeckplatte, für SCHUKO-Steckdose (5UB1511)	5UH1044	
	Abdeckplatte, für SCHUKO-Steckdose, mit Kinderschutz (5UB1518)	5UH1080	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Rahmen			
	80-mm-Maß, titanweiß (ähnlich RAL 9010)		
	1-fach, 80 mm x 80 mm	5TG2551-0	
	2-fach, 151 mm x 80 mm	5TG2552-0	
	3-fach, 222 mm x 80 mm	5TG2553-0	
	4-fach, 293 mm x 80 mm	5TG2554-0	
	5-fach, 364 mm x 80 mm	5TG2555-0	
	80-mm-Maß, elektroweiß (RAL 1013)		
	1-fach, 80 mm x 80 mm	5TG2581-0	
	2-fach, 151 mm x 80 mm	5TG2582-0	
	3-fach, 222 mm x 80 mm	5TG2583-0	
	4-fach, 293 mm x 80 mm	5TG2584-0	
	5-fach, 364 mm x 80 mm	5TG2585-0	
	80-mm-Maß, aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)		
	1-fach, 80 mm x 80 mm	5TG2551-3	
	2-fach, 151 mm x 80 mm	5TG2552-3	
	3-fach, 222 mm x 80 mm	5TG2553-3	
	4-fach, 293 mm x 80 mm	5TG2554-3	
	5-fach, 364 mm x 80 mm	5TG2555-3	
	80-mm-Maß, carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)		
	1-fach, 80 mm x 80 mm	5TG2551-6	
	2-fach, 151 mm x 80 mm	5TG2552-6	
	3-fach, 222 mm x 80 mm	5TG2553-6	
	4-fach, 293 mm x 80 mm	5TG2554-6	
	5-fach, 364 mm x 80 mm	5TG2555-6	
	80-mm-Maß, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 9010)		
	1-fach, 80 mm x 80 mm	5TG2551-1	
	2-fach, 151 mm x 80 mm, waagrecht	5TG2552-1	
	2-fach, 151 mm x 80 mm, senkrecht	5TG2552-2	
	3-fach, 222 mm x 80 mm, waagrech	5TG2553-1	
	3-fach, 222 mm x 80 mm, senkrecht	5TG2553-2	
	4-fach, 293 mm x 80 mm, waagrech	5TG2554-1	
	4-fach, 293 mm x 80 mm, senkrecht	5TG2554-2	
	Zwischenrahmen zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte		
	51 mm x 51 mm nach DIN 49075		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG2557	
	elektroweiß (RAL 1013)	5TG2587	
	aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	5TG1160	
	carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	5TG1150	
SCHUKO-Steckdosen			
	80 mm x 80 mm Komplettgerät, deshalb kein zusätzlicher Rahmen notwendig titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1580	
	80 mm x 80 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1582	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Aufputzgehäuse			
	Flammwidrige Bodenplatte, titanweiß (ähnlich RAL 9010)		
	1-fach, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm	5TG2901	
	2-fach, 155 mm x 155 mm x 42,5 mm	5TG2902	
	3-fach, 226 mm x 226 mm x 42,5 mm	5TG2903	
Doppelsteckdose Schuko®			
	Doppelsteckdose SCHUKO®, mit erhöhtem Berührungsschutz 125 mm x 81 mm x 41 mm titanweiß (ähnlich RAL 9010) für Gerätedosen 60 mm Ø schraubenlose Anschlussklemmen und Schraubanschlussklemmen Kompletgerät, deshalb kein zusätzlicher Rahmen notwendig Einsatz und Rahmen mit selbsttätiger Krallenrückführung	5UB2213-3	
Glas-Rahmen			
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Glas, kristallgrün		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1201	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1202	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1203	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1204	
	5-fach, 374 mm x 90 mm	5TG1205	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Glas, weiß		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1201-1	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1202-1	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1203-1	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1204-1	
	5-fach, 374 mm x 90 mm	5TG1205-1	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Glas, schwarz		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1201-2	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1202-2	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1203-2	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1204-2	
	5-fach, 374 mm x 90 mm	5TG1205-2	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Glas, orient		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1201-3	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1202-3	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1203-3	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1204-3	
	5-fach, 374 mm x 90 mm	5TG1205-3	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Glas, arena		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1201-4	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1202-4	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1203-4	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1204-4	
	5-fach, 374 mm x 90 mm	5TG1205-4	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme



	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Holz-Rahmen			
	Allgemeine Angaben: für waagrechte und senkrechte Anordnung Schutzart: IP20 alle Zentraleinsätze und Abdeckplatten können alle Komponenten des Programms DELTA i-system verwendet werden. Schutzart IP44 für Wippen und SCHUKO-Steckdosen kann erreicht werden mit dem Dichtungssatz IP44		
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Holz, ahorn		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1101-3	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1102-3	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1103-3	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1104-3	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Holz, ahornrot		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1101-2	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1102-2	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1103-2	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1104-2	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Holz, buche (Farbton durch Beizung)		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1101-4	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1102-4	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1103-4	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1104-4	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Holz, kirschbaum (Farbton durch Beizung)		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1101-1	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1102-1	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1103-1	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1104-1	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Holz, wenge (Farbton durch Beizung)		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1101-0	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1102-0	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1103-0	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1104-0	
Aluminium-Rahmen			
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Aluminium, natur		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1121-0	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1122-0	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1123-0	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1124-0	
	5-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1125-0	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Echtmaterial Aluminium, oxidgelb		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1121-3	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1122-3	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1123-3	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1124-3	
	5-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1125-3	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Schalter- und Steckdosenprogramme

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Kunststoff-Rahmen			
	Rahmen, 90-mm-Maß, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL9010)		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1111-0	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1112-0	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1113-0	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1114-0	
	5-fach, 374 mm x 90 mm	5TG1115-0	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Kunststoff, elektroweiß (RAL1013)		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1111-3	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1112-3	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1113-3	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1114-3	
	5-fach, 374 mm x 90 mm	5TG1115-3	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1111-1	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1112-1	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1113-1	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1114-1	
	5-fach, 374 mm x 90 mm	5TG1115-1	
	Rahmen, 90-mm-Maß, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)		
	1-fach, 90 mm x 90 mm	5TG1111-2	
	2-fach, 161 mm x 90 mm	5TG1112-2	
	3-fach, 232 mm x 90 mm	5TG1113-2	
	4-fach, 303 mm x 90 mm	5TG1114-2	
	5-fach, 374 mm x 90 mm	5TG1115-2	
Unterputz-Radio			
	für waagrechte und senkrechte Anordnung Schutzart: IP20 230 V / 50 Hz Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm ² nicht in Mehrfachrahmen (2-fach bis 5-fach) kombinierbar zum Einbau in eine 2-fach-UP-Dose (z. B. anstelle einer ursprünglichen 2-fach-Steckdose)		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TC1060	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

DELTA Style			
	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Wippen			
	Wippe, neutral		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG7141	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TG7141-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5TG7141-0AC00	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5TG7141-0CH00	
	Wippe, 2-fach, neutral		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG7145	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TG7145-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5TG7145-0AC00	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5TG7145-0CH00	
	Wippe, mit Beschriftungsfeld und Fenster		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG7155	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TG7155-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5TG7155-0AC01	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5TG7155-0CH01	
	Wippe, 2-fach, mit Beschriftungsfeld und Fenster		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG7157	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TG7157-1	
Drehdimmer			
	Abdeckplatte, mit Drehknopf, für Dimmer		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TC8912	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TC8912-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5TC8912-0AC	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5TC8912-0CH	
Jalousiesteuerung			
	Wippe, 2-fach, mit Symbolen Auf/Ab		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG7143	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TG7143-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5TG7143-0AC00	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5TG7143-0CH00	
	Abdeckplatte, mit Symbolen Auf/Ab, für Jalousie-Knebelschalter		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG1360	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TG1360-1	
Abdeckplatten			
	für TAE-Anschlussdose und Lautsprecheranschlussdose		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG1342	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TG1342-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5TG1342-0AC	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5TG1342-0CH	
	Abdeckplatte für UAE-Anschlussdose, ausbrechbar		
	für Geräteeinsätze der Firma Rutenbeck (Cat.3, Cat.5 und Cat.6) für Geräteeinsätze Cat.6 der Firma BTR (E-DAT) mit Schrägauslass 45°, für 1-fach und 2-fach Schrägauslass ausbrechbar für Einsätze 2 x 8		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG1394	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TG1394-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5TG1394-0AC	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5TG1394-0CH	
	Abdeckplatte für UAE-Anschlussdose, ausbrechbar		
	mit Beschriftungsfeld für Geräteeinsätze der Firma Rutenbeck (Cat.3, Cat.5 und Cat.6) für Geräteeinsätze Cat.6 der Firma BTR (E-DAT) mit Schrägauslass 45°, für 1-fach und 2-fach Schrägauslass ausbrechbar für Einsätze 2 x 8		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG1395	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TG1395-1	


Weitere Details verfügbar: siemens.at/delta

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Abdeckplatten für TV/RF/SAT-Anschluss			
	2- und 3-Loch-Ausführung		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TG1338	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5TG1338-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5TG1338-0AC	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5TG1338-0CH	
Steckdosen			
	SCHUKO-Steckdose		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1853	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5UB1853-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5UB1853-0AC01	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5UB1853-0CH01	
	grün (ähnlich RAL 6018)	5UB1851	
	orange (ähnlich RAL 2004)	5UB1850	
	rot (ähnlich RAL 3003)	5UB1828	
	SCHUKO-Steckdose, mit Klappdeckel		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1852	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5UB1852-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5UB1852-0AC01	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5UB1852-0CH01	
	SCHUKO-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1855	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5UB1855-1	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5UB1855-0AC01	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5UB1855-0CH01	
	SCHUKO-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz und Beschriftungsfeld		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1857	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)	5UB1857-1	
	mit 2-fach USB-Ladegerät		
	Eingangsnennspannung: 100 - 250VAC Nennfrequenz: 50/60 Hz Ausgangsnennspannung: 5VDC DC Ausgang: 2 x USB Typ A Buchse Maximaler Ausgangsstrom: 2400 mA (über einen USB-Anschluss) Strom pro Buchse: 1200 mA (bei Verwendung beider USBs)		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5UB1870-0TW01	
	platinmetallic (ähnlich RAL 7007)	5UB1870-0PM01	
	anthrazit (ähnlich RAL 7024)	5UB1870-0AC01	
	schokolade (ähnlich RAL 8019)	5UB1870-0CH01	

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Rahmen			
	Rahmen, 82-mm-Maß, titanweiß (ähnlich RAL 9010)		
	1-fach, 82 mm x 82 mm	5TG1321	
	2-fach, 153 mm x 82 mm	5TG1322	
	3-fach, 224 mm x 82 mm	5TG1323	
	4-fach, 295 mm x 82 mm	5TG1324	
	5-fach, 366 mm x 82 mm	5TG1325	
	Rahmen, 82-mm-Maß, platinmetallisch (ähnlich RAL 9007)		
	1-fach, 82 mm x 82 mm	5TG1321-1	
	2-fach, 153 mm x 82 mm	5TG1322-1	
	3-fach, 224 mm x 82 mm	5TG1323-1	
	4-fach, 295 mm x 82 mm	5TG1324-1	
	5-fach, 366 mm x 82 mm	5TG1325-1	
	Rahmen, 82-mm-Maß, schokolade (ähnlich RAL 8019)		
	1-fach, 82 mm x 82 mm	5TG1321-0CH	
	2-fach, 153 mm x 82 mm	5TG1322-0CH	
	3-fach, 224 mm x 82 mm	5TG1323-0CH	
	4-fach, 295 mm x 82 mm	5TG1324-0CH	
	5-fach, 366 mm x 82 mm	5TG1325-0CH	
	Rahmen, 82-mm-Maß, anthrazit (ähnlich RAL 7024)		
	1-fach, 82 mm x 82 mm	5TG1321-0AC	
	2-fach, 153 mm x 82 mm	5TG1322-0AC	
	3-fach, 224 mm x 82 mm	5TG1323-0AC	
	4-fach, 295 mm x 82 mm	5TG1324-0AC	
	5-fach, 366 mm x 82 mm	5TG1325-0AC	
  	Zwischenrahmen, 68-mm-Maß, titanweiß (ähnlich RAL 9010)		
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 51 mm x 51 mm	5TG1326	
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 55 mm x 55 mm	5TG1327	
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 65 mm x 65 mm	5TG1328	
	Zwischenrahmen, 68-mm-Maß, platinmetallisch (ähnlich RAL 9007)		
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 51 mm x 51 mm	5TG1326-1	
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 55 mm x 55 mm	5TG1327-1	
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 65 mm x 65 mm	5TG1328-1	
	Zwischenrahmen, 68-mm-Maß, schokolade (ähnlich RAL 8019)		
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 51 mm x 51 mm	5TG1327-0CH	
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 55 mm x 55 mm	5TG1328-0CH	
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 65 mm x 65 mm	5TG1326-0CH	
	Zwischenrahmen, 68-mm-Maß, anthrazit (ähnlich RAL 7024)		
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 51 mm x 51 mm	5TG1327-0AC	
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 55 mm x 55 mm	5TG1328-0AC	
	zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 65 mm x 65 mm	5TG1326-0AC	

DELTA Style

	Ausführung	Bemessungsspannung (V AC)	Stromaufnahme (mA)	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Spannungsversorgung					
	Duale USB-Spannungsversorgung				
	2-fach	5	2100	5TG2025-3	
	Abdeckplatte				
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)			5TG1378-0TW	
	platinmetallic (ähnlich RAL 9007)			5TG1378-0PM	
	Duale USB-Spannungsversorgung				
	2-fach	5	3000	5TG2025-2	
	Abdeckplatte				
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)			5TG1342	
	platinmetallic (ähnlich RAL 7007)			5TG1342-1	

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Schalter			
	Ausführung		
	Universalschalter für Aus- und Wechselschaltung	5TA4706	
	Kreuzschalter	5TA4707	
	Ausschalter		
	1-polig	5TA4701	
	2-polig, mit Symbolen I/O	5TA4702	
	Kontrollschalter nach Arbeitsstättenverordnung		
	mit beigelegten glasklaren Fenstern neutral und mit Symbol „Licht“ einschließlich Glimmlampe 5TG7332		
	für Ausschaltung	5TA4711	
	für Wechselschaltung	5TA4716	
	Wechselschalter, mit Fenster und Beschriftungsfeld mit Orientierungslampe	5TA4726	
	Serienschalter	5TA4705	
	Doppel-Wechselschalter, 2-fach	5TA4708	
	Kontrollschalter, mit Fenster, mit Kontrolllampe		
	für Ausschaltung	5TA4700	
	für Wechselschaltung	5TA4710	
	Heizungsnotschalter mit Kontrolllampe nach DIN VDE 0116/3.79		
	1-polig, mit Fenster	5TA4741	
	2-polig, mit Fenster	5TA4742	
	Kombination Serienschalter und Steckdose SCHUKO® 10 A, 250 V	5TA4815	
	Kombination Wechselschalter und Steckdose SCHUKO®	5TA4816	
Taster			
	Lichtsignal mit Glimmlampe	5TD4780	
	Taster, ein Schließer, mit weißem Fenster mit beigelegtem Fenster-Set (bestehend aus je einem Fenster mit den Symbolen „Licht“, „Glocke“ und „Türöffner“ und einem neutralen Fenster) ohne Glimmlampe	5TD4701	
	Taster, nach Arbeitsstättenverordnung mit beigelegten glasklaren Fenstern neutral und mit Symbol „Licht“, einschließlich Glimmlampe 5TG7 332	5TD4705	
	Taster, ein Wechsler (auch als Öffner einsetzbar)	5TD4707	
	Kombination Taster und Steckdose SCHUKO®	5TD4811	
Steckdosen			
	SCHUKO®-Steckdose, 10/16 A, 250 V, 1-fach	5UB4711	
	SCHUKO®-Steckdose, 10/16 A, 250 V, 1-fach mit Beschriftungsfeld	5UB4713	

DELTA AP FR IP 44			
	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Steckdosen			
	SCHUKO®-Steckdose, 10/16 A, 250 V, 1-fach abschließbar	5UB4714	
	SCHUKO®-Steckdose, 2-fach waagrecht	5UB4722	
	SCHUKO®-Steckdose, 2-fach senkrecht	5UB4723	
	SCHUKO®-Steckdose, 3-fach waagrecht	5UB4731	
Decken-Bewegungsmelder			
	Decken-Bewegungsmelder AC 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme <1 W Kontaktkapazität: 16 A cos ϕ =1 Schaltleistung: - Glühlampen oder Halogenlampen 230 V: 3000 W - Halogenlampen mit elektronischem Transformator: 3000 W - Halogenlampen mit ferromagnetischem Transformator: 2400 W - Leuchtstofflampen: 1300 W (130 μ F). - Kompaktleuchtstofflampen: 18 x 7 W, 12 x 11 W, 10 x15 W, 10 x 20 W, 10 x 23 W - LED-Lampen Wahrnehmungswinkel: 360° Kreis Wahrnehmungsbereich: Ø m bei 2,5 m Installationshöhe und einer Temperatur von 18° Konfiguration: per Regulierungsschalter Beleuchtungsstärke: 5-1200 Lux Zeiteinstellung: Von 6 Sekunden bis zu 12 Minuten Abmessungen (in montiertem Zustand): 118,5 mm x 45 mm. Schutzart: IP40 / Klasse II. Zulässige Betriebstemperatur: Von -10° bis zu +45°		
	Unterputz/Einbau Decken-Bewegungsmelder	5TC7220-0	
	Aufputz Decken-Bewegungsmelder	5TC7220-1	
Rauchmelder			
	Rauchmelder SD230N 230-V-betriebener Rauchmelder inkl. 9 V Pufferbatterie mit VdS-Anerkennung (vernetzbar) Batteriewechselanzeige für 30 Tage und Batteriefachkontrolle Testknopf zum Funktionstest Spannungsversorgung: 230 V AC und 9 V Pufferbatterie (im Lieferumfang enthalten) Signalisierung: akustischer Signalgeber: Hupe > 85 dB(A) optische Anzeige: rote Leuchtdiode Temperaturbereich: 0 +50 °C Abmessungen (Ø x H): 110 mm x 60 mm, Aufputzmontage Schutzart IP30		
	titanweiß (ähnlich RAL 9010)	5TC1296	

Weitere Details verfügbar: [siemens.at/delta](https://www.siemens.at/delta)

GAMMA instabus – Neue Produkte



Präsenzmelder WIDE UP 258Dx1

Die neuen Präsenzmelder erfassen Daten hinsichtlich Helligkeit, Temperatur, Feuchtigkeit sowie CO₂ und regeln damit nicht nur die Beleuchtungssysteme, sondern auch Lüftungs- und Heizsysteme. So können optimale Umgebungsbedingungen im Raum geschaffen sowie eine präzise Erfassung, Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs gewährleistet werden – für maximalen Komfort und höchste Energieeffizienz.



KNX/DALI Gateway N 141 Tunable White Update

Die drei aktuellen KNX/DALI-Gateways bieten als DALI-Mastercontroller umfassende Funktionen für eine effiziente Beleuchtungssteuerung. Alle Varianten unterstützen die Ansteuerung von EVGs Edition 1 als auch EVGs Edition 2 (DALI2), da diese rückwärts kompatibel sind. Nun unterstützen die Geräte außerdem Tunable White, eine variable und stufenlose Farbtemperatursteuerung von warm- bis kaltweißem Licht.



Schaltaktoren mit Laststromerkennung N 535

Die neuen Schaltaktoren mit vier, acht und zwölf Kanälen sind für hohe, kapazitive, induktive und ohmsche Lasten geeignet, insbesondere für solche mit hohen Einschaltstromspitzen. Durch die zusätzliche Laststromüberwachung können darüber hinaus Veränderungen im Lastverhalten identifiziert werden. Diese Funktionalität dient zur Wartung und Diagnose der Anlage und sichert hohe Energieeffizienz in Gebäuden.



Schalt-/Dimmaktoren N 536

Die Schalt-/Dimmaktoren mit vier bzw. acht Kanälen werden für eine intelligente Beleuchtungssteuerung eingesetzt und bieten damit hohen Beleuchtungskomfort. Sie ermöglichen energiesparendes Schalten und Dimmen von LEDs und Leuchtstofflampen über 1 ... 10 Volt-Steueranschlüsse bzw. LED-Treiber.



Sonnenschutzaktoren N 543

Dank der neuen Sonnenschutzaktoren mit je vier bzw. acht Kanälen lässt sich Tageslicht so nutzen, dass einerseits die Arbeitsplätze blendfrei gehalten werden, andererseits eine Aufheizung der Räume vermieden wird. Die automatische Fahrzeitermittlung gewährleistet eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Mit flexiblen Übersteuerungsblöcken lassen sich die Behänge bei Wind, Regen und Frost schützen. In Kombination mit einer Wetterstation lassen sich darüber hinaus komplexe Anforderungen an eine moderne Sonnenschutzsteuerung realisieren.



Kommunikativer Raumregler RDG200

Das neue Gerät ist Thermostat und Controller in einem – es sorgt mit den eingebauten Sensoren für CO₂, Temperatur und relativer Luftfeuchte für ein angenehmes Raumklima. Mit der Green Leaf-Funktion wird die Überwachung der Kosten besonders leicht und die Energieeffizienz wird dabei optimiert. Es bietet außerdem die Integration in verschiedene Gebäudeautomationssysteme (KNX, Desigo, Synco).



Gebäudesystemtechnik GAMMA instabus

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Visualisierung, Server			
	IP Control Center N 152 Web-Server zum Bedienen und Beobachten von bis zu 1250, über das KNX-Netzwerk übertragenen Zuständen und Werten, darstellbar auf den an das IP-Netzwerk angeschlossenen PC's, Tablets oder Smartphones, unter Einsatz eines Standard-Browsers	5WG1152-1AB01	
Binärausgabegeräte			
	Schaltaktor N 530D31, 4 x AC 230 V, 6 AX, C-Last Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 6 AX (70 µF Leuchtstofflampenlast), 10 A (ohmsche Last)	5WG1530-1DB31	
	Schaltaktor N 530D51, 8 x AC 230 V, 6 AX, C-Last Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 6 AX (70 µF Leuchtstofflampenlast), 10 A (ohmsche Last)	5WG1530-1DB51	
	Schaltaktor N 530D61, 12 x AC 230 V, 6 AX, C-Last Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 6 AX (70 µF Leuchtstofflampenlast), 10 A (ohmsche Last)	5WG1530-1DB61	
	Schaltaktor N 532D31, 4 x AC 230 V, 10 AX, C-Last Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 10 AX (140 µF Leuchtstofflampenlast)	5WG1532-1DB31	
	Schaltaktor N 532D51, 8 x AC 230 V, 10 AX, C-Last Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 10 AX (140 µF Leuchtstofflampenlast)	5WG1532-1DB51	
	Schaltaktor N 532D61, 12 x AC 230 V, 10 AX, C-Last Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 10 AX (140 µF Leuchtstofflampenlast)	5WG1532-1DB61	
	Schaltaktor N 534D31, 4 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 µF Leuchtstofflampenlast)	5WG1534-1DB31	
	Schaltaktor N 534D51, 8 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 µF Leuchtstofflampenlast)	5WG1534-1DB51	
	Schaltaktor N 534D61, 12 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 µF Leuchtstofflampenlast)	5WG1534-1DB61	
	Schaltaktor N 567/22 16 x AC 230 V, 10 A	5WG1567-1AB22	

Gebäudesystemtechnik GAMMA instabus

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Binäreingabegeräte			
	Binäreingabegerät N 262E 8 Eingänge für potentialfreie Kontakte	5WG1262-1EB01	
	Binäreingabegerät N 263E 8 Eingänge für AC/DC 12 ... 230 V	5WG1263-1EB01	
	I/O-Tasterschnittstelle UP 220/21 2 Eingänge/Ausgänge	5WG1220-2AB21	
	I/O-Tasterschnittstelle UP 220D31 4 Eingänge/Ausgänge	5WG1220-2DB31	
Beleuchtung			
Universaldimmer			
	Universaldimmer N 554D31 • Universaldimmer mit 4 Kanälen für AC 230 V • Schalten und Dimmen bis zu einer maximalen Leistung von 300 VA • Durch Kanalbündelung maximale Leistung bis zu 1000 VA • Für LED und andere Leuchtmittel, kapazitive, induktive und ohmsche Lasten • Phasenan-/abschnitt, automatische Lasterkennung, Mindestlast < 1 W	5WG1554-1DB31	
	Universaldimmer N 528D01 • Zwei Ausgänge zum Schalten und Dimmen von LED und anderen Leuchtmitteln, von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten • Automatische Anpassung an Phasenabschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp • Bemessungsbetriebsspannung AC 120/230 V • Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz • Bemessungsleistung bei +35°C Umgebungstemperatur: 300 VA pro Ausgang oder 500 VA bei Verwendung nur eines Ausganges, ohne erforderliche Mindestlast pro Ausgang	5WG1528-1DB01	
Schalt-/Dimmaktoren			
Steuerausgang DALI			
	KNX/DALI Gateway Twin N 141/31 • Zwei DALI-Ausgänge nach IEC 62386, an die über eine DALI-Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVGs Edition 1 als auch Edition 2 (DALI-2) anschließbar • Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung AC 110-240 V, 50-60 Hz oder DC 120-240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und der DALI-Ausgänge • Neu: - Unterstützung von DALI DT8-EVGs für Farbtemperatursteuerung Tc, Tunable White nach EN 62386 Teil 209: Einzel-, Gruppen- und Szenensteuerung für Human Centric Lighting KNX/DALI Gateway Twin plus N 141/21 KNX/DALI Gateway plus N 141/03 • DALI-Ausgänge nach IEC 62386 über DALI-Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVG Edition 1 als auch Edition 2 (DALI-2) und zusätzlich mindestens 10 DALI-Sensoren anschließbar • Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung von AC 110 ... 240 V, 50 ... 60 Hz oder DC 120 ... 240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und DALI- Ausgänge • Unterstützung von DALI DT8-EVGs für Farbtemperatursteuerung Tc, Tunable White nach EN 62386 Teil 209: Einzel-, Gruppen-, Szenen-, Effekte- und Zeitplansteuerung für Human Centric Lighting (HCL) • Zeitschaltfunktion für Tag, Woche und Datum, zusätzlich mit Astrofunktion	5WG1141-1AB31	

Gebäudesystemtechnik GAMMA instabus

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
	KNX/DALI Gateway Twin plus N 141/21 2 DALI Kanäle	5WG1141-1AB21	
	KNX/DALI Gateway plus N 141/03 1 DALI Kanal	5WG1141-1AB03	
	Schalt-/Dimmaktor N 525D11 • 2 DALI-Ausgänge • Steuerleistung für bis zu 20 DALI-EVG pro DALI-Ausgang • DALI-Ausgangsspannung von ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest • Farbtemperatursteuerung (Tunable White)	5WG1525-1DB11	
Sonnenschutz			
Blend-/Sonnenschutzaktoren			
	Sonnenschutzaktor N 543D31 4x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V • Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz • Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A • Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter • Automatische Fahrzeitermittlung über Strommessung	5WG1543-1DB31	
	Sonnenschutzaktor N 543D51 8 x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung	5WG1543-1DB51	
Wetter-/Sonnenschutzzentralen			
	Wetterstation AP 257/51, Wetterzentrale GPS AP 257/61 • Windrad zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 2-30 m/s • Drei voneinander unabhängige Helligkeitsfühler, Messbereich 1-100000 Lux • Berücksichtigung von bis zu zwei externen Helligkeitsfühlern • Außentemperaturfühler, Messbereich -30 ... +60 °C • Als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mastbefestigung für Durchmesser 48 ... 60 mm		
	Wetterstation AP 257/51 • Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 3 Fassaden und automatischer Aktivierung / Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint	5WG1257-3AB51	
	Wetterzentrale GPS AP 257/61 • Beheizter Niederschlagssensor • Senden von Datum und Uhrzeit über den Bus • Senden von GPS-Position über den Bus • Eingabe der geographischen Lage des Montageortes über die Angabe von Längen- und Breitengrad oder automatischer Bestimmung über GPS • Berechnen und Senden der Winkelangaben (Azimut und Elevation) zur aktuellen Sonnenstellung • Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 8 Fassaden und automatischer Aktivierung / Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint • Sonnennachlauf-Steuerung der Lamellenstellung bei Sonnen-/Blendschutz, damit kein direkter Sonnenschein, aber möglichst viel diffuses Tageslicht in den Raum gelangt • Externe Spannungsversorgung der Heizung für den Niederschlagssensor über 24 V DC, 210 mA • Zuführung der zusätzlichen Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der Busleitung	5WG1257-3AB61	

Ausführung		Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
KNX/Ethernet, KNX/USB			
  	KNX/Ethernet		
	IP Router Secure N 146/03 • Zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen über ein Datennetzwerk (Ethernet 10BaseT oder 100BaseT) mit Internet Protokoll (IP) • Einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Weltenkoppler)	5WG1146-1AB03	
	IP Schnittstelle Secure N 148/23 • Zur Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PCs oder anderen Geräten mit Ethernet (10BaseT oder 100BaseT) Schnittstelle sowie, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation • Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP Secure	5WG1148-1AB23	
KNX/USB			
	USB Interface N 148/12 • Kompatibel zu USB 2.0 und USB 3.0 • Zum galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über die eingebaute USB-Buchse (Typ B) • Zur Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Parametrierung, Visualisierung, Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer	5WG1148-1AB12	
Bewegung/Präsenz			
Präsenzmelder			
   	Präsenzmelder WIDE UP 258D31 IP54 • Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage • Helligkeitsmessung und Temperaturmessung • Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse • Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe) Präsenzmelder WIDE mit Temperaturmessung UP 258D31 IP54	5WG1258-2DB31	
	Präsenzmelder mit Helligkeitsfühler UP 258D12 • Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich • Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung • Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse AP 258E01	5WG1258-2DB12	
	Aufputzgehäuse AP 258E11 Montage des Präsenzmelders UP 258Dx1 als Aufputzgerät	5WG1258-7EB11	
	Aufputzgehäuse AP 258E01 Für Produkte UP 258E22, UP 258D12 und UP 255D21	5WG1258-7EB01	

	Ausführung	Artikel-Nr. Siemens	Artikel-Nr.
Systemprodukte			
    	Spannungsversorgungen Spannungsversorgung N 125/..2 • Busanschluss über Busklemme • Bemessungsbetriebsspannung AC 120 ... 230 V, DC 220 V, 50 ... 60 Hz • Parallelschaltbar • Ausgangsspannung DC 29 V		
	Spannungsversorgung N 125/12 • Integrierte Drossel, 320 mA, zusätzlicher unverdrosselter Ausgang, DC 29 V	5WG1125-1AB12	
	Spannungsversorgung N 125/22 • Integrierte Drossel, 640 mA, zusätzlicher unverdrosselter Ausgang, DC 29 V	5WG1125-1AB22	
	Linienkoppler Linien-/Bereichskoppler N 140/13 • Zum Datenaustausch zwischen zwei KNX-Buslinien mit bis zu 64 Byte umfassenden Telegrammen • Einsetzbar als Linienkoppler zur Kopplung einer Linie an eine Hauptlinie, Bereichskoppler zur Kopplung einer Hauptlinie an die Bereichsline oder Linienverstärker (Repeater) zur Kopplung von zwei Segmenten derselben Linie (nicht für LTE-Adressierung), mit galvanischer Trennung der beiden Buslinien	5WG1140-1AB13	
	Busklemme Busklemme S 193 • Bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen + (rot) und - (dunkelgrau), mit je 4 schraubenlosen Steckklemmen pro Klemmenteil für massive Leiter 0,6 ... 0,8 mm	5WG1193-8AB01	
	Überspannungsschutz Überspannungsschutz S 190 • Für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten • Zum Einstecken in ein Busgerät anstelle einer Busklemme 193 oder zum direkten Anschluss an eine Busklemme • Zur Überspannungsableitung durch Anschluss des herausgeführten gelb/grünen Erdungsleiters am nächsten Erdungspunkt	5WG1190-8AD01	

Weitere Informationen

Siemens Products:
www.siemens.at

Siemens AG Österreich
Electrical Products
Postfach 83
1211 Wien
ÖSTERREICH

© Siemens 2020
Änderungen vorbehalten
Artikel-Nr. E86060-K9101-A101-A9-OES
Produced in Austria

Die Informationen in diesem Katalog enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Siemens AG oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Securityhinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Industrial Security finden Sie unter

<http://www.siemens.com/industrialsecurity>.

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter **<http://www.siemens.com/industrialsecurity>.**