

Typstreichung für Umrichterreihe MICROMASTER 4 zum 1.10.2019  
 type cancellation for standard drives MICROMASTER 4 effective Oct 1st, 2019

betroffen auch die Artikelnummern für Optionen, Zubehör sowie Ersatzteile  
 options, accessories and spares are affected , too.

MICROMASTER 440	6SE6440-2UD13-7AA1	<i>communication</i>		
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD15-5AA1		6SE64000AP000AA1	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD17-5AA1		6SE64000AP000AB0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD21-1AA1		6SE64000AP000CA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD21-5AA1		6SE64000BE000AA1	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD22-2BA1		6SE64000BP000AA1	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD23-0BA1		6SE64000EN000AA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD24-0BA1		6SE64000GP000AA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD25-5CA1		6SE64000GP000BA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD27-5CA1		6SE64000GP000CA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD31-1CA1		6SE64000MD000AA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD22-2BA1		6SE64000PA000AA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD23-0BA1		6SE64000PM000AA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD24-0BA1		6SE64001CB000AA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD25-5CA1		6SE64001DN000AA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD27-5CA1		6SE64001PB000AA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD31-1CA1		6SE64001PC000AA0	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD31-5DA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD31-8DA1		<i>emc filter</i>	
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD32-2DA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD33-0EA1			6SE64002FA014BC0
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD33-7EA1			6SE64002FB006AD0
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD34-5FA1			6SE64002FB014BC0
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD35-5FA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD37-5FA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD31-5DA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD31-8DA1			6SE64002FS016BD0
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD32-2DA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD33-0EA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD33-7EA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD34-5FA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD35-5FA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2AD37-5FA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD38-8FA1	6SE64003CC003AC3		
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD41-1FA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD41-3GA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD41-6GA1	6SE64003CC004CE3		
MICROMASTER 440	6SE6440-2UD42-0GA1	6SE64003CC005AC3		
MICROMASTER 440	6SE6440-2AB11-2AA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2AB12-5AA1	6SE64003CC008BC3		
MICROMASTER 440	6SE6440-2AB13-7AA1	6SE64003CC008CE3		
MICROMASTER 440	6SE6440-2AB15-5AA1			
MICROMASTER 440	6SE6440-2AB17-5AA1	6SE64003CC010BD3		
MICROMASTER 440	6SE6440-2AB21-1BA1	6SE64003CC014BD3		
MICROMASTER 440	6SE6440-2AB21-5BA1	6SE64003CC017CC3		
MICROMASTER 440	6SE6440-2AB22-2BA1	6SE64003CC022CD3		
MICROMASTER 440	6SE6440-2AB23-0CA1	6SE64003CC024CE3		
		<i>line choke</i>		

MICROMASTER 440 6SE6440-2AC23-0CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2AC24-0CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2AC25-5CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC11-2AA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC12-5AA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC13-7AA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC15-5AA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC17-5AA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC21-1BA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC21-5BA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC22-2BA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC23-0CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC24-0CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC25-5CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC27-5DA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC31-1DA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC31-5DA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC31-8EA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC32-2EA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC33-0FA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC33-7FA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UC34-5FA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE25-5CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE27-5CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE31-1CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE31-5DA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE31-8DA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE32-2DA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE33-0EA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE33-7EA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE34-5FA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE35-5FA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE37-5FA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE17-5CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE21-5CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE22-2CA1  
 MICROMASTER 440 6SE6440-2UE24-0CA1  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD27-5CA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD31-1CA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD31-5CA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2AD27-5CA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2AD31-1CA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2AD31-5CA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD31-8DA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD32-2DA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD33-0DA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD33-7EA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD34-5EA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD35-5FA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD37-5FA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD38-8FA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2AD31-8DA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2AD32-2DA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2AD33-0DA0

6SE64003CC035CD3  
 6SE64003CC044DD0  
 6SE64003CC052DD0  
 6SE64003CC083ED0  
 6SE64003CC088EC0

*output choke*

6SE64003TC004AD3  
 6SE64003TC010BD3  
 6SE64003TC018CE3  
 6SE64003TC032CD3  
 6SE64003TC032DE0  
  
 6SE64003TC062FE0  
  
 6SE64003TC088FE0

*braking resistor*

6SE64004BC112BA0  
 6SE64004BC125CA0  
 6SE64004BC130CA0  
  
 6SE64004BD120BA0  
  
 6SE64004BE145CA0  
 6SE64004BE165CA0  
 6SE64004BC180DA0  
 6SE64004BC212EA0  
 6SE64004BC225FA0  
  
 6SE64004BE213DA0  
 6SE64004BE218EA0  
 6SE64004BE242FA0

*LC filter*

6SE64003TD004AD0  
 6SE64003TD010BD0  
 6SE64003TD010CE0  
 6SE64003TD023CE0  
 6SE64003TD023DE0  
 6SE64003TD032CD0

MICROMASTER 430 6SE6430-2AD33-7EA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2AD34-5EA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2AD35-5FA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2AD37-5FA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2AD38-8FA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD41-1FA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD41-3FA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD41-6GA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD42-0GA0  
 MICROMASTER 430 6SE6430-2UD42-5GA0  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD13-7AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD15-5AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD17-5AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD21-1AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD21-5AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD22-2BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD23-0BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD24-0BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD25-5CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD27-5CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UD31-1CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AD22-2BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AD23-0BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AD24-0BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AD25-5CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AD27-5CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AD31-1CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AB11-2AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AB12-5AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AB13-7AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AB15-5AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AB17-5AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AB21-1BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AB21-5BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AB22-2BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AB23-0CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AC23-0CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AC24-0CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2AC25-5CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC11-2AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC12-5AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC13-7AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC15-5AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC17-5AA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC21-1BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC21-5BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC22-2BA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC23-0CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC24-0CA1  
 MICROMASTER 420 6SE6420-2UC25-5CA1

6SE64003TD032DE0  
 6SE64003TD037DD0  
 6SE64003TD037DE0  
 6SE64003TD048DD0  
 6SE64003TD048EE0  
 6SE64003TD061DD0  
 6SE64003TD061EE0  
 6SE64003TD071FE0  
 6SE64003TD072ED0  
 6SE64003TD100FE0  
 6SE64003TD115FD0  
 6SE64003TD115FE0  
 6SE64003TD150FD0  
 6SE64003TD180FD0

Ersatzteile / spare parts 6SE6400-7AA00-0AC0  
 Lüfterkreis / fan circuit 6SE6400-7AA00-0AN0  
 6SE6400-7AA00-0AD0  
 6SE6400-7AA00-0AP0  
 6SE6400-7AA00-0AE1  
 6SE6400-7AA00-0AR1  
 6SE6400-7AA00-0AG0  
 6SE6400-7AA00-0AB0

Ersatzteile / spare parts  
 Powerblock

Ersatzteile / spare parts 6SL3351-6FE32-1AA1  
 Control interface boards 6SL3351-6FE32-6AA1  
 6SL3351-6FE33-1AA1  
 6SL3351-6FE33-8AA1  
 6SL3351-6FE35-0AA1  
 6SL3351-6GE32-1AA1  
 6SL3351-6GE32-6AA1  
 6SL3351-6GE33-1AA1  
 6SL3351-6GE33-8AA1  
 6SL3351-6GE35-0AA1

Ersatzteile / spare parts 6SL3352-6BE00-0AA1  
 weitere / others 6SE6400-7AA00-0AJ0  
 6SE6400-7AA00-0AK0  
 6SE6400-7AA00-0AL0  
 6SE6400-7AA00-0AM0  
 6SE6400-7AA00-0AF0  
 6SL3361-3AF00-0AA1  
 6SL3361-3AG00-0AA1  
 6SE6400-7AA00-0BA0