

EG-Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity

Nr. / No. 664.EN.G.02.1606.005

Hersteller:
Manufacturer: Siemens AG, DF MC

Anschrift:
Address: Frauenaauracher Straße 80
91056 Erlangen
Deutschland / Germany

Produktfamilie:
Product Family: **MICROMASTER 4**

Die bezeichnete Produktfamilie stimmt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:

The indicated product family as put into circulation by ourselves is in conformance to the regulations of the following European Directives:

2014/30/EU
2014/30/EU

EMV-Richtlinie
EMC Directive

Weitere Angaben über die Einhaltung dieser Richtlinie enthält Anhang EMV.
Additional details concerning adherence to this Directive is provided in Appendix EMC.

2014/35/EU
2014/35/EU

Niederspannungs-Richtlinie
Low Voltage Directive

Weitere Angaben über die Einhaltung dieser Richtlinie enthält Anhang NSR.
Additional details concerning adherence to this Directive is provided in Appendix LVD.

Anbringung der CE-Kennzeichnung: siehe Anhang NSR
Attachment of CE marking: see appendix LVD

Erlangen, 16-06-28

G. Bock

i.V.

Vice President Technology, Test, Infrastructure & Process
Name, function, signature

T. Heinzelmann

i.V.

Vice President Quality Management
Name, function, signature

Die Anhänge MSR, EMV und NSR sind Bestandteil dieser Erklärung. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne des Produkthaftungsgesetzes. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.
Appendices MD, EMC and LVD are part of this declaration. While this declaration indicates conformance with the European Directives listed; it does not imply a guarantee with respect to the product liability laws. The safety notes of the product documentation must be observed.

Anhang EMV Appendix EMC

zur EG-Konformitätserklärung for EC-Declaration of Conformity

Nr. / No. 664.EN.G.02.1606.005

Produktfamilie: **MICROMASTER 4**
Product family:

Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte mit den Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen.
Conformity of the products designated below with the regulations of Directive 2014/30/EU is verified by adherence to the following standards.

Harmonisierte Europäische Normen:
Harmonized European Standards:

Referenznummer Ausgabedatum
Reference number Edition

EN 61800-3 2004+A1:2012

Die Produktfamilie, für die die CE-Kennzeichnung bzgl. 2014/30/EU gilt, besteht aus folgenden Komponenten:
The product family to which the CE marking applies with respect to 2014/30/EU consists of the following components:

Bezeichnung <i>Denomination</i>	Bestell-Nr. <i>Order No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>
MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.12KW)	6SE6410-2BB11-2AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.25KW)	6SE6410-2BB12-5AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.37KW)	6SE6410-2BB13-7AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.37KW), flat	6SE6410-2BB13-7AB0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.55KW)	6SE6410-2BB15-5BA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.75KW)	6SE6410-2BB17-5BA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.75KW), flat	6SE6410-2BB17-5BB0	CONVERTER
MM410 (1AC, 100-120V, UF, 0.12KW)	6SE6410-2UA11-2AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 100-120V, UF, 0.25KW)	6SE6410-2UA12-5AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 100-120V, UF, 0.37KW)	6SE6410-2UA13-7AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 100-120V, UF, 0.55KW)	6SE6410-2UA15-5BA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.12KW)	6SE6410-2UB11-2AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.25KW)	6SE6410-2UB12-5AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.37KW)	6SE6410-2UB13-7AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.37KW), flat	6SE6410-2UB13-7AB0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.55KW)	6SE6410-2UB15-5BA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.75KW)	6SE6410-2UB17-5BA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.75KW), flat	6SE6410-2UB17-5BB0	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), DP	6SE6411-6AD13-7VP7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), DP	6SE6411-6AD15-5VP7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), DP	6SE6411-6AD17-5VP7	CONVERTER

MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), DP	6SE6411-6AD21-1VP7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), DP	6SE6411-6AD21-5VP7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), DP	6SE6411-6AD22-2WP7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), DP	6SE6411-6AD23-0WP7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), DP, EM	6SE6411-6AD13-7VS7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), DP, EM	6SE6411-6AD15-5VS7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), DP, EM	6SE6411-6AD17-5VS7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), DP, EM	6SE6411-6AD21-1VS7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), DP, EM	6SE6411-6AD21-5VS7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), DP, EM	6SE6411-6AD22-2WS7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), DP, EM	6SE6411-6AD23-0WS7	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), DP, REM	6SE6411-6AD13-7VS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), DP, REM	6SE6411-6AD15-5VS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), DP, REM	6SE6411-6AD17-5VS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), DP, REM	6SE6411-6AD21-1VS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), DP, REM	6SE6411-6AD21-5VS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), DP, REM	6SE6411-6AD22-2WS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), DP, REM	6SE6411-6AD23-0WS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), AS-i	6SE6411-6AD13-7VP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), AS-i	6SE6411-6AD15-5VP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), AS-i	6SE6411-6AD17-5VP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), AS-i	6SE6411-6AD21-1VP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), AS-i	6SE6411-6AD21-5VP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), AS-i	6SE6411-6AD22-2WP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), AS-i	6SE6411-6AD23-0WP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), AS-i EM	6SE6411-6AD13-7VS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), AS-i EM	6SE6411-6AD15-5VS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), AS-i EM	6SE6411-6AD17-5VS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), AS-i EM	6SE6411-6AD21-1VS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), AS-i EM	6SE6411-6AD21-5VS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), AS-i EM	6SE6411-6AD22-2WS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), AS-i EM	6SE6411-6AD23-0WS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), AS-i REM	6SE6411-6AD13-7VS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), AS-i REM	6SE6411-6AD15-5VS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), AS-i REM	6SE6411-6AD17-5VS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), AS-i REM	6SE6411-6AD21-1VS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), AS-i REM	6SE6411-6AD21-5VS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), AS-i REM	6SE6411-6AD22-2WS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), AS-i REM	6SE6411-6AD23-0WS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 0.37KW)	6SE6411-6BD13-7BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 0.55KW)	6SE6411-6BD15-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 0.75KW)	6SE6411-6BD17-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 1.1KW)	6SE6411-6BD21-1BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 1.5KW)	6SE6411-6BD21-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 2.2KW)	6SE6411-6BD22-2CA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 3KW)	6SE6411-6BD23-0CA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 0.37KW)	6SE6411-6UD13-7BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 0.55KW)	6SE6411-6UD15-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 0.75KW)	6SE6411-6UD17-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 1.1KW)	6SE6411-6UD21-1BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 1.5KW)	6SE6411-6UD21-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 2.2KW)	6SE6411-6UD22-2CA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 3KW)	6SE6411-6UD23-0CA1	CONVERTER
MM420 (1AC, 200-240V, AF, 0.12KW)	6SE6420-2AB11-2AA1	CONVERTER
MM420 (1AC, 200-240V, AF, 0.25KW)	6SE6420-2AB12-5AA1	CONVERTER
MM420 (1AC, 200-240V, AF, 0.37KW)	6SE6420-2AB13-7AA1	CONVERTER
MM420 (1AC, 200-240V, AF, 0.55KW)	6SE6420-2AB15-5AA1	CONVERTER
MM420 (1AC, 200-240V, AF, 0.75KW)	6SE6420-2AB17-5AA1	CONVERTER
MM420 (1AC, 200-240V, AF, 1.1KW)	6SE6420-2AB21-1BA1	CONVERTER
MM420 (1AC, 200-240V, AF, 1.5KW)	6SE6420-2AB21-5BA1	CONVERTER

MM420 (1AC, 200-240V, AF, 2.2KW)
 MM420 (1AC, 200-240V, AF, 3KW)
 MM420 (3AC, 200-240V, AF, 3KW)
 MM420 (3AC, 200-240V, AF, 4KW)
 MM420 (3AC, 200-240V, AF, 5.5KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 3KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 4KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 5.5KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 7.5KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 11KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 0.12KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 0.25KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 0.37KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 0.55KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 0.75KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 1.1KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 1.5KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 2.2KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 3KW)
 MM420 (3AC, 200-240V, UF, 4KW)
 MM420 (3AC, 200-240V, UF, 5.5KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 0.37KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 0.55KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 0.75KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 1.1KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 1.5KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 2.2KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 3KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 4KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 5.5KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 7.5KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, UF, 11KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 7.5KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 11KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 15KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 18.5KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 22KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 30KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 37KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 45KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 55KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 75KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 90KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 7.5KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 11KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 15KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 18.5KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 18.5KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 22KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 22KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 30KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 30KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 37KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 37KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 45KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 45KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 55KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 55KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 75KW)

6SE6420-2AB22-2BA1 CONVERTER
 6SE6420-2AB23-0CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AC23-0CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AC24-0CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AC25-5CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD22-2BA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD23-0BA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD24-0BA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD25-5CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD27-5CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD31-1CA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC11-2AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC12-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC13-7AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC15-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC17-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC21-1BA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC21-5BA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC22-2BA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC23-0CA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC24-0CA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC25-5CA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD13-7AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD15-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD17-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD21-1AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD21-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD22-2BA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD23-0BA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD24-0BA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD25-5CA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD27-5CA1 CONVERTER
 6SE6420-2UD31-1CA1 CONVERTER
 6SE6430-2AD27-5CA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD31-1CA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD31-5CA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD31-8DA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD32-2DA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD33-0DA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD33-7EA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD34-5EA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD35-5FA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD37-5FA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD38-8FA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD27-5CA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD31-1CA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD31-5CA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD31-8DA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD31-8DB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD32-2DA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD32-2DB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD33-0DA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD33-0DB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD33-7EA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD33-7EB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD34-5EA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD34-5EB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD35-5FA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD35-5FB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD37-5FA0 CONVERTER

MM430 (3AC, 380-480V, UF, 75KW)	6SE6430-2UD37-5FB0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 90KW)	6SE6430-2UD38-8FA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 90KW)	6SE6430-2UD38-8FB0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 110KW)	6SE6430-2UD41-1FA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 132KW)	6SE6430-2UD41-3FA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 160KW)	6SE6430-2UD41-6GA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 200KW)	6SE6430-2UD42-0GA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 250KW)	6SE6430-2UD42-5GA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 0.37kW)	6SE6436-2BC13-7AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 0.55kW)	6SE6436-2BC15-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 0.75kW)	6SE6436-2BC17-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 1.1kW)	6SE6436-2BC21-1BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 1.5kW)	6SE6436-2BC21-5BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 2.2kW)	6SE6436-2BC22-2BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 3kW)	6SE6436-2BC23-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 4kW)	6SE6436-2BC24-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 5.5kW)	6SE6436-2BC25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 7.5kW)	6SE6436-2BC27-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 11kW)	6SE6436-2BC31-1DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 15kW)	6SE6436-2BC31-5DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 18.5kW)	6SE6436-2BC31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 22kW)	6SE6436-2BC32-2EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 30kW)	6SE6436-2BC33-0EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 37kW)	6SE6436-2BC33-7FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 45kW)	6SE6436-2BC34-5FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 0.37kW)	6SE6436-2BD13-7AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 0.55kW)	6SE6436-2BD15-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 0.75kW)	6SE6436-2BD17-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 1.1kW)	6SE6436-2BD21-1AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 1.5kW)	6SE6436-2BD21-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 2.2kW)	6SE6436-2BD22-2BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 3kW)	6SE6436-2BD23-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 4kW)	6SE6436-2BD24-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 5.5kW)	6SE6436-2BD25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 7.5kW)	6SE6436-2BD27-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 11kW)	6SE6436-2BD31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 15kW)	6SE6436-2BD31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 18.5kW)	6SE6436-2BD31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 22kW)	6SE6436-2BD32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 30kW)	6SE6436-2BD33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 37kW)	6SE6436-2BD33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 45kW)	6SE6436-2BD34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 55kW)	6SE6436-2BD35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 75kW)	6SE6436-2BD37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 90kW)	6SE6436-2BD38-8FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 0.37kW)	6SE6436-2UC13-7AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 0.55kW)	6SE6436-2UC15-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 0.75kW)	6SE6436-2UC17-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 1.1kW)	6SE6436-2UC21-1BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 1.5kW)	6SE6436-2UC21-5BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 2.2kW)	6SE6436-2UC22-2BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 3kW)	6SE6436-2UC23-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 4kW)	6SE6436-2UC24-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 5.5kW)	6SE6436-2UC25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 7.5kW)	6SE6436-2UC27-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 11kW)	6SE6436-2UC31-1DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 15kW)	6SE6436-2UC31-5DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 18.5kW)	6SE6436-2UC31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 22kW)	6SE6436-2UC32-2EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 30kW)	6SE6436-2UC33-0EA0	CONVERTER

MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 37kW)	6SE6436-2UC33-7FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 45kW)	6SE6436-2UC34-5FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 0.37kW)	6SE6436-2UD13-7AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 0.55kW)	6SE6436-2UD15-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 0.75kW)	6SE6436-2UD17-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 1.1kW)	6SE6436-2UD21-1AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 1.5kW)	6SE6436-2UD21-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 2.2kW)	6SE6436-2UD22-2BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 3kW)	6SE6436-2UD23-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 4kW)	6SE6436-2UD24-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 5.5kW)	6SE6436-2UD25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 7.5kW)	6SE6436-2UD27-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 11kW)	6SE6436-2UD31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 15kW)	6SE6436-2UD31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 18.5kW)	6SE6436-2UD31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 22kW)	6SE6436-2UD32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 30kW)	6SE6436-2UD33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 37kW)	6SE6436-2UD33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 45kW)	6SE6436-2UD34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 55kW)	6SE6436-2UD35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 75kW)	6SE6436-2UD37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 90kW)	6SE6436-2UD38-8FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 0.75kW)	6SE6436-2UE17-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 1.1kW)	6SE6436-2UE21-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 1.5kW)	6SE6436-2UE21-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 2.2kW)	6SE6436-2UE22-2CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 3kW)	6SE6436-2UE23-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 4kW)	6SE6436-2UE24-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 5.5kW)	6SE6436-2UE25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 7.5kW)	6SE6436-2UE27-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 11kW)	6SE6436-2UE31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 15kW)	6SE6436-2UE31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 18.5kW)	6SE6436-2UE31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 22kW)	6SE6436-2UE32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 30kW)	6SE6436-2UE33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 37kW)	6SE6436-2UE33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 45kW)	6SE6436-2UE34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 55kW)	6SE6436-2UE35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 75kW)	6SE6436-2UE37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 90kW)	6SE6436-2UE38-8FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 1.1kW)	6SE6436-5BD21-1BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 1.5kW)	6SE6436-5BD21-5BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 2.2kW)	6SE6436-5BD22-2BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 3kW)	6SE6436-5BD23-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 4kW)	6SE6436-5BD24-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 5.5kW)	6SE6436-5BD25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 7.5kW)	6SE6436-5BD27-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 11kW)	6SE6436-5BD31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 15kW)	6SE6436-5BD31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 18.5kW)	6SE6436-5BD31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 22kW)	6SE6436-5BD32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 30kW)	6SE6436-5BD33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 37kW)	6SE6436-5BD33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 45kW)	6SE6436-5BD34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 55kW)	6SE6436-5BD35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 75kW)	6SE6436-5BD37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 90kW)	6SE6436-5BD38-8FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 1.1kW)	6SE6436-5UD21-1BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 1.5kW)	6SE6436-5UD21-5BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 2.2kW)	6SE6436-5UD22-2BA0	CONVERTER

MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54. UF, 3kW)	6SE6436-5UD23-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54. UF, 4kW)	6SE6436-5UD24-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54. UF, 5.5kW)	6SE6436-5UD25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54. UF, 7.5kW)	6SE6436-5UD27-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54. UF, 11kW)	6SE6436-5UD31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54. UF, 15kW)	6SE6436-5UD31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54. UF, 18.5kW)	6SE6436-5UD31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54. UF, 22kW)	6SE6436-5UD32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54. UF, 30kW)	6SE6436-5UD33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54. UF, 37kW)	6SE6436-5UD33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54. UF, 45kW)	6SE6436-5UD34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54. UF, 55kW)	6SE6436-5UD35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54. UF, 75kW)	6SE6436-5UD37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54. UF, 90kW)	6SE6436-5UD38-8FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54. UF, 0.37kW)	6SE6436-5UE17-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54. UF, 1.1kW)	6SE6436-5UE21-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54. UF, 1.5kW)	6SE6436-5UE21-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54. UF, 2.2kW)	6SE6436-5UE22-2CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54. UF, 3kW)	6SE6436-5UE23-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54. UF, 4kW)	6SE6436-5UE24-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54. UF, 5.5kW)	6SE6436-5UE25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54. UF, 7.5kW)	6SE6436-5UE27-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54. UF, 11kW)	6SE6436-5UE31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54. UF, 15kW)	6SE6436-5UE31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54. UF, 18.5kW)	6SE6436-5UE31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54. UF, 22kW)	6SE6436-5UE32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54. UF, 30kW)	6SE6436-5UE33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54. UF, 37kW)	6SE6436-5UE33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54. UF, 45kW)	6SE6436-5UE34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54. UF, 55kW)	6SE6436-5UE35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54. UF, 75kW)	6SE6436-5UE37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54. UF, 90kW)	6SE6436-5UE38-8FA0	CONVERTER
MM440 (1AC, 200-240V, AF, 0.12KW)	6SE6440-2AB11-2AA1	CONVERTER
MM440 (1AC, 200-240V, AF, 0.25KW)	6SE6440-2AB12-5AA1	CONVERTER
MM440 (1AC, 200-240V, AF, 0.37KW)	6SE6440-2AB13-7AA1	CONVERTER
MM440 (1AC, 200-240V, AF, 0.55KW)	6SE6440-2AB15-5AA1	CONVERTER
MM440 (1AC, 200-240V, AF, 0.75KW)	6SE6440-2AB17-5AA1	CONVERTER
MM440 (1AC, 200-240V, AF, 1.1KW)	6SE6440-2AB21-1BA1	CONVERTER
MM440 (1AC, 200-240V, AF, 1.5KW)	6SE6440-2AB21-5BA1	CONVERTER
MM440 (1AC, 200-240V, AF, 2.2KW)	6SE6440-2AB22-2BA1	CONVERTER
MM440 (1AC, 200-240V, AF, 3KW)	6SE6440-2AB23-0CA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 200-240V, AF, 3KW)	6SE6440-2AC23-0CA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 200-240V, AF, 4KW)	6SE6440-2AC24-0CA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 200-240V, AF, 5.5KW)	6SE6440-2AC25-5CA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW)	6SE6440-2AD22-2BA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 3KW)	6SE6440-2AD23-0BA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 4KW)	6SE6440-2AD24-0BA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 5.5KW)	6SE6440-2AD25-5CA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 7.5KW)	6SE6440-2AD27-5CA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 11KW)	6SE6440-2AD31-1CA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 15KW)	6SE6440-2AD31-5DA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 18.5KW)	6SE6440-2AD31-8DA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 22KW)	6SE6440-2AD32-2DA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 30KW)	6SE6440-2AD33-0EA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 37KW)	6SE6440-2AD33-7EA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 45KW)	6SE6440-2AD34-5FA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 55KW)	6SE6440-2AD35-5FA1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, AF, 75KW)	6SE6440-2AD37-5FA1	CONVERTER
MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 0.12KW)	6SE6440-2UC11-2AA1	CONVERTER
MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 0.25KW)	6SE6440-2UC12-5AA1	CONVERTER

MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 0.37KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 0.55KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 0.75KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 1.1KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 1.5KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 2.2KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 3KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 4KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 5.5KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 7.5KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 11KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 15KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 18.5KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 22KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 30KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 37KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 45KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 0.37KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 0.55KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 0.75KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 1.1KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 1.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 2.2KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 3KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 4KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 5.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 7.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 11KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 15KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 15KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 18.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 18.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 22KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 22KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 30KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 30KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 37KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 37KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 45KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 45KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 55KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 55KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 75KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 75KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 90KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 110KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 132KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 160KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 200KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 0.75KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 1.5KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 2.2KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 4KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 5.5KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 7.5KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 11KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 15KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 18.5KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 22KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 30KW)

6SE6440-2UC13-7AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC15-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC17-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC21-1BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC21-5BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC22-2BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC23-0CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC24-0CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC25-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC27-5DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC31-1DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC31-5DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC31-8EA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC32-2EA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC33-0FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC33-7FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC34-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD13-7AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD15-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD17-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD21-1AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD21-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD22-2BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD23-0BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD24-0BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD25-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD27-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD31-1CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD31-5DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD31-5DB1 CONVERTER
 6SE6440-2UD31-8DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD31-8DB1 CONVERTER
 6SE6440-2UD32-2DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD32-2DB1 CONVERTER
 6SE6440-2UD33-0EA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD33-0EB1 CONVERTER
 6SE6440-2UD33-7EA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD33-7EB1 CONVERTER
 6SE6440-2UD34-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD34-5FB1 CONVERTER
 6SE6440-2UD35-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD35-5FB1 CONVERTER
 6SE6440-2UD37-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD37-5FB1 CONVERTER
 6SE6440-2UD38-8FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD41-1FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD41-3GA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD41-6GA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD42-0GA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE17-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE21-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE22-2CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE24-0CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE25-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE27-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE31-1CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE31-5DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE31-8DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE32-2DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE33-0EA1 CONVERTER

SIEMENS

MM440 (3AC, 500-600V, UF, 37KW)
MM440 (3AC, 500-600V, UF, 45KW)
MM440 (3AC, 500-600V, UF, 55KW)
MM440 (3AC, 500-600V, UF, 75KW)
AOP
AOP
AOP (Asian)
AOP (Cyrillic)
AOP-1
BOP
BOP-1
BOP-2
MM410 OP

6SE6440-2UE33-7EA1	CONVERTER
6SE6440-2UE34-5FA1	CONVERTER
6SE6440-2UE35-5FA1	CONVERTER
6SE6440-2UE37-5FA1	CONVERTER
6SE6400-0AC00-0AA0	PANEL
6SE6400-0AP00-0AA1	PANEL
6SE6400-0AP00-0AB0	PANEL
6SE6400-0AP00-0CA0	PANEL
6SE6406-0AP00-0AA0	PANEL
6SE6400-0BP00-0AA1	PANEL
6SE6406-0BP00-0AA0	PANEL
6SE6400-0BE00-0AA1	PANEL
6SE6400-0SP00-0AA0	PANEL

Anhang NSR *Appendix LVD*

zur EG-Konformitätserklärung *for EC-Declaration of Conformity*

Nr. / No. 664.EN.G.02.1606.005

Produktfamilie: **MICROMASTER 4**
Product family:

Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte mit den Vorschriften der Richtlinie 2014/35/EU wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen.
Conformity of the products designated below with the regulations of Directive 2014/35/EU is verified by adherence to the following standards.

Harmonisierte Europäische Normen:
Harmonized European Standards:

Referenznummer Ausgabedatum
Reference number Edition

EN 61800-5-1 2007

Die Produktfamilie, für die die CE-Kennzeichnung bzgl. 2014/35/EU gilt, besteht aus folgenden Komponenten:
The product family to which the CE marking applies with respect to 2014/35/EU consists of the following components:

CE-Kennzeichnung: 2009 *CE marking*

Bezeichnung <i>Denomination</i>	Bestell-Nr. <i>Order No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>
BRAKING RESISTOR (380-480V, 15R, 44000W)	6SE6400-4BD22-2EA1	BRAKING RESISTOR

CE-Kennzeichnung: 2008 *CE marking*

Bezeichnung <i>Denomination</i>	Bestell-Nr. <i>Order No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>
BRAKING RESISTOR (380-480V, 5.5R, 120000W)	6SE6400-4BD26-0FA0	BRAKING RESISTOR

CE-Kennzeichnung: 2006

CE marking

Bezeichnung Denomination	Bestell-Nr. Order No.	Beschreibung Description
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 2.2KW)	6SE6411-6UD22-2CA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 3KW)	6SE6411-6UD23-0CA1	CONVERTER
CHOKE (3AC, 200-480V, 1.9A), mdexx	6SE6400-3CC00-2AD3	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-480V, 1.8A), mdexx	6SE6400-3CC00-3AC3	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-480V, 4.8A), mdexx	6SE6400-3CC00-6AD3	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-240V, 6.1A), block	6SE6400-3CC00-8BC3	REACTOR
CHOKE (3AC, 380-600V, 8.9A), mdexx	6SE6400-3CC00-8CE3	REACTOR
CHOKE (1AC, 200-240V, 8.1A), mdexx	6SE6400-3CC01-0AB3	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 200-240V, 4A), mdexx	6SE6400-3TC00-4AD3	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 200-480V, 10A), mdexx	6SE6400-3TC01-0BD3	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 500-600V, 18A), mdexx	6SE6400-3TC01-8CE3	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 200-480V, 26A), mdexx	6SE6400-3TC03-2CD3	REACTOR

CE-Kennzeichnung: 2005

CE marking

Bezeichnung Denomination	Bestell-Nr. Order No.	Beschreibung Description
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), DP, REM	6SE6411-6AD13-7VS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), DP, REM	6SE6411-6AD15-5VS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), DP, REM	6SE6411-6AD17-5VS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), DP, REM	6SE6411-6AD21-1VS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), DP, REM	6SE6411-6AD21-5VS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), DP, REM	6SE6411-6AD22-2WS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), DP, REM	6SE6411-6AD23-0WS8	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), AS-i	6SE6411-6AD13-7VP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), AS-i	6SE6411-6AD15-5VP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), AS-i	6SE6411-6AD17-5VP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), AS-i	6SE6411-6AD21-1VP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), AS-i	6SE6411-6AD21-5VP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), AS-i	6SE6411-6AD22-2WP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), AS-i	6SE6411-6AD23-0WP3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), AS-i EM	6SE6411-6AD13-7VS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), AS-i EM	6SE6411-6AD15-5VS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), AS-i EM	6SE6411-6AD17-5VS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), AS-i EM	6SE6411-6AD21-1VS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), AS-i EM	6SE6411-6AD21-5VS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), AS-i EM	6SE6411-6AD22-2WS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), AS-i EM	6SE6411-6AD23-0WS3	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), AS-i REM	6SE6411-6AD13-7VS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), AS-i REM	6SE6411-6AD15-5VS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), AS-i REM	6SE6411-6AD17-5VS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), AS-i REM	6SE6411-6AD21-1VS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), AS-i REM	6SE6411-6AD21-5VS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), AS-i REM	6SE6411-6AD22-2WS4	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), AS-i REM	6SE6411-6AD23-0WS4	CONVERTER
MM4 EMC Filter (3AC, 200-480V, AF, 6A)	6SE6400-2FA00-6AD0	FILTER
MM4 EMC Filter (3AC, 200-240V, AF, 14A)	6SE6400-2FA01-4BC0	FILTER
MM4 EMC Filter (3AC, 200-480V, BF, 6A)	6SE6400-2FB00-6AD0	FILTER
MM4 EMC Filter (3AC, 200-240V, BF, 14A)	6SE6400-2FB01-4BC0	FILTER
MM4 EMC Filter (1AC, 200-240V, BF, 10A)	6SE6400-2FL01-0AB0	FILTER
MM4 EMC Filter (1AC, 200-240V, BF, 26A)	6SE6400-2FL02-6BB0	FILTER

MM4 EMC Filter (1AC, 200-240V, BF, 10A)
 MM4 EMC Filter (3AC, 380-480V, BF, 16A)
 MM4 EMC Filter (1AC, 200-240V, BF, 26A)
 MM4 EMC Filter (1AC, 200-240V, BF, 35A)
 MM4 EMC Filter (3AC, 380-480V, BF, 38A)

6SE6400-2FS01-0AB0 FILTER
 6SE6400-2FS01-6BD0 FILTER
 6SE6400-2FS02-6BB0 FILTER
 6SE6400-2FS03-5CB0 FILTER
 6SE6400-2FS03-8CD0 FILTER

CE-Kennzeichnung: 2004

CE marking

Bezeichnung

Denomination

Bestell-Nr.

Order No.

Beschreibung

Description

MM430 (3AC, 380-480V, UF, 18.5KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 22KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 30KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 37KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 45KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 55KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 75KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 90KW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 0.37kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 0.55kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 0.75kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 1.1kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 1.5kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 2.2kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 3kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 4kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 5.5kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, BF, 7.5kW)
 MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 11kW)
 MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 15kW)
 MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 18.5kW)
 MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 22kW)
 MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 30kW)
 MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 37kW)
 MM436 (3AC, 230V, IP20, BF, 45kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 0.37kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 0.55kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 0.75kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 1.1kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 1.5kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 2.2kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 3kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 4kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 5.5kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 7.5kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 11kW)
 MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, BF, 15kW)
 MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 18.5kW)
 MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 22kW)
 MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 30kW)
 MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 37kW)
 MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 45kW)
 MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 55kW)
 MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 75kW)
 MM436 (3AC, 400V, IP20, BF, 90kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 0.37kW)
 MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 0.55kW)

6SE6430-2UD31-8DB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD32-2DB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD33-0DB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD33-7EB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD34-5EB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD35-5FB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD37-5FB0 CONVERTER
 6SE6430-2UD38-8FB0 CONVERTER
 6SE6436-2BC13-7AA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC15-5AA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC17-5AA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC21-1BA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC21-5BA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC22-2BA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC23-0CA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC24-0CA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC25-5CA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC27-5CA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC31-1DA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC31-5DA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC31-8DA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC32-2EA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC33-0EA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC33-7FA0 CONVERTER
 6SE6436-2BC34-5FA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD13-7AA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD15-5AA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD17-5AA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD21-1AA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD21-5AA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD22-2BA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD23-0BA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD24-0BA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD25-5CA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD27-5CA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD31-1CA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD31-5CA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD31-8DA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD32-2DA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD33-0DA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD33-7EA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD34-5EA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD35-5FA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD37-5FA0 CONVERTER
 6SE6436-2BD38-8FA0 CONVERTER
 6SE6436-2UC13-7AA0 CONVERTER
 6SE6436-2UC15-5AA0 CONVERTER

MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 0.75kW)	6SE6436-2UC17-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 1.1kW)	6SE6436-2UC21-1BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 1.5kW)	6SE6436-2UC21-5BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 2.2kW)	6SE6436-2UC22-2BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 3kW)	6SE6436-2UC23-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 4kW)	6SE6436-2UC24-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 5.5kW)	6SE6436-2UC25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 230V, IP20, UF, 7.5kW)	6SE6436-2UC27-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 11kW)	6SE6436-2UC31-1DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 15kW)	6SE6436-2UC31-5DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 18.5kW)	6SE6436-2UC31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 22kW)	6SE6436-2UC32-2EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 30kW)	6SE6436-2UC33-0EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 37kW)	6SE6436-2UC33-7FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 230V, IP20, UF, 45kW)	6SE6436-2UC34-5FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 0.37kW)	6SE6436-2UD13-7AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 0.55kW)	6SE6436-2UD15-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 0.75kW)	6SE6436-2UD17-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 1.1kW)	6SE6436-2UD21-1AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 1.5kW)	6SE6436-2UD21-5AA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 2.2kW)	6SE6436-2UD22-2BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 3kW)	6SE6436-2UD23-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 4kW)	6SE6436-2UD24-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 5.5kW)	6SE6436-2UD25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 7.5kW)	6SE6436-2UD27-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 11kW)	6SE6436-2UD31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP20, UF, 15kW)	6SE6436-2UD31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 18.5kW)	6SE6436-2UD31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 22kW)	6SE6436-2UD32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 30kW)	6SE6436-2UD33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 37kW)	6SE6436-2UD33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 45kW)	6SE6436-2UD34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 55kW)	6SE6436-2UD35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 75kW)	6SE6436-2UD37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP20, UF, 90kW)	6SE6436-2UD38-8FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 0.75kW)	6SE6436-2UE17-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 1.1kW)	6SE6436-2UE21-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 1.5kW)	6SE6436-2UE21-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 2.2kW)	6SE6436-2UE22-2CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 3kW)	6SE6436-2UE23-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 4kW)	6SE6436-2UE24-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 5.5kW)	6SE6436-2UE25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 7.5kW)	6SE6436-2UE27-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 11kW)	6SE6436-2UE31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP20, UF, 15kW)	6SE6436-2UE31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 18.5kW)	6SE6436-2UE31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 22kW)	6SE6436-2UE32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 30kW)	6SE6436-2UE33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 37kW)	6SE6436-2UE33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 45kW)	6SE6436-2UE34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 55kW)	6SE6436-2UE35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 75kW)	6SE6436-2UE37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP20, UF, 90kW)	6SE6436-2UE38-8FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 1.1kW)	6SE6436-5BD21-1BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 1.5kW)	6SE6436-5BD21-5BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 2.2kW)	6SE6436-5BD22-2BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 3kW)	6SE6436-5BD23-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 4kW)	6SE6436-5BD24-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 5.5kW)	6SE6436-5BD25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 7.5kW)	6SE6436-5BD27-5CA0	CONVERTER

MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 11kW)	6SE6436-5BD31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, BF, 15kW)	6SE6436-5BD31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 18.5kW)	6SE6436-5BD31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 22kW)	6SE6436-5BD32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 30kW)	6SE6436-5BD33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 37kW)	6SE6436-5BD33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 45kW)	6SE6436-5BD34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 55kW)	6SE6436-5BD35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 75kW)	6SE6436-5BD37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, BF, 90kW)	6SE6436-5BD38-8FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 1.1kW)	6SE6436-5UD21-1BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 1.5kW)	6SE6436-5UD21-5BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 2.2kW)	6SE6436-5UD22-2BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 3kW)	6SE6436-5UD23-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 4kW)	6SE6436-5UD24-0BA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 5.5kW)	6SE6436-5UD25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 7.5kW)	6SE6436-5UD27-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 11kW)	6SE6436-5UD31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 400V, IP54, UF, 15kW)	6SE6436-5UD31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, UF, 18.5kW)	6SE6436-5UD31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, UF, 22kW)	6SE6436-5UD32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, UF, 30kW)	6SE6436-5UD33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, UF, 37kW)	6SE6436-5UD33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, UF, 45kW)	6SE6436-5UD34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, UF, 55kW)	6SE6436-5UD35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, UF, 75kW)	6SE6436-5UD37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 400V, IP54, UF, 90kW)	6SE6436-5UD38-8FA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54, UF, 0.37kW)	6SE6436-5UE17-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54, UF, 1.1kW)	6SE6436-5UE21-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54, UF, 1.5kW)	6SE6436-5UE21-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54, UF, 2.2kW)	6SE6436-5UE22-2CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54, UF, 3kW)	6SE6436-5UE23-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54, UF, 4kW)	6SE6436-5UE24-0CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54, UF, 5.5kW)	6SE6436-5UE25-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54, UF, 7.5kW)	6SE6436-5UE27-5CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54, UF, 11kW)	6SE6436-5UE31-1CA0	CONVERTER
MM436 SED2 (3AC, 575V, IP54, UF, 15kW)	6SE6436-5UE31-5CA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54, UF, 18.5kW)	6SE6436-5UE31-8DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54, UF, 22kW)	6SE6436-5UE32-2DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54, UF, 30kW)	6SE6436-5UE33-0DA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54, UF, 37kW)	6SE6436-5UE33-7EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54, UF, 45kW)	6SE6436-5UE34-5EA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54, UF, 55kW)	6SE6436-5UE35-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54, UF, 75kW)	6SE6436-5UE37-5FA0	CONVERTER
MM436 (3AC, 575V, IP54, UF, 90kW)	6SE6436-5UE38-8FA0	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, UF, 15KW)	6SE6440-2UD31-5DB1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, UF, 18.5KW)	6SE6440-2UD31-8DB1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, UF, 22KW)	6SE6440-2UD32-2DB1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, UF, 30KW)	6SE6440-2UD33-0EB1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, UF, 37KW)	6SE6440-2UD33-7EB1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, UF, 45KW)	6SE6440-2UD34-5FB1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, UF, 55KW)	6SE6440-2UD35-5FB1	CONVERTER
MM440 (3AC, 380-480V, UF, 75KW)	6SE6440-2UD37-5FB1	CONVERTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 500-600V, 4.0kW)	6SE6400-3TD01-0CE0	FILTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 500-600V, 11kW)	6SE6400-3TD02-3CE0	FILTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 500-600V, 15kW)	6SE6400-3TD02-3DE0	FILTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 500-600V, 18.5KW)	6SE6400-3TD03-2DE0	FILTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 380-480V, 15kW)	6SE6400-3TD03-7DD0	FILTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 500-600V, 22kW)	6SE6400-3TD03-7DE0	FILTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 500-600V, 30kW)	6SE6400-3TD04-8EE0	FILTER

OUTPUT LC-Filter (3AC, 500-600V, 37kW)
 OUTPUT LC-Filter (3AC, 500-600V, 45kW)
 OUTPUT LC-Filter (3AC, 380-480V, 30kW)
 OUTPUT LC-Filter (3AC, 500-600V, 55kW)
 OUTPUT LC-Filter (3AC, 500-600V, 75kW)
 OUTPUT LC-Filter (3AC, 380-480V, 55kW)
 LON Module
 IO-Board (FSA-F)

6SE6400-3TD06-1EE0 FILTER
 6SE6400-3TD07-1FE0 FILTER
 6SE6400-3TD07-2ED0 FILTER
 6SE6400-3TD10-0FE0 FILTER
 6SE6400-3TD11-5FE0 FILTER
 6SE6400-3TD15-0FD0 FILTER
 6SE6406-1LW00-0AA0 CONTROLLER
 6SE6400-7AA00-0AH0 CONTROLLER

CE-Kennzeichnung: 2003

CE marking

Bezeichnung

Denomination

Bestell-Nr.

Order No.

Beschreibung

Description

MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.37KW), flat
 MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.75KW), flat
 MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.37KW), flat
 MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.75KW), flat
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), DP
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), DP
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), DP
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), DP
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), DP
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), DP
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), DP
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.37KW), DP, EM
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.55KW), DP, EM
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 0.75KW), DP, EM
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.1KW), DP, EM
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 1.5KW), DP, EM
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW), DP, EM
 MM411 (3AC, 380-480V, AF, 3KW), DP, EM
 MM420 (1AC, 200-240V, AF, 0.12KW)
 MM420 (1AC, 200-240V, AF, 0.25KW)
 MM420 (1AC, 200-240V, AF, 0.37KW)
 MM420 (1AC, 200-240V, AF, 0.55KW)
 MM420 (1AC, 200-240V, AF, 0.75KW)
 MM420 (1AC, 200-240V, AF, 1.1KW)
 MM420 (1AC, 200-240V, AF, 1.5KW)
 MM420 (1AC, 200-240V, AF, 2.2KW)
 MM420 (1AC, 200-240V, AF, 3KW)
 MM420 (3AC, 200-240V, AF, 3KW)
 MM420 (3AC, 200-240V, AF, 4KW)
 MM420 (3AC, 200-240V, AF, 5.5KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 3KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 4KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 5.5KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 7.5KW)
 MM420 (3AC, 380-480V, AF, 11KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 0.12KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 0.25KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 0.37KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 0.55KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 0.75KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 1.1KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 1.5KW)
 MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 2.2KW)

6SE6410-2BB13-7AB0 CONVERTER
 6SE6410-2BB17-5BB0 CONVERTER
 6SE6410-2UB13-7AB0 CONVERTER
 6SE6410-2UB17-5BB0 CONVERTER
 6SE6411-6AD13-7VP7 CONVERTER
 6SE6411-6AD15-5VP7 CONVERTER
 6SE6411-6AD17-5VP7 CONVERTER
 6SE6411-6AD21-1VP7 CONVERTER
 6SE6411-6AD21-5VP7 CONVERTER
 6SE6411-6AD22-2WP7 CONVERTER
 6SE6411-6AD23-0WP7 CONVERTER
 6SE6411-6AD13-7VS7 CONVERTER
 6SE6411-6AD15-5VS7 CONVERTER
 6SE6411-6AD17-5VS7 CONVERTER
 6SE6411-6AD21-1VS7 CONVERTER
 6SE6411-6AD21-5VS7 CONVERTER
 6SE6411-6AD22-2WS7 CONVERTER
 6SE6411-6AD23-0WS7 CONVERTER
 6SE6420-2AB11-2AA1 CONVERTER
 6SE6420-2AB12-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2AB13-7AA1 CONVERTER
 6SE6420-2AB15-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2AB17-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2AB21-1BA1 CONVERTER
 6SE6420-2AB21-5BA1 CONVERTER
 6SE6420-2AB22-2BA1 CONVERTER
 6SE6420-2AB23-0CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AC23-0CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AC24-0CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AC25-5CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD22-2BA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD23-0BA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD24-0BA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD25-5CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD27-5CA1 CONVERTER
 6SE6420-2AD31-1CA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC11-2AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC12-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC13-7AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC15-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC17-5AA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC21-1BA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC21-5BA1 CONVERTER
 6SE6420-2UC22-2BA1 CONVERTER

MM420 (1/3AC 200-240V, UF, 3KW)	6SE6420-2UC23-0CA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 200-240V, UF, 4KW)	6SE6420-2UC24-0CA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 200-240V, UF, 5.5KW)	6SE6420-2UC25-5CA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 0.37KW)	6SE6420-2UD13-7AA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 0.55KW)	6SE6420-2UD15-5AA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 0.75KW)	6SE6420-2UD17-5AA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 1.1KW)	6SE6420-2UD21-1AA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 1.5KW)	6SE6420-2UD21-5AA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 2.2KW)	6SE6420-2UD22-2BA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 3KW)	6SE6420-2UD23-0BA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 4KW)	6SE6420-2UD24-0BA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 5.5KW)	6SE6420-2UD25-5CA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 7.5KW)	6SE6420-2UD27-5CA1	CONVERTER
MM420 (3AC, 380-480V, UF, 11KW)	6SE6420-2UD31-1CA1	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 110KW)	6SE6430-2UD41-1FA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 132KW)	6SE6430-2UD41-3FA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 160KW)	6SE6430-2UD41-6GA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 200KW)	6SE6430-2UD42-0GA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, UF, 250KW)	6SE6430-2UD42-5GA0	CONVERTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 380-480V, 18.5kW)	6SE6400-3TD04-8DD0	FILTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 380-480V, 22kW)	6SE6400-3TD06-1DD0	FILTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 380-480V, 45kW)	6SE6400-3TD11-5FD0	FILTER
OUTPUT LC-Filter (3AC, 380-480V, 75kW)	6SE6400-3TD18-0FD0	FILTER
CHOKE (3AC, 200-240V, 3.4A), mdexx	6SE6400-3CC00-4AB3	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-480V, 3.5A), mdexx	6SE6400-3CC00-4AD3	REACTOR
CHOKE (3AC, 380-600V, 4.1A), mdexx	6SE6400-3CC00-4CE3	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-480V, 4.1A), mdexx	6SE6400-3CC00-5AC3	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-480V, 9A), block	6SE6400-3CC01-0BD3	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-480V, 12.1A), block	6SE6400-3CC01-4BD3	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-240V, 15.7A), mdexx	6SE6400-3CC01-7CC3	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-480V, 25A), mdexx	6SE6400-3CC02-2CD3	REACTOR
CHOKE (3AC, 380-600V, 23.7A), mdexx	6SE6400-3CC02-4CE3	REACTOR
CHOKE (1AC, 200-240V, 22.8A), block	6SE6400-3CC02-6BB3	REACTOR
CHOKE (1AC, 200-240V, 29.5A), mdexx	6SE6400-3CC03-5CB3	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-480V, 31.3A), mdexx	6SE6400-3CC03-5CD3	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 380-480V, 4A) block	6SE6400-3TC00-4AD2	REACTOR
CANOPEN Module	6SE6400-1CB00-0AA0	CONTROLLER

CE-Kennzeichnung: 2002

CE marking

Bezeichnung Denomination	Bestell-Nr. Order No.	Beschreibung Description
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 0.37KW)	6SE6411-6BD13-7BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 0.55KW)	6SE6411-6BD15-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 0.75KW)	6SE6411-6BD17-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 1.1KW)	6SE6411-6BD21-1BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 1.5KW)	6SE6411-6BD21-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 2.2KW)	6SE6411-6BD22-2CA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, BF, 3KW)	6SE6411-6BD23-0CA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 0.37KW)	6SE6411-6UD13-7BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 0.55KW)	6SE6411-6UD15-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 0.75KW)	6SE6411-6UD17-5BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 1.1KW)	6SE6411-6UD21-1BA1	CONVERTER
MM411 (3AC, 380-480V, UF, 1.5KW)	6SE6411-6UD21-5BA1	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, AF, 7.5KW)	6SE6430-2AD27-5CA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, AF, 11KW)	6SE6430-2AD31-1CA0	CONVERTER
MM430 (3AC, 380-480V, AF, 15KW)	6SE6430-2AD31-5CA0	CONVERTER

MM430 (3AC, 380-480V, AF, 18.5KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 22KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 30KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 37KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 45KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 55KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 75KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, AF, 90KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 7.5KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 11KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 15KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 18.5KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 22KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 30KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 37KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 45KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 55KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 75KW)
 MM430 (3AC, 380-480V, UF, 90KW)
 MM440 (1AC, 200-240V, AF, 0.12KW)
 MM440 (1AC, 200-240V, AF, 0.25KW)
 MM440 (1AC, 200-240V, AF, 0.37KW)
 MM440 (1AC, 200-240V, AF, 0.55KW)
 MM440 (1AC, 200-240V, AF, 0.75KW)
 MM440 (1AC, 200-240V, AF, 1.1KW)
 MM440 (1AC, 200-240V, AF, 1.5KW)
 MM440 (1AC, 200-240V, AF, 2.2KW)
 MM440 (1AC, 200-240V, AF, 3KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, AF, 3KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, AF, 4KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, AF, 5.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 2.2KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 3KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 4KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 5.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 7.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 11KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 15KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 18.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 22KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 30KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 37KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 45KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 55KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, AF, 75KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 0.12KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 0.25KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 0.37KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 0.55KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 0.75KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 1.1KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 1.5KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 2.2KW)
 MM440 (1/3AC, 200-240V, UF, 3KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 4KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 5.5KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 7.5KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 11KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 15KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 18.5KW)

6SE6430-2AD31-8DA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD32-2DA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD33-0DA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD33-7EA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD34-5EA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD35-5FA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD37-5FA0 CONVERTER
 6SE6430-2AD38-8FA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD27-5CA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD31-1CA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD31-5CA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD31-8DA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD32-2DA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD33-0DA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD33-7EA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD34-5EA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD35-5FA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD37-5FA0 CONVERTER
 6SE6430-2UD38-8FA0 CONVERTER
 6SE6440-2AB11-2AA1 CONVERTER
 6SE6440-2AB12-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2AB13-7AA1 CONVERTER
 6SE6440-2AB15-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2AB17-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2AB21-1BA1 CONVERTER
 6SE6440-2AB21-5BA1 CONVERTER
 6SE6440-2AB22-2BA1 CONVERTER
 6SE6440-2AB23-0CA1 CONVERTER
 6SE6440-2AC23-0CA1 CONVERTER
 6SE6440-2AC24-0CA1 CONVERTER
 6SE6440-2AC25-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD22-2BA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD23-0BA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD24-0BA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD25-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD27-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD31-1CA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD31-5DA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD31-8DA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD32-2DA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD33-0EA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD33-7EA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD34-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD35-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2AD37-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC11-2AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC12-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC13-7AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC15-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC17-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC21-1BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC21-5BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC22-2BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC23-0CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC24-0CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC25-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC27-5DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC31-1DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC31-5DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC31-8EA1 CONVERTER

MM440 (3AC, 200-240V, UF, 22KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 30KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 37KW)
 MM440 (3AC, 200-240V, UF, 45KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 0.37KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 0.55KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 0.75KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 1.1KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 1.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 2.2KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 3KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 4KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 5.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 7.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 11KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 15KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 18.5KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 22KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 30KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 37KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 45KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 55KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 75KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 90KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 110KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 132KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 160KW)
 MM440 (3AC, 380-480V, UF, 200KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 0.75KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 1.5KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 2.2KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 4KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 5.5KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 7.5KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 11KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 15KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 18.5KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 22KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 30KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 37KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 45KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 55KW)
 MM440 (3AC, 500-600V, UF, 75KW)
 MM4 EMC Filter (3AC, 200-480V, BF, 14A)
 MM4 EMC Filter (3AC, 200-230V, BF, 30A)
 MM4 EMC Filter (3AC, 380-480V, BF, 32A)
 OUTPUT LC-Filter (3AC, 380-480V, 1.5kW)
 OUTPUT LC-Filter (3AC, 380-480V, 4.0kW)
 OUTPUT LC-Filter (3AC, 380-480V, 11KW)

6SE6440-2UC32-2EA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC33-0FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC33-7FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UC34-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD13-7AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD15-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD17-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD21-1AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD21-5AA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD22-2BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD23-0BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD24-0BA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD25-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD27-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD31-1CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD31-5DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD31-8DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD32-2DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD33-0EA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD33-7EA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD34-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD35-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD37-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD38-8FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD41-1FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD41-3GA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD41-6GA1 CONVERTER
 6SE6440-2UD42-0GA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE17-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE21-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE22-2CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE24-0CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE25-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE27-5CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE31-1CA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE31-5DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE31-8DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE32-2DA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE33-0EA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE33-7EA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE34-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE35-5FA1 CONVERTER
 6SE6440-2UE37-5FA1 CONVERTER
 6SE6406-2FB01-4BC0 FILTER
 6SE6406-2FB03-0CC0 FILTER
 6SE6406-2FB03-2CD0 FILTER
 6SE6400-3TD00-4AD0 FILTER
 6SE6400-3TD01-0BD0 FILTER
 6SE6400-3TD03-2CD0 FILTER

CE-Kennzeichnung: 2001

CE marking

Bezeichnung

Denomination

Bestell-Nr.

Order No.

Beschreibung

Description

MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.12KW)
 MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.25KW)
 MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.37KW)

6SE6410-2BB11-2AA0 CONVERTER
 6SE6410-2BB12-5AA0 CONVERTER
 6SE6410-2BB13-7AA0 CONVERTER

MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.55KW)	6SE6410-2BB15-5BA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, BF, 0.75KW)	6SE6410-2BB17-5BA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 100-120V, UF, 0.12KW)	6SE6410-2UA11-2AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 100-120V, UF, 0.25KW)	6SE6410-2UA12-5AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 100-120V, UF, 0.37KW)	6SE6410-2UA13-7AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 100-120V, UF, 0.55KW)	6SE6410-2UA15-5BA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.12KW)	6SE6410-2UB11-2AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.25KW)	6SE6410-2UB12-5AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.37KW)	6SE6410-2UB13-7AA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.55KW)	6SE6410-2UB15-5BA0	CONVERTER
MM410 (1AC, 200-240V, UF, 0.75KW)	6SE6410-2UB17-5BA0	CONVERTER
CHOKE (3AC, 380-600V, 45.8A), block	6SE6400-3CC04-4DD0	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-480V, 53.6A), block	6SE6400-3CC05-2DD0	REACTOR
CHOKE (3AC, 380-600V, 86.9A), block	6SE6400-3CC08-3ED0	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-240V, 93.2A), block	6SE6400-3CC08-8EC0	REACTOR
CHOKE (3AC, 380-600V, 151A), block	6SE6400-3CC11-2FD0	REACTOR
CHOKE (3AC, 200-480V, 186A), block	6SE6400-3CC11-7FD0	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 500-600V, 32A), mdexx	6SE6400-3TC03-2DE0	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 380-480V, 38A), mdexx	6SE6400-3TC03-8DD0	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 200-480V, 54A), mdexx	6SE6400-3TC05-4DD0	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 500-600V, 62A), mdexx	6SE6400-3TC06-2FE0	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 380-480V, 75A), mdexx	6SE6400-3TC07-5ED0	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 200-480V, 80A), mdexx	6SE6400-3TC08-0ED0	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 500-600V, 99A), mdexx	6SE6400-3TC08-8FE0	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 380-480V, 145A), mdexx	6SE6400-3TC14-5FD0	REACTOR
OUTPUT CHOKE (3AC, 200-480V, 154A), mdexx	6SE6400-3TC15-4FD0	REACTOR
BRAKING RESISTOR (200-240V, 180R, 1000W)	6SE6400-4BC05-0AA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (200-240V, 68R, 2400W)	6SE6400-4BC11-2BA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (200-240V, 39R, 5000W)	6SE6400-4BC12-5CA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (200-240V, 27R, 6000W)	6SE6400-4BC13-0CA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (200-240V, 10R, 16000W)	6SE6400-4BC18-0DA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (200-240V, 7R, 24000W)	6SE6400-4BC21-2EA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (200-240V, 3.3R, 50000W)	6SE6400-4BC22-5FA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (380-480V, 390R, 2000W)	6SE6400-4BD11-0AA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (380-480V, 160R, 4000W)	6SE6400-4BD12-0BA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (380-480V, 56R, 13000W)	6SE6400-4BD16-5CA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (380-480V, 27R, 24000W)	6SE6400-4BD21-2DA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (380-480V, 8R, 80000W)	6SE6400-4BD24-0FA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (500-600V, 120R, 9000W)	6SE6400-4BE14-5CA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (500-600V, 82R, 13000W)	6SE6400-4BE16-5CA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (500-600V, 29R, 26000W)	6SE6400-4BE21-3DA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (500-600V, 27R, 28000W)	6SE6400-4BE21-8EA0	BRAKING RESISTOR
BRAKING RESISTOR (500-600V, 12R, 84000W)	6SE6400-4BE24-2FA0	BRAKING RESISTOR
Encoder Option Module	6SE6400-0EN00-0AA0	CONTROLLER
DEVICENET Module	6SE6400-1DN00-0AA0	CONTROLLER

CE-Kennzeichnung: 2000

CE marking

Bezeichnung Denomination	Bestell-Nr. Order No.	Beschreibung Description
AOP Door Mount Kit	6SE6400-0MD00-0AA0	MOUNTING KIT
AOP PC Mount Kit	6SE6400-0PA00-0AA0	MOUNTING KIT
BOP/AOP Door Mount Kit	6SE6400-0PM00-0AA0	MOUNTING KIT
PROFIBUS Module	6SE6400-1PB00-0AA0	CONTROLLER