



Über 45 %
Preisvorteil

BESTELLEN SIE JETZT IHR STARTERPAKET!

Starterpaket **SIMATIC RF600**

Wer im globalen Wettbewerb Schritt halten möchte, braucht dabei ständig einen aktuellen Überblick über seine Prozesse und Materialflüsse. Denn wer immer weiß, was wann wo ist, kann seine Produktion und Logistik besser planen und optimieren. Diese Transparenz schafft SIMATIC RF600.

Stationäre Schreib- / Lesegeräte in der Produktions- und Lieferkette sowie Transponder an Produkten, Werkstücken und Waren erlauben eine lückenlose Überwachung und Rückverfolgung. Moderne Systeme im ultra hoch-frequenten Bereich (UHF-RFID) von 865 bis 928 MHz bieten hohe Reichweiten, eine hohe Lesegeschwindigkeit und die Möglichkeit zur Pulkerfassung.

SIMATIC RF600 macht es Ihnen leicht, die Vorteile der UHF-RFID-Technik zu nutzen: Das System erfasst Tags absolut zuverlässig. Die Projektierung erfolgt über einen Standard-Webbrowser oder das TIA Portal und geht schnell von der Hand. SIMATIC RF600 verbindet die Fertigungsautomatisierung mit der Logistikwelt und schafft so umfassende, lückenlose Supply-Chain-Lösungen.

Mit unseren Starterpaketen ermöglichen wir Ihnen einen kosteneffizienten Einstieg in die UHF-RFID-Technik zur einfachen Integration in Ihre Projekte.

Highlights SIMATIC RF600

- Komplettes, skalierbares Portfolio an leistungsstarken RFID-Readern – jetzt auch als kompakte Variante
- Breites Spektrum an externen Antennen für alle Umgebungsbedingungen
- Hohe Investitionssicherheit durch offenen Standard OPC UA
- Zugriff auf Konfigurations-, Inbetriebnahme- und Diagnose-Tools über Web-Browser
- Bewährte „UHF for Industry“-Algorithmen
- Einfache Integration in die SIMATIC-Automatisierungsumgebung

Das hochperformante System für globale Produktions- und Supply-Chain-Lösungen¹⁾



Basic¹⁾

- SIMATIC RF650R Reader (ETSI)
- SIMATIC RF600 Netzteil
AC 100–240 V (50–60 Hz),
Europäischer Anschluss
- SIMATIC RF650A Antenne (2 Stück),
Polarisation: zirkular
- SIMATIC RF645T On-Metal-Transponder mit Befestigungshaube (20 Stück)
- Antennen-Montage-Kit zur Reader- und Antennenbefestigung (3 Stück)
- Vollständiger Kabelsatz

Art.-Nr.: **6GT2811-6AB20-0XA1**

Preis: **€ 1499,-**



Compact¹⁾

- SIMATIC RF615R Reader (ETSI) mit integrierter Antenne
- SIMATIC RF600 Netzteil
AC 100–240 V (50–60 Hz),
Europäischer Anschluss
- SIMATIC RF645T On-Metal-Transponder mit Befestigungshaube (20 Stück)
- Antennen-Montage-Kit zur Readerbefestigung
- Vollständiger Kabelsatz

Art.-Nr.: **6GT2811-6CC10-0XA0**

Preis: **€ 999,-**



Advanced¹⁾

- SIMATIC RF685R Reader (ETSI) mit integrierter Antenne
- SIMATIC RF600 Netzteil
AC 100–240 V (50–60 Hz),
Europäischer Anschluss
- SIMATIC RF680A Antenne
Polarisation: zirkular, linear
- SIMATIC RF645T On-Metal-Transponder mit Befestigungshaube (20 Stück)
- Antennen-Montage-Kit zur Reader- und Antennenbefestigung (2 Stück)
- Vollständiger Kabelsatz

Art.-Nr.: **6GT2811-6CA10-0XA1**

Preis: **€ 1899,-**

Ihre Vorteile

- Basissystem für einfache Logistkanwendungen oder Bestandsverwaltung, z. B. Warenein- und -ausgang und Container Management

¹⁾ Je Kunde kann ein Starterpaket bestellt werden. Es gelten die Allgemeinen Zahlungsbedingungen sowie die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie. Für Softwareprodukte gelten die Allgemeinen Bedingungen zur Überlassung von Software für Automatisierungs- und Antriebstechnik an Lizenznehmer mit Sitz in Deutschland. Die Preise (ohne Mehrwertsteuer) gelten in Euro ab Werk, ausschließlich Verpackung.

Ihre Vorteile

- Kompaktsystem für Fördersysteme sowie den Maschinen- und Anlagenbau
- Einbau auch in beengten Platzverhältnissen möglich

Bestellen Sie online in der Siemens Industry Mall: www.siemens.de/automation/mall oder kontaktieren Sie Ihren Siemens Partner: www.siemens.de/automation/partner

Ihre Vorteile

- Highperformance-System zur Produktionssteuerung, Materialflusssteuerung und ähnlichen RFID-Anwendungen
- Zuverlässig und robust auch in schwierigen Funkumgebungen dank adaptiver Antennen

siemens.de/rf600

Siemens AG
Digital Industries
Process Automation
Östliche Rheinbrückerstr. 50
76187 Karlsruhe, Deutschland

Artikel-Nr.: 6ZB5330-0CB01-0BA1
Dispo 26000
BR 0821 0 PoD 2 De
Produced in Germany
© Siemens 2021

Security-Hinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: www.siemens.de/industrialsecurity

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Alle Produktbezeichnungen können Marken oder sonstige Rechte der Siemens AG, ihrer verbundenen Unternehmen oder dritter Gesellschaften sein, deren Benutzung durch Dritte für ihre eigenen Zwecke die Rechte der jeweiligen Inhaber verletzen kann.