

Déclaration de conformité

1. Modèle de produit (type):
Voir tableau Annexe A
2. Nom et adresse du producteur: **Siemens AG, Karlsruhe, DE-76181**
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du producteur : **Siemens AG, Karlsruhe, DE-76181**
4. Objet de la déclaration :
Voir tableau 1 – 25 Annexe A
5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à (aux) l'arrêté(s) :
EMC Arrêté 2574-14
6. Références des normes pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée :
EN 50121-3-2: 2016
EN 50121-4: 2016
EN 55011: 2009 + A1: 2010
EN 55032: 2012 + AC: 2013
EN 55024: 2010
EN 60945: 2002
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 61000-6-1: 2007
EN 61000-6-2: 2005 + AC: 2005
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 + AC: 2012
EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011
7. Informations complémentaires : -

Karlsruhe, le 1^{er} Février 2019

Siemens Aktiengesellschaft

Directeur Développement (R&D)
Nom : Robert Jung


i.V.
Signature

Directeur Qualité (QM)
Nom : Wolfgang Maier-Hinze


i.V.
Signature

Annexe A de la Déclaration e conformité

Désignation/modèle de groupe de produits: C-PLUG / KEY-PLUGS – MEMORY PLUG-IN CARDS

Tableau 1

Objet / Identification du produit (référence) :	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK1900-0AB00	C-Plug	x	x	x	x
6GK1900-0AB01	C-Plug 256	x	x	x	x
6GK1900-0AB10	C-Plug	x	x	x	x
6GK1900-0AQ00	C-Plug	x	x	x	x
6GK1900-0UB00-0AA0	SCALANCE CLP 2GB	x	x	x	x
6GK1900-0UQ00-0AA0	SCALANCE CLP EEC 2GB	x	x	x	x
6GK5904-0PA00	KEY-PLUG XM400 LAYER 3 FEATURES	x	x	x	x
6GK5905-0PA00	KEY-PLUG XR-500 LAYER 3 FEATURES	x	x	x	x
6GK5907-0PA00	KEY-PLUG W700 SECURITY	x	x	x	x
6GK5907-4PA00	KEY-PLUG W740 IFEATURES	x	x	x	x
6GK5907-8PA00	KEY-PLUG W780 IFEATURES	x	x	x	x
6GK5908-0PA00	KEY-PLUG M800 SIEMENS REMOTE SERVICE	x	x	x	x
6GK5908-0PB00	KEY-PLUG M800 SINEMA REMOTE CONNECT	x	x	x	x
6GK6000-8RA00-1HA0	RUGGEDCOM CLP 2GB	x	x	x	x
6GK6000-8RA00-1HA1	RUGGEDCOM CLP CC 2GB	x	x	x	x

Désignation/modèle de groupe de produits: SIMATIC MV400 / SIMATIC MV500 – INDUSTRIAL OPTICAL CODE READERS AND ACCESSORY

Tableau 2

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
1.	6GA7202-0AA00-0AA1	SIMATIC MV440 Cranes	x	x	x	x
2.	6GF3400-0LT01-7BA1	SIMATIC MV400 DISTANT FIELD RING LIGHT IR	x	x	x	x
3.	6GF3400-0LT01-8DA1	SIMATIC MV400 DISTANT FIELD RING LIGHT ROT	x	x	x	x
4.	6GF3420-0AA20	SIMATIC MV420 SR-B	x	x	x	x
5.	6GF3420-0AA40	SIMATIC MV420 SR-P	x	x	x	x
6.	6GF3420-0AC00-1LT0	SIMATIC MV420 BUILTIN RINGLIGHT RED	x	x	x	x
7.	6GF3420-0AC00-2LT0	SIMATIC MV420 BUILTIN RINGLIGHT WHITE	x	x	x	x
8.	6GF3420-0AC00-3LT0	SIMATIC MV420 BUILTIN RINGLIGHT IR	x	x	x	x
9.	6GF3420-0AX20	SIMATIC MV420 SR-B BODY	x	x	x	x
10.	6GF3420-0AX40	SIMATIC MV420 SR-P BODY	x	x	x	x

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
11.	6GF3440-0CD30	SIMOCRANE SENSOR MV440 SR - PD LD CR	x	x	x	x
12.	6GF3440-1CD10	SIMATIC MV440 SR	x	x	x	x
13.	6GF3440-1GE10	SIMATIC MV440 HR	x	x	x	x
14.	6GF3440-1LE10	SIMATIC MV440 UR	x	x	x	x
15.	6GF3440-8DA11	SIMATIC MV440 BUILTIN RINGLIGHT RED	x	x	x	x
16.	6GF3440-8DA21	SIMATIC MV440 BUILTIN RINGLIGHT WHITE	x	x	x	x
17.	6GF3440-8DA31	SIMATIC MV440 BUILTIN RINGLIGHT GREEN	x	x	x	x
18.	6GF3440-8DA41	SIMATIC MV440 EINBAU-RINGLIGHT IR	x	x	x	x
19.	6GF3540-0CD10	SIMATIC MV540 S	x	x	x	x
20.	6GF3540-0GE10	SIMATIC MV540 H	x	x	x	x
21.	6GF3540-8DA13	MV500 BUILTIN RINGLIGHT RED MULTI	x	x	x	x
22.	6GF3540-8EA03-0LL0	LENS 25MM E-FOCUS	x	x	x	x

Désignation/modèle de groupe de produits

PROFIBUS / PROFINET and INDUSTRIAL ETHERNET COMMUNICATION MODULES AND Y-ADAPTERS FOR INDUSTRIAL IDENTIFICATION PRODUCTS (RFID, OPTICAL READERS)

Tableau 3

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 55011	EN 55032	EN 55024	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GT2002-0ED00	ASM456	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-0LA00	SIMATIC RF120C	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-0EF00	SIMATIC RF160C	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-0GA10	ASM475	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-0HD00	SIMATIC RF170C	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-0HD01	SIMATIC RF170C ELECTRONIC MODULE RS232	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-0JD00	SIMATIC RF180C	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-0JD10	SIMATIC RF182C	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-0JD20	SIMATIC RF181EIP	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-0JE10	SIMATIC RF185C	-	x	-	x	x	x	x
6GT2002-0JE20	SIMATIC RF186C	-	x	-	x	x	x	x
6GT2002-0JE40	SIMATIC RF188C	-	x	-	x	x	x	x
6GT2002-0JE50	SIMATIC RF186CI	-	x	-	x	x	x	x
6GT2002-0JE60	SIMATIC RF188CI	-	x	-	x	x	x	x
6GT2002-1HD00	CONNECTING BLOCK	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-1JD00	CONNECTING BLOCK M12 7/8" 5-pol	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-2JD00	CONNECTING BLOCK RJ45	x	-	-	-	x	-	x
6GT2002-4JD00	CONNECTING BLOCK M12 7/8" 4-pol	x	-	-	-	x	-	x
6GT2090-4VE00	Y-Adapter	-	x	x	x	x	x	x

Désignation/modèle de groupe de produits SIMATIC MV320 AND ACCESSORY FOR SIMATIC IDENT-SYSTEMS

Tableau 4

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 55011	EN 55032	EN 55024	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GT2898-0BB00	DOCKING STATION FOR RF650M (HANDHELD UHF-RFID)	-	X	X	X	X	X	X
6GF3320-0HT01	SIMATIC MV320	-	X	X	-	-	-	-
6GT2803-0BM00	CHARGING AND DOCKING STATION FOR SIMATIC RF350M	-	X	X	X	X	X	X
6GF3320-0AC04	POWER SUPPLY EUROPE (230V AC)	-	X	X	-	-	-	-
6GT2813-0CA00	POWER SUPPLY EUROPE (230V AC) FOR RF650M	-	X	X	X	X	X	X

Désignation/modèle de groupe de produits INDUSTRIAL WIDE RANGE POWER SUPPLIES (230V AC) WITH ACCESSORY

Tableau 5

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-3-2	EN 61000-3-3	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GT2898-0AA00	WIDE RANGE POWER SUPPLY with MAINS (EU)	X	X	X	X	X	X
6GT2898-0AA10	WIDE RANGE POWER SUPPLY with MAINS (UK)	X	X	X	X	X	X
6GT2898-0AC00	WIDE RANGE POWER SUPPLY with MAINS (EU)	X	X	X	X	X	X
6GT2898-0AC10	WIDE RANGE POWER SUPPLY with MAINS (UK)	X	X	X	X	X	X
6GT2898-0AC81	WIDE RANGE POWER SUPPLY	X	X	X	X	X	X

Désignation/modèle de groupe de produits

POWER SUPPLIES FOR SIMATIC RF-SYSTEMS

Tableau 6

Objet /Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 60950-1	EN 60950-1	EN 60950-1	EN 60950-1
6GF3320-0AC04	POWER SUPPLY EUROPE (230V AC)	X	X	X	X
6GT2813-0CA00	POWER SUPPLY EUROPE (230V AC) FOR RF650M	X	X	X	X

Désignation/modèle de groupe de produits:

SCALANCE X005 / XC200 / XR328-4C WG INDUSTRIAL ETHERNET SWITCHES

Tableau 7

Objet /Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-4	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK5005-0BA00-1AA3	SCALANCE X005	-	-	-	X	-	X
6GK5005-0BA00-1CA3	SCALANCE X005TS	-	-	-	X	-	X
6GK5216-0BA00-2FC2	SCALANCE XC216EEC	-	X	-	X	-	X
6GK5216-4BS00-2AC2	SCALANCE XC216-4C	-	X	-	X	-	X
6GK5216-4GS00-2AC2	SCALANCE XC216-4C G	-	X	-	X	-	X
6GK5216-4GS00-2FC2	SCALANCE XC216-4C G EEC	-	X	-	X	-	X
6GK5216-4GS00-2TC2	SCALANCE XC216-4C G	-	X	-	X	-	X
6GK5224-4GS00-2FC2	SCALANCE XC224-4C G EEC	-	X	-	X	-	X
6GK5224-4GS00-2TC2	SCALANCE XC224-4C G	-	X	-	X	-	X
6GK5328-4FS00-2RR3	SCALANCE XR328-4C WG	-	-	-	X	-	X

Désignation/modèle de groupe de produits:

SCALANCE SC600

MODULES FOR PROTECTION OF UNITS AND NETWORKS IN AUTOMATION TECHNOLOGY AND FOR PROTECTION OF INDUSTRIAL COMMUNICATION VIA VPN AND FIREWALL

Tableau 8

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4	EN 50581
6GK5632-2GS00-2AC2	SCALANCE SC632-2C	-	X	-	X	X
6GK5632-2GT00-2AC2	SCALANCE SC632-2C	-	X	-	X	X
6GK5636-2GS00-2AC2	SCALANCE SC636-2C	-	X	-	X	X
6GK5636-2GT00-2AC2	SCALANCE SC636-2C	-	X	-	X	X
6GK5642-2GS00-2AC2	SCALANCE SC642-2C	-	X	-	X	X
6GK5642-2GT00-2AC2	SCALANCE SC642-2C	-	X	-	X	X
6GK5646-2GS00-2AC2	SCALANCE SC646-2C	-	X	-	X	X
6GK5646-2GT00-2AC2	SCALANCE SC646-2C	-	X	-	X	X

Désignation/modèle de groupe de produits:

SFP992-1BXM / SFP992-1BXM / SFP992-1BXM / SFP993-1 / SFP993-1LH

Tableau 9

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK5992-1AL00-8BA0	SFP992-1BXM	-	X	-	X
6GK5992-1AL00-8RA0	SFP992-1BXM	-	X	-	X
6GK5992-1AL00-8TA0	SFP992-1BXM	-	X	-	X
6GK5993-1AT00-8AA00	SFP993-1	-	X	-	X
6GK5993-1AV00-8AA00	SFP993-1LH	-	X	-	X

Désignation/modèle de groupe de produits

SCALANCE X INDUSTRIAL ETHERNET SWITCHES
WITH POWER SUPPLIES (AC 240 V)

Tableau 10

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-4	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
1.	6GK5124-0BA00-3AR3	SCALANCE XR124WG	-	-	-	X	-	X
2.	6GK5204-0BS00-2NA3	SCALANCE X204RNA EEC (HSR)	X	X	-	X	-	X
3.	6GK5204-0BS00-3LA3	SCALANCE X204RNA EEC (PRP)	X	X	-	X	-	X
4.	6GK5204-0BS00-3PA3	SCALANCE X204RNA EEC (Combi)	X	X	-	X	-	X
5.	6GK5302-7GD00-3EA3	SCALANCE X302-7EEC	-	-	-	X	-	X
6.	6GK5302-7GD00-3GA3	SCALANCE X302-7EEC	-	-	-	X	-	X
7.	6GK5302-7GD00-4EA3	SCALANCE X302-7EEC	-	-	-	X	-	X
8.	6GK5302-7GD00-4GA3	SCALANCE X302-7EEC	X	X	-	X	-	X
9.	6GK5307-2FD00-3EA3	SCALANCE X307-2EEC	-	-	-	X	-	X
10.	6GK5307-2FD00-3GA3	SCALANCE X307-2EEC	-	-	-	X	-	X
11.	6GK5307-2FD00-4EA3	SCALANCE X307-2EEC	-	-	-	X	-	X
12.	6GK5307-2FD00-4GA3	SCALANCE X307-2EEC	X	X	-	X	-	X
13.	6GK5324-0BA00-3AR3	SCALANCE XR324WG	-	-	-	X	-	X
14.	6GK5324-0GG00-3AR2	SCALANCE XR324-12M	-	-	-	X	-	X
15.	6GK5324-0GG00-3HR2	SCALANCE XR324-12M	-	-	-	X	-	X
16.	6GK5324-0GG10-3AR2	SCALANCE XR324-12M	-	-	-	X	-	X
17.	6GK5324-0GG10-3HR2	SCALANCE XR324-12M	-	-	-	X	-	X
18.	6GK5324-4GG00-3ER2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	X	-	X
19.	6GK5324-4GG00-3JR2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	X	-	X
20.	6GK5324-4GG00-4ER2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	X	-	X
21.	6GK5324-4GG00-4JR2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	X	-	X
22.	6GK5324-4GG10-3ER2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	X	-	X
23.	6GK5324-4GG10-3JR2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	X	-	X
24.	6GK5324-4GG10-4ER2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	X	-	X
25.	6GK5324-4GG10-4JR2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	X	-	X
26.	6GK5324-4QG00-3AR2	SCALANCE XR324-4M PoE	-	-	-	X	-	X
27.	6GK5324-4QG00-3HR2	SCALANCE XR324-4M PoE	-	-	-	X	-	X
28.	6GK5324-4QG10-3AR2	SCALANCE XR324-4M PoE	-	-	-	X	-	X
29.	6GK5324-4QG10-3HR2	SCALANCE XR324-4M PoE	-	-	-	X	-	X
30.	6GK5328-4FS00-3AR3	SCALANCE XR328-4C WG	-	-	-	X	-	X
31.	6GK5328-4FS00-3RR3	SCALANCE XR328-4C WG	-	-	-	X	-	X
32.	6GK5328-4SS00-3AR3	SCALANCE XR328-4C WG	-	-	-	X	-	X
33.	6GK5524-8GR00-3AR2	SCALANCE XR524-8C	-	-	-	X	-	X
34.	6GK5524-8GR00-4AR2	SCALANCE XR524-8C	-	-	-	X	-	X
35.	6GK5524-8GS00-3AR2	SCALANCE XR524-8C	-	-	-	X	-	X
36.	6GK5524-8GS00-4AR2	SCALANCE XR524-8C	-	-	-	X	-	X
37.	6GK5526-8GR00-3AR2	SCALANCE XR526-8C	-	-	-	X	-	X
38.	6GK5526-8GR00-4AR2	SCALANCE XR526-8C	-	-	-	X	-	X
39.	6GK5526-8GS00-3AR2	SCALANCE XR526-8C	-	-	-	X	-	X

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-4	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
40.	6GK5526-8GS00-4AR2	SCALANCE XR526-8C	-	-	-	X	-	X

Désignation/modèle de groupe de produits POWER SUPPLIES

Tableau 11

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 55011	EN 55024	EN 55032	EN 60945	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK5598-1AA00-3AA0	INDUSTRIAL POWER SUPPLY PS598-1	-	-	-	-	-	X	-	X
6GK5923-0PS00-3AA2	INDUSTRIAL POWER SUPPLY SCALANCE PS9230 POE	-	-	-	-	-	X	-	X
6GK5791-1PS00-0AA6	INDUSTRIAL POWER SUPPLY PS 791-1PRO	-	-	-	-	-	X	-	X
6GK5791-2AC00-0AA0	POWER SUPPLY PS791-2AC	X	X	-	-	-	X	-	-
6GK5791-2DC00-0AA0	POWER SUPPLY PS791-2DC	-	-	-	-	-	X	X	-
6GK7177-1FA10-0AA0	INDUSTRIAL POWER SUPPLY LOGO! CSM 230	-	-	X	X	-	-	X	X

Désignation/modèle de groupe de produits SCALANCE X INDUSTRIAL ETHERNET SWITCHES WITH ACCESSORY

Tableau 12

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-4	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
1.	6GK5004-1BD00-1AB2	SCALANCE XB004-1	-	-	-	X	-	X
2.	6GK5004-1BF00-1AB2	SCALANCE XB004-1LD	-	-	-	X	-	X
3.	6GK5004-1GL00-1AB2	SCALANCE XB004-1G	-	-	-	X	-	X
4.	6GK5004-1GM00-1AB2	SCALANCE XB004-1LDG	-	-	-	X	-	X
5.	6GK5004-1GM10-1AB2	SCALANCE XB004-1LDG	-	-	-	X	-	X
6.	6GK5004-2BD00-1AB2	SCALANCE XB004-2	-	-	-	X	-	X
7.	6GK5005-0BA00-1AB2	SCALANCE XB005	-	-	-	X	-	X
8.	6GK5005-0BA10-1AA3	SCALANCE X005	-	-	-	X	-	X
9.	6GK5005-0BA10-1CA3	SCALANCE X005 EEC	-	-	-	X	-	X
10.	6GK5005-0GA00-1AB2	SCALANCE XB005G	-	-	-	X	-	X
11.	6GK5005-0GA10-1AB2	SCALANCE XB005G	-	-	-	X	-	X
12.	6GK5008-0BA00-1AB2	SCALANCE XB008	-	-	-	X	-	X
13.	6GK5008-0BA10-1AB2	SCALANCE XB008	-	-	-	X	-	X
14.	6GK5008-0GA00-1AB2	SCALANCE XB008G	-	-	-	X	-	X
15.	6GK5008-0GA10-1AB2	SCALANCE XB008G	-	-	-	X	-	X
16.	6GK5100-4AV00-2DA2	SCALANCE XC100-4OBR, SM, LINEAR STRUC.	-	-	-	X	-	X

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-4	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
17.	6GK5100-4AV00-2FA2	SCALANCE XC100-4OBR, SM	-	-	-	x	-	x
18.	6GK5100-4AW00-2FA2	SCALANCE XC100-4OBR, MM	-	-	-	x	-	x
19.	6GK5101-1BB00-2AA3	SCALANCE X101-1	-	-	-	x	-	x
20.	6GK5101-1BC00-2AA3	SCALANCE X101-1LD	-	-	-	x	-	x
21.	6GK5104-0BA00-1SA2	SCALANCE TAP104	-	-	x	x	x	x
22.	6GK5104-2BB00-2AA3	SCALANCE X104-2	-	-	-	x	-	x
23.	6GK5106-1BB00-2AA3	SCALANCE X106-1	-	-	-	x	-	x
24.	6GK5106-2BB00-2AC2	SCALANCE XC106-2	-	-	-	x	-	x
25.	6GK5106-2BD00-2AC2	SCALANCE XC106-2	-	-	-	x	-	x
26.	6GK5108-0BA00-2AA3	SCALANCE X108	-	-	-	x	-	x
27.	6GK5108-0BA00-2AC2	SCALANCE XC108	-	-	-	x	-	x
28.	6GK5108-0PA00-2AA3	SCALANCE X108PoE	-	-	-	x	-	x
29.	6GK5108-2BB00-2AB2	SCALANCE XB108-2ST	-	-	-	x	-	x
30.	6GK5108-2BD00-2AB2	SCALANCE XB108-2SC	-	-	-	x	-	x
31.	6GK5112-2BB00-2AA3	SCALANCE X112-2	-	-	-	x	-	x
32.	6GK5112-0BA00-2AB2	SCALANCE XB112	-	-	-	x	-	x
33.	6GK5116-0BA00-2AA3	SCALANCE X116	-	-	-	x	-	x
34.	6GK5116-0BA00-2AB2	SCALANCE XB116	-	-	-	x	-	x
35.	6GK5116-0BA00-2AC2	SCALANCE XC116	-	-	-	x	-	x
36.	6GK5124-0BA00-2AA3	SCALANCE X124	-	-	-	x	-	x
37.	6GK5124-0BA00-2AB2	SCALANCE XB124	-	-	-	x	-	x
38.	6GK5124-0BA00-2AC2	SCALANCE XC124	-	-	-	x	-	x
39.	6GK5124-0BA00-2AR3	SCALANCE XR124WG	-	-	-	x	-	x
40.	6GK5200-4AH00-2BA3	SCALANCE X200-4P IRT	-	-	-	x	-	x
41.	6GK5201-3BH00-2BA3	SCALANCE X201-3P IRT	-	-	-	x	-	x
42.	6GK5201-3BH00-2BD2	SCALANCE XF201-3P IRT	-	-	-	x	-	x
43.	6GK5201-3JR00-2BA6	SCALANCE X201-3P IRT PRO	-	-	-	x	-	x
44.	6GK5202-2BH00-2BA3	SCALANCE X202-2P IRT	-	-	-	x	-	x
45.	6GK5202-2JR00-2BA6	SCALANCE X202-2P IRT PRO	-	-	-	x	-	x
46.	6GK5202-2BH00-2BD2	SCALANCE XF202-2P IRT	-	-	-	x	-	x
47.	6GK5204-0BA00-2AF2	SCALANCE XF204	-	-	-	x	-	x
48.	6GK5204-0BA00-2BA3	SCALANCE X204IRT	-	-	-	x	-	x
49.	6GK5204-0BA00-2BF2	SCALANCE XF204IRT	-	-	-	x	-	x
50.	6GK5204-0BA00-2KB2	SCALANCE X204RNA (PRP)	-	-	-	x	-	x
51.	6GK5204-0BA00-2MB2	SCALANCE X204RNA (HSR)	-	-	-	x	-	x
52.	6GK5204-0JA00-2BA6	SCALANCE X204 IRT PRO	-	-	-	x	-	x
53.	6GK5204-2AA00-2BD2	SCALANCE XF204-2BA IRT	-	-	-	x	-	x
54.	6GK5204-2AA00-2GF2	SCALANCE XF204-2BA	-	-	-	x	-	x
55.	6GK5204-2AA00-2YF2	SCALANCE XF204-2BA DNA	-	-	-	x	-	x
56.	6GK5204-2BC10-2AA3	SCALANCE X204-2LD	-	-	-	x	-	x
57.	6GK5204-2BC10-2CA2	SCALANCE X204-2LD TS	x	x	-	x	-	x
58.	6GK5205-3BF00-2AB2	SCALANCE XB205-3LD SC	-	-	-	x	-	x
59.	6GK5205-3BF00-2TB2	SCALANCE XB205-3LD SC	-	-	-	x	-	x
60.	6GK5206-1BC10-2AA3	SCALANCE X206-1LD	-	-	-	x	-	x

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-4	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
61.	6GK5206-2BS00-2AC2	SCALANCE XC206-2SFP	-	-	-	x	-	x
62.	6GK5206-2BS00-2FC2	SCALANCE XC206-2SFP EEC	-	x	-	x	-	x
63.	6GK5208-0BA00-2AB2	SCALANCE XB208	-	-	-	x	-	x
64.	6GK5208-0BA00-2AF2	SCALANCE XF208	-	-	-	x	-	x
65.	6GK5208-0BA00-2TB2	SCALANCE XB208	-	-	-	x	-	x
66.	6GK5208-0BA00-2AC2	SCALANCE XC208	-	-	-	x	-	x
67.	6GK5208-0BA00-2FC2	SCALANCE XC208 EEC	-	x	-	x	-	x
68.	6GK5208-0BA10-2AA3	SCALANCE X208	-	-	-	x	-	x
69.	6GK5208-0HA00-2AS6	SCALANCE XP208	-	-	-	x	-	x
70.	6GK5208-0HA00-2ES6	SCALANCE XP208 EEC	x	x	-	x	-	x
71.	6GK5208-0HA00-2TS6	SCALANCE XP208 EIP	-	-	-	x	-	x
72.	6GK5208-0HA10-2AA6	SCALANCE X208PRO	-	-	-	x	-	x
73.	6GK5208-0UA00-5ES6	SCALANCE XP208 PoE EEC	x	x	-	x	-	x
74.	6GK5212-2BC00-2AA3	SCALANCE X212-2LD	-	-	-	x	-	x
75.	6GK5213-3BF00-2AB2	SCALANCE XB213-3LD (SC)	-	-	-	x	-	x
76.	6GK5213-3BF00-2TB2	SCALANCE XB213-3LD (SC)	-	-	-	x	-	x
77.	6GK5216-0BA00-2AA3	SCALANCE X216	-	-	-	x	-	x
78.	6GK5216-0BA00-2AB2	SCALANCE XB216	-	-	-	x	-	x
79.	6GK5216-0BA00-2AC2	SCALANCE XC216	-	-	-	x	-	x
80.	6GK5216-0BA00-2FC2	SCALANCE XC216 EEC	-	x	-	x	-	x
81.	6GK5216-0BA00-2TB2	SCALANCE XB216	-	-	-	x	-	x
82.	6GK5216-0HA00-2AS6	SCALANCE XP216	-	-	-	x	-	x
83.	6GK5216-0HA00-2ES6	SCALANCE XP216 EEC	x	x	-	x	-	x
84.	6GK5216-0HA00-2TS6	SCALANCE XP216 EIP	-	-	-	x	-	x
85.	6GK5216-0UA00-5ES6	SCALANCE XP216 PoE EEC	x	x	-	x	-	x
86.	6GK5224-0BA00-2AA3	SCALANCE X224	-	-	-	x	-	x
87.	6GK5224-0BA00-2AC2	SCALANCE XC224	-	-	-	x	-	x
88.	6GK5302-7GD00-1EA3	SCALANCE X302-7EEC	-	-	-	x	-	x
89.	6GK5302-7GD00-1GA3	SCALANCE X302-7EEC	-	-	-	x	-	x
90.	6GK5302-7GD00-2EA3	SCALANCE X302-7EEC	-	-	-	x	-	x
91.	6GK5302-7GD00-2GA3	SCALANCE X302-7EEC	x	x	-	x	-	x
92.	6GK5304-2BD00-2AA3	SCALANCE X304-2FE	-	-	-	x	-	x
93.	6GK5306-1BF00-2AA3	SCALANCE X306-1LD FE	-	-	-	x	-	x
94.	6GK5307-2FD00-1EA3	SCALANCE X307-2EEC	-	-	-	x	-	x
95.	6GK5307-2FD00-1GA3	SCALANCE X307-2EEC	-	-	-	x	-	x
96.	6GK5307-2FD00-2EA3	SCALANCE X307-2EEC	-	-	-	x	-	x
97.	6GK5307-2FD00-2GA3	SCALANCE X307-2EEC	x	x	-	x	-	x
98.	6GK5307-3BL10-2AA3	SCALANCE X307-3	-	-	-	x	-	x
99.	6GK5307-3BM10-2AA3	SCALANCE X307-3LD	-	-	-	x	-	x
100.	6GK5308-2FL10-2AA3	SCALANCE X308-2	-	-	-	x	-	x
101.	6GK5308-2FM10-2AA3	SCALANCE X308-2 LD	-	-	-	x	-	x
102.	6GK5308-2FN10-2AA3	SCALANCE X308-2LH	-	-	-	x	-	x
103.	6GK5308-2FP10-2AA3	SCALANCE X308-2LH+	-	-	-	x	-	x
104.	6GK5308-2GG00-2AA2	SCALANCE X308-2M	-	-	-	x	-	x

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-4	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
105.	6GK5308-2GG00-2CA2	SCALANCE X308-2M TS	x	x	-	x	-	x
106.	6GK5308-2QG00-2AA2	SCALANCE X308-2M PoE	-	-	-	x	-	x
107.	6GK5308-2GG10-2AA2	SCALANCE X308-2M	-	-	-	x	-	x
108.	6GK5308-2GG10-2CA2	SCALANCE X308-2M TS	x	x	-	x	-	x
109.	6GK5308-2QG10-2AA2	SCALANCE X308-2M PoE	-	-	-	x	-	x
110.	6GK5310-0BA10-2AA3	SCALANCE X310-FE	-	-	-	x	-	x
111.	6GK5310-0FA10-2AA3	SCALANCE X310	-	-	-	x	-	x
112.	6GK5320-1BD00-2AA3	SCALANCE X320-1 FE	-	-	-	x	-	x
113.	6GK5320-3BF00-2AA3	SCALANCE X320-3 LD	-	-	-	x	-	x
114.	6GK5324-0BA00-2AR3	SCALANCE XR324WG	-	-	-	x	-	x
115.	6GK5324-0GG00-1AR2	SCALANCE XR324-12M	-	-	-	x	-	x
116.	6GK5324-0GG00-1CR2	SCALANCE XR324-12M TS	x	x	-	x	-	x
117.	6GK5324-0GG00-1HR2	SCALANCE XR324-12M	-	-	-	x	-	x
118.	6GK5324-0GG10-1AR2	SCALANCE XR324-12M	-	-	-	x	-	x
119.	6GK5324-0GG10-1CR2	SCALANCE XR324-12M TS	x	x	-	x	-	x
120.	6GK5324-0GG10-1HR2	SCALANCE XR324-12M	-	-	-	x	-	x
121.	6GK5324-4GG00-1ER2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	x	-	x
122.	6GK5324-4GG00-1JR2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	x	-	x
123.	6GK5324-4GG00-2ER2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	x	-	x
124.	6GK5324-4GG00-2JR2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	x	-	x
125.	6GK5324-4GG10-1ER2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	x	-	x
126.	6GK5324-4GG10-1JR2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	x	-	x
127.	6GK5324-4GG10-2ER2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	x	-	x
128.	6GK5324-4GG10-2JR2	SCALANCE XR324-4M EEC	-	-	-	x	-	x
129.	6GK5324-4QG00-1AR2	SCALANCE XR324-4M PoE	-	-	-	x	-	x
130.	6GK5324-4QG00-1CR2	SCALANCE XR324-4M PoE TS	x	x	-	x	-	x
131.	6GK5324-4QG00-1HR2	SCALANCE XR324-4M PoE	-	-	-	x	-	x
132.	6GK5324-4QG10-1AR2	SCALANCE XR324-4M PoE	-	-	-	x	-	x
133.	6GK5324-4QG10-1CR2	SCALANCE XR324-4M PoE TS	x	x	-	x	-	x
134.	6GK5324-4QG10-1HR2	SCALANCE XR324-4M PoE	-	-	-	x	-	x
135.	6GK5328-4FS00-2AR3	SCALANCE XR328-4C WG	-	-	-	x	-	x
136.	6GK5328-4SS00-2AR3	SCALANCE XR328-4C WG	-	-	-	x	-	x
137.	6GK5400-8AS00-8AP2	PORT EXTENDER PE400-8SFP	-	-	-	x	-	x
138.	6GK5408-0GA00-8AP2	PORT EXTENDER PE408	-	-	-	x	-	x
139.	6GK5408-0PA00-8AP2	PORT EXTENDER PE408POE	-	-	-	x	-	x
140.	6GK5408-4GP00-2AM2	SCALANCE XM408-4C	-	-	-	x	-	x
141.	6GK5408-4GQ00-2AM2	SCALANCE XM408-4C	-	-	-	x	-	x
142.	6GK5408-8GR00-2AM2	SCALANCE XM408-8C	-	-	-	x	-	x
143.	6GK5408-8GS00-2AM2	SCALANCE XM408-8C	-	-	-	x	-	x
144.	6GK5416-4GR00-2AM2	SCALANCE XM416-4C	-	-	-	x	-	x
145.	6GK5416-4GS00-2AM2	SCALANCE XM416-4C	-	-	-	x	-	x
146.	6GK5524-8GR00-2AR2	SCALANCE XR524-8C	-	-	-	x	-	x
147.	6GK5524-8GS00-2AR2	SCALANCE XR524-8C	-	-	-	x	-	x
148.	6GK5526-8GR00-2AR2	SCALANCE XR526-8C	-	-	-	x	-	x

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-4	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
149.	6GK5526-8GS00-2AR2	SCALANCE XR526-8C	-	-	-	X	-	X
150.	6GK5528-0AA00-2AR2	SCALANCE XR528-6M	-	-	-	X	-	X
151.	6GK5528-0AA00-2HR2	SCALANCE XR528-6M	-	-	-	X	-	X
152.	6GK5528-0AR00-2AR2	SCALANCE XR528-6M	-	-	-	X	-	X
153.	6GK5528-0AR00-2HR2	SCALANCE XR528-6M	-	-	-	X	-	X
154.	6GK5552-0AA00-2AR2	SCALANCE XR552-12M	-	-	-	X	-	X
155.	6GK5552-0AA00-2HR2	SCALANCE XR552-12M	-	-	-	X	-	X
156.	6GK5552-0AR00-2AR2	SCALANCE XR552-12M	-	-	-	X	-	X
157.	6GK5552-0AR00-2HR2	SCALANCE XR552-12M	-	-	-	X	-	X
158.	6GK5991-1AB00-8AA0	STP991-1	-	-	-	X	-	X
159.	6GK5991-1AC00-8AA0	STP991-1LD	-	-	-	X	-	X
160.	6GK5991-1AD00-8AA0	SFP991-1	-	-	-	X	-	X
161.	6GK5991-1AD00-8FA0	SFP991-1	-	-	-	X	-	X
162.	6GK5991-1AE00-8AA0	SFP991-1LH+	-	-	-	X	-	X
163.	6GK5991-1AE30-8AA0	SFP991-1ELH200	-	-	-	X	-	X
164.	6GK5991-1AF00-8AA0	SFP991-1LD	-	-	-	X	-	X
165.	6GK5991-1AF00-8FA0	SFP991-1LD	-	-	-	X	-	X
166.	6GK5991-2AB01-8AA0	MEDIA MODULE MM991-2FM	-	-	-	X	-	X
167.	6GK5991-2AC00-8AA0	MEDIA MODULE MM991-2LD	-	-	-	X	-	X
168.	6GK5991-2AD00-8AA0	MEDIA MODULE MM991-2 (SC)	-	-	-	X	-	X
169.	6GK5991-2AE00-8AA0	MEDIA MODULE MM991-2LH+ (SC)	-	-	-	X	-	X
170.	6GK5991-2AF00-8AA0	MEDIA MODULE MM991-2LD (SC)	-	-	-	X	-	X
171.	6GK5991-2AH00-8AA0	MEDIA MODULE MM991-2P	-	-	-	X	-	X
172.	6GK5991-2VA00-8AA2	BA 2xRJ45VD HA	-	-	-	X	-	X
173.	6GK5991-4AB00-8AA0	MEDIA MODULE MM991-4	-	-	-	X	-	X
174.	6GK5991-4AC00-8AA0	MEDIA MODULE MM991-4LD	-	-	-	X	-	X
175.	6GK5992-1AG00-8AA0	SFP992-1+	-	-	-	X	-	X
176.	6GK5992-1AJ00-8AA0	SCP992-1	-	-	-	X	-	X
177.	6GK5992-1AK00-8AA0	SCP992-1LD	-	-	-	X	-	X
178.	6GK5992-1AL00-8AA0	SFP992-1	-	-	-	X	-	X
179.	6GK5992-1AM00-8AA0	SFP992-1LD	-	-	-	X	-	X
180.	6GK5992-1AM00-8FA0	SFP992-1LD	-	-	-	X	-	X
181.	6GK5992-1AN00-8AA0	SFP992-1LH	-	-	-	X	-	X
182.	6GK5992-1AP00-8AA0	SFP992-1LH+	-	-	-	X	-	X
183.	6GK5992-1AQ00-8AA0	SFP992-1ELH	-	-	-	X	-	X
184.	6GK5992-2AL00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-2	-	-	-	X	-	X
185.	6GK5992-2AL00-8FA0	MEDIA MODULE MM992-2	X	X	-	X	-	X
186.	6GK5992-2AM00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-2LD	-	-	-	X	-	X
187.	6GK5992-2AN00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-2LH	-	-	-	X	-	X
188.	6GK5992-2AP00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-2LH+	-	-	-	X	-	X
189.	6GK5992-2AQ00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-2ELH	-	-	-	X	-	X
190.	6GK5992-2AS00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-2SFP	-	-	-	X	-	X
191.	6GK5992-2AS00-8FA0	MEDIA MODULE MM992-2SFP	-	-	-	X	-	X
192.	6GK5992-2GA00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-2CUC	-	-	-	X	-	X

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-4	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
193.	6GK5992-2GA00-8FA0	MEDIA MODULE MM992-2CUC	x	x	-	x	-	x
194.	6GK5992-2HA00-0AA0	MEDIA MODULE MM992-2M12	x	x	-	x	-	x
195.	6GK5992-2SA00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-2CU	-	-	-	x	-	x
196.	6GK5992-2VA00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-2VD	-	-	-	x	-	x
197.	6GK5992-4AL00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-4	-	-	-	x	-	x
198.	6GK5992-4AM00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-4LD	-	-	-	x	-	x
199.	6GK5992-4AS00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-4SFP	-	-	-	x	-	x
200.	6GK5992-4GA00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-4CUC	-	-	-	x	-	x
201.	6GK5992-4QA00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-4POE	-	-	-	x	-	x
202.	6GK5992-4RA00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-4POEC	-	-	-	x	-	x
203.	6GK5992-4SA00-8AA0	MEDIA MODULE MM992-4CU	-	-	-	x	-	x
204.	6GK5993-1AT00-8AA0	SFP993-1	-	-	-	x	-	x
205.	6GK5993-1AT10-8AA0	SFP993-1	-	-	-	x	-	x
206.	6GK5993-1AU00-8AA0	SFP993-1LD	-	-	-	x	-	x
207.	6GK5993-1AU10-8AA0	SFP993-1LD	-	-	-	x	-	x
208.	6GK5993-1AV00-8AA0	SFP993-1LH	-	-	-	x	-	x

Désignation/modèle de groupe de produits

SCALANCE X INDUSTRIAL ETHERNET SWITCHES AND ACCESSORY WITH TRANSCEIVERS

Tableau 13

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-1	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
209.	6GK5004-1GL10-1AB2	SCALANCE XB004-1G	-	-	-	x	-	x
210.	6GK5202-2BB00-2BA3	SCALANCE X202-2IRT	-	-	-	x	-	x
211.	6GK5204-2BB10-2AA3	SCALANCE X204-2	-	-	-	x	-	x
212.	6GK5204-2BB10-2CA2	SCALANCE X204-2 TS	x	x	-	x	-	x
213.	6GK5204-2BB11-2AA3	SCALANCE X204-2 FM	-	-	-	x	-	x
214.	6GK5204-2BC00-2AF2	SCALANCE XF204-2	-	-	-	x	-	x
215.	6GK5205-3BB00-2AB2	SCALANCE XB205-3	-	-	-	x	-	x
216.	6GK5205-3BB00-2TB2	SCALANCE XB205-3	-	-	-	x	-	x
217.	6GK5205-3BD00-2AB2	SCALANCE XB205-3 (SC)	-	-	-	x	-	x
218.	6GK5205-3BD00-2TB2	SCALANCE XB205-3 (SC)	-	-	-	x	-	x
219.	6GK5206-1BB10-2AA3	SCALANCE X206-1	-	-	-	x	-	x
220.	6GK5206-1BC00-2AF2	SCALANCE XF206-1	-	-	-	x	-	x
221.	6GK5206-2BB00-2AC2	SCALANCE XC206-2 ST	-	-	-	x	-	x
222.	6GK5206-2BD00-2AC2	SCALANCE XC206-2 SC	-	-	-	x	-	x
223.	6GK5212-2BB00-2AA3	SCALANCE X212-2	-	-	-	x	-	x

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 50121-3-2	EN 50121-1	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
224.	6GK5213-3BB00-2AB2	SCALANCE XB213-3	-	-	-	X	-	X
225.	6GK5213-3BB00-2TB2	SCALANCE XB213-3	-	-	-	X	-	X
226.	6GK5213-3BD00-2AB2	SCALANCE XB213-3 (SC)	-	-	-	X	-	X
227.	6GK5213-3BD00-2TB2	SCALANCE XB213-3 (SC)	-	-	-	X	-	X
228.	6GK5991-2AB00-8AA0	SCALANCE MM991-2	-	-	-	X	-	X

Désignation/modèle de groupe de produits:

SCALANCE S600, SCALANCE SC600

MODULES FOR PROTECTION OF UNITS AND NETWORKS IN AUTOMATION TECHNOLOGY AND FOR PROTECTION OF INDUSTRIAL COMMUNICATION VIA VPN AND FIREWALL

Tableau 14

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK5602-0BA10-2AA3	SCALANCE S602	-	X	-	X
6GK5612-0BA10-2AA3	SCALANCE S612	-	X	-	X
6GK5613-0BA00-2AA3	SCALANCE S613	-	X	-	X
6GK5615-0AA00-2AA2	SCALANCE S615 LAN-ROUTER	-	X	-	X
6GK5623-0BA10-2AA3	SCALANCE S623	-	X	-	X
6GK5627-2BA10-2AA3	SCALANCE S627-2M	-	X	-	X
6GK5632-2GS00-2AC2	SCALANCE SC632-2C	-	X	-	X
6GK5632-2GTS00-2AC	SCALANCE SC632-2C	-	X	-	X
6GK5636-2GS00-2AC2	SCALANCE SC636-2C	-	X	-	X
6GK5636-2GT00-2AC2	SCALANCE SC636-2C	-	X	-	X
6GK5642-2GS00-2AC2	SCALANCE SC642-2C	-	X	-	X
6GK5642-2GT00-2AC2	SCALANCE SC642-2C	-	X	-	X
6GK5646-2GS00-2AC2	SCALANCE SC646-2C	-	X	-	X
6GK5646-2GT00-2AC2	SCALANCE SC646-2C	-	X	-	X

Désignation/modèle de groupe de produits:

SCALANCE WLC700

Tableau 15

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK5711-0XC00-1AA0	SCALANCE WLC711 (Rest of World)	X	X	X	X
6GK5712-0XC00-1AA0	SCALANCE WLC712 (Rest of World)	X	X	X	X

Désignation/modèle de groupe de produits TS Adapter IE, TS Module ISDN / Modem / RS232

Tableau 16

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN55032	EN55024	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6ES7972-0CB35-0XA0	TS Adapter II Modem	X	X	-	X	-	X
6ES7972-0CC35-0XA0	TS Adapter II ISDN	X	X	-	X	-	X
6ES7972-0ED00-0XA0	TS Adapter IE Standard ISDN	X	X	-	X	-	X
6ES7972-0EM00-0XA0	TS Adapter IE Standard Modem	X	X	-	X	-	X
6ES7972-0EB00-0XA0	TS Adapter IE Basic	X	X	-	X	-	X
6ES7972-0EA00-0XA0	TS Adapter IE Advanced	X	X	-	X	-	X
6ES7972-0MD00-0XA0	TS Module ISDN	X	X	-	X	-	X
6ES7972-0MM00-0XA0	TS Module Modem	X	X	-	X	-	X
6ES7972-0MS00-0XA0	TS Module RS232	X	X	-	X	-	X

Désignation/modèle de groupe de produits SCALANCE M804PB

Tableau 17

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK5804-0AP00-2AA2	SCALANCE M804PB	X	X	X	X

Désignation/modèle de groupe de produits EXTENSION BOARD HART / RS485

Tableau 18

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6NH3112-3BA00-6XX1	EXTENSION BOARD HART / RS485	x	x	x	x

Désignation/modèle de groupe de produits

SCALANCE M826-2 INDUSTRIAL SHDSL-ROUTER

SCALANCE M812-1 / M816-1 INDUSTRIAL ADSL-ROUTERS

Tableau 19

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN55032	EN55024	EN 50121-3-2	EN 50121-4	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK5812-1AA00-2AA2	SCALANCE M812 Annex A	x	x	-	-	-	-	-	-
6GK5812-1BA00-2AA2	SCALANCE M812 Annex B	x	x	-	-	-	-	-	-
6GK5816-1AA00-2AA2	SCALANCE M816 Annex A	x	x	-	-	-	-	-	-
6GK5816-1BA00-2AA2	SCALANCE M816 Annex B	x	x	-	-	-	-	-	-
6GK5826-2AB00-2AB2	SCALANCE M826-2	-	-	x	x	-	x	-	x

Désignation/modèle de groupe de produits

COMMUNICATION PROCESSOR CP 1600 PCI - INDUSTRIAL ETHERNET / PROFINET,
COMMUNICATION PROCESSOR CP 5600 PCI - PROFIBUS AND ACCESSORY

Tableau 20

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK1160-4AC00	RJ45 Connection Board CP1604	-	x	-	x
6GK1160-4AP00	Power Supply CP1604	-	x	-	x
6GK1160-4AT01	COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 1604 EEC	x	x	x	x
6GK1161-2AA01	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1612 A2	x	x	x	x
6GK1161-3AA01	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1613 A2	x	x	x	x
6GK1161-6AA02	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1616	x	x	x	x
6GK1162-3AA00	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1623	x	x	x	x
6GK1162-6AA01	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1626	x	x	x	x
6GK1162-8AA00	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1628	x	x	x	x
6GK1560-3AA00	COMMUNICATION PROCESSOR CP 5603	x	x	x	x
6GK1560-3AA10	COMMUNICATION PROCESSOR CP 5603 EFIE	x	x	x	x

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK1561-2AA00	COMMUNICATION PROCESSOR CP 5612	X	X	X	X
6GK1561-3AA02	COMMUNICATION PROCESSOR CP 5613 A3	X	X	X	X
6GK1561-4AA02	COMMUNICATION PROCESSOR CP 5614 A3	X	X	X	X
6GK1562-2AA00	COMMUNICATION PROCESSOR CP 5622	X	X	X	X
6GK1562-3AA00	COMMUNICATION PROCESSOR CP 5623	X	X	X	X
6GK1562-4AA00	COMMUNICATION PROCESSOR CP 5624	X	X	X	X
6GK1571-0BA00-0AA0	PC ADAPTER USB A2	X	X	X	X

Désignation/modèle de groupe de produits LOW POWER RTU AND ACCESSORY

Tableau 21

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6NH3112-0BA00-0XX0	LOW POWER RTU3010C	-	X	-	X
6NH3112-3BA00-1XX2	BATTERY HOUSING FOR LOW POWER RTU	-	X	-	X
6NH3112-3BA00-1XX6	BATTERY EXTENSION MODULE FOR LOW POWER RTU	-	X	-	X

Désignation/modèle de groupe de produits COMMUNICATION PROCESSORS FOR INDUSTRIAL ETHERNET

Tableau 22

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK7542-6UX00-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP1542SP-1	-	X	-	X
6GK1571-1AA00	COMMUNICATION PROCESSOR CP 5711	-	X	-	X
6GK7542-6VX00-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP1542SP-1 IRC	-	X	-	X
6GK7543-6WX00-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP1543SP-1	-	X	-	X

Désignation/modèle de groupe de produits TIM 1531 IRC

Tableau 23

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK7543-1MX00-0XE0	TIM 1531 IRC	X	X	X	X

Désignation/modèle de groupe de produits COMMUNICATION MODULES / COMMUNICATION PROCESSORS / COMPACT SWITCH MODULES FOR INDUSTRIAL ETHERNET

Tableau 24

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
1.	6FL4343-1CX10-0XE0	CP 343-1 Bacnet	-	X	-	X
2.	6GK7177-1MA10-0AA0	LOGO! CSM12/24	-	X	-	X
3.	6GK7177-1MA20-0AA0	LOGO! CSM12/24	-	X	-	X
4.	6GK7242-5DX30-0XE0	COMMUNICATION MODULE CM 1242-5	-	X	-	X
5.	6GK7243-1BX30-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-1	-	X	-	X
6.	6GK7243-1EX01-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 243-1	-	X	-	X
7.	6GK7243-1HX30-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-1 PCC	-	X	-	X
8.	6GK7243-1JX30-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-1 DNP3	-	X	-	X
9.	6GK7243-1PX30-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-1 IEC	-	X	-	X
10.	6GK7243-5DX30-0XE0	COMMUNICATION MODULE CM 1243-5	-	X	-	X
11.	6GK7243-8RX30-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-8 IRC	-	X	-	X
12.	6GK7277-1AA10-0AA0	COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277	-	X	-	X
13.	6GK7377-1AA00-0AA0	COMPACT SWITCH MODULE CSM 377	-	X	-	X
14.	6GK7342-5DA03-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 342-5	-	X	-	X
15.	6GK7342-5DF00-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 342-5 FO	-	X	-	X
16.	6GK7343-1CX10-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 343-1 LEAN	-	X	-	X

N°:	Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
17.	6GK7343-1EX30-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 343-1	-	x	-	x
18.	6GK7343-1FX00-0XE0	COMMUNICATIONS PROCESSOR CP343-1 ERPC	-	x	-	x
19.	6GK7343-1GX31-0XE0	S7-300 INDUSTRIAL ETHERNET CP SECURITY	-	x	-	x
20.	6GK7343-5FA01-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 343-5	-	x	-	x
21.	6GK7377-1AA00-0AA0	COMPACT SWITCH MODULE CSM 377	-	x	-	x
22.	6GK7442-1RX00-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 442-1 RNA	-	x	-	x
23.	6GK7443-1EX30-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-1	-	x	-	x
24.	6GK7443-1EX30-0XE1	COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-1	-	x	-	x
25.	6GK7443-1GX30-0XE0	COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 443-1 ADV	-	x	-	x
26.	6GK7443-1GX30-0XE1	COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 443-1 ADV	-	x	-	x
27.	6GK7443-1RX00-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-1 RNA	-	x	-	x
28.	6GK7443-1UX00-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-1 OPC UA	-	x	-	x
29.	6GK7443-1UX00-0XE1	COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-1 OPC UA	-	x	-	x
30.	6GK7443-5DX05-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-5 EXT	-	x	-	x
31.	6GK7443-5DX05-0XE1	COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-5 EXT	-	x	-	x
32.	6GK7443-5FX02-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-5 BASIC	-	x	-	x
33.	6GK7542-1AX00-0XE0	COMMUNICATION MODULE CM 1542-1	-	x	-	x
34.	6GK7542-5DX00-0XE0	COMMUNICATION MODULE CM 1542-5	-	x	-	x
35.	6GK7542-5FX00-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1542-5	-	x	-	x
36.	6GK7543-1AX00-0XE0	COMMUNICATION PROCESSOR CP 1543-1	-	x	-	x
37.	6NH7800-3BA00	SINAUT ST7, TIM 3V-IE	-	x	-	x
38.	6NH7800-3CA00	SINAUT ST7, TIM 3V-IE ADVANCED	-	x	-	x
39.	6NH7800-4BA00	SINAUT ST7, TIM 4R-IE	-	x	-	x
40.	6NH7803-3BA00-0AA0	TIM 3V-IE DNP3	-	x	-	x
41.	6NH7803-4BA00-0AA0	TIM 4R-IE DNP3	-	x	-	x

Désignation/modèle de groupe de produits PROFIBUS OPTICAL LINK MODULES AND FIBER OPTIC INTERFACES

Tableau 25

Objet / Identification du produit (référence):	Nom du produit:	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4
6GK1503-2CA00	PB OLM/P11 V4.0	-	X	-	X
6GK1503-2CA01	PB OLM/P11 V4.1	-	X	-	X
6GK1503-3CA00	PB OLM/P12 V4.0	-	X	-	X
6GK1503-3CA01	PB OLM/P12 V4.1	-	X	-	X
6GK1503-2CB00	PB OLM/G11 V4.0	-	X	-	X
6GK1503-3CB00	PB OLM/G12 V4.0	-	X	-	X
6GK1503-3CB09	PB OLM/G12 V4.6	-	X	-	X
6GK1503-3CD00	PB OLM/G12-EEC V4.0	-	X	-	X
6GK1503-4CA00	PB OLM/P22 V4.0	-	X	-	X
6GK1503-4CA01	PB OLM/P22 V4.1	-	X	-	X
6GK1503-4CB00	PB OLM/G22 V4.0	-	X	-	X
6GK1500-3AA10	OPTICAL BUS TERMINAL 2.0	-	X	-	X
6GK1503-2CC00	PROFIBUS OLM/G11-1300 V4.0	-	X	-	X
6GK1503-3CC00	PROFIBUS OLM/G12-1300 V4.0	-	X	-	X