

## EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

Nr./No. A5E35094256A\_033

Produktbezeichnung: **SIPLUS ET200SP** .....  
*Product identification* .....  
(zugeordnete Produkte siehe nächste Seite / assigned products see next page)

Hersteller:  
*Manufacturer* Siemens Aktiengesellschaft, DI FA

Anschrift:  
*Address* Gleiwitzer Str. 5, DE-90475 Nuremberg

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

**Niederspannungsrichtlinie (LVD):**

**2014/35/EU** Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt; Amtsblatt der EU L96, 29/03/2014, S. 357–374

**EMV-Richtlinie (EMC):**

**2014/30/EU** Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit; Amtsblatt der EU L96, 29/03/2014, S. 79–106

**RoHS-Richtlinie:**

**2011/65/EU** Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten; Amtsblatt der EU L174, 1/07/2011, S. 88–110

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:*

**Low Voltage Directive (LVD):**

**2014/35/EU** Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits; Official Journal of the EU L96, 29/03/2014, p. 357–374

**EMC Directive (EMC):**

**2014/30/EU** Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility; Official Journal of the EU L96, 29/03/2014, p. 79–106

**RoHS Directive:**

**2011/65/EU** Directive of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment; Official Journal of the EU L174, 1/07/2011, p. 88–110

SIPLUS Produkte, die zusätzlich die **ATEX-Richtlinie** erfüllen sind in der **EU Konformitätserklärung** Nr. **A5E35096634A** aufgeführt.  
*SIPLUS Products, that fulfil the ATEX-Directive additionally are listed in EU Declaration of Conformity No. A5E35096634A.*

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

*This declaration is an attestation of conformity with the indicated Directive(s) but does not imply any guarantee of quality or durability. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.*

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:

*The conformity of the product described above with the provisions of the applied Directive(s) is demonstrated by full compliance with the following standards / regulations:*

**Harmonisierte Normen, sonstige technische Normen, Spezifikationen / Harmonised standards, other technical standards, specifications:**

| Nr<br>No | Referenznummer<br>Reference number | Ausgabedatum<br>Date of issue | Richtlinie<br>Directive |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1        | EN 61000-6-2.....                  | 2005+AC:2005.....             | EMC                     |
| 2        | EN 61000-6-3.....                  | 2007+A1:2011+AC:2012.....     | EMC                     |
| 3        | EN 61000-6-4.....                  | 2007+A1:2011.....             | EMC                     |
| 4        | EN 61131-2.....                    | 2007.....                     | LVD                     |
| 5        | EN 61131-2.....                    | 2007.....                     | EMC                     |
| 6        | EN IEC 61000-6-2                   | 2019.....                     | EMC                     |
| 7        | EN IEC 61000-6-4                   | 2019.....                     | EMC                     |
| 8        | EN IEC 63000....                   | 2018.....                     | RoHS                    |

**Zugeordnete Produkte / Assigned products**

| Bestellnummer<br>Order number | Bezeichnung<br>Ordering Data                | Normen<br>Norm numbers |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 6AG1131-6BF00-7CA0            | SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC HF               | 1,3,8                  |
| 6AG1131-6BF01-7BA0            | SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC ST               | 1,3,8                  |
| 6AG1131-6BF61-7AA0            | SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC SOURCE BA        | 1,3,8                  |
| 6AG1131-6BH01-7BA0            | SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST              | 1,3,8                  |
| 6AG1131-6CF00-7AU0            | SIPLUS ET 200SP DI 8x48VUC BA               | 1,3,8                  |
| 6AG1131-6FD01-7BB1            | SIPLUS ET 200SP DI 4x120VDC/230VAC ST       | 1,3,4,8                |
| 6AG1131-6TF00-7CA0            | SIPLUS ET 200SP DI 8XNAMUR HF               | 1,3,8                  |
| 6AG1132-6BD20-7BA0            | SIPLUS ET 200SP DQ 4x24VDC/2A ST            | 1,3,8                  |
| 6AG1132-6BD20-7CA0            | SIPLUS ET 200SP DQ 4X24VDC/2A HF            | 1,3,8                  |
| 6AG1132-6BF00-7CA0            | SIPLUS ET 200SP DQ 8X24VDC/0,5A HF          | 1,3,8                  |
| 6AG1132-6BF01-7BA0            | SIPLUS ET 200SP DQ 8x24VDC/0,5A ST          | 1,3,8                  |
| 6AG1132-6BF61-7AA0            | SIPLUS ET 200SP DQ 8x24VDC/0,5A SNK BA      | 1,3,8                  |
| 6AG1132-6BH01-7BA0            | SIPLUS ET 200SP DQ 16x24VDC/0,5A ST         | 1,3,8                  |
| 6AG1132-6FD00-7CU0            | SIPLUS ET 200SP DQ 4X24..230VAC/2A HF       | 1,3,4,8                |
| 6AG1132-6GD51-7BA0            | SIPLUS ET 200SP RQ 4x24VDC/2A CO ST         | 1,3,8                  |
| 6AG1132-6HD01-7BB1            | SIPLUS ET 200SP RQ 4x120VDC/230VAC/5A       | 1,3,4,8                |
| 6AG1134-6FF00-2AA1            | SIPLUS ET 200SP AI 8xU BASIC                | 1,3,8                  |
| 6AG1134-6GD01-7BA1            | SIPLUS ET 200SP AI 4xI 2-/4-w ST            | 1,3,8                  |
| 6AG1134-6GF00-7AA1            | SIPLUS ET 200SP AI 8XI 2-/4-WIRE BA         | 1,3,8                  |
| 6AG1134-6HB00-2CA1            | SIPLUS ET 200SP AI 2 X U/I 2-, 4-WIRE HF    | 1,3,8                  |
| 6AG1134-6HB00-2DA1            | SIPLUS ET 200SP AI 2 X U/I 2-, 4-WIRE HS    | 1,3,8                  |
| 6AG1134-6HD01-7BA1            | SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2-w ST             | 1,3,8                  |
| 6AG1134-6JD00-2CA1            | SIPLUS ET 200SP AI 4xRTD/TC HF              | 1,3,8                  |
| 6AG1134-6JD00-2DA1            | SIPLUS ET 200SP AI 4x TC HS                 | 1,3,8                  |
| 6AG1134-6JF00-2CA1            | SIPLUS ET 200SP AI 8XRTD/TC 2-WIRE HF       | 1,3,8                  |
| 6AG1134-6PA01-7BU0            | SIPLUS ET 200SP AI EM CT ST                 | 1,3,4,8                |
| 6AG1134-6PA20-7BD0            | SIPLUS ET 200SP AI EMETER 480VAC ST         | 1,3,4,8                |
| 6AG1134-6TD00-2CA1            | SIPLUS ET 200SP AI 4XI 2-WIRE 4...20MA HART | 1,3,8                  |

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

*This declaration is an attestation of conformity with the indicated Directive(s) but does not imply any guarantee of quality or durability. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.*

| Bestellnummer<br><i>Order number</i> | Bezeichnung<br><i>Ordering Data</i>      | Normen<br><i>Norm numbers</i> |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 6AG1135-6GB00-7BA1                   | SIPLUS ET 200SP AQ 2xI STANDARD          | 1,3,8                         |
| 6AG1135-6HB00-2DA1                   | SIPLUS ET 200SP AQ 2 X U/I HIGH SPEED    | 1,3,8                         |
| 6AG1135-6HB00-7CA1                   | SIPLUS ET 200SP AQ 2xU/I HF              | 1,3,8                         |
| 6AG1135-6HD00-7BA1                   | SIPLUS ET 200SP AQ 4xU/I ST              | 1,3,8                         |
| 6AG1135-6TD00-2CA1                   | SIPLUS ET 200SP AQ 4xI HART High Feature | 1,3,8                         |
| 6AG1137-6AA01-7BA0                   | SIPLUS ET 200SP CM PTP                   | 1,3,8                         |
| 6AG1137-6BD00-2BA0                   | SIPLUS ET 200SP CM 4XIO-LINK             | 1,3,8                         |
| 6AG1137-6EA00-2BA0                   | SIPLUS ET 200SP CM CAN                   | 1,3,5,8                       |
| 6AG1138-6AA01-2BA0                   | SIPLUS ET 200SP TM COUNT 1X24V           | 1,3,8                         |
| 6AG1138-6BA01-2BA0                   | SIPLUS ET 200SP TM POSINPUT 1            | 1,3,8                         |
| 6AG1138-6CG00-2BA0                   | SIPLUS ET 200SP TM TIMER DIDQ 10x24V     | 1,3,8                         |
| 6AG1138-6DB00-2BB1                   | SIPLUS ET 200SP TM PULSE 2x24V           | 1,3,8                         |
| 6AG1155-6AU00-7HM0                   | SIPLUS ET 200SP IM155-6PN R1             | 1,3,8                         |
| 6AG1155-6AU01-2CN0                   | SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF             | 1,3,8                         |
| 6AG1155-6AU01-7BN0                   | SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST             | 1,3,8                         |
| 6AG1155-6AU01-7CN0                   | SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF             | 1,3,8                         |
| 6AG1155-6BU01-7CN0                   | SIPLUS ET 200SP IM155-6DP HF             | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6AF00-7AA0                   | SIPLUS ET 200SP BA 2XFC PN               | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6AG00-2AA0                   | SIPLUS ET 200SP BA 2XLC                  | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6AG20-2AA0                   | SIPLUS ET 200SP BA LC/RJ45               | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6AG50-2AA0                   | SIPLUS ET 200SP BA 2xLC-LD               | 1,3,5,6,7,8                   |
| 6AG1193-6AM00-7AA0                   | SIPLUS ET 200SP BA 2xM12                 | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6AP00-2AA0                   | SIPLUS ET 200SP BA 2XSCRJ PN             | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6AR00-7AA0                   | SIPLUS ET 200SP BA 2xRJ45                | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6BP00-7BA0                   | SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B           | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6BP00-7BA1                   | SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B/T         | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6BP00-7BD0                   | SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B           | 1,3,4,8                       |
| 6AG1193-6BP00-7BU0                   | SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2B           | 1,3,4,8                       |
| 6AG1193-6BP00-7DA0                   | SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D           | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6BP00-7DA1                   | SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D/T         | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6BP00-7DU0                   | SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2D           | 1,3,4,8                       |
| 6AG1193-6BP20-2BF0                   | SIPLUS ET 200SP BU20-P8+A4+0B            | 1,3,4,8                       |
| 6AG1193-6BP20-7BA0                   | SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2B          | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6BP20-7BB0                   | SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A4+0B           | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6BP20-7BB1                   | SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+4B TYP B1    | 1,3,4,8                       |
| 6AG1193-6BP20-7DA0                   | SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D          | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6BP20-7DC0                   | SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D            | 1,3,4,8                       |
| 6AG1193-6BP40-7BA1                   | SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+12B/T        | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6BP40-7DA1                   | SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+12D/T        | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6BR00-7HM0                   | SIPLUS ET 200SP BU-Typ M0                | 1,3,8                         |
| 6AG1193-6PA00-7AA0                   | SIPLUS ET 200SP Servermodul              | 1,3,8                         |
| 6AG1242-6TM10-2BB1                   | SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST          | 1,2,5,8                       |
| 6AG1510-1DJ01-2AB0                   | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN          | 1,3,8                         |
| 6AG1510-1DJ01-7AB0                   | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN          | 1,3,8                         |
| 6AG1510-1DK03-2AB0                   | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN          | 1,3,5,6,7,8                   |
| 6AG1510-1DK03-7AB0                   | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN          | 1,3,5,6,7,8                   |

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

*This declaration is an attestation of conformity with the indicated Directive(s) but does not imply any guarantee of quality or durability. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.*

Siemens Aktiengesellschaft: Chairman of the Supervisory Board: Jim Hagemann Snaube; Managing Board: Roland Busch, Chairman, President and Chief Executive Officer; Cedrik Neike, Matthias Rebellius, Ralf P. Thomas, Judith Wiese; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322

| Bestellnummer<br><i>Order number</i> | Bezeichnung<br><i>Ordering Data</i> | Normen<br><i>Norm numbers</i> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 6AG1512-1DK01-2AB0                   | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN     | 1,3,8                         |
| 6AG1512-1DK01-7AB0                   | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN     | 1,3,8                         |
| 6AG1512-1DM03-2AB0                   | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN     | 1,3,5,6,7,8                   |
| 6AG1512-1DM03-7AB0                   | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN     | 1,3,5,6,7,8                   |
| 6AG1543-6WX00-7XE0                   | SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC    | 1,3,8                         |
| 6AG1545-5DA00-2AB0                   | SIPLUS ET 200SP CM DP               | 1,3,8                         |
| 6AG1677-2DB40-2AA0                   | SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2      | 1,3,8                         |

Hinweis: Das jeweilige Produkt wird durch die auf dem Typenschild angebrachte Bestellnummer eindeutig identifiziert.  
*Note: The respective product is clearly identified by the order number on the type plate.*

Unterzeichnet für und im Namen von: / *Signed for and on behalf of:*

Siemens Aktiengesellschaft

Fürth 30.01.2024  
 Ort / place Datum der Ausstellung / *Date of issue*

Gutsche, Achim  
 Head of Business-Line i.V. ....  
 Name, Funktion / *name, function* Unterschrift / *signature*

Hofmann, Thomas  
 Head of Quality Management i.V. ....  
 Name, Funktion / *name, function* Unterschrift / *signature*

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

*This declaration is an attestation of conformity with the indicated Directive(s) but does not imply any guarantee of quality or durability. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.*

Siemens Aktiengesellschaft: Chairman of the Supervisory Board: Jim Hagemann Snaube; Managing Board: Roland Busch, Chairman, President and Chief Executive Officer; Cedrik Neike, Matthias Rebellius, Ralf P. Thomas, Judith Wiese; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322