

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

Nr./No. 40131B / PI FU

Produktbezeichnung: Halbleiterschutz-Sicherungen 3NC....-0MK, 3NE....-0MK., Betriebsklasse aR, gR,
mit Bemessungsspannung 500Va.c. 1800Va.c., 3000Vd.c., siehe Anhang
Product identification Semiconductor Fuse-links 3NC....-0MK, 3NE....-0MK., Utilization category aR, gR,
for rated voltage 500Va.c. 1800Va.c., 3000Vd.c., see annex
Hersteller: Siemens AG
Manufacturer Business Unit Low Voltage & Products (EM LP)
Anschrift: Siemensstr. 10
Address D-93055 Regensburg.....

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser
Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die
einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Niederspannungsrichtlinie:

2014/35/EU Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt;
Amtsblatt der EU L96, 29/03/2014, S. 357–374

RoHS-Richtlinie:

2011/65/EU Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten; Amtsblatt der EU
L174, 1/07/2011, S. 88–110

Weitere Angaben über die Einhaltung dieser Richtlinie(n) enthält der Anhang, der ein
integraler Bestandteil dieser Konformitätserklärung ist.

Unterzeichnet für und im Namen von: / Signed for and on behalf of:

Siemens Aktiengesellschaft

Regensburg 01.03.2019
Ort / place Datum der Ausstellung / Date of issue

Dr. Klaus Orth i.v. u. o.m.
Name / name Unterschrift / signature

Research & Development
Funktion / function

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of
the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the
relevant Union harmonisation legislation:

Low Voltage Directive:

2014/35/EU Directive of the European Parliament and of the Council
of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member
States relating to the making available on the market of electrical
equipment designed for use within certain voltage limits; Official
Journal of the EU L96, 29/03/2014, p. 357–374

RoHS Directive:

2011/65/EU Directive of the European Parliament and of the Council
of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment; Official Journal of
the EU L174, 1/07/2011, p. 88–110

Further information about the conformity to this Directive(s) is given in the Annex, which
is an integral part of this declaration of conformity.

Achim Gerber i.v. u. o.m.
Name / name Unterschrift / signature

Quality Mangement
Funktion / function

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten
Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitgarantie.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu
beachten.

This declaration is an attestation of conformity with the indicated
Directive(s) but does not imply any guarantee of quality or durability.
The safety instructions of the accompanying product documentation shall
be observed.

Anhang 1 / Annex 1

zur EU-Konformitätserklärung / to EU Declaration of Conformity

Nr. / No. 40131B / PI FU

Produktbezeichnung: Halbleiterschutz-Sicherungen 3NC....-0MK, 3NE....-0MK., siehe Anhang
 Betriebsklasse aR, gR, mit Bemessungsspannung 500Va.c. 1800Va.c., 3000Vd.c.
Product identification *Semiconductor Fuse-links 3NC....-0MK, 3NE....-0MK., see annex*
 Utilization category aR, gR, for rated voltage 500Va.c. 1800Va.c., 3000Vd.c.....

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den
 Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird
 nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen /
 Vorschriften:

*The conformity of the product described above with the
 provisions of the applied Directive(s) is demonstrated by
 compliance with the following standards / regulations:*

Harmonisierte Normen / Harmonised standards:

Referenznummer <i>Reference number</i>	Ausgabedatum <i>Date of issue</i>	Referenznummer <i>Reference number</i>	Ausgabedatum <i>Date of issue</i>
LVD			
EN 60269-4	2009.....		
EN 60269-4/A1.....	2012.....		
.....			
.....			

RoHS

EN 50581	2012.....		
----------------	-----------	-------	-------

Sonstige technische Normen, Spezifikationen / other technical standards, specifications:

Referenznummer <i>Reference number</i>	Ausgabedatum <i>Date of issue</i>	Referenznummer <i>Reference number</i>	Ausgabedatum <i>Date of issue</i>
.....			
.....			
.....			
.....			

Anhang 2 zur EU-Konformitätserklärung

Annex 2
to EU Declaration of Conformity

No. 40131B / PI FU

Halbleiterschutz-Sicherungen 3NC....-0MK, 3NE....-0MK..
Betriebsklasse aR, gR, mit Bemessungsspannung 500Va.c. 1800Va.c., 3000Vd.c.
*Semiconductor Fuse-links 3NC....-0MK, 3NE....-0MK..
Utilization category aR, gR, for rated voltage 500Va.c. 1800Va.c., 3000Vd.c.*

Größe Size	Char.	I _N	U _N	MLFB
00/80mm	gR	80A	690Va.c.	3NE8020-3MK
00/80mm	gR	100A	690Va.c.	3NE8021-3MK
00/80mm	aR	350A	690Va.c.	3NE8031-3MK
00/80mm	aR	400A	690Va.c.	3NE8032-3MK
1/80mm	aR	100A	690Va.c.	3NE8221-3MK
1/80mm	aR	125A	690Va.c.	3NE8222-3MK
1/80mm	aR	160A	690Va.c.	3NE8224-3MK
1/80mm	aR	200A	690Va.c.	3NE8225-3MK
1/80mm	aR	250A	690Va.c.	3NE8227-3MK
1/80mm	aR	315A	690Va.c.	3NE8230-3MK
1/80mm	aR	350A	690Va.c.	3NE8231-3MK
1/80mm	aR	400A	690Va.c.	3NE8232-3MK
1/80mm	aR	450A	690Va.c.	3NE8233-3MK
1/80mm	aR	500A	690Va.c.	3NE8234-3MK
1/80mm	aR	550A	690Va.c.	3NE8235-3MK
1/80mm	aR	630A	690Va.c.	3NE8236-3MK
NH000	gR	6A	690Va.c.	3NE8810-0MK
NH000	gR	10A	690Va.c.	3NE8812-0MK
NH000	gR	16A	690Va.c.	3NE8813-0MK
NH000	gR	20A	690Va.c.	3NE8814-0MK
NH000	gR	25A	690Va.c.	3NE8815-0MK
NH000	gR	32A	690Va.c.	3NE8801-0MK
NH000	gR	40A	690Va.c.	3NE8802-0MK
NH000	gR	50A	690Va.c.	3NE8817-0MK
NH000	gR	63A	690Va.c.	3NE8818-0MK
NH000	aR	80A	690Va.c.	3NE8820-0MK
NH000	aR	100A	690Va.c.	3NE8821-0MK
NH000	aR	125A	690Va.c.	3NE8822-0MK
NH000	aR	160A	500Va.c.	3NE8824-0MK
NH1	aR	100A	690Va.c.	3NE8221-0MK
NH1	aR	125A	690Va.c.	3NE8222-0MK
NH1	aR	160A	690Va.c.	3NE8224-0MK
NH1	aR	200A	690Va.c.	3NE8225-0MK
NH1	aR	250A	690Va.c.	3NE8227-0MK
NH1	aR	315A	690Va.c.	3NE8230-0MK

Größe Size	Char.	I _N	U _N	MLFB
NH2	aR	350A	690Va.c.	3NE8331-OMK
NH2	aR	400A	690Va.c.	3NE8332-OMK
NH2	aR	450A	690Va.c.	3NE8333-OMK
NH2	aR	500A	690Va.c.	3NE8334-OMK
NH2	aR	550A	690Va.c.	3NE8335-OMK
NH2	aR	630A	690Va.c.	3NE8336-OMK
18mmx75mm	gR	10A	690Va.c.	3NC1810-OMK
18mmx75mm	gR	16A	690Va.c.	3NC1816-OMK
18mmx75mm	gR	20A	690Va.c.	3NC1820-OMK
18mmx75mm	gR	25A	690Va.c.	3NC1825-OMK
18mmx75mm	gR	32A	690Va.c.	3NC1832-OMK
18mmx75mm	gR	40A	690Va.c.	3NC1840-OMK
18mmx75mm	gR	50A	690Va.c.	3NC1850-OMK
26mmx80mm	gR	25A	690Va.c.	3NC2625-OMK
26mmx80mm	gR	32A	690Va.c.	3NC2632-OMK
26mmx80mm	gR	40A	690Va.c.	3NC2640-OMK
26mmx80mm	gR	50A	690Va.c.	3NC2650-OMK
26mmx80mm	gR	63A	690Va.c.	3NC2663-OMK
26mmx80mm	aR	80A	690Va.c.	3NC2680-OMK
26mmx80mm	aR	100A	690Va.c.	3NC2600-OMK
26mmx80mm	aR	125A	690Va.c.	3NC2611-OMK
1/110mm	gR	32A	1000Va.c.	3NE3201-OMK
1/110mm	gR	40A	1000Va.c.	3NE3202-OMK
1/110mm	gR	50A	1000Va.c.	3NE3217-OMK
1/110mm	gR	63A	1000Va.c.	3NE3218-OMK
1/110mm	aR	500A	1000Va.c.	3NE3234-OMK08
1/110mm	aR	550A	1000Va.c.	3NE3235-OMK08
1/110mm	aR	630A	1000Va.c.	3NE3236-OMK08
2/170mm	gR	40A	1800Va.c.	3NE5302-OMK06
2/170mm	gR	50A	1800Va.c.	3NE5317-OMK06
2/170mm	gR	63A	1800Va.c.	3NE5318-OMK06
2/170mm	aR	80A	1800Va.c.	3NE5320-OMK06
2/170mm	aR	100A	1800Va.c.	3NE5321-OMK06
2/170mm	aR	125A	1800Va.c.	3NE5322-OMK06
2/170mm	aR	160A	1800Va.c.	3NE5324-OMK06
2/170mm	aR	200A	1800Va.c.	3NE5325-OMK06
2/170mm	aR	250A	1800Va.c.	3NE5327-OMK06
2/170mm	aR	315A	1800Va.c.	3NE5330-OMK06
2/170mm	aR	400A	1500Va.c.	3NE5332-OMK06
2/170mm	aR	500A	1500Va.c.	3NE5334-OMK06
2/170mm	aR	630A	1500Va.c.	3NE5336-OMK06
2/170mm	aR	630A	1500Va.c.	3NE5336-OMK66
2/330mm	aR	315A	3000Vd.c.	3NE9330-OMK07